

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

Carte à carte.....	186-187	Multi-Tech Systems, Inc.		NJR Corporation	
Mezzanine.....	186	Modems Socket.....	530-531	Circuits intégrés.....	
SlimStack™.....	187			Amplificateurs.....	1222-1224
C-Grid III™.....	172-174	Murata Electronics		Circuits d'attaque.....	1224
C-Grid®.....	170-172	Avertisseurs.....	2322	Commutateurs.....	1227
Complément aveugle (BMI).....	183-186	Bobines de réactance		Gestion de l'alimentation.....	1224-1226
Connexion de commutateur.....	2236	Bobinée.....	1558	Multiplexeurs.....	1224
DisplayPort®.....	198	Bobines/Inductances.....	1554-1557	Spécialisé.....	1226
Étanche à l'eau.....	335, 370	Bobinée.....	1556-1557		
MX150L.....	370	Monolithique.....	1554-1555		
Perma-Seal.....	335	Pellicule.....	1554-1555		
ETC		Capteurs/contrôleurs		NKK Switches	
Bornes à sertir.....	334-336	Position/proximité.....	2026	Claviers.....	2165
Branchement de fil.....	336	Condensateurs		Commutateurs	
Ethernet industriel.....	63	Céramique, ajustable.....	1940-1941	Accessoires.....	2176-2177, 2179, 2213-2214
FFC/FPC.....	76-78	Groupements.....	1899	Gaines anti-éclaboussures.....	2176, 2179
GBIC.....	477	Haute tension.....	1898	Bascule.....	2181-2182
HandyLink™.....	199	Outils d'accordement.....	1940-1941	Bouton-poussoir.....	2179, 2199, 2212-2214
HDMI.....	198	Puce céramique monolithique.....	1896-1897, 1899, 1910-1914	DIP.....	2243
HSSDC2.....	477	Puce céramique multicouche (MLCC).....	1899-1909	Glissière.....	2179
IEEE 1386 (Mezzanine).....	187	Sécurité.....	1897	Inclinaison.....	2391
IEEE 1394 (Firewire).....	62	Connecteurs		Levier.....	2174-2177
Infiniband™.....	477	Coaxial.....	435	Kit.....	2175-2176
iPass™.....	478	Convertisseurs c.c.-c.c.....	2361-2364	Lumineux.....	2177, 2212-2214
Lecteur de disque.....	191	Filtres		Scellé.....	2174, 2177
Mémoire		Céramique.....	1534	Serrure de sécurité.....	2221
Compact Flash.....	473	Discriminateur.....	1534	Tactile.....	2212
DIMM.....	472	Passe-bande.....	531		
DIMM DDR.....	472	SAW.....	531	NMB Technologies Corp.	
DIMM SO.....	472	Potentiomètres.....	2023-2026	Ventilateurs/soufflantes.....	2331-2334
ExpressCard™.....	472	Détection/positionnement d'angle.....	2026		
Secure Digital.....	473	Résonateurs, céramiques.....	1533	NorComp	
SIMM.....	472	Suppression des parasites		Connecteurs	
TransFlash.....	473	Filtres.....	1639	2 mm.....	97
Métrique		Groupements.....	1638-1639	DIN rectangulaire.....	484
0,3 mm.....	76	Puce combinée LC.....	1639	D-Sub.....	261-273
0,4 mm.....	187	Puces ferrite.....	1638-1639	Adaptateurs.....	271
0,5 mm.....	76-77, 187	Type condensateur filtre.....	1639	Changeurs de genre.....	271
1,00 mm.....	77	Thermistances.....	2096-2097, 2439	Enveloppes d'isolateurs, D-Sub.....	271-273
1,25 mm.....	136-137	CTN.....	2096	Outils	
1,50 mm Pico SPOX™.....	137	CTP.....	2096-2097	Insertion/Extraction.....	261, 266
2,0 mm iGrid™.....	141	Limites de courant d'appel.....	2096	Sertissage.....	261, 266
2,0 mm MicroBlade™.....	141	Transformateurs, symétriseur.....	531	Shunts.....	97
2,0 mm Milli-Grid™.....	139-140				
2,0 mm Sherlock™.....	138	Murata Power Solutions, Inc.		Numonyx	
2,5 mm SPOX™.....	142	Appareils de mesure de tableau.....	2465-2466	Circuits intégrés/semi-conducteurs	
3,96 mm SPOX™.....	142	Numérique.....	2465-2466	Bloc d'amorçage aux normes de l'industrie.....	755
Connecteurs 2,0 mm câble au tableau.....	150	Convertisseurs c.c.-c.c.....	2351-2353	Bloc d'amorçage aux normes automobiles.....	756-757
Mi II™.....	138	Inductances		Mode salves pour automobile.....	756-757
MicroCross™ DVI.....	198	Axiale.....	1550	Stockage de codes.....	754-755
Micro-Fit 3.0™.....	183-186	Bobine.....	1550-1551	Stockage de données et de données.....	755
Mini-Fit BMI™.....	190	Bobines de réactance.....	1551	Stockage de paramètres et de données.....	755
Mini-Fit HCS™.....	191	Mode commun.....	1551	Mémoire	
Mini-Fit Jr.™.....	188-189, 191	Puissance.....	1549	Cartes.....	754
Mini-Fit SMC™.....	191	Radiale.....	1550	Flash.....	752-753
Mini-Fit Sr.™.....	192	Toroidale.....	1551	Flash intégrée.....	753
Modulaire.....	288			StrataFlash®.....	753-754
MX150L.....	370				
PanelMate™.....	137			NVE Corporation	
PCI Express.....	472			Capteurs	
Pico Clasp™.....	136			Dent d'engrenage et codeur.....	2448
Pile voiture jouet.....	170			Magnétique.....	2448
Power Edge™.....	445			Isolateurs, numériques et analogiques.....	2390
Puissance.....	192-194, 199			Trousse d'évaluation de capteur GMR.....	2448
0,062".....	193				
0,084".....	193	National Semiconductor		NXP Semiconductors	
0,093".....	194	CI/semi-conducteurs		CI/semi-conducteurs	
RF		Communication de données.....	1132	Amplificateurs.....	538, 759-760
BNC.....	431	Convertisseurs A/N et N/A.....	1131-1132	Capteurs de température.....	779-780
MCX.....	431	Linéaire.....	1135-1180	CI RF.....	537-539
MMCX.....	431	Puces d'interface.....	1132-1135	Communication de données.....	760-761
SMA.....	431	Synthétiseurs de fréquence/PLL.....	512, 532	Contrôle/gestion de l'alimentation.....	777-778
Sabre™.....	192	Télécommunications.....	1180	Contrôleurs de signaux.....	779
SAE		UART.....	1180	Conversion de données.....	761
0,050" Picoflex™.....	52	Convertisseurs A/N et N/A.....	1130	Fréquence radio.....	779
0,100".....	165, 169-174			Gestion d'horloge.....	760
0,156".....	169	NDK		Horloges en temps réel.....	779
SCSI.....	477	Cristaux.....	1525-1526	Interface mémoire.....	777
See and Splice™.....	336	Oscillateurs.....	1526	Logique numérique	
Serial ATA.....	198	TCXO.....	1526	4000.....	775-776
SFP (petit cadre enfichable).....	478			74ABT.....	765-766
SlimStack™.....	187	Nearson, Inc.		74AHC.....	766
USB.....	62	Antennes.....	532	74AHCT.....	766
VHDCI.....	477	NEC	Voir CEL California Eastern Laboratories	74ALVC.....	766
XFP.....	477	Nesscap		74ALVT.....	766
Embases		Pseudocondensateur.....	1685	74AUP.....	766-767
0,100" (2,54 mm).....	166	Ultracondensateur.....	1685	74AVCH.....	767
0,156" (3,96 mm).....	167-168			74AVCM.....	767
C-Grid®.....	164-165, 173-174	NetBurner, Inc.		74CBT.....	767
Série KK®.....	164-165	Kits de développement.....	551	74F.....	775
Ensembles de câbles		Modules de microprocesseur.....	551	74HC/HCT/HCU.....	767-772
DVI.....	198	Newhaven Displays International, LLC		74LV/LVC.....	773-774
Serial ATA.....	198	Affichages, fluorescents à vide.....	2456	74LVT.....	774-775
USB.....	63	Modules d'affichage de caractères.....	2457	Extensions E/S.....	776-777
Kit de connecteurs de câbles.....	193-194	Modules d'affichage graphique.....	2457	Translation logique.....	777
Modules d'interface.....	333	TFT, affichages.....	2457	Mémoire.....	777
Outils		Nichicon		Produits d'alimentation.....	778
Insertion/Extraction.....	52, 137, 167-168, 172, 185-186, 191-194	Condensateurs		Spécialisé.....	779
Sertissage.....	52, 137-138, 142, 167-168,	Aluminium électrolytique.....	1726-1745	Temporisateurs.....	780
	170, 172, 185-186, 190-194, 336	Polymère.....	1769	TOPFET.....	778
Shunts/cavaliers.....	142, 164-165	Tantale électrolytique.....	1769-1771	Transmission de données.....	761-765
Supports de transistor.....	1292			Diacs.....	1341

N

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.