

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

Diodes/redresseurs.....	1334-1339, 2309
BROCHES (RF).....	1336-1337
Kits	1337, 2309
Protection DES	1337
Schottky.....	1335-1336
Variable.....	1336
Zener.....	1338-1339
Microcontrôleurs.....	654-656
MOSFET.....	1333
Outils et kits de développement.....	537, 657
Cartes/kits d'évaluation.....	537, 657
Émulateurs.....	657
Modules de lecteur.....	537
Thyristors.....	1341
Transistors.....	536, 1331-1332, 2309
Kits.....	1331, 2309
Triacs.....	1340-1341

O

Ohmite

Résistances	
Bobinée.....	1973, 1976, 1978-1980
Capacité de surtension.....	1980
Composition carbone.....	1974, 1978
Composition céramique.....	1979, 1981
Corrib®.....	1983
Matériel de montage.....	1983
Couche épaisse.....	1974, 1976-1977, 1980-1982
Décharge de condensateur.....	1983
Détection du courant.....	1974-1976
Élément fil.....	1981
Élément métallique.....	1976
Émail vitreux.....	1979, 1982-1983
Emboîté aluminium.....	1980
Haute tension.....	1972, 1974, 1982
Montable sur dissipateur thermique.....	1977
Non inductive.....	1976-1978, 1980
Pellicule d'oxyde métallique.....	1981
Puissance.....	1973-1974, 1977, 1981-1983
Pulse.....	1977
Rhéostats.....	1983

OK Industries (div. de Jonard Ind. Corp.)

Étiquette pour support à connexion enroulée.....	484
Outilsage	
Cl insertion/extraction.....	500

Omron Electronics, Inc.

Capteurs	
Écoulement.....	2399-2400
Fibre optique.....	2432
Inclinaison.....	2400
Optique.....	2394, 2399
Photoélectrique.....	2432
Pression.....	2400
Proximité capacitive.....	2431
Proximité inductive.....	2400
Tactile.....	2433
Vibration.....	2400
Commutateurs	
Accessoires.....	2207-2208
Arrêt d'urgence.....	2207, 2209
Bouton-poussoir.....	2207, 2209-2210, 2224
Commutateur bouton.....	2208
DIP.....	2247
DIP rotatif.....	2240
Inclinaison.....	2400
Interrupteur à touche.....	2207, 2210
Lampes témoins.....	2207-2208
Levier/enclenchement.....	2222-2225
Limite.....	2225
Lumineux.....	2207-2210
Molette.....	2166
Porte.....	2224, 2226
Scellé.....	2247
Sélecteur.....	2207-2208, 2210
Tactile.....	2151-2152, 2224
Compteurs/temporisateurs.....	2467-2468
Contrôle.....	2468
Connecteurs	
Carte à carte.....	71
FFC/FPC.....	70-71
Contrôleur de relais.....	2469
Contrôleurs, température.....	2468-2469
Fibre optique	
Amplificateurs.....	2432
Câble.....	2432
Commutateurs.....	296
Microcapteur photo.....	2399
Relais.....	2468
À semi-conducteur.....	2292-2294
Mécanique.....	2265-2274
RFid	
Émetteurs/récepteurs.....	539

ON Semiconductor

Circuits intégrés	
Capteur/conditionnement du signal.....	1035
CI spécialisé.....	1036
Circuits de supervision/générateurs de réinitialisation.....	1036
Commande de moteur.....	1033
Commutateurs analogiques.....	1026
Commutation.....	1037
Contrôleurs/gestion thermique.....	1027
Conversion de puissance.....	1033-1034
Émetteurs de données.....	1026
Gestion de l'alimentation.....	1034-1035
Gestion de l'alimentation c.c.-c.c.....	1026-1027
Haute fréquence.....	1027
Horloges.....	1026
Logique MOS.....	1030-1033
Micro-intégration.....	1030
Puissance linéaire.....	1034
Réseaux discrets.....	1027
Signal faible.....	1036
Signal Interface.....	1035-1036
TVS.....	1037
Diodes/redresseurs.....	1381-1386
Commutation.....	1386
Protection DES.....	2089
Schottky.....	1384-1386
Zener.....	1381-1382
Kits, semi-conducteurs.....	2309
Mémoire.....	1030
SRAM.....	1037
MOSFET.....	1377
SCR.....	1388
Suppresseurs de tension transitoire (TVS).....	2084, 2088-2090
Transistors.....	1378-1380
Triacs.....	1387

On-Shore Technology

Borniers.....	301-305, 316
Embases mâles.....	301
Supports de CI.....	484

Optrex America, Inc.

Modules graphiques LCD.....	2453
Modules LCD de caractère.....	2454
Modules LCD TFT.....	2453
TFT ToolKITS™.....	2454

Osram Opto Semiconductors, Inc.

Affichages	
Matrice de points.....	2530
DEL.....	2526-2531
Optoélectronique	
Capteur de lumière.....	2398
Capteur réfléchissant.....	2398
Détecteur d'orientation.....	2398
Émetteurs infrarouges.....	2398
Kits d'évaluation.....	2530
Photodiodes.....	2397
Phototransistors.....	2397

P

Paladin Tools

Outilsage	
Sertissage.....	423

Panasonic

Arrêts thermiques.....	2141
Atténuateurs.....	2003
Avertisseurs.....	2312
Bobines, arrêt.....	1568-1575
Bobines, élévation de tension.....	1568
Capteurs, effet Hall.....	2406
Cartes mémoires.....	1280
CI/semi-conducteurs.....	1326
Analogique.....	1220
Audio/vidéo.....	1221
BI-CMOS.....	1221
Commutateurs MMIC.....	1326
Convertisseurs c.c./c.c.....	1221
Régulateurs de tension.....	1221-1222
Codeurs	
Mécanique.....	2254
Rotatif.....	2254-2255
Commutateurs	
Bouton-poussoir.....	2142-2147
Détecteur.....	2148-2149
Glissière.....	2142
Puissance.....	2142
Condensateurs	
À enclenchement.....	1692-1700
Aluminium électrolytique.....	1670-1684, 1692-1725
Antiparasites.....	1847
Bipolaire.....	1670, 1705
Céramique.....	1854-1865
Céramique sécurité.....	1842, 1857
Couche double électrique.....	1687-1688
Groupements.....	1855-1856, 2004
Kits.....	1673, 1675, 1684, 1814-1816, 1831-1832, 1847, 1865, 2307
Or.....	1687-1688

Pellicule.....	1815, 1823-1824, 1826-1835, 1840, 1847
Polyester.....	1814, 1816, 1823-1824, 1831, 1847
Polymère spécialisé.....	1723-1725
Polypropylène.....	1832-1835
Puce hyperfréquence.....	1865
Qualité informatique.....	1701
Réseaux.....	2004
Tantale.....	1772
Coupleurs.....	1627
DEL.....	2538-2544
Affichages numériques.....	2541
Bleu.....	2538-2542
Grand angle.....	2544
Détecteurs de tension.....	1278
Diodes.....	1314, 1324-1330
Schottky.....	1324-1325
Varistance.....	1330
Zener.....	1327-1330
Ferrite	
Noyau annulaire.....	1653
Noyau enfichable.....	1653
Noyau plat.....	1653
Feuilles de graphite.....	1284
Filtres	
Antiparasites.....	1648-1650
Filter antiparasite	
2 modes.....	1649
Mode commun.....	1648-1649
LC.....	1648
Lig.....	1650-1653
SAW.....	1532
Son numérique.....	1649-1650
Fusibles.....	2107
Haut-parleurs	
Micro.....	2310
Mini.....	2310
Inductances.....	1559-1565
Kits.....	2307
Limiteurs de surtension.....	2060-2061, 2063
Microcontrôleurs, Flash.....	691
Microphone, cartouches/supports.....	2324
MOSFET.....	1317-1319
Noyaux de perle.....	1648
Optoélectronique	
Capteurs photo.....	2410
DEL infrarouge.....	2409-2410
Lentilles, sphériques.....	2478
Modules émetteurs-récepteurs IrDA.....	2409
Opto-isolateurs.....	2381
Photodiodes.....	2409-2410
Phototransistors.....	2409
Rupteur photo.....	2404
Potentiomètres	
Audio.....	2052
Capteur de position.....	2054
Carbone.....	2059
Céramique.....	2057-2058
Cermet.....	2053, 2059
Condensateur ajustable.....	2053, 2055-2059
Glissière.....	2054
Kits.....	2055, 2059, 2307
Molette.....	2053
Rotatif.....	2053
Protection antistatique.....	1649
Groupements.....	1649
Répartiteurs de puissance.....	1627
Réseaux à résistance/condensateur.....	2004
Résistances	
Cavalier Zerohm.....	2002
Couche de carbone.....	1963
Couche épaisse.....	1959-1961
Groupements.....	2002, 2004
Kits.....	1959-1961, 2308
Pellicule d'oxyde métallique.....	1964
Pellicule métallique.....	1962-1964
Réseaux.....	2003
Résonateurs	
Céramique.....	1531
SAW.....	1532
RF/Hybride	
Atténuateurs.....	2003
Coupleur directionnel.....	1627
Répartiteurs de puissance.....	1627
Symétriseur.....	1627
Semi-conducteurs.....	Voir CI/Semi-conducteurs
Symétriseur.....	1627
Thermistances.....	2447
Transducteurs	
Audio.....	2313
Céramique ultrasonique.....	2312
Transistors.....	1311-1317, 1319-1323
Varistances.....	1330, 2062
Puce multicouches.....	2062
Ventilateurs/soufflantes.....	Voir NMB Technologies Corp.
ZNR.....	2060-2061, 2063

Panduit

Borne de raccordement.....	339
Bornes/jonctions	
Bagues.....	340
Bornes à anneaux.....	340
Déconnecter.....	340
Manchon prolongateur bout à bout.....	339-340

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111