

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

Soberton, Inc.
 Transducteurs audio2321

SofTec Microsystems SRL
 Kits d'évaluation.....672
 Outils de développement.....672

Souriau Connection Technology
 Connecteurs, circulaires
 Connecteurs en aluminium et matériau composite de la série 8D/D38999374
 Mil-C-26482375
 Mil-C-38999374
 Série 851/26842.....375
 Trim Trio371-373
 Accessoires373
 Baionnette circulaire pour environnements difficiles.....371-372
 Câble/panneau rectangulaire.....372-373
 Connexion rapide circulaire372-373
 Outillage
 Extraction373
 Sertissage373

Spectrol Voir Vishay/Spectrol

Sprague Voir Vishay/Sprague

Sprague-Goodman
 Condensateurs ajustables1938-1939
 Outils d'accordement.....1939

SRC Devices
 Commutateurs, lames magnétiques2263
 Relais, à lame souple2263

SSI Technologies
 Capteurs
 Faisceaux Packard™2427
 Niveau de liquide2417
 Pression.....2416

Stackpole Electronics, Inc.
 Résistances
 Bobinée2000
 Couche de carbone1998
 Couche épaisse1998-2000
 Détection du courant1999
 Feuille métallique.....1999
 Puissance1998-2000
 Résistances de précision à couche épaisse.....2000
 Résistances de précision à couche mince2000
 Kits2000

Stanley Electric
 DEL
 Affichages 7 segments2512
 Barres lumineuses.....2512
 Bicolore.....2513-2514
 Montage en surface.....2513-2514

Steinel America
 Fers à braser sans fil2302
 Pistolets thermiques2302

Steward
 Bobines d'arrêt CAN BUS.....1642
 Bobines/Inductances
 Barrettes à bobines d'arrêt en mode commun.....1641-1643
 Bobine d'arrêt en mode commun1641-1643
 Courant élevé1641-1643
 Inductance de puissance.....1641
 Monolithique1641
 Ferrite
 À pince1645, 1647
 Câble plat1645
 Courant élevé1640-1641
 Cylindre1644, 1646-1647
 Disques et plaques antiparasites.....1644
 Groupements de puces1641, 1643
 Mode différentiel.....1640-1641
 Noyau en deux parties.....1645, 1647
 Noyaux annulaires1646-1647
 Noyaux basse fréquence.....1646
 Noyaux de perle1644
 Noyaux haute fréquence.....1647
 Noyaux large bande.....1645-1647
 Perles de puce.....1640-1642
 Tores.....1644
 Kits
 Âmes de câbles ferrite1644, 1646-1647
 Bobines de réactance1643
 Composants antiparasites.....1643-1645, 1647
 Perles à puces en ferrite.....1641
 Suppression des parasites
 Filtres1640-1647

Stewart Connector Systems
 Cavaliers CAT5e et CAT6.....293
 Connecteurs, modulaires.....291-293
 Pince à sertir293

STMicroelectronics
 Alternistors.....1376
 Circuits intégrés
 Alimentation.....1067-1070
 Applications industrielles1057-1058
 Asic.....1054

Capteurs de température1077
 Cartes de démonstration d'évaluation1055-1057
 Électronique de puissance intelligente1077
 Gestion de l'alimentation1063-1067
 Hautes performances inertielles.....1058
 Horloges en temps réel série.....1070-1071
 Interface.....1058-1060
 IPAD1060
 Logique avancée1047-1054
 Microcontrôleurs à 8 bits1047
 Protection.....1070
 Puissance.....1062
 Régulateurs de tension1078-1083
 RFID1070
 Signal1071
 Signaux analogiques et mixtes.....1054
 Standard, linéaire1071-1077
 Systèmes audio1054-1055
 Triac thyristor1077-1078
 Vipower.....1078
 Diacs.....1376, 2093
 Diodes1369-1374
 Kits d'évaluation RFID543
 Kits, semi-conducteurs2309
 Mémoire
 NVRAM1061-1062
 Microcontrôleurs666-668, 671-672
 MOSFET.....1364-1366
 Outils et kits de développement.....669-672, 2434
 Cartes d'évaluation669, 671-672, 2434
 Programmeurs669, 671-672
 Sans fil, Bluetooth®.....543
 Thyristors.....1374
 Transistors1367-1368
 Triacs1375-1376
 TVS.....2085-2087

Sullins Connector Solutions
 Connecteurs146-150, 446-449, 460
 1 mm448
 1,27 mm146-147
 2 mm148-150
 Carte enfichable446-449
 Cavaliers de mise en court-circuit159
 Compact PCI®.....460
 Mesure métrique460
 PCI Express.....449
 Embases
 2 mm148-150
 Femelle, 0,100" (2,54 mm).....155-158
 Mâle, 0,100" (2,54 mm)158-159
 Shunts150

Sumida Corporation
 Bobines d'arrêt, mode commun.....1540
 Inductances, puissance.....1537-1540

Sunbrite
 DEL
 Basé2491
 Bicolore.....2491
 Groupe.....2491
 PolyLED™.....2491
 Rechange à incandescence2491

Susumu Co., Ltd.
 Atténuateurs.....1942
 Bobines de réactance.....1567
 Filtres, couche mince.....1567
 Haut-parleurs
 Piézo.....2322
 Inductances, couche mince1567
 Kits2309
 Lignes de retard1566
 Répartiteurs de puissance.....1942
 Résistances
 Pellicule métallique.....1942-1943
 Kits1942-1943, 2308
 Réseaux1942
 Puce à couche mince1942-1946
 Kits1943-1946, 2309

Switchcraft, Inc.
 Connecteurs
 Audio436-437
 Douilles/fiches téléphoniques.....436-437
 Étanche aux intempéries369-370
 Puissance.....437

Switchcraft, Inc./Conxall Voir Conxall/Switchcraft, Inc.

Taiyo Yuden
 Condensateurs
 Céramique1915-1919
 Kits1918
 Puce multicouche (MLCC).....1915-1919
 Groupements.....1919
 Inductances
 Pastilles1613-1614
 Puce multicouches1611-1612
 Modules Bluetooth®.....544
 Onduleurs, CCFL.....2458

PAS1685
 Perles à puces en ferrite.....1636-1637
 RF/IF
 Antennes544
 Filtres.....544

Tamura
 Capteurs, courant2425
 Transformateurs
 Détection du courant2425

TDK Corporation
 Antennes
 Cornet.....544
 Hybride log544
 UWB544
 Caméra.....544
 Accessoires544
 Contrôleur.....544
 Capteurs, humidité.....2431
 Condensateurs
 Disque céramique.....1928-1930
 Matrices céramiques multi-couches1927
 Puce céramique multicouche (MLCC)1920-1927
 Diplexeurs, multicouches1626
 Ferrite
 Noyaux de perle1632
 Puce1632
 Filtres1626, 1633-1635
 3 bornes1633-1634
 Ligne RF1626
 Inductances/bobines.....1600-1609, 1634-1635
 Bobine d'arrêt en mode commun1634-1635
 Puce, blindée.....1600, 1604-1607
 Puissance1602-1609
 Onduleurs, CCFL.....2458
 Optoélectronique
 Photodiodes.....2397
 Résonateurs, céramiques1535
 Thermistances.....2438
 Transducteurs, audio2315
 Transformateurs
 Symétriseur1625
 Varistances2069

TDK-Lambda Americas, Inc.
 Alimentations
 Filtres.....2360
 Convertisseurs c.c.-c.c.
 Sortie double2358-2360
 Sortie unique2358-2359

Teccor Voir Littelfuse/Teccor

TechTools
 Analyseur logique617
 Émulateur, ClearView617
 Émulateur, EPROM/PIC617
 Programmeur, PIC617
 QuickWriter617

Telecom Semiconductor, Inc...... Voir Microchip Technology

Terasic Technologies, Inc.
 Kits et outils de développement
 Kits FPGA/CPLD566

Texas Instruments
 Amplificateurs780-815
 Capteurs de température1000
 Capteurs optiques.....940
 Cartes d'évaluation1001
 CCD818-819
 CI spécialisés942
 Circuits d'attaque de périphériques linéaires938-939
 Communication de données.....821-823
 Comparateurs819-821
 Contrôleurs de signaux.....998-1000
 Conversion de données.....823-838
 Extensions E/S937-938
 Filtres.....937
 Groupements et réseaux de terminaisons de BUS815
 Horloges en temps réel998
 Intégrateurs.....937
 Interface937
 Interface audio numérique815
 Logique numérique
 74ABT/ABTE/ABTH/ABTR856-861
 74AC/ACT861-866
 74AHC/AHCT/AHCU866-873
 74ALB874-875
 74ALS874-876
 74ALVC876-880
 74ALVTH.....880-881
 74AS881
 74AUC/AUCH/AUCU881-885
 74AUP885-886
 74AVC886-888
 74BCT.....888
 74F895-896
 74FB (FutureBus)897
 74FCT896-897
 74GTL/GTLP/GTLPH897-899
 74HC/HCT/HCU899-908



Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111