

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

74HSTL.....	908	TriQuint Semiconductor, Inc.	
74LS	908-910	RF.....	549-550
74LV/LVC.....	910-929	Amplificateurs.....	549-550
74LVT/LVTH.....	929-933	Filtres.....	549-550
74LVT/LVTH/LVTZ.....	934		
74LVU.....	934	TT Electronics/Optek Technology	
74S.....	934	Capteurs	
74SSQE.....	934	Effet Hall.....	2406
74SST.....	934-935	Fluide.....	2402
74TTL.....	935	Optique.....	2402
74TVC.....	935	DEL	
74VMEH.....	935	Groupements.....	2536-2537
4000.....	853-856	InGaN.....	2536
Commutateur de bus.....	935	Kit de conception.....	2536
Famille Microgate.....	873-875	Lentilles.....	2537
Produits commutateurs de bus.....	888-895	Luminosité élevée.....	2535, 2537
Mémoire FIFO.....	935-937	Montage en surface.....	2536-2537
Microcontrôleurs.....	658-662	RVB (rouge/vert/bleu).....	2536
Multiplexeurs.....	939	Opto-isolateurs/photocoupleurs.....	2377
Outils et kits de développement		Photocoupleurs.....	2377
Kits d'évaluation.....	665	Photodiodes.....	299, 2403
Programmateurs.....	658	Relais	
Processus de traitement numérique de signaux.....	661-665	À semi-conducteur.....	2291
Produits d'alimentation.....	942-997		
Produits de contrôle et gestion de l'alimentation.....	940-942	Tyco Electronics	
Produits RF.....	545	Adaptateurs	
Émetteurs-récepteurs/émetteurs.....	545	Modulaire.....	282
Radio numérique.....	935	RF.....	415
Référence de terre de précision.....	998	AMP	
Réglage de volume audio.....	815	Bornes - épissures.....	341-357
Réseaux de portes programmables.....	998	Borniers.....	325
Solutions de BUS.....	815-818	Câble	
Temporisateurs.....	1000-1001	Fibre optique.....	296
Transmission de données.....	838-853	Connecteurs, DEL.....	2491
		Connecteurs/Contacts.....	29, 220, 230-231
		0,050" (1,27 mm).....	240-243
		0,100" (2,54 mm).....	222-226, 228, 230, 232
		1 mm.....	249
		4,2 mm.....	204
		Autodévidant.....	27-29, 175-178, 180-181, 225-226, 254
		Bornes à sertir.....	343-357, 395-397
		Capots, D-Sub.....	256-257
		Carte à carte, en ligne.....	2491
		Carte enfichable.....	249, 449
		Champ®.....	240, 247-248
		Circulaire.....	387, 389-394, 397-399
		Coque souple (0,062" et 0,093").....	219-220
		DEL.....	2491
		D-Sub.....	26-27, 250-258
		Enveloppes d'isolateurs, D-Sub.....	241, 256-257
		Eurocard.....	451-453, 455
		Fastons.....	347-353
		Fibre optique.....	296-298
		Flexi-Block.....	325
		Interface parallèle.....	240-242, 247-248
		Mate-N-Lok®.....	206-219
		Matériel.....	247-248, 257, 397
		Médical.....	391
		Metrimite.....	204-205
		Micro-D.....	252
		Mictor.....	464
		Modulaire.....	279-281
		Modules de rétention.....	249
		MT (0,100").....	222-223
		MTA (0,100" et 0,156").....	175-182
		MTE (0,100").....	225-226, 230-231
		Puissance.....	182
		Rectangulaire, DIN.....	451-453, 455
		Rectangulaires miniatures (MR).....	221
		RF.....	412
		Ruban 2 mm.....	150
		Scellé.....	392-393
		SCSI.....	240-241
		Série M.....	238-239
		Éclairage, connecteurs.....	2491
		Embases.....	35-36, 175-179, 181-182, 226-230
		Protégé.....	35-36
		Ensembles de câbles	
		Connecteurs/Contacts.....	28-29
		DIP.....	26
		D-Sub.....	27
		Ensembles de supports, mod. II et IV.....	232
		Fibre optique	
		Adaptateurs.....	297
		Atténuateurs.....	297
		Connecteurs.....	297
		Ensembles de câbles.....	298
		Outillage.....	298
		Outillage.....	356
		Fibre optique.....	298
		Insertion/Extraction.....	205, 207, 212, 215-216,
		219-221, 224, 239, 247, 253-255, 258, 391, 397
		Sertissage.....	178-179, 182, 204-205, 207, 210,
		212, 215-216, 219-221, 223-224, 226, 239,
		247, 253-255, 258, 281, 342-344, 346-347,
		353-356, 391, 397-398, 412
		Sertissage modulaire.....	281
		Shunt.....	182
		Supports de IC	
		BGA.....	483
		DIP.....	482
		PLCC.....	482
		PQFP.....	483
		Ressort miniature.....	481
		SIP.....	483
		Test.....	483
		Terminaisons, SCSI.....	255
		Tubage ondulé.....	394
		Boutons.....	2049
		Câble	
		Solaire (photovoltaïque).....	197
		Commutateurs	
		À enclenchement.....	2236
		Accessoires.....	2163, 2171
		Bascule.....	2163-2164
		Bouton-poussoir.....	2163
		DIP.....	2249
		Glissière.....	2217
		Lever.....	2171
		Micro-commutateur.....	2236
		Rotatif.....	2249
		Serrure de sécurité.....	2221
		Tactile.....	2164
		Connecteurs/contacts	
		0,8 mm.....	244
		1,0 mm.....	244
		1,25 mm.....	121
		1,5 mm.....	121
		2 mm.....	122
		2,5 mm.....	245
		Ballast.....	2460
		Borniers.....	326-329
		Borniers à écrans.....	325
		Eurostyle®.....	326-329
		Monté sur circuit imprimé.....	326-329
		Carte à carte.....	245
		Circulaire.....	399
		Commutateur.....	2236
		Dynamic.....	234-237
		Ethernet industriel.....	282
		Fonds de panier.....	457
		HDMI™.....	464
		Light-N-Lok™.....	2460
		MetPak™ 2-FB.....	456
		MiniSAS.....	475
		Modulaire.....	282
		PCI.....	457
		PCI Express.....	457
		QSFP.....	475
		Réseau local (LAN).....	282
		RF.....	413, 416
		Accessoires.....	415
		Adaptateurs.....	418
		BNC.....	414-417
		Découplé.....	417
		F.....	419
		MMCX.....	418
		QSL.....	418
		SHV.....	420
		TNC.....	420
		Type N.....	419
		UHF.....	419
		RITS.....	233
		SFP.....	474-475
		Solaire (photovoltaïque).....	197
		Systèmes d'interconnexion.....	233-237
		USB.....	282
		VITA 41/VITA 46.....	457
		XFP.....	475
		Z-pack, 2 mm.....	456-457
		Corcom	
		Condensateurs pour traversées.....	1631
		Filtres de ligne RF.....	1659-1664
		Filtres pour traversées.....	1631
		Jacks modulaires, filtrés.....	294
		Modules d'entrée d'alimentation.....	1658-1659
		Éclairage, connecteurs.....	2460
		ELCON	
		Connecteurs/contacts	
		Barre de bus.....	454
		Carte à carte.....	454
		Carte enfichable.....	454
		CROWN CLIP.....	454
		CROWN EDGE.....	454
		Fond de panier.....	454
		ICCON.....	454
		Puissance.....	454
		Rapid Lock.....	454
		Puissance.....	453
		Étiquettes	
		Solaire (photovoltaïque).....	197
		Inductances à noyau tambour.....	1553
		Outillage	
		Insertion/Extraction.....	237
		Sertissage.....	236-237, 411, 418, 420
		P&B	
		Coupe-circuits.....	2133-2136

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.