

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

Raychem

Commutateurs de distribution de puissance.....2103-2105

Dispositifs réarmables .....2103-2105

Fusibles .....2106-2107

  CMS .....2104-2105, 2107

  Réarmable.....2104-2107

PolyZen.....2106

Produits DES .....2106

  Suppression, groupements.....2106

Protecteurs de surtension, thyristor SiBar .....2105-2107

Relais

  Temporisateur.....2469

Thermorétractable

  Bornes et épissures.....2304

  Kits .....2305

  Manchons de réparation enveloppants.....2305

  Tubage.....2304-2305

Varistances.....2106

  Dispositifs de surtension/surintensité 2 Pro.....2106

Relais

  À semi-conducteur.....2286

  Mécanique.....2275-2284

  Modules I/O.....2286

  Sécurité.....2286

  Supports et accessoires.....2285

Solaire

  Câble .....197

  Connecteurs .....197

  Étiquettes.....197

Tyco Electronics Power Systems ..... Voir Lineage Power

U

**Unigen Corporation**

RFid .....550

Modules.....550

**United Chemi-Con**

Condensateurs, aluminium électrolytique ..... 1746-1768

Condensateurs, intégrés céramique multicouche (MLCC) ..... 1930

**US-Lasers Inc.**

Module diode laser

  Alimentation.....2478

  Kit de boîtier .....2478

  Mise au point réglable .....2478

  Rouge infrarouge.....2478

  Rouge visible.....2478

**US Relays & Technology, Inc.**

Relais à lames souples.....2260

**U.S. Sensor**

Sondes de température .....2441

Thermistances.....2441

CTN .....2441

RTD .....2441

V

**Varitronix**

Affichages LCD 7 segments .....2455

Modules LCD de caractère.....2455

**V-Infinity (Division de CUI, Inc.)**

Convertisseurs c.c.-c.c. .... 2369-2373

**Vishay**

BCcomponents

  Capteurs, humidité.....2431

  Condensateurs

    Aluminium électrolytique.....1666-1669

    Antiparasitage .....1837

    Axiale.....1666-1669, 1840

    Céramique .....1840-1841, 1853

    Condensateur ajustable.....1941

    Polyester métallisé.....1825

    Polypropylène métallisé.....1836, 1838

  Potentiomètres ajustables.....2016-2017

  Résistances .....1985-1986

    Bobinée .....1987

    Pellicule métallique.....1984-1987

    Pellicule métallique, puissance.....1987

  Thermistances.....2099-2100, 2442

  Varistances.....2069

  General Semiconductor

    Diodes/redresseurs .....1463-1465

    Pont .....1465

    Schottky.....1463-1465

    TVS .....2091-2092

  Produit PCS

    Diodes/redresseurs .....1352-1362

    HEXFET .....1352-1355

    HexFred .....1360

    Redresseurs en pont .....1359

    Redresseurs Schottky.....1356-1359

    SCR.....1363

  Vishay/Beyschlag

    Capteurs, température .....2442

    Fusibles, puce à couche mince .....2123

    Résistances

      Groupements, couche mince.....2006

Vishay/Dale

  Bobinée .....1992

  Bobines/Inductances .....1552

  Blindée .....1552

  Bobinée .....1552

  Courant élevé .....1552

  Puce .....1552

  Puissance .....1552

  Puissance .....1990

  Résistances

    Bobinée .....1989, 1993-1994, 1996

    Couche épaisse.....1947-1951

    Couche mince .....1946-1947

    Groupements, CMS.....2006

    Puissance .....1988-1989

    RF .....1946

  Thermistances.....2099

  CTN .....2443

Vishay/Foil Resistors

Détection du courant .....1990

Feuille .....1990-1992

Groupements .....2008

Non inductive.....1990-1992

Réseaux .....2008

Vishay/Semiconductor

  DEL, forte luminosité .....2510-2511

  Diodes, protection DES .....2090-2091

  Optoélectronique

    Capteur de lumière ambiante .....2405

    Capteur optique réfléchissant .....2405

    Infrarouge .....2382

    Modules émetteurs-récepteurs IrDA .....2477

    Photodiodes .....2382

    Photointerrupteurs .....2405

    Phototransistors .....2382

    Récepteurs télécommandés .....2382

    Opto-isolateurs, photocoupleurs .....2375-2376

Vishay/Sernice

  Potentiomètres.....2018-2021

  Cermet .....2018-2019

  Condensateur ajustable.....2018-2021

  Résistances

    Bobinée .....1995

    Couche épaisse.....1995

    Montable sur dissipateur thermique .....1995

    Puissance .....1995

Vishay/Siliconix

  Circuits intégrés

    Commutateurs analogiques.....1037-1038

    MOSFET .....1466-1470

Vishay/Spectral

  Cadrans gradués concentriques.....2022

  Outillage

    Outils d'accordement.....2020

  Potentiomètre

    Bobinée .....2021-2022

    Condensateur ajustable.....2021

Vishay/Sprague

  Condensateurs

    Axiale.....1805, 1812-1813

    Radiale .....1804

    Tantale .....1804-1812

    Tantale gélifié .....1812-1813

Vishay/Thin Film

  Réseaux .....2008

  Résistances

    Couche mince .....1946, 2009-2010

    Groupements .....2009-2010

    Réseaux .....2009-2010

Vishay/Vitramon

  Condensateurs

    Céramique .....1931-1933

    Puce multicouches .....1931-1933

    Terminaison souple .....1932

**VTI Technologies**

  Capteurs

    Accéléromètres .....2437

    Inclinomètres .....2437

    Pression.....2437

W

**Waka/Hoei America**

  Ensembles de câbles .....420

**Wakefield Engineering**

  Dissipateurs de chaleur .....1286

  Graisse .....1286

  Pastilles .....1286

**Weidmuller**

  Borniers.....306-309, 315

  Coupe-circuits.....2138

  Accessoires .....2138

  RockStar® robuste.....195-196

**Wickmann** ..... Voir Littelfuse/Wickmann

**Winnond Electronics Corp. America**

  Cl enregistrement/lecture de voix .....594

  Circuits intégrés

    Codec .....594

    Contrôleurs E/S .....1277

    Potentiomètres numériques.....1276-1277

  Mémoire

    Flash.....1277

  Texte à voix.....594

**Wintec Industries**

  Cartes mémoire, Compact Flash .....1279

  Modules mémoire .....1279

**World Magnetics**

  Capteurs, manostats.....2431

**Würth Electronics, Inc.**

  Bobines de réactance

    Compensé en courant .....1628

    Toroidale.....1628

  Ferrite

    À pince .....1629

    Cylindre .....1630

    Puces.....1630

  Filtres, ligne .....1629

  Inductances, puissance .....1595-1599

  Jacks modulaires, filtrés.....295

X

**Xeltek**

  Adaptateurs de connecteur.....552

  Programmateurs, universels .....552

**Xicor** ..... Voir Intersil

**Xilinx**

  Câble de programmation .....555

  Coupleurs .....555

  CPLD .....555

  Kits de développement et de démarrage.....554

  PROM série.....556

  Réseaux de portes programmables par l'utilisateur ..... 553-554, 556

Y

**Yageo**

  Condensateurs .....1934-1937

    Céramique.....1934-1937

    Puce multicouches .....1934-1937

    X2Y®.....1936-1937

  Résistances

    Bobinée .....1965

    Couche de carbone .....1965

    Couche épaisse.....1957-1958

    Couche mince.....1956

    Fils de liaison Zerohm .....1965

    Groupements.....2005

    Kits .....1957-1958, 1965-1966, 2308-2309

    Oxyde métallique.....1965-1966

    Pellicule métallique.....1965-1966

Z

**Zetex Semiconductors**

  Amplificateurs RF .....550

  Cl/semi-conducteurs

    Miroir/moniteurs de courant.....1309

    Spécialisé .....1309-1310

  Circuits d'attaque MOSFET/MOSFET .....1303-1306

  Contrôleurs d'alimentation de tension .....1306

  Diodes .....1302

  Diodes varicap Hyperabrupt .....1302

  Référence de tension.....1307-1309

  Régulateurs de tension.....1307-1309

  Transistors .....1295-1301

  Pont en H .....1301

**Zilog**

  Compteurs/temporisateurs .....759

  Contrôleurs de communication série .....759

  Contrôleurs de périphériques .....759

  Microcontrôleurs/Microprocesseurs .....633-647

    Crimzon™ .....633

    eZ80 Acclaim!™ .....644

    MC Z8 Encore!® .....643

    Spécifiques à l'application .....633, 642, 644

    Commande de moteur.....642

    Ethernet.....644

    Télécommande .....633

    Z8 Encore!® .....636-639

    Z8 Encore! XP® .....640-643

    Z8 GP™ .....634-635

    ZNEO™ .....633

  Modules émetteurs-récepteurs IrDA .....2477

  Outils de développement.....644, 646-647

  Adaptateurs .....644, 646

  Émulateurs .....644, 647

  IR .....647

  Kits d'accessoires.....644

  Kits de développement .....644

  Modules.....644

  Programmateurs .....644

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111