

3M Connecteurs encartables
0,100" (2,54 mm) (suite)




Nb de cont.	Dimension - Pouces (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix		N° de référence 3M
	A	B		1	10	
20	—	—	MCSR20-ND	1.69	14.23	3448-54
24	—	—	MCSR26-ND	6.66	56.03	3448-55
36	—	—	MCSR34-ND	1.24	10.38	3448-56
40	—	—	MCSR40-ND	2.24	18.83	3448-57
50	—	—	MCSR50-ND	1.78	14.97	3448-58
60	—	—	MCSR60-ND	4.58	38.54	3448-31
64	—	—	MCSR64-ND	2.92	24.61	3448-59

Cavaliers de terminaison



Connecteur à contacts femelles à bout unique



Connecteur femelle sans réducteur de tension illustré.
*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix	
				1	10	1	10
10	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-1036R-ND	4.07	35.72	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-1036R-ND	2.29	20.03	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-1036J-ND	3.45	30.25	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-1036J-ND	1.66	14.56	
14	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-1436R-ND	5.20	45.57	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-1436R-ND	2.89	25.29	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-1436J-ND	4.21	36.95	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-1436J-ND	1.90	16.67	
16	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-1636R-ND	5.79	50.74	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-1636R-ND	3.20	28.04	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-1636J-ND	4.66	40.88	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-1636J-ND	2.08	18.19	
20	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-2036R-ND	6.72	58.89	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-2036R-ND	3.85	33.79	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-2036J-ND	5.31	46.58	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-2036J-ND	2.45	21.47	
24	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-2436R-ND	8.05	70.67	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-2436R-ND	4.90	42.91	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-2436J-ND	6.38	55.89	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-2436J-ND	3.21	28.14	
26	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-2636R-ND	8.70	76.31	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-2636R-ND	4.84	42.52	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-2636J-ND	6.88	60.31	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-2636J-ND	3.02	26.51	
30	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-3036R-ND	10.59	92.87	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-3036R-ND	6.22	54.49	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-3036J-ND	8.21	71.94	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-3036J-ND	3.83	33.56	
34	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-3436R-ND	11.36	99.63	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-3436R-ND	6.13	53.77	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-3436J-ND	8.98	78.70	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-3436J-ND	3.74	32.84	
40	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-4036R-ND	13.35	117.06	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-4036R-ND	7.43	65.15	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-4036J-ND	10.55	92.44	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-4036J-ND	4.62	40.54	
50	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-5036R-ND	16.68	146.26	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-5036R-ND	9.00	78.91	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-5036J-ND	13.17	115.48	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-5036J-ND	5.49	48.13	
60	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXK-6036R-ND	20.40	178.84	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M1AXA-6036R-ND	10.49	91.93	
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXK-6036J-ND	16.19	141.91	
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M1AXA-6036J-ND	6.28	55.00	

Également disponible dans les configurations suivantes :
M1BX□□□36□-ND – Extrémité ouverte standard avec réducteur de tension
M1CX□□□36□-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur
M1DX□□□36□-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur et réduct. de tension
M1TXK□□□36□-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur
M1UXK□□□36□-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur et réduct. de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur à contacts femelles à bout unique


*La longueur finie de câble à paire torsadée est approximative.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix	
				1	10	1	10
10	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-1040K-ND	4.84	42.50	
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-1040K-ND	3.06	26.82	
14	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-1440K-ND	6.28	55.06	
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-1440K-ND	3.96	34.79	
16	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-1640K-ND	7.02	61.59	
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-1640K-ND	4.44	38.89	
20	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-2040K-ND	8.27	72.46	
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-2040K-ND	5.40	47.36	
26	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-2640K-ND	10.71	93.96	
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-2640K-ND	6.86	60.16	

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
34	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-3440K-ND	13.99	122.69
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-3440K-ND	8.76	76.82
40	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-4040K-ND	16.44	144.19
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-4040K-ND	10.53	92.29
50	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-5040K-ND	20.55	180.17
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-5040K-ND	12.87	112.83
60	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXK-6040K-ND	25.04	219.54
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1AXA-6040K-ND	15.13	132.64

Également disponible dans les configurations suivantes :
M1BX□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard avec réducteur de tension
M1CX□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur
M1DX□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard avec détrompeur et réduct. de tension
M1TXK□□□40K-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur
M1UXK□□□40K-ND – Extrémité fermée standard avec détrompeur et réduct. de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Fiche de connexion à bout unique



*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris
Connecteur à broches sans bride, avec détrompeur illustré.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-1036R-ND	5.34	46.82
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-1036J-ND	4.72	41.35
14	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-1436R-ND	7.43	65.12
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-1436J-ND	6.45	56.50
16	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-1636R-ND	8.43	73.91
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-1636J-ND	7.30	64.06
20	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-2036R-ND	10.02	87.86
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-2036J-ND	8.61	75.54
24	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-2436R-ND	11.31	99.15
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-2436J-ND	9.62	84.38
26	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-2636R-ND	11.87	104.07
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-2636J-ND	10.05	88.07
30	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-3036R-ND	13.81	121.11
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-3036J-ND	11.43	100.18
34	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-3436R-ND	14.97	131.25
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-3436J-ND	12.58	110.32
36	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-3636R-ND	15.97	140.09
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-3636J-ND	13.37	117.31
40	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-4036R-ND	16.92	148.44
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-4036J-ND	14.12	123.82
50	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-5036R-ND	19.29	169.19
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-5036J-ND	15.78	138.41
60	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-6036R-ND	22.90	200.81
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-6036J-ND	18.68	163.88
64	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M1KXX-6436R-ND	24.44	214.27
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M1KXX-6436J-ND	19.94	174.88

Également disponible dans les configurations suivantes :
M1RXK□□□36□-ND – Connecteur à broches sans bride, avec détrompeur et réducteur de tension
M1WXX□□□36□-ND – Connecteur à broches avec bride et détrompeur
M1YXX□□□36□-ND – Connecteur à broches avec détrompeur et réducteur de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !


Fiche de connexion à bout unique

*La longueur finie de câble à paire torsadée est approximative.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-1040K-ND	6.12	53.61
	Au 15 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-1440K-ND	8.51	74.61
16	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-1640K-ND	9.66	84.76
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-2040K-ND	11.57	101.43
26	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-2640K-ND	13.88	121.71
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-3440K-ND	17.60	154.31
40	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-4040K-ND	20.02	175.57
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-5040K-ND	23.17	203.11
60	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-6040K-ND	27.54	241.51
	Au 30 µ"	40 (101.60)	TW	M1KXX-6440K-ND	29.38	257.69

Également disponible dans les configurations suivantes :
M1RXK□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard sans bride, avec détrompeur et réduct. de tension
M1WXX□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard avec bride et détrompeur
M1YXX□□□40K-ND – Extrémité ouverte standard avec bride, détrompeur et réduct. de tension
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur contacts femelles à contacts femelles



*MC = 3M multicolore, GR = 3M gris
Connecteur femelle sans réducteur de tension illustré.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAK-1006R-ND	5.52	48.44
	Au 15 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAA-1006R-ND	1.95	17.06
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAK-1006J-ND	5.42	47.53
	Au 15 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAA-1006J-ND	1.84	16.14
10	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-1018R-ND	6.00	52.62
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-1018R-ND	2.42	21.24
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-1018J-ND	5.69	49.89
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-1018J-ND	2.11	18.51
10	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-1036R-ND	6.72	58.89
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-1036R-ND	3.13	27.51
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-1036J-ND	6.09	53.42
	Au 15 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAA-1036J-ND	2.52	22.04
14	Au 30 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAK-1406R-ND	6.72	58.93
	Au 15 µ"	6 (15.24)	MC	M3AAA-1406R-ND	2.09	18.38
	Au 30 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAK-1406J-ND	6.56	57.49
	Au 15 µ"	6 (15.24)	GR	M3AAA-1406J-ND	1.93	16.94
14	Au 30 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAK-1418R-ND	7.39	64.79
	Au 15 µ"	18 (45.72)	MC	M3AAA-1418R-ND	2.76	24.23
	Au 30 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAK-1418J-ND	6.89	60.48
	Au 15 µ"	18 (45.72)	GR	M3AAA-1418J-ND	2.27	19.92
14	Au 30 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAK-1436R-ND	8.39	73.57
	Au 15 µ"	36 (91.44)	MC	M3AAA-1436R-ND	3.77	33.02
	Au 30 µ"	36 (91.44)	GR	M3AAK-1436J-ND	7.4	