

ASSMANN Ensembles de câbles informatiques SCSI, SATA, USB et CAT5 (suite)

Fig.	Longueur en mètres	Lignes	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
					1	10	25	
30	2.0	4	Câble USB B-B, mâle	AE1151-ND	4.19	3.69	3.31	AK673-2
	2.0			AE1457-ND	6.04	5.32	4.77	AK673-2-R
	1.0			AE1458-ND	4.00	3.52	3.15	AK673/2-1-R
	2.0			AE1459-ND	5.06	4.45	3.99	AK673/2-2-R
31	2.0	4	Câble USB 2.0 B-B, mâle	AE1460-ND	9.77	8.59	7.70	AK673/2-5-R
	1.5			AE9931-ND	4.98	4.38	3.93	AU-Y1002A-R
	2.0			AE9932-ND	5.10	4.49	4.02	AK672-2-R
	5.0			AE1461-ND	8.69	7.64	6.85	AK672-5-R
32	1.0	—	Câble USB 2.0 A-B, mâle	AE1462-ND	2.35	1.68	1.60	AK672/2-1-R
	2.0			AE1493-ND	3.35	2.40	2.28	AK672/2-2-R
	3.0			AE1463-ND	4.69	3.36	3.19	AK672/2-3-R
	5.0			AE9933-ND	7.07	6.22	5.57	AK672/2-5-R
33	2.0	4	Câble USB A-B, mâle, iMac bleu	AE1361-ND	6.34	5.58	5.00	AK672MB-R
	2.0			AE1464-ND	6.34	5.58	5.00	AK672MG-R
	2.0			AE1465-ND	6.34	5.58	5.00	AK672ML-R
	2.0			AE1466-ND	6.34	5.58	5.00	AK672MS-R
34	1.8	4	Câble USB A-B, mâle, iMac violet	AE9934-ND	5.76	5.06	4.54	AK669-18-R
	3.0			AE9935-ND	7.29	6.42	5.75	AK669-30-R
	5.0			AE1468-ND	11.21	9.85	8.84	AK669-50-R
	2.0			AE1470-ND	4.57	4.01	3.60	AK673-OE-R
Adaptateurs USB — Conforme à RoHS								
34	—	—	USB 1.1 à PS/2 (2)	AE10287-ND	15.08	13.25	11.88	DA-70118
35	—	—	USB 1.1 à série mâle/DB-9	AE10288-ND	20.94	19.04	17.14	DA-70145
			USB 2.0 à série mâle/DB-9	AE10289-ND	26.18	23.81	21.43	DA-70146
36	—	—	Répéteur 5 m USB 2.0	AE10290-ND	23.56	21.42	19.28	DA-70130
Adaptateurs USB — Internes/externes sur support à fente, double blindage — Conforme à RoHS								
37	0.25	—	Connecteur femelle de 2,54 mm à 2 x 5 broches, à 2 x USB-A femelle	AE10179-ND	6.01	5.29	4.74	AK674-R
Adaptateurs USB — Moulés								
38	—	4	USB-A femelle à USB-B mâle	AE1159-ND	4.19	3.69	3.31	A-USB-2
			USB-A mâle à USB-B femelle	AE1472-ND	5.40	4.75	4.26	A-USB-3-R
			USB-A femelle à USB-B femelle	AE1318-ND	4.19	3.69	3.31	A-USB-1
			USB-A femelle à USB-B femelle	AE1473-ND	5.40	4.75	4.26	A-USB-1-R
			USB-A femelle à USB-A femelle	AE1474-ND	5.40	4.75	4.26	A-USB-4-R
39	1.83	—	Adaptateur USB série DB9/25 mâle	AE1488-ND	27.63	25.50	23.72	DA-70119-R
Fiches modulaires								
40	—	—	4P4C, non blindé, pour câble plat	AE1475-ND	.22	.20	.18	A-MO-4/4-SF-R
			6P4C, non blindé, pour câble plat	AE1476-ND	.18	.16	.15	A-MO-6/4-SF-R
			6P6C, non blindé, pour câble plat	AE1477-ND	.34	.30	.27	A-MO-6/6-SF-R
			8P8C, non blindé, pour câble plat	AE1478-ND	.45	.40	.36	A-MO-8/8-SF-R
			8P8C, blindé, pour câble plat, CAT5	AE1479-ND	.75	.67	.60	A-MO-8/8-SFS-R
			4P4C, non blindé, pour câble rond	AE1195-ND	.14	.13	.11	A-MO-4/4-SR
			6P4C, non blindé, pour câble rond	AE1481-ND	.22	.20	.18	A-MO-6/4-SR-R
			6P6C, non blindé, pour câble rond	AE1482-ND	.34	.30	.27	A-MO-6/6-SR-R
			8P8C, non blindé, pour câble rond	AE1483-ND	.45	.40	.36	A-MO-8/8-SR-R
			8P8C, blindé, pour câble rond, CAT5	AE1484-ND	.75	.67	.60	A-MO-8/8-SRS-R
Jacks Keystone — Conforme à RoHS								
41	—	—	Jack RJ45 — Jack CAT5E	AE10093-ND	6.95	6.11	5.48	A-TA3534-R
			Jack RJ45 — Jack CAT6	AE10094-ND	7.94	6.98	6.26	A-TA3535-R

◆ Conforme à RoHS

Fig. 22 — Connecteur USB femelle à angle droit, 4 pos.

Fig. 23 — Connecteur USB femelle à angle droit, à trou traversant et à port double, 4 pos.

Fig. 24 — Fiches et capuchons USB

Fig. 25 — Câbles mini-USB, 4 positions mâles

Fig. 26 — Câbles mini-USB, 5 positions mâles

Fig. 27 — Câble mini-USB, 5 positions femelles à 5 positions mâles

Fig. 28 — Câble USB, A mâle à bout ouvert

Fig. 29 — Câble USB A-A, mâle

Fig. 30 — Câble USB B-B, mâle

Fig. 31 — Câble USB A-B, mâle

A

Fig.	Longueur en mètres	Description	Version non blindée (UTP)				Version blindée (FTP)					
			N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
Ensemble de câbles PVC CAT5(e), RJ45 — Moulés												
42	1.0	CAT 5e, cordon de raccordement, gris	AE9936-ND	3.13	2.75	2.47	A-MCUP-80010-R	AE9961-ND	4.43	3.90	3.49	A-MCSP-80010-R
	2.0		AE9937-ND	4.76	4.19	3.76	A-MCUP-80020-R	AE9962-ND	5.29	4.65	4.17	A-MCSP-80020-R
	3.0		AE9938-ND	6.30	5.54	4.97	A-MCUP-80030-R	AE9963-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP-80030-R
	5.0		AE9939-ND	9.20	8.09	7.25	A-MCUP-80050-R	AE9964-ND	9.11	8.01	7.18	A-MCSP-80050-R
42	10.0	CAT 5e, cordon de raccordement, rouge	AE9940-ND	16.71	14.69	13.17	A-MCUP-80100-R	AE9965-ND	17.44	15.33	13.75	A-MCSP-80100-R
	1.0		—	—	—	—	AE1234-ND	2.41	2.12	1.90	A-MCSP-80010/R	
	1.0		AE9941-ND	3.13	2.75	2.47	A-MCUP-80010/R-R	AE9966-ND	4.43	3.90	3.49	A-MCSP-80010/R-R
	2.0		—	—	—	—	AE1239-ND	3.38	2.98	2.67	A-MCSP-80020/R	
42	2.0	CAT 5e, cordon de raccordement, rouge	AE9942-ND	4.76	4.19	3.76	A-MCUP-80020/R-R	AE9967-ND	5.29	4.65	4.17	A-MCSP-80020/R-R
	3.0		AE1219-ND	3.10	2.73	2.45	A-MCUP-80030/R	AE1244-ND	4.34	3.81	3.42	A-MCSP-80030/R
	3.0		AE9943-ND	6.30	5.54	4.97	A-MCUP-80030/R-R	AE9968-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP-80030/R-R
	5.0		AE1224-ND	4.53	3.98	3.57	A-MCUP-80050/R	AE1249-ND	6.04	5.31	4.76	A-MCSP-80050/R
42	10.0	CAT 5e, cordon de raccordement, rouge	AE9944-ND	9.20	8.09	7.25	A-MCUP-80050/R-R	AE9969-ND	9.11	8.01	7.18	A-MCSP-80050/R-R
	10.0		AE1229-ND	8.17	7.18	6.44	A-MCUP-80100/R	AE1254-ND	10.77	9.46	8.48	A-MCSP-80100/R
	10.0		AE9945-ND	16.71	14.69	13.17	A-MCUP-80100/R-R	AE9970-ND	17.44	15.33	13.75	A-MCSP-80100/R-R
	1.0		AE9946-ND	3.13	2.75	2.47	A-MCUP-80010/B-R	AE9971-ND	4.43	3.90	3.49	A-MCSP-80010/B-R
42	2.0	CAT 5e, cordon de raccordement, bleu	AE9947-ND	4.76	4.19	3.76	A-MCUP-80020/B-R	AE9972-ND	5.29	4.65	4.17	A-MCSP-80020/B-R
	3.0		AE9948-ND	6.30	5.54	4.97	A-MCUP-80030/B-R	AE9973-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP-80030/B-R
	5.0		AE1225-ND	4.53	3.98	3.57	A-MCUP-80050/B	AE1250-ND	6.04	5.31	4.76	A-MCSP-80050/B
	5.0		AE9949-ND	9.20	8.09	7.25	A-MCUP-80050/B-R	AE9974-ND	9.11	8.01	7.18	A-MCSP-80050/B-R
42	10.0	CAT 5e, cordon de raccordement, bleu	—	—	—	—	AE1255-ND	10.77	9.46	8.48	A-MCSP-80100/B	
	10.0		AE9950-ND	16.71	14.69	13.17	A-MCUP-80100/B-R	AE9975-ND	17.44	15.33	13.75	A-MCSP-80100/B-R
42	1.0	CAT 5e, cordon de raccordement, jaune	AE9951-ND	3.13	2.75	2.47	A-MCUP-80010/Y-R	AE9976-ND	4.43	3.90	3.49	A-MCSP-80010/Y-R
	2.0		AE9952-ND	4.76	4.19	3.76	A-MCUP-80020/Y-R	AE9977-ND	5.29	4.65	4.17	A-MCSP-80020/Y-R
	3.0		AE9953-ND	6.30	5.54	4.97	A-MCUP-80030/Y-R	AE9978-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP-80030/Y-R
	5.0		—	—	—	—	—	AE1251-ND	6.04	5.31	4.76	A-MCSP-80050/Y
42	5.0	CAT 5e, cordon de raccordement, jaune	AE9954-ND	9.20	8.09	7.25	A-MCUP-80050/Y-R	AE9979-ND	9.11	8.01	7.18	A-MCSP-80050/Y-R
	10.0		AE1231-ND	8.17	7.18	6.44	A-MCUP-80100/Y	AE1256-ND	10.77	9.46	8.48	A-MCSP-80100/Y
	10.0		AE9955-ND	16.71	14.69	13.17	A-MCUP-80100/Y-R	AE9980-ND	17.44	15.33	13.75	A-MCSP-80100/Y-R

◆ Conforme à RoHS

(suite)

Fig. 32 — Rallonge USB

Fig. 33 — Câble USB, B à bout ouvert

Fig. 34 — Adaptateur USB à PS/2

Fig. 35 — Adaptateur USB à série

Fig. 36 — Câble répéteur USB 2.0

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 59