

TEXAS INSTRUMENTS DigiKey ® (suite)		LOGIQUE NUMÉRIQUE				
		Pièces conformes à RoHS disponibles				
Numéro de référence T.I.	Numéro de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*		
				1	25	100
SN74LVC1G07YZVR	296-21057-1-ND	Circuit d'attaque/tampon simple avec sortie à drain ouvert	4-DSBGA	.44	.31	.27
SN74LVC1G07YZVR	296-21057-2-ND	Circuit d'attaque/tampon simple avec sortie à drain ouvert	4-DSBGA	372.37/3,000		
SN74LVC1G08DCKR	296-11602-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	.42	.25	.21
SN74LVC1G08DCKR	296-11602-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	216.22/3,000		
SN74LVC1G08DRLR	296-18011-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SOT-5	.41	.27	.22
SN74LVC1G08DRLR	296-18011-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SOT-5	371.57/4,000		
SN74LVC1G08DRYR	296-21815-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	6-SON	.41	.27	.22
SN74LVC1G08DRYR	296-21815-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	6-SON	436.44/5,000		
SN74LVC1G08IDCKREP	296-22344-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	.58	.41	.35
SN74LVC1G08IDCKREP	296-22344-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	484.08/3,000		
SN74LVC1G08MDBVREP	296-22345-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SOT-23-5	1.03	.82	.74
SN74LVC1G08MDBVREP	296-22345-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SOT-23-5	1143.54/3,000		
SN74LVC1G08MDCKREP	296-20772-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	1.03	.82	.74
SN74LVC1G08MDCKREP	296-20772-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	1143.54/3,000		
SN74LVC1G08QDCKRQ1	296-20728-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	.49	.29	.24
SN74LVC1G08QDCKRQ1	296-20728-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	SC70-5	249.85/3,000		
SN74LVC1G08QDBVRQ1	296-24187-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées*	SOT-23-5	.49	.29	.24
SN74LVC1G08QDBVRQ1	296-24187-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées*	SOT-23-5	249.85/3,000		
SN74LVC1G08YEAR	296-12474-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G08YEAR	296-12474-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G08YEPR	296-14357-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G08YEPR	296-14357-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G08YZAR	296-13252-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G08YZAR	296-13252-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G08YZPR	296-14358-1-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	.49	.34	.30
SN74LVC1G08YZPR	296-14358-2-ND	Porte ET positive simple à 2 entrées	5-DSBGA	410.81/3,000		
SN74LVC1G0832DBVR	296-18753-1-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	.41	.27	.22
SN74LVC1G0832DBVR	296-18753-2-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	278.68/3,000		
SN74LVC1G0832DCKR	296-18754-1-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	SC70-5	.41	.27	.22
SN74LVC1G0832DCKR	296-18754-2-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	SC70-5	278.68/3,000		
SN74LVC1G0832YZPR	296-18199-1-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	.58	.41	.35
SN74LVC1G0832YZPR	296-18199-2-ND	Porte ET/OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	484.08/3,000		
SN74LVC1G10DBVR	296-18755-1-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G10DBVR	296-18755-2-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G10DCKR	296-17844-1-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	SC70-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G10DCKR	296-17844-2-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	SC70-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G10YZPR	296-18756-1-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	.53	.37	.32
SN74LVC1G10YZPR	296-18756-2-ND	Porte NON-ET positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	446.85/3,000		
SN74LVC1G11DBVR	296-16810-1-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G11DBVR	296-16810-2-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G11DCKR	296-18086-1-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	SC70-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G11DCKR	296-18086-2-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	SC70-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G11MDCKREP	296-24876-1-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées*	SC70-6	1.03	.82	.74
SN74LVC1G11MDCKREP	296-24876-2-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées*	SC70-6	1143.54/3,000		
SN74LVC1G11YZPR	296-18757-1-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	.53	.37	.32
SN74LVC1G11YZPR	296-18757-2-ND	Porte ET positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	446.85/3,000		
SN74LVC1G14DRLR	296-18014-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-5	.41	.27	.22
SN74LVC1G14DRLR	296-18014-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-5	371.57/4,000		
SN74LVC1G14DRYR	296-21545-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	6-SON	.41	.27	.22
SN74LVC1G14DRYR	296-21545-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	6-SON	436.44/5,000		
SN74LVC1G14MDBVREP	296-22346-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	.63	.49	.44
SN74LVC1G14MDBVREP	296-22346-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	627.03/3,000		
SN74LVC1G14MDCKREP	296-22347-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	.63	.49	.44
SN74LVC1G14MDCKREP	296-22347-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	627.03/3,000		
SN74LVC1G14YEAR	296-13037-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G14YEAR	296-13037-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G14YEPR	296-14362-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G14YEPR	296-14362-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G14YZAR	296-13038-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G14YZAR	296-13038-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G14YZPR	296-14363-1-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.49	.34	.30
SN74LVC1G14YZPR	296-14363-2-ND	Inverseur simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	410.81/3,000		
SN74LVC1G17DBVR	296-11933-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	.42	.25	.21
SN74LVC1G17DBVR	296-11933-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	216.22/3,000		
SN74LVC1G17DCKR	296-11934-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	.42	.25	.21
SN74LVC1G17DCKR	296-11934-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	216.22/3,000		
SN74LVC1G17DRLR	296-18585-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-5	.41	.27	.22
SN74LVC1G17DRLR	296-18585-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-5	371.57/4,000		
SN74LVC1G17DRYR	296-21546-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	6-SON	.41	.27	.22
SN74LVC1G17DRYR	296-21546-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	6-SON	436.44/5,000		
SN74LVC1G17MDBVREP	296-21818-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	.94	.75	.68
SN74LVC1G17MDBVREP	296-21818-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SOT-23-5	1042.64/3,000		
SN74LVC1G17MDCKREP	296-20773-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	1.03	.82	.74
SN74LVC1G17MDCKREP	296-20773-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	1143.54/3,000		
SN74LVC1G17QDCKRQ1	296-23709-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	.49	.29	.24
SN74LVC1G17QDCKRQ1	296-23709-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	SC70-5	249.85/3,000		
SN74LVC1G17YZAR	296-15587-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G17YZAR	296-15587-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G17YZPR	296-18761-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	.49	.34	.30
SN74LVC1G17YZPR	296-18761-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	5-DSBGA	410.81/3,000		
SN74LVC1G17YZVR	296-21060-1-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	4-DSBGA	.49	.34	.30
SN74LVC1G17YZVR	296-21060-2-ND	Tampon simple à bascule de Schmitt	4-DSBGA	410.81/3,000		
SN74LVC1G18DBVR	296-15568-1-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	SOT-23-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G18DBVR	296-15568-2-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	SOT-23-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G18DCKR	296-15569-1-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	SC70-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G18DCKR	296-15569-2-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	SC70-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G18YEAR	296-15570-1-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	6-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G18YEAR	296-15570-2-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	6-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G18YZAR	296-15571-1-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	6-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G18YZAR	296-15571-2-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états	6-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G18YZPR	296-25657-1-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états*	6-DSBGA	.46	.32	.28
SN74LVC1G18YZPR	296-25657-2-ND	Démultiplexeur non inverseur 1 de 2, à 3 états*	6-DSBGA	384.38/3,000		
SN74LVC1G19DBVR	296-16982-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SOT-23-6	.41	.27	.22
SN74LVC1G19DBVR	296-16982-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SOT-23-6	273.51/3,000		
SN74LVC1G19DCKR	296-17991-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SC70-6	.41	.27	.22
SN74LVC1G19DCKR	296-17991-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SC70-6	273.51/3,000		
SN74LVC1G19DRLR	296-18319-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SOT-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G19DRLR	296-18319-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	SOT-6	31.12/4,000		
SN74LVC1G19DRYR	296-21547-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-SON	.46	.31	.25
SN74LVC1G19DRYR	296-21547-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-SON	496.50/5,000		
SN74LVC1G19YEPR	296-18762-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G19YEPR	296-18762-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G19YZPR	296-18586-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-DSBGA	.39	.28	.24
SN74LVC1G19YZPR	296-18586-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 1 de 2	6-DSBGA	384.38/3,000		
SN74LVC1G27DBVR	296-17119-1-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G27DBVR	296-17119-2-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	SOT-23-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G27DCKR	296-18764-1-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	SC70-6	.35	.23	.19
SN74LVC1G27DCKR	296-18764-2-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	SC70-6	237.84/3,000		
SN74LVC1G27YEPR	296-18765-1-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	.67	.52	.46
SN74LVC1G27YEPR	296-18765-2-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	661.86/3,000		
SN74LVC1G27YZPR	296-18766-1-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	.53	.37	.32
SN74LVC1G27YZPR	296-18766-2-ND	Porte NON-OU positive simple à 3 entrées	6-DSBGA	446.85/3,000		
SN74LVC1G29DCTR	296-18767-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	SM8	.55	.39	.34
SN74LVC1G29DCTR	296-18767-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	SM8	465.47/3,000		
SN74LVC1G29DCUR	296-18768-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	US8	.55	.39	.34
SN74LVC1G29DCUR	296-18768-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	US8	465.47/3,000		
SN74LVC1G29YZPR	296-18769-1-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	8-DSBGA	.65	.51	.45
SN74LVC1G29YZPR	296-18769-2-ND	Décodageur/démultiplexeur 2 de 3	8-DSBGA	643.84/3,000		
SN74LVC1G32DBVR	296-9847-1-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées	SOT-23-5	.35	.23	.19
SN74LVC1G32DBVR	296-9847-2-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées	SOT-23-5	237.84/3,000		
SN74LVC1G32DCKR	296-9848-1-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées	SC70	.35	.23	.19
SN74LVC1G32DCKR	296-9848-2-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées	SC70	237.84/3,000		
SN74LVC1G32DRLR	296-18016-1-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées	SOT-5	.46	.31	.25
SN74LVC1G32DRLR	296-18016-2-ND	Porte OU positive simple à 2 entrées</				