

TEXAS INSTRUMENTS DigiKey (suite)		PRODUITS D'ALIMENTATION					
		Pièces conformes à RoHS disponibles					
Numéro de référence T.I.	Numéro de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*			
				1	25	100	
TPS3337E18QDBVRQ1	296-15665-1-ND	Contrôleur de faible courant 1,71 V	1.71V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3337E18QDBVRQ1	296-15665-2-ND	Contrôleur de faible courant 1,71 V	1.71V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3337J25DBVT	296-3344-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,25 V	2.25V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3337K33DBVT	296-3345-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3337K33DBVT	296-3345-2-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3337K33QDBVREP	296-20786-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.88	2.36	2.12
TPS3338E18M0DBVREP	296-22442-1-ND	Circuit de surveillance de nano-puissance 1,8 V	1.8V Nanopower Supervisory Circuit	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338E18M0DBVREP	296-22442-2-ND	Circuit de surveillance de nano-puissance 1,8 V	1.8V Nanopower Supervisory Circuit	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338E18QDBVRQ1	296-15669-1-ND	Contrôleur de faible courant 1,71 V	1.71V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338E18QDBVRQ1	296-15669-2-ND	Contrôleur de faible courant 1,71 V	1.71V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33DBVT	296-3349-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33DBVT	296-3349-2-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33DRVR	296-22631-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	6-SON	2.67	2.06	1.87
TPS3338K33DRVR	296-22631-2-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	6-SON	3082.28/3,000		
TPS3338K33M0DBVREP	296-22444-1-ND	Circuit de surveillance de nano-puissance 3,3 V	3.3V Nanopower Supervisory Circuit	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33M0DBVREP	296-22444-2-ND	Circuit de surveillance de nano-puissance 3,3 V	3.3V Nanopower Supervisory Circuit	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33QDBVRQ1	296-15670-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338K33QDBVRQ1	296-15670-2-ND	Contrôleur de faible courant 2,93 V	2.93V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338L30DBVT	296-3350-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,64 V	2.64V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338L30DBVT	296-3350-2-ND	Contrôleur de faible courant 2,64 V	2.64V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS3338L30QDBVRQ1	296-15671-1-ND	Contrôleur de faible courant 2,64 V	2.64V Low Current Monitor	SOT-23-5	2.40	1.97	1.77
TPS33600RQPT	296-25181-1-ND	Contrôleur de tension d'alimentation quadruple programmable*	Programmable Quad Supply Voltage Monitor*	20-0FN	2.64	2.16	1.94
TPS33600RQPT	296-25181-2-ND	Contrôleur de tension d'alimentation quadruple programmable*	Programmable Quad Supply Voltage Monitor*	20-0FN	407.41/250		
TPS33604RQPT	296-25182-1-ND	Contrôleur de tension d'alimentation quadruple programmable*	Programmable Quad Supply Voltage Monitor*	20-0FN	2.64	2.16	1.94
TPS33604RQPT	296-25182-2-ND	Contrôleur de tension d'alimentation quadruple programmable*	Programmable Quad Supply Voltage Monitor*	20-0FN	407.41/250		
TPS65191RHBR	296-24956-1-ND	Commande de balayage haute tension triple*	Triple High-Voltage Scan Driver*	32-0FN	2.41	1.86	1.69
TPS65191RHBR	296-24956-2-ND	Commande de balayage haute tension triple*	Triple High-Voltage Scan Driver*	32-0FN	2789.19/3,000		
TPS65193RGER	296-24943-1-ND	Décaleur de niveau 5 canaux pour les écrans LCD*	5-Ch. Level Shifter for LCD Displays*	24-V0FN	1.91	1.48	1.34
TPS65193RGER	296-24943-2-ND	Décaleur de niveau 5 canaux pour les écrans LCD*	5-Ch. Level Shifter for LCD Displays*	24-V0FN	2205.40/3,000		
TWL1200ZQR	296-24629-1-ND	Émetteur-récepteur de tension 19 bits*	19-Bit Voltage Transceiver*	48-BGA	3.60	2.95	2.65
TWL1200ZQR	296-24629-2-ND	Émetteur-récepteur de tension 19 bits*	19-Bit Voltage Transceiver*	48-BGA	3993.99/2,500		
TXB0101DBVR	296-21664-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SOT-23-6	.70	.55	.49
TXB0101DBVR	296-21664-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SOT-23-6	696.70/3,000		
TXB0101DCKR	296-22861-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SC70-6	.70	.55	.49
TXB0101DCKR	296-22861-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SC70-6	696.70/3,000		
TXB0101DRLR	296-24665-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit*	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	6-SOT	.70	.55	.49
TXB0101DRLR	296-24665-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit*	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	6-SOT	928.93/4,000		
TXB0102DCKR	296-22862-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-US8	1.19	.94	.85
TXB0102DCKR	296-22862-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-US8	1311.71/3,000		
TXB0102YZPR	296-21961-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-DSBGA	1.26	1.00	.90
TXB0104DR	296-21928-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-SOIC	1.55	1.19	1.08
TXB0104PWR	296-21929-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-TSSOP	1.55	1.19	1.08
TXB0104PWR	296-21929-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-TSSOP	1189.99/2,000		
TXB0104RGYR	296-21930-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-0FN	1.55	1.19	1.08
TXB0104YZTR	296-24804-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits*	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	12-DSBGA	1.68	1.30	1.18
TXB0104YZTR	296-24804-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits*	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	12-DSBGA	1945.94/3,000		
TXB0104ZUR	296-20795-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	12-BGA	1.55	1.19	1.08
TXB0104ZUR	296-20795-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	12-BGA	1487.49/2,500		
TXB0106PWRQ1	296-24960-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 6 bits*	6-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	16-TSSOP	2.11	1.63	1.48
TXB0106PWRQ1	296-24960-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 6 bits*	6-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	16-TSSOP	1622.42/2,000		
TXB0106PWR	296-23759-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 6 bits	6-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	16-TSSOP	1.96	1.52	1.38
TXB0108ZXYR	296-22000-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	20-BGA	2.24	1.73	1.57
TXB0108ZXYR	296-22000-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	20-BGA	2162.16/2,500		
TXS0101DBVR	296-22863-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SOT-23-6	.70	.55	.49
TXS0101DBVR	296-22863-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SOT-23-6	696.70/3,000		
TXS0101DCKR	296-22864-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SC70-6	.70	.55	.49
TXS0101YZPR	296-24805-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit*	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	6-DSBGA	.85	.66	.58
TXS0101YZPR	296-24805-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 1 bit*	1-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	6-DSBGA	836.04/3,000		
TXS0102DCTR	296-21978-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SM8	1.00	.80	.72
TXS0102DCTR	296-21978-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	SM8	1109.91/3,000		
TXS0102DCTR	296-21931-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-US8	1.00	.80	.72
TXS0102DCKR	296-21932-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-US8	1109.91/3,000		
TXS0102YZPR	296-21932-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-DSBGA	1.07	.85	.76
TXS0102YZPR	296-21932-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits	2-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	8-DSBGA	1177.18/3,000		
TXS0104EDR	296-20696-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-SOIC	1.83	1.41	1.28
TXS0104EDR	296-20696-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-SOIC	1757.76/2,500		
TXS0104EPWR	296-20697-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-TSSOP	1.83	1.41	1.28
TXS0104EPWR	296-20697-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-TSSOP	1406.20/2,000		
TXS0104ERGR	296-20698-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-0FN	1.96	1.52	1.38
TXS0104ERGR	296-20698-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	14-0FN	2270.27/3,000		
TXS0104EZKUR	296-20699-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 4 bits	4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	12-BGA	1.96	1.52	1.38
TXS0108EPWR	296-23011-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	20-TSSOP	2.24	1.73	1.57
TXS0108EPWR	296-23011-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator	20-TSSOP	1729.73/2,000		
TXS0108ERGR	296-24806-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits*	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	20-0FN	2.24	1.73	1.57
TXS0108ERGR	296-24806-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits*	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	20-0FN	2594.59/3,000		
TXS0108ZXYR	296-24807-1-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits*	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	20-BGA	2.24	1.73	1.57
TXS0108ZXYR	296-24807-2-ND	Translateur de niveau de tension bidirectionnel 8 bits*	8-Bit Bidirectional Voltage Level Translator*	20-BGA	2162.16/2,500		
TXS0206YFPR	296-24274-1-ND	Translateur de niveau de tension MMC/SD/Memory Stick**	MMC/SD/Memory Stick** Voltage Level Translator*	20-DSBGA	1.55	1.19	1.08
TXS0206YFPR	296-24274-2-ND	Translateur de niveau de tension MMC/SD/Memory Stick**	MMC/SD/Memory Stick** Voltage Level Translator*	20-DSBGA	1784.98/3,000		
TXS0206-29YFPR	296-25577-1-ND	Translateur de niveau de tension MMC/SD/Memory Stick**	MMC/SD/Memory Stick** Voltage Level Translator*	20-DSBGA	1.68	1.30	1.18
TXS0206-29YFPR	296-25577-2-ND	Translateur de niveau de tension MMC/SD/Memory Stick**	MMC/SD/Memory Stick** Voltage Level Translator*	20-DSBGA	1945.94/3,000		
TXS02612ZQSR	296-24808-1-ND	Duplicateur de port SDIO*	SDIO Port Expander*	24-BGA	1.43	1.13	1.02
TXS02612ZQSR	296-24808-2-ND	Duplicateur de port SDIO*	SDIO Port Expander*	24-BGA	1317.32/2,500		
UC2543DW	296-3355-5-ND	Contrôleur d'alimentation 2,5 V	2.5V Power Supply Monitor	16-SOIC	7.21	5.91	5.34
UC2543N	296-3356-5-ND	Contrôleur d'alimentation 2,5 V	2.5V Power Supply Monitor	16-DIP	7.21	5.91	5.34
UC2903DW	296-2640-5-ND	Contrôleur d'alimentation quad.	Quad Voltage Supply Monitor	18-SOIC	5.71	4.68	4.23
UC3543N	296-3358-5-ND	Contrôleur d'alimentation 2,5 V	2.5V Power Supply Monitor	16-DIP	6.41	5.26	4.75
UC3544N	296-3359-5-ND	Contrôleur d'alimentation 2,5 V	2.5V Power Supply Monitor	18-DIP	4.82	3.88	3.53
UC3903DW	296-2642-5-ND	Contrôleur d'alimentation quad.	Quad Voltage Supply Monitor	18-SOIC	5.11	4.19	3.76
UC3910D	296-2644-5-ND	CNA 4 bits et contrôleur de tension	4-Bit DAC and Voltage Monitor	16-SOIC	4.93	4.05	3.68
UC3910D	296-11346-5-ND	CNA 4 bits et contrôleur de tension	4-Bit DAC and Voltage Monitor	16-DIP	5.71	4.68	4.23
UC39432D	296-11350-5-ND	Contrôleur analogique de précision	Precision Analog Controller	8-SOIC	10.31	8.67	7.97
UC39432N	296-11351-5-ND	Contrôleur analogique de précision	Precision Analog Controller	8-DIP	10.31	8.67	7.97
UCC2946D	296-2645-5-ND	Superviseur de microprocesseur avec temporisateur d'horloge de surveillance	Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer	8-SOIC	3.59	2.89	2.63
UCC3946D	296-2646-5-ND	Superviseur de microprocesseur avec temporisateur d'horloge de surveillance	Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer	8-SOIC	3.59	2.89	2.63
UCC3946N	296-11547-5-ND	Superviseur de microprocesseur avec temporisateur d'horloge de surveillance	Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer	8-DIP	3.03	2.44	2.22
Circuits d'attaque MOSFET/MOSFET							
SN75372D	296-3360-5-ND	Circuit d'attaque MOSFET double	Dual MOSFET Driver	8-SOIC	2.46	1.99	1.79
SN75372DR	296-14958-1-ND	Circuit d'attaque MOSFET double	Dual MOSFET Driver	8-SOIC	2.52	1.95	1.77
SN75372DR	296-14958-2-ND	Circuit d'attaque MOSFET double	Dual MOSFET Driver	8-SOIC	2432.43/2,500		
SN75372P	296-3361-5-ND	Circuit d'attaque MOSFET double	Dual MOSFET Driver	8-DIP	2.23	1.81	1.63
SN75374D	296-3362-5-ND	Circuit d'attaque MOSFET quad.	Quad MOSFET Driver	16-SOIC	3.12	2.51	2.29
TPS1100D	296-3379-5-ND	Transistor MOSFET à canal P, temps de montée 10 ns	P-Channel MOSFET, Rise Time 10ns	8-SOIC	1.49	1.21	1.09
TPS1101D	296-3381-5-ND	Transistor MOSFET à canal P, temps de montée 5,5 ns	P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5ns	8-SOIC	2.23	1.81	1.63
TPS1120D	296-1352-5-ND	Transistor MOSFET à canal P double	Dual P-Channel MOSFET	8-SOIC	1.99	1.61	1.45
TPS1120DR	296-1352-1-ND	Transistor MOSFET à canal P double	Dual P-Channel MOSFET	8-SOIC	1.96	1.52	1.38
TPS1120DR	296-1352-2-ND	Transistor MOSFET à canal P double	Dual P-Channel MOSFET	8-SOIC	1891.89/2,500		
TPS2811D	296-2385-5-ND	Circuit d'attaque MOSFET inverseur 2 A double	Dual 2A Invert MOSFET Driver	8-SOIC	2.24	1.81	1.65
TPS2811P	296-33						