

TEXAS INSTRUMENTS DigiKey ® (suite)		PRODUITS D'ALIMENTATION				
		Pièces disponibles conformes à RoHS				
Numéro de référence T.I.	Numéro de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*		
				1	25	100
TPS7822DDCR	296-23825-1-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA	TSOT-23-5	86	67	59
TPS7822DDCR	296-23825-2-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA	TSOT-23-5	852	853,000	
TPS7822DDCT	296-27087-1-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA*	TSOT-23-5	86	68	61
TPS7822DDBV	296-24680-1-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA*	6-SOON	86	69	
TPS7822DDBV	296-24680-2-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA*	6-SOON	958,56/3,000		
TPS7822QDRVQ1	296-25736-1-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA*	6-SOON	99	79	71
TPS7822QDRVQ1	296-25736-2-ND	Régulateur LDO 2,7 V, 150 mA*	6-SOON	1100,30/3,000		
TPS7822DDCR	296-23826-1-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA	TSOT-23-5	86	67	59
TPS7822DDCR	296-23826-2-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA	TSOT-23-5	852,85/3,000		
TPS78228DBV	296-24681-1-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA*	6-SOON	86	69	62
TPS78228DBV	296-24681-2-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA*	6-SOON	958,56/3,000		
TPS78228QDRVQ1	296-25737-1-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA*	6-SOON	99	79	71
TPS78228QDRVQ1	296-25737-2-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 150 mA*	6-SOON	1100,30/3,000		
TPS7823DDCR	296-24372-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	5-SOT	86	67	59
TPS7823DDCR	296-24372-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	5-SOT	852,85/3,000		
TPS7823DDBV	296-24636-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	6-SOON	98	78	70
TPS7823DDBV	296-24636-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	6-SOON	138,54/250		
TPS7823QDRVQ1	296-25738-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	6-SOON	99	79	71
TPS7823QDRVQ1	296-25738-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 150 mA*	6-SOON	1100,30/3,000		
TPS7823DDCT	296-24120-1-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 150 mA	5-SOT	86	68	61
TPS7823DDCT	296-24120-2-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 150 mA	5-SOT	121,32/250		
TPS7860DDCR	296-13755-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V	SOT-223-6	3,24	2,65	2,38
TPS7860DDCR	296-13755-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V	SOT-223-6	3595,59/2,500		
TPS7860IDBT	296-25153-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V*	8-SOON	3,72	3,05	2,74
TPS7860IDBT	296-25153-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V*	8-SOON	574,17/250		
TPS78601KTT	296-14421-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V	DDPAK-5	4,32	3,54	—
TPS78601KTT	296-14421-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,2 à 5,5 V	DDPAK-5	3,24	2,65	2,38
TPS78618DCR	296-13756-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,8 V	SOT-223-6	3595,59/2,500		
TPS78618DCR	296-13756-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,8 V	SOT-223-6	3,24	2,65	2,38
TPS78625DCR	296-13757-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 2,5 V	SOT-223-6	3,24	2,65	2,38
TPS78625DCR	296-13757-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 2,5 V	SOT-223-6	3595,59/2,500		
TPS78630DCR	296-13759-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3 V	SOT-223-6	3,24	2,65	2,38
TPS78630DCR	296-13759-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3 V	SOT-223-6	3,70	2,98	2,71
TPS78630DCR	296-13760-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3,3 V	SOT-223-6	3,24	2,65	2,38
TPS78630DCR	296-13760-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3,3 V	SOT-223-6	3595,59/2,500		
TPS7863EVM-207	296-20625-ND	Module d'évaluation pour TPS78633		40,04	—	—
TPS7863KTT	296-14426-1-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3,3 V	DDPAK-5	4,32	3,54	—
TPS7863KTT	296-14426-2-ND	Régulateur LDO 1,5 A, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 3,3 V	DDPAK-5	162,16/50		
TPS78825DBV	296-12379-1-ND	LDO bruit faible, 2,5 V, 150 mA, à contrôle de courant d'appel	SOT-23-5	1,15	92	83
TPS78825DBV	296-12379-2-ND	LDO bruit faible, 2,5 V, 150 mA, à contrôle de courant d'appel	SOT-23-5	1278,08/3,000		
TPS78833DBV	296-12380-1-ND	LDO bruit faible, 3,3 V, 150 mA, à contrôle de courant d'appel	SOT-23-5	1,15	92	83
TPS78833DBV	296-12380-2-ND	LDO bruit faible, 3,3 V, 150 mA, à contrôle de courant d'appel	SOT-23-5	1278,08/3,000		
TPS78833EVM	296-13592-ND	Module d'évaluation pour TPS78833		40,04	—	—
TPS78915DBV	296-8146-1-ND	Régulateur LDO 1,5 V, 100 mA	SOT-23-5	1,15	92	83
TPS78915DBV	296-8146-2-ND	Régulateur LDO 1,5 V, 100 mA	SOT-23-5	91	73	65
TPS78918DBV	296-8147-1-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA	SOT-23-5	1,15	92	83
TPS78918DBV	296-8147-2-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA	SOT-23-5	91	73	65
TPS78918DBV	296-8147-3-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	1009,01/3,000		
TPS78918DBV	296-8147-4-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	1,05	83	75
TPS78918DBV	296-27092-1-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	148,55/250		
TPS78918DBV	296-27092-2-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	91	73	65
TPS78930DBV	296-8150-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,15	92	83
TPS78930DBV	296-8150-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	1009,01/3,000		
TPS79015DBV	296-8151-1-ND	Régulateur LDO 1,5 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79015DBV	296-8151-2-ND	Régulateur LDO 1,5 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79018DBV	296-8152-1-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79018DBV	296-8152-2-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 50 mA	SOT-23-5	1513,51/3,000		
TPS79025DBV	296-8153-1-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79025DBV	296-8153-2-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79028DBV	296-8154-1-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79028DBV	296-8154-2-ND	Régulateur LDO 2,8 V, 50 mA	SOT-23-5	1513,51/3,000		
TPS79030DBV	296-8155-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 50 mA	SOT-23-5	1,37	1,09	98
TPS79030DBV	296-8155-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 50 mA	SOT-23-5	1513,51/3,000		
TPS79101DBV	296-11864-1-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA	SOT-23-6	1,22	97	87
TPS79101DBV	296-11864-2-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA	SOT-23-6	1345,34/3,000		
TPS79101DBV	296-24441-1-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA*	SOT-23-6	1,43	1,13	1,02
TPS79101DBV	296-24441-2-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA*	SOT-23-6	1574,05/3,000		
TPS79118DBV	296-11865-1-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	1,22	97	87
TPS79118DBV	296-11865-2-ND	Régulateur LDO 1,8 V, 100 mA*	SOT-23-5	1345,34/3,000		
TPS79118DBV	296-11866-1-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,22	97	87
TPS79118DBV	296-11866-2-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA	SOT-23-5	1345,34/3,000		
TPS79133DBV	296-11866-1-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,55	1,19	1,08
TPS79133DBV	296-22524-1-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,43	1,13	1,02
TPS79133DBV	296-24442-1-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA*	SOT-23-5	1574,05/3,000		
TPS79133DBV	296-24442-2-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 100 mA*	SOT-23-5	1,40	1,11	1,00
TPS79147DBV	296-13707-1-ND	Régulateur LDO linéaire, 100 mA, RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 4,7 V	SOT-23-5	1,22	97	87
TPS79201DBV	296-11868-1-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA	SOT-23-6	1,22	97	87
TPS79201DBV	296-11868-2-ND	Régulateur LDO réglable, 100 mA	SOT-23-6	1345,34/3,000		
TPS79225DBV	296-11869-1-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 100 mA	SOT-23-5	1,22	97	87
TPS79225DBV	296-11869-2-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 100 mA	SOT-23-5	1345,34/3,000		
TPS79225DBV	296-27098-1-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 100 mA*	SOT-23-5	1,40	1,11	1,00
TPS79225DBV	296-27098-2-ND	Régulateur LDO 2,5 V, 100 mA*	SOT-23-5	1,40	1,11	1,00
TPS79230DBV	296-11871-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,22	97	87
TPS79230DBV	296-11871-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	1345,34/3,000		
TPS79230DBV	296-19004-1-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	1,40	1,11	1,00
TPS79230DBV	296-19004-2-ND	Régulateur LDO 3 V, 100 mA	SOT-23-5	198,00/250		
TPS79301DBV	296-12154-1-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-6	74	57	51
TPS79301DBV	296-12154-2-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-6	727,93/3,000		
TPS79301DBV	296-15305-1-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-6	78	62	56
TPS79301DBV	296-15305-2-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-6	860,06/3,000		
TPS79301EVM	296-13593-ND	Module d'évaluation pour TPS79301		40,04	—	—
TPS79301MDBVREP	296-22525-1-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-5	1,66	1,28	1,16
TPS79301MDBVREP	296-22525-2-ND	Régulateur LDO RF réglable, taux de réjection d'alimentation élevé, 200 mA	SOT-23-5	1914,71/3,000		
TPS79318DBV	296-12155-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	SOT-23-5	74	57	51
TPS79318DBV	296-12155-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	SOT-23-5	727,93/3,000		
TPS79318DBV	296-24779-1-ND	Régulateur LDO RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,8 V, 200 mA*	SOT-23-5	78	62	56
TPS79318DBV	296-24779-2-ND	Régulateur LDO RF rapide, taux de réjection d'alimentation élevé, bruit ultra faible, 1,8 V, 200 mA*	SOT-23-5	861,02/3,000		
TPS79318DBV	296-15306-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	SOT-23-5	78	62	56
TPS79318DBV	296-15306-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	SOT-23-5	861,02/3,000		
TPS79318YEQEVM	296-19005-ND	Module d'évaluation pour TPS79318YEQ		8,17	—	—
TPS79318YEQ	296-18064-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	5-DSBGA	98	78	70
TPS79318YEQ	296-18064-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 1,8 V, 200 mA	5-DSBGA	1085,88/3,000		
TPS79325DBV	296-12156-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,5 V, 200 mA	SOT-23-5	74	57	51
TPS79325DBV	296-12156-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,5 V, 200 mA	SOT-23-5	727,93/3,000		
TPS79325DBV	296-15307-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,5 V, 200 mA	SOT-23-5	78	62	56
TPS79325DBV	296-15307-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,5 V, 200 mA	SOT-23-5	861,02/3,000		
TPS79325YEQEVM	296-19006-ND	Module d'évaluation pour TPS79325YEQ		8,17	—	—
TPS79328DBV	296-12158-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,8 V, 200 mA	SOT-23-5	74	57	51
TPS79328DBV	296-12158-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,8 V, 200 mA	SOT-23-5	727,93/3,000		
TPS79328EVM	296-13594-ND	Module d'évaluation pour TPS79328		40,04	—	—
TPS79328YEQEVM	296-19008-ND	Module d'évaluation pour TPS79328YEQ		8,17	—	—
TPS79328YEQ	296-19009-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 2,8 V, 200 mA	SOT-23-5	2,75	2,22	2,02
TPS79330DBV	296-12159-1-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 3 V, 200 mA	SOT-23-5	74	57	51
TPS79330DBV	296-12159-2-ND	Régulateur LDO RF, taux de réjection d'alimentation élevé, 3 V, 200 mA	SOT-23-5	727,93/3,000		
TPS79330YEQEVM	29					