

National Semiconductor		DigiKey® (suite)		GESTION DE L'ALIMENTATION LINEAR/LDO			
Numéro de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*				
			1	25	100		
LM3686TLE-AAEDTR-ND	Convertisseur c.c./c.c., abaisseur de tension, 2,7 à 5 V*	2.7V à 5V, Step-Down DC-DC Converter*	12-µSMD	260.26/250			
LM3686TLE-AAEFT-ND	Convertisseur c.c./c.c., abaisseur de tension, 2,7 à 5 V*	2.7V à 5V, Step-Down DC-DC Converter*	12-µSMD	1.83	1.41	1.28	
LM3686TLE-AAEFT-ND	Convertisseur c.c./c.c., abaisseur de tension, 2,7 à 5 V*	2.7V à 5V, Step-Down DC-DC Converter*	12-µSMD	260.26/250			
LM3687TL-1815CT-ND	Convertisseur c.c./c.c., abaisseur de tension, 1,8 V*	1.8V, Step-Down DC-DC Converter*	9-µSMD	2.00	1.55	1.40	
LM3687TL-1815TR-ND	Convertisseur c.c./c.c., abaisseur de tension, 1,8 V*	1.8V, Step-Down DC-DC Converter*	9-µSMD	285.49/250			
LM3940IMP-3.3CT-ND	Régulateur de tension à faible chute 1 A pour conversion de 5 à 3,3 V*	1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion*	SOT-223	1.51	1.17	1.06	
LM3940IMP-3.3TR-ND	Régulateur de tension à faible chute 1 A pour conversion de 5 à 3,3 V*	1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion*	SOT-223	627.03/1,000			
LM3940IS-3.3-ND	Régulateur de tension à faible chute 1 A pour conversion de 5 à 3,3 V*	1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion*	TO-263	1.76	1.43	1.28	
LM3940ISX-3.3TR-ND	Régulateur de tension à faible chute 1 A pour conversion de 5 à 3,3 V*	1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion*	TO-263	497.70/500			
LM3940IT-3.3-ND	Régulateur de tension à faible chute 1 A pour conversion de 5 à 3,3 V*	1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion*	TO-220-3	1.71	1.39	1.25	
LM7905CTNS-ND	Régulateur de tension négative, 1,5 A, 5 V*	5V, 1.5A Negative Voltage Regulator*	TO-220-3	1.43	1.15	1.04	
LM7912CT-ND	Régulateur de tension négative, 1,5 A, 12 V*	12V, 1.5A Negative Voltage Regulator*	TO-220-3	1.31	1.07	.96	
LM7915CT-ND	Régulateur de tension négative, 1,5 A, 15 V*	15V, 1.5A Negative Voltage Regulator*	TO-220-3	1.31	1.07	.96	
LM9036M-3.3-ND	Régulateur de tension 3,3 V, 50 mA, à courant de repos ultra-faible*	3.3V, 50mA Ultra Low Quiescent Current Voltage Reg.*	8-SOIC	1.12	.90	.79	
LM9076BMA-3.3-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	8-SOIC	2.22	1.79	1.61	
LM9076BMA-5.0-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	8-SOIC	2.22	1.79	1.61	
LM9076S-3.3-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	TO-263-5	2.22	1.79	1.61	
LM9076S-5.0-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	TO-263	2.22	1.79	1.61	
LM9076SX-3.3CT-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	TO-263-5	2.51	1.94	1.76	
LM9076SX-3.3TR-ND	Régulateur LDO à courant de repos ultra-faible 150 mA*	150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator*	TO-263-5	625.83/500			
LM26480SD-AACT-ND	Régulateur double c.c./c.c. à courant élevé et double linéaire programmable*	Prog. Dual High Current DC/DC and Dual Linear Reg.*	24-LFP	3.56	2.91	2.61	
LM26480SD-AAAT-ND	Régulateur double c.c./c.c. à courant élevé et double linéaire programmable*	Prog. Dual High Current DC/DC and Dual Linear Reg.*	24-LFP	1659.26/1,000			
LM26484SOEQT-ND	Régulateur double c.c./c.c. à courant élevé et linéaire simple, PMU*	PMU Dual DC/DC and Single Linear Reg.*	24-LFP	4.35	3.56	3.19	
LM26484SOEQT-ND	Régulateur double c.c./c.c. à courant élevé et linéaire simple, PMU*	PMU Dual DC/DC and Single Linear Reg.*	24-LFP	492.69/250			
LMS1585ACS-3.3-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 5 A 3,3 V*	3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator*	TO-263	2.58	2.09	1.88	
LMS1585ACT-3.3-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 5 A 3,3 V*	3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator*	TO-220-3	2.53	2.05	1.84	
LMS1585AIS-3.3-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 5 A 3,3 V, temp. ind.*	3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.*	TO-263	2.58	2.09	1.88	
LMS1587CS-ADJ-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A réglable	Adj. 3A LDO Fast Response Regulator	TO-263	2.41	1.95	1.75	
LMS1587CS-1.5-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A 1,5 V*	1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator*	TO-263	2.41	1.95	1.75	
LMS1587CT-ADJ-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A réglable	Adj. 3A LDO Fast Response Regulator	TO-220-3	2.26	1.83	1.64	
LMS1587CT-3.3-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A 3,3 V	3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator	TO-220-3	2.26	1.83	1.64	
LMS1587IS-ADJ-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A réglable, temp. ind.	Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.	TO-263	2.41	1.95	1.75	
LMS1587IS-3.3-ND	Régulateur à réponse rapide LDO 3 A 3,3 V, temp. ind.*	3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp.*	TO-263	2.41	1.95	1.75	
LP2950ACZ-3.0-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	TO-92-3	.90	.72	.63	
LP2950ACZ-3.3-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	TO-92-3	.90	.72	.63	
LP2950ACZ-5.0NS-ND	Régulateur de tension, 5 V*	5V, Voltage Regulator*	TO-92-3	.90	.72	.63	
LP2950CDT-3.3-ND	Régulateur de tension, 3,3 V*	3.3V, Voltage Regulator*	TO-252	1.12	.90	.79	
LP2950CDT-5.0NS-ND	Régulateur de tension, 5 V*	5V, Voltage Regulator*	D-Pak	.99	.74	.55	
LP2950CZ-3.0-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	TO-92-3	.82	.64	.56	
LP2950CZ-3.3-ND	Régulateur de tension réglable, 3,3 V*	3.3V, Adjustable Voltage Regulator*	TO-92-3	.82	.64	.56	
LP2950CZ-5.0NS-ND	Régulateur de tension, 5 V*	5V, Voltage Regulator*	TO-92-3	.82	.64	.56	
LP2951ACM-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.79	.64	.56	
LP2951ACMXCT-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.86	.69	.62	
LP2951ACMXTR-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	796.80/2,500			
LP2951ACM-3.0-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.79	.64	.56	
LP2951ACM-3.3-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.79	.64	.56	
LP2951ACMM-3.0CT-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.93	.74	.66	
LP2951ACMM-3.0TR-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	365.16/1,000			
LP2951ACMM-3.3CT-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.93	.74	.66	
LP2951ACMM-3.3TR-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	365.16/1,000			
LP2951ACMMCT-ND	Régulateur de tension réglable série*	Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.93	.74	.66	
LP2951ACMMTR-ND	Régulateur de tension réglable série*	Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	365.16/1,000			
LP2951ACN-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8 DIL	1.19	.95	.83	
LP2951CM-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.77	.60	.52	
LP2951CMXCT-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.85	.66	.58	
LP2951CMXTR-ND	Régulateur de tension réglable 1,24 à 29 V*	1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	696.70/2,500			
LP2951CM-3.0-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.77	.60	.52	
LP2951CM-3.3-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-SOIC	.77	.60	.52	
LP2951CMM-3.0CT-ND	Régulateur de tension réglable série, 3 V*	3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.78	.58	.42	
LP2951CMM-3.3CT-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.82	.65	.59	
LP2951CMM-3.3TR-ND	Régulateur de tension réglable série, 3,3 V*	3.3V, Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	324.32/1,000			
LP2951CMMCT-ND	Régulateur de tension réglable série*	Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	.65	.52	.45	
LP2951CMMTR-ND	Régulateur de tension réglable série*	Series Adjustable Voltage Regulator*	8-MSOP	324.32/1,000			
LP2951CN-ND	Régulateur de tension réglable*	Adjustable Voltage Regulator*	8 DIL	1.19	.95	.83	
LP2952AIM-3.3-ND	Régulateur de tension LDO réglable, 3,3 V*	3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator*	16-SOIC	3.41	2.74	2.50	
LP2952AIM-ND	Régulateur de tension LDO réglable*	Adjustable LDO Voltage Regulator*	16-SOIC	3.41	2.74	2.50	
LP2952IM-ND	Régulateur de tension réglable faible puissance 250 mA*	250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator*	16-SOIC	1.99	1.61	1.45	
LP2953AIM-ND	Régulateur de tension réglable faible puissance 250 mA (élect. amélioré)*	250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved)*	16-SOIC	4.10	3.30	3.01	
LP2953IM-ND	Régulateur de tension réglable faible puissance 250 mA*	250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator*	16-SOIC	2.27	1.82	1.66	
LP2954AIS-ND	Régulateur de tension à faible chute réglable*	Adj. Low Dropout Voltage Regulator*	TO-263	4.10	3.30	3.01	
LP2954AIT-ND	Régulateur de tension à faible chute, 5,0 V*	5.0V, Low Dropout Voltage Regulator*	TO-220-3	4.10	3.30	3.01	
LP2954IS-ND	Régulateur de tension à faible chute, 5,0 V*	5.0V, Low Dropout Voltage Regulator*	TO-263	2.40	1.93	1.76	
LP2954IT-ND	Régulateur de tension à faible chute, 5,0 V*	5.0V, Low Dropout Voltage Regulator*	TO-220-3	2.40	1.93	1.76	
LP2957AIT-ND	Régulateur LDO 1,8 V*	5.0V, LDO Regulator*	TO-220-5	3.81	3.07	2.80	
LP2957IS-ND	Régulateur LDO 1,8 V*	5.0V, LDO Regulator*	TO-263-5	2.94	2.37	2.16	
LP2960IM-3.3-ND	Régulateur LDO 3,3 V, 0,5 A*	3.3V, 5A LDO Regulator*	16-SOIC	2.24	1.81	1.65	
LP2960IM-5.0-ND	Régulateur LDO 5,0 V, 0,5 A, 160 ppm*	5.0V, 5A LDO Regulator, 160ppm*	16-SOIC	2.24	1.81	1.65	
LP2966IMM-1833CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 1,8 V/3,3 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V*	8-MSOP	2.11	1.63	1.48	
LP2966IMM-1833TR-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 1,8 V/3,3 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V*	8-MSOP	872.07/1,000			
LP2966IMM-2525CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 2,5 V/2,5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V*	8-MSOP	2.11	1.63	1.48	
LP2966IMM-2525TR-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 2,5 V/2,5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V*	8-MSOP	872.07/1,000			
LP2966IMM-2828CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 2,8 V/2,8 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V*	8-MSOP	2.11	1.63	1.48	
LP2966IMM-2828TR-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 2,8 V/2,8 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V*	8-MSOP	872.07/1,000			
LP2966IMM-3030CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 3 V/3 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V*	8-MSOP	1.87	1.39	1.03	
LP2966IMM-3325CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 3,3 V/2,5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V*	8-MSOP	2.11	1.63	1.48	
LP2966IMM-3325TR-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 3,3 V/2,5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V*	8-MSOP	872.07/1,000			
LP2966IMM-5050CT-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 5 V/5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V*	8-MSOP	2.11	1.63	1.48	
LP2966IMM-5050TR-ND	Régulateur ultra LDO double 150 mA, 5 V/5 V*	Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V*	8-MSOP	872.07/1,000			
LP2967ITP-1833CT-ND	Régulateur LDO double, 150 mA*	Dual 150mA LDO Regulator*	8-µSMD	2.83	2.32	2.08	
LP2967ITP-1833CT-ND	Régulateur LDO double, 150 mA*	Dual 150mA LDO Regulator*	8-µSMD	2.63	2.32	2.08	
LP2975AIMM-3.0CT-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 3,3 V*	3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller*	TO-220-3	1.99	1.54	1.40	
LP2975AIMM-3.0TR-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 3,3 V*	3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller*	TO-220-3	1.99	1.54	1.40	
LP2975AIMM-5.0CT-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 5 V*	5V, MOSFET LDO Driver/Controller*	8-MSOP	1.99	1.54	1.40	
LP2975AIMM-5.0TR-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 5 V*	5V, MOSFET LDO Driver/Controller*	8-MSOP	824.82/1,000			
LP2975IMM-5.0CT-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 5 V*	5V, MOSFET LDO Driver/Controller*	8-MSOP	1.79	1.39	1.26	
LP2975IMM-5.0TR-ND	Circuit d'attaque/contrôleur LDO MOSFET, 5 V*	5V, MOSFET LDO Driver/Controller*	8-MSOP	743.14/1,000			
LP2980AIM5-2.5CT-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 2,5 V, classe A*	2.5V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980AIM5-2.5TR-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 2,5 V, classe A*	2.5V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980AIM5-3.0CT-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 3 V, classe A*	3V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980AIM5-3.0TR-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 3 V, classe A*	3V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980AIM5-3.3CT-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 3,3 V, classe A*	3.3V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980AIM5-3.3TR-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 3,3 V, classe A*	3.3V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980AIM5-5.0CT-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 5 V, classe A*	5V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980AIM5-5.0TR-ND	Régulateur ultra LDO 50 mA, 5 V, classe A*	5V, 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980AIM5-ADJCT-ND	Régulateur ultra LDO, régl., 50 mA*	Adj., 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980AIM5-ADJTR-ND	Régulateur ultra LDO, régl., 50 mA*	Adj., 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980IM5-2.5CT-ND	Régulateur ultra LDO, 2,5 V, 50 mA*	2.5V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980IM5-2.5TR-ND	Régulateur ultra LDO, 2,5 V, 50 mA*	2.5V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980IM5-3.0NOPBCT-ND	Régulateur ultra LDO, 3 V, 50 mA*	3V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980IM5-3.0NOPBTR-ND	Régulateur ultra LDO, 3 V, 50 mA*	3V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980IM5-3.3CT-ND	Régulateur ultra LDO, 3,3 V, 50 mA*	3.3V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980IM5-3.3TR-ND	Régulateur ultra LDO, 3,3 V, 50 mA*	3.3V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2980IM5-5.0CT-ND	Régulateur ultra LDO, 5 V, 50 mA*	5V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	.74	.58	.51	
LP2980IM5-5.0TR-ND	Régulateur ultra LDO, 5 V, 50 mA*	5V, 50mA Ultra LDO Regulator*	SOT-23-5	269.07/1,000			
LP2981AIM5-2.5CT-ND	Régulateur ultra LDO 100 mA, 2,5 V, classe A*	2.5V, 100mA Ultra LDO Regulator, A Grade*	SOT-23-5	.92	.73	.66	