

Allegro			Digi-Key (続き)		電力管理 RoHS準拠		
Allegro 品番	Digi-Key 品番	説明	パッケージ	単価★	100		
A8439EEJTR-T	620-1203-1-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ/リフレッシュ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver/Refresh	10-MLP	122	107 94	
A8439EJTR-T	620-1203-2-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ/リフレッシュ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver/Refresh	10-MLP	731071/5,000		
A8447LSJTR-T	620-1174-1-ND	高電圧ステップダウンレギュレータ	High Voltage Step Down Regulator	8-SOIC	166	146 128	
A8447LSJTR-T	620-1174-2-ND	高電圧ステップダウンレギュレータ	High Voltage Step Down Regulator	8-SOIC	179246/3,000		
A8489EEJTR-T	620-1203-1-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ/リフレッシュ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver/Refresh	10-MLP	127	100 90	
A8489EJTR-T	620-1160-1-ND	高電圧ステップダウンレギュレータ	High Voltage Step-Down Reg.	8-SOIC	166	146 128	
A8489LSJTR-T	620-1160-2-ND	高電圧ステップダウンレギュレータ	High Voltage Step-Down Reg.	8-SOIC	179246/3,000		
A8500EECTR-T	620-1204-1-ND	フレキシブルWLED/RGBバックライトドライバ	Flexible WLED/RGB Backlight Driver	26-DFN	338	261 232	
A8500EECTR-T	620-1204-2-ND	フレキシブルWLED/RGBバックライトドライバ	Flexible WLED/RGB Backlight Driver	26-DFN	370948/3,000		
A8697ELJTR-T	620-1178-1-ND	広範囲入力電圧4.0Aステップダウンレギュレータ	Wide Input Voltage 4.0A Step Down Reg.	8-SOIC	156	137 120	
A8697ELJTR-T	620-1178-2-ND	広範囲入力電圧4.0Aステップダウンレギュレータ	Wide Input Voltage 4.0A Step Down Reg.	8-SOIC	168145/3,000		
A8698ELJTR-T	620-1177-1-ND	広範囲入力電圧3.0Aステップダウンレギュレータ	Wide Input Voltage 3.0A Step Down Reg.	8-SOIC	139	122 107	
A8698ELJTR-T	620-1177-2-ND	広範囲入力電圧3.0Aステップダウンレギュレータ	Wide Input Voltage 3.0A Step Down Reg.	8-SOIC	150004/3,000		
A8835EEJTR-T	620-1250-1-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver	10-MLP	149	131 115	
A8835EJTR-T	620-1250-2-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver	10-MLP	160834/3,000		
A8837EEJTR-T	620-1248-1-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver	10-MLP	149	131 115	
A8837EEJTR-T	620-1248-2-ND	フォトフラッシュコンデンサチャージャ、IGBTドライバ付き	Photoflash Capacitor Charger with IGBT Driver	10-MLP	893521/5,000		
ACS709L1FTR-20BB-T	620-1337-1-ND	電流センサー	Current Sensor	24-QSOP	383	295 262	
ACS709L1FTR-20BB-T	620-1337-2-ND	電流センサー	Current Sensor	24-QSOP	349512/2,500		
ACS709L1FTR-35BB-T	620-1336-1-ND	電流センサー	Current Sensor	24-QSOP	383	295 262	
ACS709L1FTR-35BB-T	620-1336-2-ND	電流センサー	Current Sensor	24-QSOP	349512/2,500		
ACS714ELCTR-05B-T	620-1258-1-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	421	324 288	
ACS714ELCTR-05B-T	620-1258-2-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	460842/3,000		
ACS714ELCTR-20A-T	620-1259-1-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	421	324 288	
ACS714ELCTR-20A-T	620-1259-2-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	460842/3,000		
ACS714ELCTR-30A-T	620-1260-1-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	421	324 288	
ACS714ELCTR-30A-T	620-1260-2-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	460842/3,000		
ACS715ELCTR-20A-T	620-1261-1-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	421	324 288	
ACS715ELCTR-20A-T	620-1261-2-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	460842/3,000		
ACS715ELCTR-30A-T	620-1262-1-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	421	324 288	
ACS715ELCTR-30A-T	620-1262-2-ND	電流センサー	Current Sensor	8-SOIC	460842/3,000		
ACS754KCB-150-PFF	620-1105-ND	電流センサー	Current Sensor	CB-5	574	505 436	
ATS5617L5GNT-T	620-1326-1-ND	自己較正型ピーク検出用差動ホール効果ギア歯センサー	Self-Calibrating Peak Detecting Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor	4-SIP	607	468 416	
ATS5617L5GNT-T	620-1326-2-ND	自己較正型ピーク検出用差動ホール効果ギア歯センサー	Self-Calibrating Peak Detecting Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor	4-SIP	194004/800		
ATS567L5GNT-T	620-1328-1-ND	ギア歯センサー	Gear Tooth Sensor	4-SIP	551	472 413	
ATS567L5GNT-T	620-1328-2-ND	ギア歯センサー	Gear Tooth Sensor	4-SIP	220367/800		
ATS682LSHTN-T	620-1327-1-ND	小型ピーク検出用差動ホール効果センサー	Miniature Peak-Detecting Diff. Hall Effect Sensor	4-SIP	424	364 318	
ATS682LSHTN-T	620-1327-2-ND	小型ピーク検出用差動ホール効果センサー	Miniature Peak-Detecting Diff. Hall Effect Sensor	4-SIP	169824/800		
UDK2559E8TR-T	620-1313-1-ND	保護付きクワッドパワードライバ	Protected Quad Power Driver	28-PLCC	705	543 483	
UDN2559E8TR-T	620-1314-1-ND	保護付きクワッドパワードライバ	Protected Quad Power Driver	28-PLCC	676	521 464	
UDN2981A-T	620-1120-ND	8チャンネルソースドライバ	8-Channel Source Driver	18-DIP	192	167 147	
UDN2982A-T	620-1121-ND	8チャンネルソースドライバ	8-Channel Source Driver	18-DIP	192	167 147	
UDN2987LWTR-6-T	620-1315-1-ND	8チャンネルソースドライバ	8-Channel Source Driver	20-SOIC	395	305 271	
UDN2987LWTR-6-T	620-1315-2-ND	8チャンネルソースドライバ	8-Channel Source Driver	20-SOIC	152350/1,000		
UDQ2559L8TR-T	620-1316-1-ND	保護付きクワッドパワードライバ	Protected Quad Power Driver	16-SOICW	518	400 355	
UDQ2559L8TR-T	620-1316-2-ND	保護付きクワッドパワードライバ	Protected Quad Power Driver	16-SOICW	199825/1,000		



STMicroelectronics			Digi-Key (続き)		アンプおよびコンパレータ RoHS準拠部品あり		
STMicroelectronics 品番	Digi-Key 品番	説明	パッケージ	単価★	100		
TS4982IOT	497-10451-1-ND	2W ステレオ オーディオ パワーアンプ*	2W Stereo Audio Power Amp*	32-DFN	190	162 132	
TS4982IOT	497-10451-2-ND	2W ステレオ オーディオ パワーアンプ*	2W Stereo Audio Power Amp*	32-DFN	219049/3,000		
TS9222IOT	497-10324-1-ND	4MHz R/Rデュアルオペアンプ*	4MHz R/R Dual Op Amp*	8-SOIC	159	142 113	
TS9222IOT	497-10324-2-ND	4MHz R/Rデュアルオペアンプ*	4MHz R/R Dual Op Amp*	8-SOIC	145987/2,500		
TSC102IOT	497-10325-1-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-SOIC	284	256 208	
TSC102IOT	497-10325-2-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-SOIC	315216/2,500		
TSC102IPT	497-10326-1-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	284	256 208	
TSC102IPT	497-10326-2-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	504345/4,000		
TSC1031IDT	497-10452-1-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-SOIC	279	251 204	
TSC1031IDT	497-10452-2-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-SOIC	308998/2,500		
TSC1031IPT	497-10453-1-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	279	251 204	
TSC1031IPT	497-10453-2-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	494236/4,000		
TSC103IPT	497-10454-1-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	284	256 208	
TSC103IPT	497-10454-2-ND	ハイサイド電流検知アンプ*	High Side Current Sense Amp*	8-TSSOP	504345/4,000		
TSH84IPT	497-8926-1-ND	広帯域R/Rオペアンプ*	Wide Band R/R Op Amp*	14-TSSOP	239	205 167	
TSH84IPT	497-8926-2-ND	広帯域R/Rオペアンプ*	Wide Band R/R Op Amp*	14-TSSOP	228376/2,500		
TSH345IPT	497-8531-1-ND	36MHz単電源トリプルビデオバッファ*	36MHz Single Supply Triple Video Buffer*	14-TSSOP	152	135 107	
TSH345IPT	497-8531-2-ND	36MHz単電源トリプルビデオバッファ*	36MHz Single Supply Triple Video Buffer*	14-TSSOP	139218/2,500		
TSH346IDT	497-8532-1-ND	36MHz単電源トリプルビデオバッファ*	36MHz Single Supply Triple Video Buffer*	8-SOIC	144	129 102	
TSH346IDT	497-8532-2-ND	36MHz単電源トリプルビデオバッファ*	36MHz Single Supply Triple Video Buffer*	8-SOIC	132675/2,500		
TSV611AICT	497-10455-1-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	SC70-5	126	113 90	
TSV611AICT	497-10455-2-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	SC70-5	139444/3,000		
TSV611AILT	497-10456-1-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	SOT-23-5	112	100 79	
TSV611AILT	497-10456-2-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	SOT-23-5	123469/3,000		
TSV612AIDT	497-10457-1-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	8-SOIC	166	142 116	
TSV612AIDT	497-10457-2-ND	I/O, R/R, 120kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 120kHz Op Amp*	8-SOIC	159977/2,500		
TSV622AIDT	497-8986-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-SOIC	152	135 107	
TSV622AIDT	497-8986-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-SOIC	139218/2,500		
TSV622AIST	497-8987-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-MSOP	155	139 110	
TSV622AIST	497-8987-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-MSOP	228526/4,000		
TSV622IDT	497-8988-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-SOIC	108	97 77	
TSV622IDT	497-8988-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-SOIC	99506/2,500		
TSV622IST	497-8989-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-MSOP	112	100 79	
TSV622IST	497-8989-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	8-MSOP	164625/4,000		
TSV623AIST	497-8990-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	10-MSOP	155	139 110	
TSV623AIST	497-8990-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	10-MSOP	228526/4,000		
TSV623IST	497-8991-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	10-MSOP	123	110 87	
TSV623IST	497-8991-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	10-MSOP	180510/4,000		
TSV624AIP	497-8992-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	14-TSSOP	219	188 153	
TSV624AIP	497-8992-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	14-TSSOP	211197/2,500		
TSV624IPT	497-8993-1-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	14-TSSOP	170	152 120	
TSV624IPT	497-8993-2-ND	I/O, R/R, 420kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 420kHz Op Amp*	14-TSSOP	156141/2,500		
TSV630ICT	497-8539-1-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-6	94	84 67	
TSV630ICT	497-8539-2-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-6	103432/3,000		
TSV630ILT	497-8540-1-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SOT-23-6	101	90 72	
TSV630ILT	497-8540-2-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SOT-23-6	115555/3,000		
TSV631AICT	497-8541-1-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-5	134	119 95	
TSV631AICT	497-8541-2-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-5	147567/3,000		
TSV631AILT	497-8542-1-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SOT-23-5	134	119 95	
TSV631AILT	497-8542-2-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SOT-23-5	147567/3,000		
TSV631ICT	497-8543-1-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-5	87	77 61	
TSV631ICT	497-8543-2-ND	シングル, I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	Single, I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	SC70-5	95580/3,000		
TSV632AIDT	497-8994-1-ND	I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	8-SOIC	152	135 107	
TSV632AIDT	497-8994-2-ND	I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	8-SOIC	139218/2,500		
TSV632AIST	497-8995-1-ND	I/O, R/R, 880kHz オペアンプ*	I/O, R/R, 880kHz Op Amp*	8-MSOP	155	139 110	

* RoHS 準拠

★ 大量にお求めの場合は価格の相談に応じます! ★

(続き)

7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限ります。) 価格は全て日本円で関税込み

www.digikey.jp — 電話: 0120-855-960 — Fax: 0120-855-961

(JP2011-JA) 1175