

STMicroelectronics DigiKey (続き)			アンブとリニア RoHS準拠部品あり			
STMicroelectronics 品番	Digi-Key 品番	説明	パッケージ	単価★		
				1	10	100
TS914IDT	497-6042-2-ND	R/R. CMOSクワッドオペアンプ*	R/R, CMOS Quad Op Amp*	14-SOIC	217515/2,500	
TS914YDT	497-10254-1-ND	R/R. CMOSクワッドオペアンプ*	R/R, CMOS Quad Op Amp*	14-SOIC	209	179
TS914YDT	497-10254-2-ND	R/R. CMOSクワッドオペアンプ*	R/R, CMOS Quad Op Amp*	14-SOIC	201720/2,500	146
TS921IDT	497-4074-1-ND	R/R. 高出力電流シングルオペアンプ	R/R, High Output Current Single Op Amp	8-SOIC	148	132
TS921IDT	497-4074-2-ND	R/R. 高出力電流シングルオペアンプ	R/R, High Output Current Single Op Amp	8-SOIC	136059/2,500	105
TS921IN	497-4075-5-ND	R/R. 高出力電流シングルオペアンプ	R/R, High Output Current Single Op Amp	8-DIP	111	98
TS921IPT	497-8136-1-ND	R/R. 高出力電流シングルオペアンプ*	R/R, High Output Curr. Single Op Amp*	8-TSSOP	137	123
TS921IPT	497-8136-2-ND	R/R. 高出力電流シングルオペアンプ*	R/R, High Output Curr. Single Op Amp*	8-TSSOP	201810/4,000	97
TS922AIDT	497-6221-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	196	168
TS922AIDT	497-6221-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	188859/2,500	137
TS922AIPPT	497-8137-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	212	182
TS922AIPPT	497-8137-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	327445/4,000	149
TS922AIYDT	497-10255-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	170	152
TS922AIYDT	497-10255-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	156141/2,500	120
TS922AIYPT	497-10256-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	170	152
TS922AIYPT	497-10256-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	249826/4,000	120
TS922IDT	497-6035-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	196	168
TS922IDT	497-6035-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	188859/2,500	137
TS922IN	497-3049-5-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-DIP	173	157
TS922IPT	497-6619-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	170	145
TS922IPT	497-6619-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	261378/4,000	119
TS922IYDT	497-10257-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	134	119
TS922IYDT	497-10257-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-SOIC	122972/2,500	95
TS922IYPT	497-10258-1-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	134	119
TS922IYPT	497-10258-2-ND	R/R. 高出力電流デュアルオペアンプ*	R/R, High Output Current Dual Op Amp*	8-TSSOP	196756/4,000	95
TS924AID	497-2314-5-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ	R/R, High Output Current Quad Op Amp	14-SOIC	273	247
TS924AIPPT	497-8138-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	279	251
TS924AIPPT	497-8138-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	308898/2,500	204
TS924AIYDT	497-10259-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	209	179
TS924AIYDT	497-10259-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	201720/2,500	146
TS924AIYPT	497-10260-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	209	179
TS924IDT	497-6778-5-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	222	209
TS924IDT	497-6778-6-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	255	219
TS924IDT	497-8139-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	246396/2,500	177
TS924IPT	497-8140-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	275	236
TS924IPT	497-8140-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	265575/2,500	193
TS924IYDT	497-10261-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	192	165
TS924IYDT	497-10261-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-SOIC	185474/2,500	135
TS924IYPT	497-10262-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	192	165
TS924IYPT	497-10262-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	14-TSSOP	185474/2,500	135
TS925AIPPT	497-4076-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	16-TSSOP	230	207
TS925AIPPT	497-4076-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	16-TSSOP	276857/2,500	169
TS925ID	497-3050-5-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ	R/R, High Output Current Quad Op Amp	16-SOIC	165	150
TS925IDT	497-6779-1-ND	R/R. I/Oクワッドオペアンプ*	R/R, I/O Quad Op Amp*	16-SOIC	265	227
TS925IDT	497-6779-2-ND	R/R. I/Oクワッドオペアンプ*	R/R, I/O Quad Op Amp*	16-SOIC	255873/2,500	186
TS925IPT	497-8141-1-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	16-TSSOP	295	253
TS925IPT	497-8141-2-ND	R/R. 高出力電流クワッドオペアンプ*	R/R, High Output Current Quad Op Amp*	16-TSSOP	284755/2,500	207
TS931AILT	497-8142-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Output R/R Micropower Op Amp*	SOT-23-5	73	65
TS931AILT	497-8142-3-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Output R/R Micropower Op Amp*	SOT-23-5	107764/3,000	51
TS931ID	497-3051-5-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	122	106
TS931ILT	497-4077-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	SOT-23-5	130	116
TS931ILT	497-4077-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	SOT-23-5	143235/3,000	92
TS932ID	497-3052-5-ND	デュアル出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Dual Out R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	143	126
TS934AIYDT	497-10263-1-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropwr Op Amp*	14-SOIC	199	171
TS934AIYDT	497-10263-2-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropwr Op Amp*	14-SOIC	192018/2,500	139
TS934ID	497-3053-5-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Quad Out R/R Micropower Op Amp	14-SOIC	191	173
TS934IPT	497-8143-1-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropower Op Amp*	14-TSSOP	216	185
TS934IPT	497-8143-2-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropower Op Amp*	14-TSSOP	208038/2,500	151
TS934IYDT	497-10264-1-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropwr Op Amp*	14-SOIC	170	145
TS934IYDT	497-10264-2-ND	クワッド出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Quad Out R/R Micropwr Op Amp*	14-SOIC	163362/2,500	119
TS941ID	497-3054-5-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	154	144
TS941ILT	497-4078-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	SOT-23-5	176	151
TS941ILT	497-4078-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	SOT-23-5	203615/3,000	123
TS942AID	497-4456-5-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	149	135
TS942AIDT	497-4457-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	202	174
TS942AIDT	497-4457-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ	Output R/R Micropower Op Amp	8-SOIC	195176/2,500	108
TS942IDT	497-8144-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	8-SOIC	263	225
TS942IDT	497-8144-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	8-SOIC	252940/2,500	184
TS942IPT	497-8145-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	8-TSSOP	127	113
TS942IPT	497-8145-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	8-TSSOP	249826/4,000	89
TS944AIDT	497-8146-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-SOIC	232	199
TS944AIDT	497-8146-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-SOIC	223832/2,500	163
TS944IDT	497-8147-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-SOIC	276	248
TS944IDT	497-8147-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-SOIC	305739/2,500	202
TS944IPT	497-8148-1-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-TSSOP	206	176
TS944IPT	497-8148-2-ND	出力R/Rマイクロパワーオペアンプ*	Out R/R Micropower Op Amp*	14-TSSOP	198335/2,500	144
TS951ID	497-3055-5-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	8-SOIC	119	106
TS951ILT	497-4079-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	SOT-23-5	105	94
TS951ILT	497-4079-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	SOT-23-5	115617/3,000	84
TS951IYLT	497-10265-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	SOT-23-5	101	90
TS951IYLT	497-10265-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	SOT-23-5	111555/3,000	72
TS952ID	497-3056-5-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	8-SOIC	139	123
TS952IDT	497-2315-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	8-SOIC	152	135
TS952IDT	497-2315-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	8-SOIC	139218/2,500	107
TS952IN	497-7684-5-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-DIP	139	123
TS952IPT	497-6434-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-TSSOP	152	135
TS952IPT	497-6434-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-TSSOP	222749/4,000	107
TS952IYDT	497-4777-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-SOIC	170	152
TS952IYDT	497-4777-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-SOIC	156141/2,500	120
TS952IYPT	497-10266-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-TSSOP	135	121
TS952IYPT	497-10266-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	8-TSSOP	199283/4,000	96
TS954ID	497-2316-5-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ	In/Out, R/R Low Power Op Amp	14-SOIC	206	186
TS954IN	497-7685-5-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	14-DIP	119	105
TS954IPT	497-8149-1-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	14-TSSOP	159	142
TS954IPT	497-8149-2-ND	入力/出力, R/R. 低電力オペアンプ*	In/Out, R/R Low Power Op Amp*	14-TSSOP	145987/2,500	113
TS971ID	497-3057-5-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ	Output, R/R Low Noise Op Amp	8-SOIC	97	85
TS971IDT	497-6780-1-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	8-SOIC	105	94
TS971IDT	497-6780-2-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	8-SOIC	96347/2,500	67
TS971ILT	497-8150-1-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	SOT-23-5	105	94
TS971ILT	497-8150-2-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	SOT-23-5	115617/3,000	74
TS971IYLT	497-10268-1-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	SOT-23-5	83	74
TS971IYLT	497-10268-2-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	SOT-23-5	99642/3,000	58
TS972ID	497-3058-5-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ	Output, R/R Low Noise Op Amp	8-SOIC	109	97
TS972IDT	497-2317-1-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ	Output, R/R Low Noise Op Amp	8-SOIC	119	107
TS972IDT	497-2317-2-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ	Output, R/R Low Noise Op Amp	8-SOIC	109660/2,500	85
TS972IPT	497-8151-1-ND	出力R/R低ノイズオペアンプ*	Output, R/R Low Noise Op Amp*	8-TSSOP	112	100

* RoHS準拠

★ 大量にお求めの場合は価格の相談に応じます! ★

(続き)

1182 (JP2011-JA) **7,500円以上のご注文の送料は無料!** (日本円でのご注文に限りです。) **価格は全て日本円で関税込み**
www.digikey.jp — 電話: 0120-855-960 — Fax: 0120-855-961