



400W TVSダイオード DO-214AC (SMA) パッケージ SMAJシリーズ

- 特長: •ガラス皮膜の接合部 •Jリード線構造 •つや消し錫メッキリード線
仕様: •電圧許容差: 5% •使用温度: -65°C - 150°C




Table with 5 columns: 説明, 電圧範囲, Digi-Key品番, カットテープ価格, リール毎価格. Rows include unidirectional and bidirectional types with various voltage ranges.

†完全な品番にするには、(値)に値表の値を入れてください。 § SMAJ-A-KIT-ND 36種の値、表示の部品5個ずつ (180個)
▲ SMAJ-CA-KIT-ND 36種の値、表示の部品5個ずつ (180個)

Large table showing reverse stand-off voltage, breakdown voltage, and maximum surge current for SMAJ series diodes.

500W TVS ダイオード DO-214AA (SMB) パッケージ - SACBシリーズ

- 特長: •ガラス皮膜のチップ接合 •Jリード線構造 •接合静電容量が非常に低く、45pF以下
仕様: •動作接合および保存温度範囲: -65°C - 150°C





Table with 5 columns: (値)公称ブレイクダウン電圧, 表示コード, 逆スタンオフ電圧, ブレイクダウン電圧, 最大逆漏れ電流.

Table with 5 columns: 説明, 電圧範囲, Digi-Key品番, カットテープ価格, リール毎価格.

600W TVS ダイオード DO-214AA (SMB) パッケージ SMBJ, P6SMBシリーズ

- 特長: •ガラス皮膜の接合部 •Jリード線構造 •つや消し錫メッキリード線仕様
仕様: •電圧許容差: 5% •使用温度: -65°C - 150°C



SMBJシリーズ table with columns for voltage range, breakdown voltage, and surge current.

P6SMBシリーズ table with columns for voltage range, breakdown voltage, and surge current.

Summary table for SMBJ and P6SMB series with columns for series, description, voltage range, Digi-Key part number, and price.

†完全な品番にするには、(値)に値表の値を入れてください。 § これらの電圧値のP6SMBシリーズはDigi-Keyには在庫がありません。
▲ SMBJ-A-KIT-ND 36種の値、表示の部品5個ずつ (180個)
▼ P6SMB-A-KIT-ND 36種の値、表示の部品5個ずつ (180個)

Digi-Reel® たいていのSMTカットダウン部品はDigi-Reel®でご利用いただけます。 Digi-Reelの品番は、1-NDを6-NDに、またはCT-NDをDKR-NDに変更してください。

7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限りです。) 価格は全て日本円で関税込み

www.digikey.jp - 電話: 0120-855-960 - Fax: 0120-855-961

(JP2011-JA) 2411