

C&K 直角拨杆开关 (接上页)



电路	开关功能	选项 (见图)			触点材料	尺寸 - 英寸 (mm) 长 x 宽 x 高	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号
		触动器	套管	端接				1	25	100	
SPDT	开-开	M	H	AV	B	.320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64)	CKN9899-ND	7.27	5.65	4.52	T101MHAVBE
	开-关-开	M	D1	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1533-ND	7.78	6.29	5.09	ET03MD1AVBE
	开-关-开	P4	D	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN9693-ND	8.62	6.96	5.64	T103P4DAV2BE
	开-关-开	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1550-ND	7.62	6.16	4.98	T103MH9AVBE
	瞬时-关-瞬时	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1552-ND	7.62	6.16	4.98	T105MH9AVBE
	开-瞬时	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1553-ND	7.85	6.35	5.14	T108MH9AVBE
DPDT	开-开	M	D9	AV2	B	.500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35)	CKN1384-ND	8.51	7.41	5.93	Z201MD9AV2BE
	开-开	M	D9	AV2	Q	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1476-ND	8.37	7.28	5.82	Z201MD9AV2QE
	开-开	P3	CW	AV2	S	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN9728-ND	11.68	10.16	8.13	Z201P3CWAV2SE
	开-开	S	Y9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN9741-ND	8.51	7.41	5.93	Z201SY9AV2BE
	开-开	S	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1479-ND	8.51	7.41	5.93	Z201SD9AV2BE
	瞬时-关-瞬时	S	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1486-ND	9.30	8.09	6.48	Z205MD9AV2BE
	开-关-瞬时	M	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1490-ND	9.50	8.27	6.62	Z207MD9AV2BE
	开-开	M	H9	AV	B	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN1556-ND	9.05	7.87	6.30	T201MH9AVBE
	开-瞬时	S	H9	AV	B	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN9909-ND	10.36	9.02	7.21	T208SH9AVBE
	4PDT	开-开	M	D9	AV2	B	.500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54)	CKN1500-ND	13.94	12.75	11.48

可选的硬件和附件

装饰螺母 10-48, 高度 0.070" (1.78mm), 用于 T 和 TP 系列; 镀镍	CKN9414-ND	1.24	.75	.59	298D01201
装饰螺母 1/4 x 40, 高度 0.325" (8.26mm), 用于 8020、8060、E010 和 TP 系列; 镀镍	CKN1184-ND	.88	.53	.42	702501201
装饰螺母 1/4 x 40, 高度 0.118" (3.00mm), 用于 7000、8020、8060、8500、E、E010 和 TP 系列	CKN1201-ND	.92	.43	.33	70701201
装饰螺母 1/4 x 40, 高度 0.118" (3.00mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、E、E010 和 TP 系列; 镀镍	CKN1754-ND	.71	.43	.34	109901201
装饰螺母 1/4 x 40, 高度 0.090" (2.29mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、E、E010、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1392-ND	.82	.50	.39	776001201
装饰螺母 15/32-32, 高度 0.120" (3.05mm), 用于 7000 和 8500 系列; 镀镍	CKN1202-ND	1.69	1.30	1.04	895101201
压花螺母 1/4 x 40, 高度 0.080" (2.03mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1755-ND	.92	.56	.44	778000201
压花螺母 1/4 x 40, 高度 0.062" (1.57mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1756-ND	.91	.43	.33	796901201
防松垫圈 1/4 x 40, 直径 0.402" (10.21mm); 镀镍	CKN1753-ND	.75	.35	.27	700303202
防松垫圈 15/32, 直径 0.593" (15.06mm); 镀镍	CKN9155-ND	.75	.35	.27	700302202
六角螺母 8-40, 用于 8600 系列; 镀镍	CKN6180-ND	.76	.36	.27	775200201
六角螺母 1/4 x 40, 用于 7000、8020、8060、8500 和 T 系列; 镀镍	CKN1185-ND	.75	.35	.27	700201201
六角螺母 15/32-32, 用于 7000、8500 和 9000 系列; 镀镍	CKN10081-ND	.77	.46	.36	707100201
固定环 1/4 x 40, 直径 0.468" (11.89mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、M、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN9416-ND	.77	.36	.28	757200201
固定环 1/4 x 40, 直径 0.435" (11.05mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、M、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1817-ND	.75	.35	.27	700701201
固定环 15/32, 用于 7000、8500 和 9000 系列; 镀镍	CKN10082-ND	.92	.43	.33	707200201
聚乙烯拨杆帽盖, 黑色, 长度 0.312" (7.92mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动器, 7000 系列	CKN10080-ND	.75	.35	.27	706202000
聚乙烯拨杆帽盖, 白色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动器, 7000 系列	CKN1203-ND	1.16	.85	.69	896801000
聚乙烯拨杆帽盖, 黑色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动器, 7000 系列	CKN1204-ND	1.17	.85	.70	896802000
聚乙烯拨杆帽盖, 红色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动器, 7000 系列	CKN1205-ND	1.16	.85	.69	896803000
聚乙烯拨杆帽盖, 蓝色, 长度 0.687" (17.45mm), 用于彩色编码选项, 7000 系列	CKN9806-ND	1.03	.75	.61	763707000

工艺密封拨杆开关

能经受焊接和清洗处理



垂直	直角	垂直直角	超微型 SMT	超微型 SMT
超微型 SMT	超微型 SMT	超微型	超微型	超微型

触点材料

触点和端子: 铜合金, 镍镀层上镀金。

额定值: 在最大 20VAC 或 20VDC 时最大为 0.4 VA

触动器选项

M, M3

* 对于 D1 套管, 增加 0.070 (1.78).

S

* 对于 D 套管, 增加 0.070 (1.78).

套管选项

端接法选项

D1	A	AV	AV2	C	V3, V31	W
----	---	----	-----	---	---------	---

图	电路	开关功能	选项 (见图)			尺寸: 英寸 (mm) 长 x 宽 x 高	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号
			触动器	套管	端接			1	25	100	
1	SPDT	开-开	S	D1	C	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1074-ND	6.15	4.77	3.82	E101SD1CBE
	SPDT	开-关-开	S	D1	C	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1075-ND	7.34	5.70	4.56	E103SD1CBE
	SPDT	瞬时-关-瞬时	S	D1	C	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1076-ND	7.34	5.70	4.56	E105SD1CBE
	SPDT	开-开	S	D1	C	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1071-ND†	6.65	5.17	4.13	ET01SD1CBE
	SPDT	开-关-开	S	D1	C	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1080-ND†	6.71	5.43	4.39	ET03SD1CBE
	SPDT	开-瞬时	S	D1	C	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1081-ND†	6.71	5.43	4.39	ET08SD1CBE
	SPDT	开-开	M	D1	V3	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1072-ND†	7.26	5.64	4.51	ET01MD1V3BE
	DPDT	开-开	S	D1	C	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1077-ND	8.50	6.87	5.56	E201SD1CBE
	DPDT	开-开	S	D1	C	.360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89)	CKN1082-ND†	8.99	7.27	5.88	ET21SD1CBE
	DPDT	开-关-开	S	D1	C	.360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89)	CKN1083-ND†	9.02	7.85	6.28	ET23SD1CBE
2	DPDT	开-开	M	D1	A	.360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89)	CKN1086-ND†	8.87	7.72	6.18	ET21MD1ABE
	DPDT	开-关-开	M	D1	A	.360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89)	CKN1177-ND	9.94	8.64	6.92	ET23MD1ABE

† 通过 UL 认证 § 大实体 † 塑料, 抗静电

(转下页)

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 2479