

A




图	长度英尺 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号
11	6.56 (2) 9.84 (3)	9	2x D-Sub 9 引脚公形至母形	AE1379-ND	6.17	5.43	4.87	AK131-2-R
				AE9871-ND	7.72	6.79	6.09	AK178-3-R
	6.56 (2) 9.84 (3)	9	2x D-Sub 9 引脚母形至母形	AE9872-ND	7.66	6.73	6.04	AK152-2-R
				AE9873-ND	8.05	7.08	6.35	AK182-3-R
VGA 显示器延长线 - IBM PS/2 - 符合 RoHS 规范要求								
12	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 引脚公形至母形	AE1380-ND	8.51	7.49	6.71	AK322-2-R
VGA 显示器线缆 - IBM PS/2 - 符合 RoHS 规范要求								
—	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 引脚公形至公形	AE10183-ND	6.47	5.69	5.10	AK532-2-R
模制 VGA 对 5 x BNC, 显示器线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
—	6.56 (2)	—	HD D-Sub 15 引脚公形至 5 x BNC 公形	AE1381-ND	25.31	22.25	19.95	AK553-2-R
模制高级 VGA 显示器延长线 - 符合 RoHS 规范要求								
13	5.90 (1.8)	—	HD D-Sub 15 引脚公形至 HD D-Sub 15 引脚母形	AE9874-ND	13.83	12.16	10.90	AK3220-1.8-R
IBM PC-XT/AT 键盘延长线								
14	6.56 (2) 16.40 (5)	5	5 引脚标准 DIN 公形至母形	AE1023-ND	4.29	3.77	3.38	AK306-2
				AE10261-ND◆	12.84	11.29	10.12	AK307-5-R
模制 PS/2 键盘延长线 - 符合 RoHS 规范要求								
15	6.56 (2) 16.40 (5)	6	6 引脚 MiniDIN 公形至母形, 螺线形	AE10177-ND	7.79	6.85	6.14	AK323-2-R
				AE10262-ND	14.09	12.39	11.11	AK528-5-R
16	6.56 (2)	6	MiniDIN 6 引脚公形至 MiniDIN 6 引脚母形, 直形	AE9875-ND	4.13	3.63	3.25	AK323G-2-R
PS/2 键盘线缆 - 直线形 - 符合 RoHS 规范要求								
17	6.56 (2)	6	MiniDIN 6 引脚公形至 MiniDIN 6 引脚公形, 模制	AE9876-ND	4.59	4.04	3.62	AK678-2-R
PC 调制解调器 (AT 适配器线缆)								
18	.82 (25) .82 (25) 6.56 (2)	9	D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形	AE1115-ND	1.72	1.51	1.36	AK128-25
				AE1382-ND◆	3.86	3.40	3.05	AK128-25-R
				AE9877-ND◆	6.07	5.34	4.79	AK125-2-R
调制解调器线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
18	9.84 (3)	9	D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE9878-ND	8.15	7.17	6.43	AK149-3-R
				AE1383-ND	8.12	7.14	6.40	AK124-3-R
虚拟调制解调器, 交叉线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
19	9.84 (3)	9	D-Sub 9 引脚母形至 to D-Sub 9 引脚母形 D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 9 引脚母形	AE9879-ND	8.35	7.34	6.58	AK143-3-R
				AE9880-ND	8.05	7.08	6.35	AK142-3-R
虚拟调制解调器, 串行线缆								
20	9.84 (3)	25	D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1035-ND	4.39	3.86	3.46	AK144-3
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1384-ND◆	7.56	6.65	5.96	AK144-3-R
			D-Sub 25 引脚公形至 D-Sub 25 引脚公形	AE1385-ND◆	10.56	9.28	8.32	AK250-3-R
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1037-ND	4.39	3.86	3.46	AK251-3
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1386-ND◆	7.59	6.67	5.98	AK251-3-R
PS/2 键盘适配器								
21	—	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x DIN 5 引脚公形	AE1046-ND	3.93	3.46	3.10	AB961
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x DIN 5 引脚公形	AE1387-ND◆	4.03	3.54	3.18	AB961-R
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 DIN 5 引脚母形	AE1047-ND	3.04	2.67	2.40	AB440
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 DIN 5 引脚母形	AE1388-ND◆	4.09	3.60	3.23	AB440-R
D-Sub 适配器 - 符合 RoHS 规范要求								
22	—	—	9 引脚公形至 25 引脚公形	AE1389-ND	5.02	4.41	3.96	AB913-R
			9 引脚母形至 25 引脚公形	AE9881-ND	4.49	3.95	3.54	AB914-R
			9 引脚公形至 25 引脚母形	AE9882-ND	3.96	3.48	3.12	AB914-F-R
PS/2 鼠标适配器								
23	—	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 25 引脚公形	AE1054-ND	6.30	5.54	4.97	AB402
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1055-ND	2.77	2.44	2.19	AB405
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1156-ND	2.05	1.80	1.62	AB406
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 25 引脚母形	AE1056-ND	7.26	6.38	5.72	AB441
PS/2 鼠标线缆适配器								
24	.5 (15)	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1154-ND	2.05	1.80	1.62	AB401K
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1393-ND◆	3.20	2.82	2.53	AB450K-R
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1155-ND	2.05	1.80	1.62	AB405K
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1157-ND	2.05	1.80	1.62	AB406K
跳线盒 - 符合 RoHS 规范要求								
25	—	—	1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 塑料	AE10180-ND	13.30	11.69	10.48	AB972-R
			1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 金属化	AE10182-ND	11.22	9.86	8.84	AB973-R

◆ 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)




图	长度英尺 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号
<b>接线盒</b>								
26	—	—	1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 塑料 1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 金属化	AE1040-ND AE1041-ND	14.12 14.62	12.42 12.85	11.13 11.52	AB946 AB947
<b>D-Sub/RS 232 适配器 - 符合 RoHS 规范要求</b>								
27	—	—	D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 25 引脚母形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE10291-ND AE10292-ND AE10293-ND AE10294-ND	5.94 5.18 5.18 4.82	5.22 4.56 4.56 4.24	4.68 4.09 4.09 3.80	AB467-R AB468-R AB469-R AB470-R
<b>公母转接器 - 符合 RoHS 规范要求</b>								
28	—	—	D-Sub 9 位置公形到公形 D-Sub 9 位置母形到母形 D-Sub 15 位置公形到公形 D-Sub 15 位置母形到母形 D-Sub 25 位置公形到公形 D-Sub 25 位置母形到母形 D-Sub HD 15 位置公形到公形 D-Sub HD 15 位置母形到母形	AE10295-ND AE10296-ND AE10297-ND AE10298-ND AE10299-ND AE10300-ND AE10301-ND AE10302-ND	4.09 4.09 4.09 4.26 4.26 4.46 5.18 5.18	3.60 3.60 3.60 3.75 3.75 3.92 4.56 4.56	3.23 3.23 3.23 3.36 3.36 3.51 4.09 4.09	AB410-R AB411-R AB412-R AB413-R AB414-R AB415-R AB418-R AB420-R
<b>D-Sub/RJ 适配器 (米色) - 符合 RoHS 规范要求</b>								
29	—	—	9 位置公形 RJ12 插孔 9 位置母形 RJ12 插孔 9 位置公形 RJ45 插孔 9 位置母形 RJ45 插孔 25 位置公形 RJ12 插孔 25 位置母形 RJ12 插孔 25 位置公形 RJ45 插孔 25 位置母形 RJ45 插孔	AE10307-ND AE10308-ND AE10309-ND AE10310-ND AE10303-ND AE10304-ND AE10305-ND AE10306-ND	5.38 5.38 5.38 5.38 5.74 5.74 5.74 5.74	4.73 4.73 4.73 4.73 5.05 5.05 5.05 5.05	4.24 4.24 4.24 4.24 4.53 4.53 4.53 4.53	AT-23064-R AT-23065-R AT-23066-R AT-23067-R AT-23052-R AT-23053-R AT-23054-R AT-23055-R
<b>电源线分线器线缆</b>								
30	1.64 (0.5)	—	音频光盘驱动器 4 位置 3 线	AE1396-ND	1.65	1.45	1.30	AK2525-R
31	1.64 (0.5)	—	音频光盘驱动器 4 位置 3 线	AE1397-ND	1.85	1.63	1.46	AK2524-R
32	1.64 (0.5)	—	内部线缆 2 引脚体座/体座	AE9884-ND	2.31	2.03	1.82	AK2526DVD-R
33	.66 (2)	4	用于 2 - 5 1/4" 驱动器的电源线 用于 2 - 3 1/2" 驱动器的电源线 用于 3 1/2" 及 5 1/4" 驱动器的电源线 用于 3 1/2" 及 5 1/4" 驱动器的电源线	AE9885-ND AE1398-ND AE1029-ND AE1399-ND	2.28 2.94 1.98 2.94	2.01 2.59 1.74 2.59	1.80 2.32 1.56 2.32	AK319-2-R AK520-2-R AK521-2 AK521-2-R
<b>Y 型电源线 - 符合 RoHS 的规范要求</b>								
34	6.56 (2)	—	1 x 电源线插头至 2 x 直形连接器, 10A, 125V	AE9886-ND	19.07	16.77	15.03	AK500/Y-U-R
<b>电源线</b>								
35	6.56 (2)	—	电源插头, 直形至 IEC 连接器, 弯角, 10A, 125V	AE9887-ND	8.84	7.78	6.97	AK500/U-1-R
36	6.56 (2)	—	电源插头, 直形至 IEC 连接器, 直形, 10A, 125V	AE9888-ND	8.91	7.83	7.02	AK500/U-2-R
37	6.56 (2) 9.84 (3) 6.56 (2) 9.84 (3) 6.56 (2)	—	SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9889-ND AE9890-ND AE9891-ND AE9892-ND AE9893-ND	8.51 11.81 8.78 12.34 8.35	7.49 10.39 7.72 10.85 7.34	6.71 9.31 6.92 9.73 6.58	AK500-OE-5-2-R AK500-OE-5-3-R AK500-OE-6-2-R AK500-OE-6-3-R AK500-OE-7-2-R
38	6.56 (2) 9.84 (3) 9.84 (3)	—	SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9895-ND AE1339-ND AE9896-ND	8.81 6.27 13.99	7.75 5.51 12.30	6.95 4.94 11.03	AK500-OE-9-2-R AK500-OE-9-3 AK500-OE-9-3-R
39	6.56 (2) 6.56 (2)	—	SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE1331-ND AE9897-ND	4.55 8.75	4.01 7.69	3.59 6.89	AK500-RA-5-2 AK500-RA-5-2-R
40	6.56 (2) 6.56 (2) 6.56 (2) 9.84 (3)	—	SVT 18AWG 线缆, 3 芯 SVT 18AWG 线缆, 3 芯 SJT 18AWG 线缆, 3 芯 SJT 18AWG 线缆, 3 芯	AE1333-ND AE9899-ND AE9900-ND AE1335-ND	5.64 6.86 7.82 6.11	4.96 6.04 6.88 5.38	4.45 5.41 6.17 4.82	AK500-RA-6-2 AK500-RA-6-2-R AK500-RA-7-2-R AK500-RA-7-3
41	6 (1.83) 8.99 (2.74) 6 (1.83) 8 (2.44)	—	SPT-1 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-1 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-2 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-2 18AWG 线缆, 2 芯	AE9902-ND AE9903-ND AE9904-ND AE1348-ND	5.54 7.85 5.74 3.23	4.88 6.91 5.05 2.84	4.37 6.19 4.53 2.55	AK500-OE-12-6F-R AK500-OE-12-9F-R AK500-OE-13-6F-R AK500-OE-13-8F
42	6.56 (2) 6.56 (2)	—	电源插头, 直形至图 8 设备连接器, 直形 电源插头, 直形至图 8 设备连接器, 直形	AE1123-ND AE9906-ND	2.92 7.00	2.57 6.15	2.30 5.52	AK500/U-3 AK500/U-3-R
<b>电源延长线</b>								
43	6.56 (2) 3.28 (1) 3.28 (1)	—	IEC 直插头, 至 IEC 直插口, 10A, 125V SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9854-ND AE1336-ND AE9908-ND	11.02 3.56 10.56	9.69 3.13 9.28	8.69 2.81 8.32	AK500/U-4-R AK500-JC-5-1 AK500-JC-5-1-R

◆ 符合 RoHS 规范要求

(转下页)