


图	长度 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号			Assmann 零件编号		
				1	10	25	1	10	25
<b>USB 适配器 - 符合 RoHS 规范要求</b>									
49	—	—	USB 1.1 至 PS/2 (2)	AE10287-ND	17.79	15.64	14.02	DA-70118	
50	—	—	USB 1.1 至串行公形/DB-9	AE10288-ND	24.72	22.48	20.23	DA-70145	
50	—	—	USB 2.0 至串行公形/DB-9	AE10289-ND	30.91	28.10	25.29	DA-70146	
51	—	—	USB 2.0 转发器 5 米	AE10290-ND	27.80	25.28	22.75	DA-70130	
<b>USB 适配器 - 内置/外置于插槽支架上, 双屏蔽 - 符合 RoHS 规范要求</b>									
52	0.25	—	2 x USB-A 母形至 2 x 5 引脚 2.54mm 插口连接器	AE10179-ND	7.10	6.24	5.59	AK674-R	
<b>USB 适配器 - 模制</b>									
53	—	4	USB 适配器, A 型, 母形	AE1080-ND	2.71	2.38	2.14	AU-Y1000-A	
			USB-A 母形至 USB-B 公形	AE1159-ND	4.95	4.35	3.90	A-USB-2	
			USB-A 公形至 USB-B 母形	AE1160-ND	4.95	4.35	3.90	A-USB-3	
			USB-A 公形至 USB-B 母形	AE1472-ND	6.37	5.60	5.02	A-USB-3-R	
			USB-A 母形至 USB-B 母形	AE1318-ND	4.95	4.35	3.90	A-USB-1	
54	1.83	—	USB-A 母形至 USB-B 母形	AE1473-ND	6.37	5.60	5.02	A-USB-1-R	
			USB-A 母形至 USB-A 母形	AE1474-ND	6.37	5.60	5.02	A-USB-4-R	
54	—	—	适配器 USB 串行 DB9/25 公形	AE1488-ND	32.62	30.10	28.00	DA-70119-R	
<b>模块化插头</b>									
55	—	—	4P4C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1194-ND	.17	.15	.13	A-MO-4/4-SF	
			4P4C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1475-ND	.26	.24	.21	A-MO-4/4-SF-R	
			6P4C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1476-ND	.20	.18	.16	A-MO-6/4-SF-R	
			6P6C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1198-ND	.30	.27	.24	A-MO-6/6-SF	
			6P6C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1477-ND	.40	.35	.32	A-MO-6/6-SF-R	
			8P8C, 无屏蔽, 用于扁平线缆	AE1478-ND	.53	.47	.42	A-MO-8/8-SF-R	
			8P8C, 屏蔽, 用于扁平线缆, CAT5	AE1201-ND	1.02	.90	.81	A-MO-8/8-SFS	
			8P8C, 屏蔽, 用于扁平线缆, CAT5	AE1479-ND	.89	.79	.71	A-MO-8/8-SFS-R	
			4P4C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1195-ND	.17	.15	.13	A-MO-4/4-SR	
			6P4C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1197-ND	.17	.15	.13	A-MO-6/4-SR	
			6P4C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1481-ND	.26	.24	.21	A-MO-6/4-SR-R	
			6P6C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1199-ND	.30	.27	.24	A-MO-6/6-SR	
			6P6C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1482-ND	.40	.35	.32	A-MO-6/6-SR-R	
			8P8C, 无屏蔽, 用于圆形线缆	AE1483-ND	.53	.47	.42	A-MO-8/8-SR-R	
			8P8C, 屏蔽, 用于圆形线缆, CAT5	AE1484-ND	.89	.79	.71	A-MO-8/8-SRS-R	
			<b>Keystone 插孔 - 符合 RoHS 规范要求</b>						
56	—	—	RJ45 插孔-插孔 CAT5E	AE10093-ND	8.02	7.05	6.32	A-TA3534-R	
			RJ45 插孔-插孔 CAT6	AE10094-ND	9.37	8.24	7.39	A-TA3535-R	


◆ 符合 RoHS 规范要求



A

图	长度 (米)	说明	无屏蔽型 (UTP)				屏蔽型 (FTP)					
			Digi-Key 零件编号	1	10	25	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号	
<b>PVC 线缆组件 CAT5 (e), RJ45 - 模制</b>												
57	1.0	CAT 5e, 跳接线缆, 灰色	AE9936-ND	4.32	3.80	3.41	A-MCUP-80010-R	AE9961-ND	5.21	4.59	4.11	A-MCSP-80010-R
	2.0		AE9937-ND	5.61	4.93	4.42	A-MCUP-80020-R	AE9962-ND	6.24	5.49	4.92	A-MCSP-80020-R
	3.0		AE9938-ND	7.43	6.53	5.85	A-MCUP-80030-R	AE9963-ND	7.76	6.82	6.11	A-MCSP-80030-R
	5.0		AE9939-ND	10.86	9.55	8.56	A-MCUP-80050-R	AE9964-ND	10.76	9.46	8.48	A-MCSP-80050-R
	10.0		AE9940-ND	17.09	15.03	13.47	A-MCUP-80100-R	AE9965-ND	20.59	18.10	16.23	A-MCSP-80100-R
	1.0	CAT 5e, 跳接线缆, 红色	—	—	—	—	AE1234-ND	2.84	2.50	2.24	A-MCSP-80010/R	
	1.0		AE9941-ND	4.32	3.80	3.41	A-MCUP-80010/R-R	AE9966-ND	5.21	4.59	4.11	A-MCSP-80010/R-R
	2.0		—	—	—	—	AE1239-ND	3.99	3.51	3.15	A-MCSP-80020/R	
	2.0		AE9942-ND	5.61	4.93	4.42	A-MCUP-80020/R-R	AE9967-ND	6.24	5.49	4.92	A-MCSP-80020/R-R
	3.0		AE1219-ND	3.66	3.22	2.89	A-MCUP-80030/R	AE1244-ND	5.12	4.50	4.03	A-MCSP-80030/R
	3.0	AE9943-ND	7.43	6.53	5.85	A-MCUP-80030/R-R	AE9968-ND	7.76	6.82	6.11	A-MCSP-80030/R-R	
	5.0	AE1224-ND	5.35	4.70	4.22	A-MCUP-80050/R	AE1249-ND	7.13	6.27	5.62	A-MCSP-80050/R	
	5.0	AE9944-ND	10.86	9.55	8.56	A-MCUP-80050/R-R	AE9969-ND	10.76	9.46	8.48	A-MCSP-80050/R-R	
	10.0	AE1229-ND	9.64	8.47	7.60	A-MCUP-80100/R	AE1254-ND	12.71	11.17	10.01	A-MCSP-80100/R	
	10.0	AE9945-ND	19.73	17.35	15.55	A-MCUP-80100/R-R	AE9970-ND	20.59	18.10	16.23	A-MCSP-80100/R-R	
	1.0	CAT 5e, 跳接线缆, 蓝色	AE9946-ND	4.32	3.80	3.41	A-MCUP-80010/B-R	AE9971-ND	5.21	4.59	4.11	A-MCSP-80010/B-R
2.0	AE9947-ND		5.61	4.93	4.42	A-MCUP-80020/B-R	AE9972-ND	6.24	5.49	4.92	A-MCSP-80020/B-R	
3.0	AE9948-ND		7.43	6.53	5.85	A-MCUP-80030/B-R	AE9973-ND	7.76	6.82	6.11	A-MCSP-80030/B-R	
5.0	AE1225-ND		5.35	4.70	4.22	A-MCUP-80050/B	AE1250-ND	7.13	6.27	5.62	A-MCSP-80050/B	
5.0	AE9949-ND		10.86	9.55	8.56	A-MCUP-80050/B-R	AE9974-ND	10.76	9.46	8.48	A-MCSP-80050/B-R	
10.0	—	—	—	—	—	AE1255-ND	12.71	11.17	10.01	A-MCSP-80100/B		
10.0	AE9950-ND	19.73	17.35	15.55	A-MCUP-80100/B-R	AE9975-ND	20.59	18.10	16.23	A-MCSP-80100/B-R		
1.0	CAT 5e, 跳接线缆, 黄色	AE9951-ND	4.32	3.80	3.41	A-MCUP-80010/Y-R	AE9976-ND	5.21	4.59	4.11	A-MCSP-80010/Y-R	
2.0		—	—	—	—	AE1241-ND	3.99	3.51	3.15	A-MCSP-80020/Y		
2.0		AE9952-ND	5.61	4.93	4.42	A-MCUP-80020/Y-R	AE9977-ND	6.24	5.49	4.92	A-MCSP-80020/Y-R	
3.0		AE9953-ND	7.43	6.53	5.85	A-MCUP-80030/Y-R	AE9978-ND	7.76	6.82	6.11	A-MCSP-80030/Y-R	
5.0		—	—	—	—	—	AE1251-ND	7.13	6.27	5.62	A-MCSP-80050/Y	
5.0	AE9954-ND	10.86	9.55	8.56	A-MCUP-80050/Y-R	AE9979-ND	10.76	9.46	8.48	A-MCSP-80050/Y-R		
10.0	AE1231-ND	9.64	8.47	7.60	A-MCUP-80100/Y	AE1256-ND	12.71	11.17	10.01	A-MCSP-80100/Y		
10.0	AE9955-ND	19.73	17.35	15.55	A-MCUP-80100/Y-R	AE9980-ND	20.59	18.10	16.23	A-MCSP-80100/Y-R		

◆ 符合 RoHS 规范要求



(转下页)