


特点:

- 每个回路 15 A 额定电流
- 300V 额定电压
- 14-20 AWG 导线规格
- 尼龙 6/6 外壳 94V-2
- 用于无线电遥控玩具车的行业标准产品

图	Digi-Key 零件编号	1	10	50	100	Molex 零件编号
1	WM2308-ND	.40	3.54	16.50	23.58	35143-0201
2	WM2311-ND	.11	.97	4.51	6.44	35728-0201
3	WM2309-ND	.39	3.40	15.86	22.66	35141-0201
4	WM2310-ND	.12	1.10	5.14	7.34	35727-0201

WM9999-ND	通用压接工具 (Waldom)	50.75
WM9969-ND	手动剥线钳 (Waldom)	79.30



项目	WM9983 零件数量	WM9981 零件数量
压接端子外壳	36	48
直线接头	18	24
直角接头	18	24
旁路器	10	—
压接端子 (22-30 AWG)	100	—
压接端子 (18-24 AWG)	—	100
压接工具 63811-1000	1	1
拔出工具 HT-1884	1	1

描述	Digi-Key 零件编号	单价	Molex 零件编号
KK 系列 0.100" 连接器套件	WM9983-ND	51.55	MXKK-100
KK 系列 0.156" 连接器套件	WM9981-ND	47.48	MXKK-156

C-Grid® SL™ 0.100

材料: • 引脚: 0.025" 方形, 磷青铜 • 绝缘体: UL 94V-0 玻璃纤维增强型 PCT. 黑色 • 适用于蒸气和红外线加工 • 镀层: 最少 15µ" 金或最少 150µ" 锡/铅 电气: • 额定电流: 3 A • 绝缘电阻: 1,000MΩ • 介电质强度: 600VAC r.m.s. 持续 1 分钟 环境特性: • 工作温度: -40°C - 105°C • UL 认证与 CSA 认证




图	电路	尺寸 - 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	100	500	Molex 零件编号
插座外壳 (触点单独销售)								
	2	.100 (2.54)	WM2900-ND	.44	3.56	29.67	118.66	50-57-9402
	3	.200 (5.08)	WM2901-ND	.31	2.46	20.49	81.95	50-57-9403
	4	.300 (7.62)	WM2902-ND	.43	3.46	28.80	115.20	50-57-9404
	5	.400 (10.16)	WM2903-ND	.56	4.45	37.08	148.30	50-57-9405
	6	.500 (12.70)	WM2904-ND	.65	5.24	43.63	174.51	50-57-9406
	7	.600 (15.24)	WM2905-ND	.75	6.02	50.18	200.70	50-57-9407
	8	.700 (17.78)	WM2906-ND	.82	6.54	54.50	218.01	50-57-9408
	9	.800 (20.32)	WM2907-ND	.83	6.65	55.38	221.50	50-57-9409
	10	.900 (22.86)	WM2908-ND	.84	6.70	55.81	223.24	50-57-9410
	11	1.00 (25.40)	WM2909-ND	.94	7.49	62.38	249.50	50-57-9411
	12	1.10 (27.94)	WM2910-ND	.80	6.44	53.63	214.53	50-57-9412
	13	1.20 (30.48)	WM2911-ND	1.16	9.26	77.18	308.70	50-57-9413
	14	1.30 (33.02)	WM2912-ND	1.26	10.10	84.18	336.70	50-57-9414
	15	1.40 (35.56)	WM2913-ND	1.32	10.57	88.08	352.33	50-57-9415
	16	1.50 (38.10)	WM2914-ND	1.39	11.14	92.87	371.48	50-57-9416
	17	1.60 (40.64)	WM2915-ND	1.45	11.57	96.39	385.55	50-57-9417
	18	1.70 (43.18)	WM2916-ND	1.52	12.19	101.61	406.44	50-57-9418
	19	1.80 (45.72)	WM2917-ND	1.88	15.02	125.14	500.57	50-57-9419
	20	1.90 (48.26)	WM2918-ND	1.95	15.60	129.97	519.88	50-57-9420
	21	2.00 (50.80)	WM2919-ND	2.01	16.07	133.88	535.53	50-57-9421

图	电路	尺寸 - 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	100	500	Molex 零件编号
引脚外壳 (触点单独销售) - 符合 RoHS 规范要求								
	22	2.10 (53.34)	WM2920-ND	2.07	16.54	137.80	551.20	50-57-9422
	23	2.20 (55.88)	WM2921-ND	2.13	17.01	141.73	566.90	50-57-9423
	24	2.30 (58.42)	WM2922-ND	2.20	17.58	146.50	586.01	50-57-9424
	25	2.40 (60.96)	WM2923-ND	2.26	18.11	150.89	603.56	50-57-9425
	2	.100 (2.54)	WM2533-ND	.98	7.84	65.35	261.40	70107-0001
	3	.200 (5.08)	WM2534-ND	.99	7.94	66.20	264.79	70107-0002
	4	.300 (7.62)	WM2535-ND	1.03	8.24	68.66	274.65	70107-0003
	5	.400 (10.16)	WM2536-ND	1.19	9.53	79.42	317.68	70107-0004
	6	.500 (12.70)	WM2537-ND	1.51	12.06	100.49	401.95	70107-0005
	7	.600 (15.24)	WM2538-ND	1.53	12.20	101.68	406.72	70107-0006
	8	.700 (17.78)	WM2539-ND	1.57	12.52	104.36	417.43	70107-0007
	9	.800 (20.32)	WM2540-ND	1.59	12.76	106.32	425.27	70107-0008
	10	.900 (22.86)	WM2541-ND	1.66	13.26	110.53	442.13	70107-0009
	11	1.00 (25.40)	WM2543-ND	1.72	13.77	114.78	459.10	70107-0010
	12	1.10 (27.94)	WM2544-ND	1.76	14.07	117.28	469.10	70107-0011
最少 15µ" 金								
	2	.100 (2.54)	WM4800-ND	1.14	9.16	76.30	305.20	70543-0001
	3	.200 (5.08)	WM4801-ND	1.14	9.10	75.80	303.20	70543-0002
	4	.300 (7.62)	WM4802-ND	1.23	9.82	81.80	327.20	70543-0003

◆ 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)