





高密度 D-Sub 连接器 180 系列

- 与一些计算机制造商的新一代系统兼容
- 外表表面处理为亮锡, 用于 EMI/RFI 屏蔽
- 公连接器外壳具有接地凹痕 • 压接卡扣式触点可靠, 使用绝缘工具以增加固定力
- 触点与业界标准的压接工具兼容。材质:
 - 外壳: 钢, 在镀镍层上为亮锡 • 外壳: 符合 RoHS 规范要求: 铜, 镀镍 • 绝缘体: 热塑性塑料玻璃, UL 额定 94V-0 • 引脚: 黄铜 • 母触点: 磷青铜 • 触点镀层: 镀上镀金 (在整个焊接区和浸焊触点上为镀金膜)




高密度 D-Sub 连接器 冲压触点



导线规格: 22-26 AWG
引脚直径: 0.030" (0.76mm)

引脚数	外壳尺寸	尺寸 (英寸)			
		A	B	C	D
15	DB-9	1.213	0.984	0.496	0.422
26	DB-15	1.543	1.312	0.496	0.422
44	DB-25	2.087	1.852	0.496	0.422
62	DB-37	2.732	2.500	0.496	0.422
78	DB-50	2.638	2.406	0.606	0.550



注: 压接型触点单独出售 (以下)。

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
压接						
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	815ME-ND	2.18	1.88	1.28	180-015-173L000
	母头	815FE-ND	2.18	1.88	1.28	180-015-273L000
26	公头	826ME-ND	5.75	4.20	3.43	180-026-173L000
	母头	826FE-ND	6.93	5.98	4.07	180-026-273L000
44	公头	844ME-ND	7.77	6.71	4.56	180-044-173L000
	母头	844FE-ND	6.83	5.06	4.18	180-044-273L000
62	公头	862ME-ND	9.93	8.56	5.82	180-062-173L000
	母头	862FE-ND	9.05	7.81	5.31	180-062-273L000
78	公头	878ME-ND	16.97	14.64	9.96	180-078-173L000
	母头	878FE-ND	11.63	10.03	6.82	180-078-273L000
压接, 带有 0.065" 铆钉螺母, 板侧						
26	公头	1826M-ND	7.48	6.45	4.39	180-026-172-010
	母头	1826F-ND	7.74	6.68	4.54	180-026-272-010
44	公头	1844M-ND	8.27	7.13	4.85	180-044-172-010
	母头	1844F-ND	8.27	7.13	4.85	180-044-272-010
62	公头	1862M-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-172-010
	母头	1862F-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-272-010
78	公头	1878M-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-172-010
	母头	1878F-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-272-010
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	1815ME-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-173L010
	母头	1815FE-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-273L010
26	公头	1826ME-ND	7.32	6.31	4.30	180-026-173L010
	母头	1826FE-ND	6.78	5.02	4.15	180-026-273L010
44	公头	1844ME-ND	7.50	5.40	4.50	180-044-173L010
	母头	1844FE-ND	7.63	5.49	4.58	180-044-273L010
62	公头	1862ME-ND	10.85	9.36	6.36	180-062-173L010
	母头	1862FE-ND	9.98	8.60	5.85	180-062-273L010
78	公头	1878ME-ND	17.90	15.43	10.50	180-078-173L010
	母头	1878FE-ND	9.96	7.58	6.50	180-078-273L010
压接, 带有 0.250" 铆钉螺母, 板侧						
15	母头	2815F-ND	3.02	2.60	1.77	180-015-272-020
	公头	2826M-ND	7.48	6.45	4.39	180-026-172-020
26	母头	2826F-ND	7.74	6.68	4.54	180-026-272-020
	公头	2844M-ND	8.27	7.13	4.85	180-044-172-020
44	母头	2862M-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-172-020
	公头	2862F-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-272-020
78	母头	2878M-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-172-020
	公头	2878F-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-272-020
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	2815ME-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-173L020
	母头	2815FE-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-273L020
26	公头	2826ME-ND	7.32	6.31	4.30	180-026-173L020
	母头	2826FE-ND	6.78	5.02	4.15	180-026-273L020
44	公头	2844ME-ND	7.50	5.40	4.50	180-044-173L020
	母头	2844FE-ND	7.63	5.49	4.58	180-044-273L020
62	公头	2862ME-ND	10.85	9.36	6.36	180-062-173L020
	母头	2862FE-ND	9.98	8.60	5.85	180-062-273L020
78	公头	2878ME-ND	17.90	15.43	10.50	180-078-173L020
	母头	2878FE-ND	9.96	7.58	6.50	180-078-273L020

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
压接, 带有 0.250" 铆钉螺母, 板侧						
15	公头	3815M-ND	3.02	2.60	1.77	180-015-172-030
	母头	3815F-ND	3.02	2.60	1.77	180-015-272-030
26	公头	3826M-ND	7.48	6.45	4.39	180-026-172-030
	母头	3826F-ND	7.74	6.68	4.54	180-026-272-030
44	公头	3844M-ND	8.27	7.13	4.85	180-044-172-030
	母头	3844F-ND	8.27	7.13	4.85	180-044-272-030
62	公头	3862M-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-172-030
	母头	3862F-ND	10.21	8.80	5.99	180-062-272-030
78	公头	3878M-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-172-030
	母头	3878F-ND	18.39	15.85	10.78	180-078-272-030
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	3815ME-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-173L030
	母头	3815FE-ND	3.21	2.14	1.75	180-015-273L030
26	公头	3826ME-ND	7.32	6.31	4.30	180-026-173L030
	母头	3826FE-ND	6.78	5.02	4.15	180-026-273L030
44	公头	3844ME-ND	7.50	5.40	4.50	180-044-173L030
	母头	3844FE-ND	7.63	5.49	4.58	180-044-273L030
62	公头	3862ME-ND	10.85	9.36	6.36	180-062-173L030
	母头	3862FE-ND	9.98	8.60	5.85	180-062-273L030
78	公头	3878ME-ND	17.90	15.43	10.50	180-078-173L030
	母头	3878FE-ND	9.96	7.58	6.50	180-078-273L030
触点 - 符合 RoHS 规范要求						
—	引脚	85PECT-ND	—	.11	.07	180-001-170L001
	引脚	85PETR-ND	537.50/10,000	—	—	180-001-170L001
—	插口	85SECT-ND	—	.11	.07	180-002-170L001
	插口	85SETR-ND	537.50/10,000	—	—	180-002-170L001
工具						
插入/ 移除工具		T2020-ND	7.94	5.96	4.97	180-901-170-000
高密度 压接工具		T3030-ND	269.66	—	—	180-701-170-000
焊杯 - 符合 RoHS 规范要求						
15	公头	T815ME-ND	2.69	1.77	1.43	180-015-103L001
	母头	T815FE-ND	2.79	2.41	1.64	180-015-203L001
26	公头	T826ME-ND	6.80	5.04	4.17	180-026-103L001
	母头	T826FE-ND	6.93	5.98	4.07	180-026-203L001
44	公头	T844ME-ND	7.87	5.91	4.92	180-044-103L001
	母头	T844FE-ND	9.12	6.84	5.70	180-044-203L001
62	公头	T862ME-ND	9.79	7.14	6.12	180-062-103L001
	母头	T862FE-ND	13.37	11.53	7.85	180-062-203L001
78	公头	T878ME-ND	9.14	6.86	5.72	180-078-103L001
	母头	T878FE-ND	7.98	5.75	4.79	180-078-203L001
带有 0.065" 铆钉螺母的焊杯, 板侧						
26	公头	4826M-ND	11.51	9.93	6.75	180-026-102-011
	母头	4844F-ND	11.69	10.08	6.86	180-044-202-011
62	公头	4862M-ND	12.53	10.80	7.35	180-062-102-011
	母头	4862F-ND	17.63	15.20	10.34	180-062-202-011
78	公头	4878M-ND	18.42	15.88	10.80	180-078-202-011
	母头	4878F-ND	18.42	15.88	10.80	180-078-202-011
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	4815ME-ND	3.34	2.89	1.97	180-015-103L011
	母头	4815FE-ND	3.71	3.20	2.18	180-015-203L011
26	公头	4826ME-ND	7.60	5.48	4.56	180-026-103L011
	母头	4826FE-ND	6.78	5.02	4.15	180-026-203L011
44	公头	4844ME-ND	8.64	6.48	5.40	180-044-103L011
	母头	4844FE-ND	9.89	7.21	6.18	180-044-203L011
62	公头	4862ME-ND	10.12	7.70	6.60	180-062-103L011
	母头	4862FE-ND	14.30	12.33	8.39	180-062-203L011
78	公头	4878ME-ND	17.99	15.51	10.55	180-078-103L011
	母头	4878FE-ND	9.96	7.58	6.50	180-078-203L011
带有 0.250" 铆钉螺母的焊杯, 板侧						
15	母头	5815F-ND	3.63	3.13	2.13	180-015-202-021
	公头	5826M-ND	11.51	9.93	6.75	180-026-102-021
26	母头	5826F-ND	9.11	7.85	5.34	180-026-202-021
	公头	5862M-ND	12.53	10.80	7.35	180-062-102-021
62	母头	5862F-ND	17.63	15.20	10.34	180-062-202-021
	公头	5878M-ND	18.42	15.88	10.80	180-078-202-021
78	母头	5878F-ND	18.42	15.88	10.80	180-078-202-021
	公头	5878M-ND	18.42	15.88	10.80	180-078-202-021
<i>符合 RoHS 规范要求</i>						
15	公头	5815ME-ND	3.34	2.89	1.97	180-015-103L021
	母头	5815FE-ND	3.71	3.20	2.18	180-015-203L021
26	公头	5826ME-ND	7.60	5.48	4.56	180-026-103L021
	母头	5826FE-ND	6.78	5.02	4.15	180-026-203L021
44	公头	5844ME-ND	8.64	6.48	5.40	180-044-103L021
	母头	5844FE-ND	9.89	7.21	6.18	180-044-203L021
62	公头	5862ME-ND	10.12	7.70	6.60	180-062-103L021
	母头	5862FE-ND	14.30	12.33	8.39	180-062-203L021
78	公头	5878ME-ND	17.99	15.51	10.55	180-078-103L021
	母头	5878FE-ND	9.96	7.58	6.50	180-078-203L021
带有 0.250" 铆钉螺母的焊杯, 板侧						
26	公头	6826M-ND	11.51	9.93	6.75	180-026-102-031
	母头	6844F-ND	11.69	10.08	6.86	180-044-202-031
62	公头	6862M-ND	12.53	10.80	7.35	180-062-102-031
	母头	6862F-ND	17.63	15.20	10.34	180-062-202-031

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
78	公头	6878M-ND	17.63	15.20	10.34	