



压接和插接 D-Sub 连接器 170 系列

特点: • 提供 5 种工业尺寸位置 • 低成本军用标准的商业版 • 镀或黄色铬酸盐镀层外壳 • 可以容易地加载只需要使用压接和卡口式触点的位置 • 镀锡连接器外壳具有凹槽, 提供接地和额外保持力 • 尼龙绝缘体具有最小 10 磅的触点保持力 • 触点额定电流: 5 安
 材质: • 外壳: 钢, 黄色铬酸盐镀锌, 或镀亮锡 • 外壳 - 符合 RoHS 规范要求: 钢, 镀锡 • 绝缘体: 热塑性塑料玻璃, UL 94V-0 额定



压接 D-Sub 连接器卡口式触点

特点: • 低成本和高性能冲击触点具有用于增加维持功率的绝缘支持功能 • 触点范围: 24-28 AWG
 • 触点为商业级品质冲压成形, 与工业用工具兼容
 材料: • 公引脚: 黄铜 • 母引脚: 磷青铜 • 公引脚 - 符合 RoHS 规范要求: 黄铜 • 母引脚 - 符合 RoHS 规范要求: 黄铜



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
压接 D-Sub 标准						
压接, 带有 0.065" 铆钉螺母, 板侧						
锡外壳						
50	母头	750F-ND	2.12	1.83	1.25	170-050-272-000
锡外壳 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	709ME-ND	1.08	0.88	0.50	170-009-173L000
	母头	709FE-ND	1.16	0.73	0.54	170-009-273L000
15	公头	715ME-ND	1.21	0.78	0.56	170-015-173L000
	母头	715FE-ND	1.33	0.82	0.62	170-015-273L000
25	公头	725ME-ND	1.29	0.80	0.60	170-025-173L000
	母头	725FE-ND	1.33	0.84	0.63	170-025-273L000
37	公头	737ME-ND	2.18	1.41	1.11	170-037-173L000
	母头	737FE-ND	2.18	1.46	1.15	170-037-273L000
50	公头	750ME-ND	5.27	3.81	3.12	170-050-173L000
	母头	750FE-ND	5.27	3.81	3.12	170-050-273L000
黄色铬酸盐						
37	母头	1737F-ND	2.00	1.73	1.18	170-037-271-000
黄色铬酸盐 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	1709MA-ND	1.01	0.82	0.46	170-009-171L000
	母头	1709FA-ND	1.00	0.63	0.48	170-009-271L000
15	公头	1715MA-ND	1.10	0.69	0.53	170-015-171L000
	母头	1715FA-ND	1.18	0.76	0.55	170-015-271L000
25	公头	1725MA-ND	1.70	1.09	0.83	170-025-171L000
	母头	1725FA-ND	1.21	0.78	0.56	170-025-271L000
37	公头	1737MA-ND	1.93	1.28	0.99	170-037-171L000
	母头	1737FA-ND	1.98	1.31	1.01	170-037-271L000
50	公头	1750MA-ND	4.85	3.38	2.78	170-050-171L000
	母头	1750FA-ND	4.85	3.38	2.78	170-050-271L000

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
压接, 带有 0.065" 铆钉螺母, 板侧						
锡外壳						
9	公头	5709M-ND	1.71	1.48	1.01	170-009-172-010
	母头	5715F-ND	1.94	1.68	1.14	170-015-272-010
37	公头	5737M-ND	2.76	2.38	1.62	170-037-172-010
	母头	5737F-ND	2.73	2.35	1.60	170-037-272-010
50	公头	5750M-ND	3.54	3.05	2.08	170-050-172-010
	母头	5750F-ND	3.19	2.75	1.87	170-050-272-010
锡外壳 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	5709ME-ND	2.04	1.32	1.04	170-009-173L010
	母头	5709FE-ND	2.07	1.35	1.06	170-009-273L010
15	公头	5715ME-ND	2.15	1.43	1.13	170-015-173L010
	母头	5715FE-ND	2.24	1.50	1.18	170-015-273L010
25	公头	5725ME-ND	2.21	1.48	1.16	170-025-173L010
	母头	5725FE-ND	2.28	1.52	1.20	170-025-273L010
37	公头	5737ME-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-173L010
	母头	5737FE-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-273L010
50	公头	5750ME-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-173L010
	母头	5750FE-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-273L010
黄色铬酸盐						
9	母头	2709F-ND	2.23	1.93	1.31	170-009-271-010
15	母头	2715F-ND	2.26	1.95	1.33	170-015-171-010
37	母头	2737F-ND	2.76	2.38	1.62	170-037-171-010
50	母头	2750F-ND	2.76	2.38	1.62	170-050-271-010
黄色铬酸盐 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	2709MA-ND	1.88	1.22	0.94	170-009-171L010
	母头	2709FA-ND	1.87	1.24	0.96	170-009-271L010
15	公头	2715MA-ND	1.96	1.30	1.00	170-015-171L010
	母头	2715FA-ND	2.85	1.94	1.52	170-015-271L010
25	公头	2725MA-ND	2.79	1.89	1.49	170-025-171L010
	母头	2725FA-ND	2.07	1.34	1.06	170-025-271L010
37	公头	2737MA-ND	2.04	1.35	1.04	170-037-171L010
	母头	2737FA-ND	2.82	1.86	1.50	170-037-271L010
50	公头	2750MA-ND	5.29	3.87	3.16	170-050-171L010
	母头	2750FA-ND	5.29	3.87	3.16	170-050-271L010
压接, 带有 0.250" 铆钉螺母, 板侧						
锡外壳						
9	公头	6709M-ND	1.71	1.48	1.01	170-009-172-020
	母头	6715F-ND	1.94	1.68	1.14	170-015-272-020
37	公头	6737M-ND	2.76	2.38	1.62	170-037-172-020
	母头	6737F-ND	2.73	2.35	1.60	170-037-272-020
50	公头	6750M-ND	3.54	3.05	2.08	170-050-172-020
锡外壳 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	6709ME-ND	2.04	1.32	1.04	170-009-173L020
	母头	6709FE-ND	2.07	1.35	1.06	170-009-273L020
15	公头	6715ME-ND	2.15	1.43	1.13	170-015-173L020
	母头	6715FE-ND	2.24	1.50	1.18	170-015-273L020
25	公头	6725ME-ND	2.21	1.48	1.16	170-025-173L020
	母头	6725FE-ND	2.28	1.52	1.20	170-025-273L020
37	公头	6737ME-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-173L020
	母头	6737FE-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-273L020
50	公头	6750ME-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-173L020
	母头	6750FE-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-273L020
黄色铬酸盐						
9	母头	3709F-ND	2.23	1.93	1.31	170-009-271-020
15	母头	3715F-ND	2.26	1.95	1.33	170-015-171-020
37	母头	3737F-ND	2.76	2.38	1.62	170-037-171-020
50	母头	3750F-ND	2.76	2.38	1.62	170-050-271-020
黄色铬酸盐 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	3709MA-ND	1.88	1.22	0.94	170-009-171L020
	母头	3709FA-ND	1.87	1.24	0.96	170-009-271L020
15	公头	3715MA-ND	1.96	1.30	1.00	170-015-171L020
	母头	3715FA-ND	2.05	1.33	1.05	170-015-271L020
25	公头	3725MA-ND	2.01	1.33	1.03	170-025-171L020

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
压接, 带有 0.250" 铆钉螺母, 板侧						
锡外壳						
15	公头	7715M-ND	1.83	1.58	1.08	170-015-172-030
	母头	7715F-ND	1.94	1.68	1.14	170-015-272-030
37	公头	7737M-ND	2.76	2.38	1.62	170-037-172-030
	母头	7737F-ND	3.19	2.75	1.87	170-037-272-030
锡外壳 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	7709ME-ND	2.04	1.32	1.04	170-009-173L030
	母头	7709FE-ND	2.07	1.35	1.06	170-009-273L030
15	公头	7715ME-ND	2.15	1.43	1.13	170-015-173L030
	母头	7715FE-ND	2.24	1.50	1.18	170-015-273L030
25	公头	7725ME-ND	2.21	1.48	1.16	170-025-173L030
	母头	7725FE-ND	2.28	1.52	1.20	170-025-273L030
37	公头	7737ME-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-173L030
	母头	7737FE-ND	3.00	2.00	1.63	170-037-273L030
50	公头	7750ME-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-173L030
	母头	7750FE-ND	5.95	4.36	3.55	170-050-273L030
黄色铬酸盐						
9	母头	4709F-ND	2.23	1.93	1.31	170-009-271-030
15	母头	4715F-ND	2.23	1.93	1.31	170-015-271-030
37	母头	4737F-ND	2.87	2.48	1.69	170-037-271-030
黄色铬酸盐 - 符合 RoHS 规范要求						
9	公头	4709MA-ND	1.88	1.22	0.94	170-009-171L030
	母头	4709FA-ND	1.87	1.24	0.96	170-009-271L030
15	公头	4715MA-ND	1.96	1.30	1.00	170-015-171L030
	母头	4715FA-ND	2.05	1.33	1.05	170-015-271L030
25	公头	4725MA-ND	2.01	1.33	1.03	170-025-171L030
	母头	4725FA-ND	2.07	1.34	1.06	170-025-271L030
37	公头	4737MA-ND	2.04	1.35	1.04	170-037-171L030
	母头	4737FA-ND	2.90	1.97	1.55	170-037-271L030
50	公头	4750MA-ND	5.29	3.87	3.16	170-050-171L030
	母头	4750FA-ND	5.29	3.87	3.16	170-050-271L030
冲压触点 24 - 28 AWG - 符合 RoHS 规范要求						
—	插口	82SECT-ND†	—	26	17	170-002-170L002
—	插口	82SETR-ND†	—	1140.00/10.000	—	170-002-170L002
—	插口	82SSPECT-ND†	—	23	16	170-002-170L001
—	插口	82SSFETR-ND†	—	1015.00/10.000	—	170-002-170L001
—	插口	85SE-ND	—	21	14	170-102-170L001
—	插口	86SE-ND	—	26	17	170-102-170L002
—	引脚	82PECT-ND†	—	21	14	170-001-170L002
—	引脚	82SETR-ND†	—	762.50/10.000	—	170-001-170L002
—	引脚	82PSPECT-ND†	—	18	12	170-001-170L001
—	引脚	82PSFETR-ND†	—	625.00/10.000	—	170-001-170L001
—	引脚	83PE-ND	—	18	12	170-101-170L001
—	引脚	84PE-ND	—	23	16	170-101-170L002
机械加工触点 20 - 26 AWG - 符合 RoHS 规范要求						
—	插口	88SE-ND	—	42	30	170-202-170L002
—	插口	89SE-ND	—	80	60	170-202-170L003
—	引脚	87PE-ND	—	33	22	170-201-170L002

† 剪切带 ‡ 带卷
 † 引脚和插口为局部镀金

说明	Digi-Key 零件编号	单价	NorComp 零件编号
插入/移除工具	T1010-ND	6.29	170-901-170-000
螺钉机械加工触点手动压接工具	T1000M-ND	573.03	170-702-170-000
冲压触点手动压接工具	T1000S-ND	269.66	170-701-170-000

并行接口连接器 (Centronics 型)

材料: • 绝缘体: 热塑性塑料玻璃, UL 94V-0 额定 • 外壳: 钢, 镀锡 • 触点: 铜合金, 30μ 镍层上镀 10μ 金