


D-Sub 适配器
连接器保护器



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
15†	1.215	0.492	0.236
26†	1.546	0.492	0.236
44†	2.091	0.492	0.236
62†	2.755	0.492	0.236



引脚数	D-Sub 类型	Digi-Key 零件编号	单价		
			1	10	100
9	公形至母形	GCLP09M09F-ND	3.80	2.62	2.14
15		GCLP15M15F-ND	4.23	2.92	2.38
25		GCLP25M25F-ND	4.68	3.26	2.68
37		GCLP37M37F-ND	6.45	4.72	3.85
15	公形至母形	GCHDLP15M15F-ND†	5.41	3.96	3.23
26		GCHDLP26M26F-ND†	12.17	9.36	7.85
44		GCHDLP44M44F-ND†	13.41	10.32	8.65
62		GCHDLP62M62F-ND†	18.25	14.78	12.39

†高密度

公母转接器



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
15†	1.215	0.492	0.236
26†	1.546	0.492	0.236
44†	2.091	0.492	0.236
62†	2.755	0.492	0.236




引脚数	D-Sub 类型	Digi-Key 零件编号	单价		
			1	10	100
9	母形至母形	GCLP09F09F-ND	3.68	2.54	2.08
15		GCLP15F15F-ND	4.23	2.95	2.42
25		GCLP25F25F-ND	4.82	3.36	2.76
37		GCLP37F37F-ND	6.30	4.67	3.86
9	公形至公形	GCLP09M09M-ND	3.51	2.42	1.98
15		GCLP15M15M-ND	4.12	2.84	2.32
25		GCLP25M25M-ND	4.51	3.14	2.58
37		GCLP37M37M-ND	6.29	4.60	3.76
15	母形至母形	GCHDLP15F15F-ND†	5.51	4.03	3.29
26		GCHDLP26F26F-ND†	12.26	9.43	7.91
44		GCHDLP44F44F-ND†	13.33	10.49	8.79
62		GCHDLP62F62F-ND†	18.44	14.93	12.52
15	公形至公形	GCHDLP15M15M-ND†	5.23	3.82	3.12
26		GCHDLP26M26M-ND†	12.02	9.24	7.75
44		GCHDLP44M44M-ND†	13.16	10.13	8.49
62		GCHDLP62M62M-ND†	18.90	14.61	12.25

†高密度

RJ45 适配器



- 9、15 和 25 位置 D-Sub/公母版 • 提供有预压接触点的线芯 - 无需压接工具 • 扣连设计, 组装成本更低 • 壳后中预装 4 - 40 指旋螺丝



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.299	0.984	1.949	0.632	0.787
15	1.631	1.311	1.543	0.632	0.894
25	2.161	1.874	1.545	0.632	1.339

引脚数	D-Sub 类型	类型	Digi-Key 零件编号	单价		
				1	10	100
9	公头	黑色塑料	RJADK09P7080811-ND	4.23	2.95	2.42
9	母头		RJADK09S7080811-ND	4.23	2.95	2.42
15	公头		RJADK15P7080811-ND	4.23	2.95	2.42
15	母头		RJADK15S7080811-ND	4.23	2.95	2.42
25	公头		RJADK25P7080811-ND	4.23	2.95	2.42
25	母头		RJADK25S7080811-ND	4.23	2.95	2.42
9	公头	金属化塑料	RJADK09P7080821-ND	5.23	3.82	3.12
9	母头		RJADK09S7080821-ND	5.23	3.82	3.12
15	公头		RJADK15P7080821-ND	5.23	3.82	3.12
15	母头		RJADK15S7080821-ND	5.23	3.82	3.12
25	公头		RJADK25P7080821-ND	5.23	3.82	3.12
25	母头		RJADK25S7080821-ND	5.23	3.82	3.12
9	公头	灰色塑料	RJADK09P7080831-ND	4.23	2.95	2.42
9	母头		RJADK09S7080831-ND	4.23	2.95	2.42
15	公头		RJADK15P7080831-ND	4.23	2.95	2.42
15	母头		RJADK15S7080831-ND	4.23	2.95	2.42
25	公头		RJADK25P7080831-ND	4.23	2.95	2.42
25	母头		RJADK25S7080831-ND	4.23	2.95	2.42

后壳

952 系列 - 直形/顶部入口



- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 根据需要的设计的坚固结构
- 带机械应力消除的 360° 屏蔽
- 提供 2 片式金属化塑料压缩插件




连接器 尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
9	1.626	0.606	0.984	1.268
15	1.705	0.606	1.312	1.598
25	1.949	0.606	1.852	2.146
37	2.138	0.606	2.500	2.783

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	镀镍	952-09SCE-ND	8.74	6.56	5.46	952-009-030R121
15		952-15SCE-ND	7.38	5.46	4.52	952-015-030R121
25	铸件	952-25SCE-ND	7.48	5.54	4.58	952-025-030R121
37		952-37SCE-ND	10.42	7.93	6.80	952-037-030R121

956 系列 直形/顶部入口



- 扣连设计, 组装成本更低
- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 便捷装配的应力消除提供可靠的固定




连接器 尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
9	1.618	0.622	0.984	1.201
15	1.634	0.610	1.311	1.579
25	1.732	0.670	1.874	2.110

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	956-09SPGE-ND	.98	.60	.44	956-009-010R031
15		956-15SPGE-ND	.98	.60	.44	956-015-010R031
25		956-25SPGE-ND	1.00	.63	.47	956-025-010R031
9	黑色塑料	956-09SPBE-ND	.98	.60	.44	956-009-010R011
15		956-15SPBE-ND	.98	.60	.44	956-015-010R011
25		956-25SPBE-ND	1.00	.63	.47	956-025-010R011
9	金属化塑料	956-09SMPE-ND	1.48	.96	.70	956-009-020R121
15		956-15SMPE-ND	1.55	.97	.74	956-015-020R121
25		956-25SMPE-ND	1.69	1.09	.83	956-025-020R121

970 系列 - 直形/顶部入口

- 铸件: 轻质锌。电镀: 在铜或黑色铸件上镀镍
- 金属化塑料: 高温塑料 UL 94V-0。镀层: 铜上镀镍
- 塑料: 高温塑料 UL 94V-2
- 塑料 - 符合 RoHS 规范要求: 高温塑料 UL 94V-0, 黑色
- 硬件: 镀镍或黑色铬的钢



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.228	0.984	1.571	.610	.465
15	1.555	1.312	1.634	.610	.465
25	2.102	1.852	1.913	.610	.465
37	2.744	2.500	2.110	.610	.465


引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
37	黑色铸件	970-37BC-ND	11.22	9.68	6.58	970-037-040-011
符合 RoHS 规范要求						
9	镀镍	970-09NE-ND	5.25	3.84	3.14	970-009-030R121
15		970-15NE-ND	6.27	4.58	3.74	970-015-030R121
25	铸件	970-25NE-ND	6.27	4.58	3.74	970-025-030R121
37		970-37NE-ND	8.88	6.66	5.55	970-037-030R121
9	金属化塑料	970-09MPE-ND	5.20	3.69	3.03	970-009-020R121
15		970-15MPE-ND	5.32	3.85	3.16	970-015-020R121
25		970-25MPE-ND	5.33	3.90	3.18	970-025-020R121
37		970-37MPE-ND	5.90	4.32	3.52	970-037-020R121
9	黑色塑料	970-09BPE-ND	2.85	1.94	1.52	970-009-010R011
15		970-15BPE-ND	2.85	1.94	1.52	970-015-010R011
25		970-25BPE-ND	2.98	2.02	1.59	970-025-010R011
37		970-37BPE-ND	3.00	2.00	1.63	970-037-010R011
9	黑色塑料	970-09BCA-ND	5.25	3.84	3.14	970-009-040R011
15		970-15BCA-ND	6.27	4.58	3.74	970-015-040R011
25	铸件	970-25BCA-ND	6.27	4.58	3.74	970-025-040R011
37		970-37BCA-ND	8.88	6.66	5.55	970-037-040R011

972 系列 - 细线壳型



- 高温 ABS 塑料 UL 94V-2


连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.240	.984	1.339	.591	.453
15	1.575	1.312	1.339	.591	.453
25	2.106	1.852	1.575	.591	.453
37	2.795	2.500	1.575	.591	.453



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	972-09SGE-ND	3.09	2.06	1.68	972-009-01SR031
15		972-15SGE-ND	3.24	2.16	1.77	972-015-01SR031
25		972-25SGE-ND	3.39	2.26	1.85	972-025-01SR031
37		972-37SGE-ND	3.57	2.38	1.94	972-037-01SR031
9	黑色塑料	972-09SBE-ND	3.09	2.06	1.68	972-009-01SR011
15		972-15SBE-ND	3.24	2.16	1.77	972-015-01SR011
25		972-25SBE-ND	3.39	2.26	1.85	972-025-01SR011
37		972-37SBE-ND	3.57	2.38	1.94	972-037-01SR011
9	红色塑料	972-09SR-ND	2.98	2.02	1.59	972-009-01SR061
15		972-15SR-ND	3.03	2.02	1.65	972-015-01SR061
25		972-25SR-ND	3.18	2.12	1.73	972-025-01SR061
37		972-37SR-ND	—	—	1.85	972-037-01SR061
9	黄色塑料	972-09SY-ND	2.98	2.02	1.59	972-009-01SR081
15		972-15SY-ND	3.03	2.02	1.65	972-01

978 系列 - 塑料或金属化

- 提供普通塑料型和用于 EM/RFI 抑制的金属化塑料型
- 超过 60 dB 屏蔽
- EM/RFI 镀层 - 铜上电镀镍 材质:
- 外壳: 热塑性聚酯, UL 额定 94V-0
- 螺紋鎖: 黃銅 符合 RoHS 规范要求的材料:
- 金属化塑料: 高温, UL 94H-B 镀层: 镍
- 塑料: 高温塑料 UL 94H-B (灰色) • 镀镍铜




连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.220	.984	1.693	.655	.276
15	1.535	1.312	1.693	.655	.315
25	2.118	1.852	1.929	.655	.374
37	2.756	2.500	1.929	.655	.433
50	2.650	2.406	1.909	.655	.551

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	909CE-ND	1.76	1.13	.86	978-009-010R031
15		915CE-ND	1.82	1.17	.90	978-015-010R031
25		925CE-ND	1.89	1.22	.94	978-025-010R031
37		937CE-ND	2.50	1.70	1.31	978-037-010R031
50		950CE-ND	2.54	1.72	1.33	978-050-010R031
9	金属化塑料	915CAE-ND	2.04	1.32	1.04	978-009-020R121
15		915CAE-ND	2.28	1.52	1.20	978-015-020R121
25		925CAE-ND	2.37	1.61	1.25	978-025-020R121

979 系列 - 塑料或金属化后壳

- ABS 高温塑料 UL 94HB
- 镀镍



连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.232	.984	1.913	.656	.354
15	1.555	1.312	1.895	.669	.374
25	2.100	1.852	1.900	.655	.397
37	2.748	2.500	1.900	.655	.512
50	2.697	2.406	1.900	.770	.512

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	979-09PGE-ND	1.79	1.15	.89	979-009-010R031
15		979-15PGE-ND	1.73	1.11	.84	979-015-010R031
25		979-25PGE-ND	1.82	1.17	.90	979-025-010R031
37		979-37PGE-ND	2.95	2.00	1.57	979-037-010R031
50		979-50PGE-ND	3.06	2.04	1.67	979-050-010R031
9	金属化塑料	979-09MPE-ND	2.18	1.41	1.11	979-009-020R121
15		979-15MPE-ND	2.28	1.52	1.20	979-015-020R121
25		979-25MPE-ND	2.50	1.70	1.31	979-025-020R121
37		979-37MPE-ND	3.80	2.62	2.14	979-037-020R121
50		979-50MPE-ND	4.12	2.84	2.32	979-050-020R121

979 系列 - 铸铸件

- 橡胶垫圈/应力消除, 用于完全 EM/RFI 屏蔽 (超过 70db)
- 实心铸铝构造
- 配有完整的橡胶垫圈套件和公形螺紋鎖。




连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.22	.79	.63	1.9	.42
15	1.55	1.11	.63	1.9	.42
25	2.10	1.64	.63	1.9	.42
37	2.73	2.27	.63	1.9	.43
50	2.64	2.18	.77	1.9	.73

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	铸铸件	909ZE-ND	2.91	1.98	1.56	979-009-030R121
15		915ZE-ND	3.21	2.14	1.75	979-015-030R121
25		925ZE-ND	3.86	2.66	2.17	979-025-030R121
37		937ZE-ND	5.32	3.85	3.16	979-037-030R121
50		950ZE-ND	7.00	5.18	4.29	979-050-030R121

994 系列 - 铸铸件, 以太网

- 材料: 铸件铝合金, 镀镍, 包括体座螺钉和体座螺帽。




连接器尺寸	尺寸 - 英寸					
	A	B	C	D	E	F
9	1.244	.984	1.82	1.614	433	.790
15	1.575	1.312	1.82	1.665	433	1.135
25	2.106	1.852	1.82	1.630	433	1.640

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	直形	994-09DCE-ND	5.72	4.18	3.41	994-009-030R121
15		994-15DCE-ND	5.95	4.36	3.55	994-015-030R121
25		994-25DCE-ND	6.43	4.76	3.94	994-025-030R121
37		994-37DCE-ND	6.43	4.76	3.94	994-025-030R121

981 系列 - 以太网

- 材料: • 铸件: 铝合金, 镀镍 • 配有体座螺钉和体座螺帽。
- 符合 RoHS 规范要求的材料: • 铸合金: 镀镍层: 铜上镀镍 • 硬件: 铜, 镀镍



连接器尺寸	尺寸 - 英寸					
	030			130		
尺寸	A	B	C	A	B	C
9	.984	1.240	1.850	1.265	1.850	0.628
15	1.312	1.555	2.323	1.580	2.314	0.639
25	1.852	2.106	2.835	2.143	2.870	0.633

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
25	直角	925ER-ND	4.29	3.70	2.52	981-025-030-121
符合 RoHS 规范要求						
9		909ERE-ND	5.36	3.92	3.20	981-009-030R121
15	铸件	915ERE-ND	5.67	4.15	3.38	981-015-030R121
25		925ERE-ND	6.28	4.65	3.85	981-025-030R121
9		909RCE-ND†	4.84	3.44	2.82	981-009-130R121
15	直角	981-15RCE-ND†	5.01	3.55	2.92	981-015-130R121
25		981-25RCE-ND†	5.51	4.03	3.29	981-025-130R121


†带指旋螺丝

950 系列 - 60° 入口

- 特点: • 后壳附带 4-40 指旋螺丝 • 扣连设计减少组装成本 • 机械应力消除提供可靠的线缆固定 • 防护罩与连接器厚度相同 • 60° 出口利于堆栈并适用于极窄空间



连接器尺寸	尺寸 - 英寸					
	A	B	C	ø - 塑料	ø - 金属	ø - 金属
9	1.457	0.496	1.409	0.315	0.354	0.354
15	1.496	0.496	1.736	0.315	0.354	0.354
25	1.614	0.496	2.280	0.354	0.354	0.354
37	1.614	0.496	2.925	0.354	0.354	0.354



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	塑料	950-09P60E-ND	6.45	4.78	3.95	950-009-010R011
15		950-15P60E-ND	6.90	5.11	4.23	950-015-010R011
25		950-25P60E-ND	7.15	5.30	4.38	950-025-010R011
37	金属化塑料	950-37P60E-ND	7.80	5.62	4.68	950-037-010R011
9		950-09MP60E-ND	11.79	9.07	7.60	950-009-020R121
15		950-15MP60E-ND	12.65	9.73	8.15	950-015-020R121
25	塑料	950-25MP60E-ND	13.07	10.06	8.43	950-025-020R121
37		950-37MP60E-ND	14.41	11.34	9.50	950-037-020R121

951 系列 - 60° 入口

- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 扣连设计减少组装成本
- 机械应力消除提供可靠的线缆固定
- 防护罩与连接器厚度相同
- 60° 出口利于堆栈并适用于极窄空间



连接器尺寸	尺寸 - 英寸					
	A	B	C	ø - 塑料	ø - 金属	ø - 金属
9	1.457	0.496	1.409	0.315	0.354	0.354
15	1.496	0.496	1.736	0.315	0.354	0.354
25	1.614	0.496	2.280	0.354	0.354	0.354
37	1.614	0.496	2.925	0.354	0.354	0.354


引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	塑料	951-0960PE-ND	6.45	4.78	3.95	951-009-010R011
15		951-15P60E-ND	7.90	5.69	4.74	951-015-010R011
25		951-25P60E-ND	8.10	5.84	4.86	951-025-010R011
37		951-37P60E-ND	8.59	6.45	5.37	951-037-010R011
9	金属化塑料	951-09MP60E-ND	11.79	9.07	7.60	951-009-020R121
15		951-15MP60E-ND	13.24	10.42	8.73	951-015-020R121
25		951-25MP60E-ND	13.62	10.71	8.98	951-025-020R121
37		951-37MP60E-ND	15.55	12.02	10.26	951-037-020R121

954 系列 - 45° 出口, 以太网后壳

- 铸件能够提供优异的屏蔽
- 易于组装减少制造成本
- 包括多种内径的 2 片式垫圈, 增强屏蔽效果并提供可靠的固定
- 锁紧和净柱需分别购买




连接器尺寸	尺寸 - 英寸					
	A	B	C	D	E	F
9	1.429	0.571	0.984	1.220	0.512	0.512
15	1.587	0.571	1.312	1.555	0.512	0.512
25	1.857	0.571	1.852	2.094	0.512	0.512
37	1.587	0.571	2.500	2.744	0.512	0.512



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	铸件	954-09C45E-ND	6.45	4.78	3.95	954-009-030R121
15		954-15C45E-ND	7.80	5.62	4.68	954-015-030R121
25		954-25C45E-ND	7.98	5.75	4.79	954-025-030R121
37		954-37C45E-ND	11.36	8.65	7.41	954-037-030R121

971 系列 - 45° 入口

- 铸件: 轻质铝, 电镀: 在铜或黑色铸件上镀镍
- 金属化塑料: 高温塑料 UL 94V-0, 镀层: 铜上镀镍
- 塑料: 高温塑料 UL 94V-2
- 塑料 - 符合 RoHS 规范要求: 高温塑料 UL 94V-0, 黑色
- 硬件: 镀镍或黑色镀层的钢




连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.220	.984	1.496	.610	.465
15	1.595	1.312	1.618	.610	.465
25	2.114	1.852	1.646	.610	.465
37	2.748	2.500	1.646	.610	.465

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
37	铸件	971-37N45-ND	10.56	9.10	6.19	971-037-030-121
37		971-37MP45-ND	6.53	5.63	3.83	971-037-020-121
符合 RoHS 规范要求						
9	铸件	971-09N45E-ND	5.25	3.84	3.14	971-009-030R121
15		971-15N45E-ND	6.27	4.58		

NORCOMP 后壳 (接上页)

953 系列 - 35° 入口

- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝 (9 个位置只有 1 个指旋螺丝)
- 根据需要的坚固结构
- 完全攻丝组装孔便于安装, 降低制造成本
- 带机械应力消除的 360° 屏蔽
- 提供 2 片式金属化塑料压缩插件




连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.693	0.610	0.984	1.260	0.512
15	1.693	0.610	1.312	1.591	0.512
25	1.890	0.610	1.852	2.126	0.512
37	2.087	0.610	2.500	2.776	0.512

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	铸件	953-09C35E-ND	6.75	5.00	4.14	953-009-030R121
15		953-15C35E-ND	7.68	5.53	4.61	953-015-030R121
25		953-25C35E-ND	7.90	5.69	4.74	953-025-030R121
37		953-37C35E-ND	10.81	8.23	7.05	953-037-030R121

982 系列 - 塑料或金属化

- 线缆出口位于顶部或侧面
- 提供普通塑料型和用于 EMI/RFI 抑制的金属化塑料型
- 屏蔽超过 60dB
- 工作温度: -35°C - 95°C



材质: • 外壳: 热塑性聚酯, UL 额定 94V-0 • 螺钉: 黄铜 • EMI/RFI 镀层: 铜上电镀镍. 非 UL 额定电镀零件

符合 RoHS 规范要求的材料: • 金属化塑料: 高温 UL 94V-0 镀层: 铜上电镀镍 • 塑料: 高温塑料 UL 94V-0 (灰色) • 硬件: 钢, 镀镍

连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9†	1.23	.984	1.38	.630	.350
15	1.56	1.312	1.61	.630	.374
25	2.10	1.852	1.81	.630	.444
37	2.74	2.5	1.81	.630	.444
50	2.65	2.406	1.81	.735	.543

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
50	灰色塑料	950U-ND	5.12	4.42	3.01	982-050-010-031


符合 RoHS 规范要求

9	灰色塑料	909UE-ND†	4.45	3.11	2.55	982-009-010R031
15		915UE-ND	5.01	3.55	2.92	982-015-010R031
25		925UE-ND	5.12	3.57	2.93	982-025-010R031
37		937UE-ND	5.77	4.22	3.45	982-037-010R031
50	950UE-ND	5.90	4.32	3.52	982-050-010R031	
9	屏蔽	909UAE-ND†	7.30	5.41	4.47	982-009-020R121
15		915UAE-ND	8.38	6.29	5.24	982-015-020R121
25		925UAE-ND	8.90	6.68	5.57	982-025-020R121
37		937UAE-ND	10.03	7.63	6.54	982-037-020R121
50	950UAE-ND	10.99	8.37	7.17	982-050-020R121	

†9 引脚, 没有 90° 线缆入口。

975 系列 - 塑料或金属化

- 3 路入口允许选择入口或者使用多个线缆入口
- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 完全攻丝组装孔便于安装, 降低制造成本
- 金属化塑料提供高达 60dB 的屏蔽



连接器尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9†	1.213	.984	1.800	.600	.300
15	1.541	1.312	1.800	.600	.335
25	2.088	1.852	1.800	.600	.375
37	2.735	2.500	1.800	.600	.400

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	金属化塑料	975-09MPA-ND†	6.33	4.69	3.88	975-009-020R121
15		975-15MPA-ND	6.55	4.85	4.01	975-015-020R121
25		975-25MPA-ND	6.70	4.96	4.11	975-025-020R121
37		975-37MPA-ND	8.71	6.54	5.45	975-037-020R121
9	黑色塑料	975-09BPA-ND†	5.51	4.03	3.29	975-009-010R011
15		975-15BPA-ND	5.51	4.03	3.29	975-015-010R011
25		975-25BPA-ND	5.51	4.03	3.29	975-025-010R011
37		975-37BPA-ND	7.20	5.33	4.41	975-037-010R011


†9 位置仅限顶部线缆入口

976 系列 - 塑料, 扁平带

ABS 高温塑料 94HB.

配有 4-40 配接螺钉、底座螺钉和底座螺母。


连接器尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
9	1.319	.984	.758	.946
15	1.622	1.312	1.102	1.289
25	2.157	1.852	1.642	1.874
37	2.815	2.500	2.283	2.470



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	塑料	976-09RPE-ND	1.94	1.29	.99	976-009-010R031
15		976-15RPE-ND	2.15	1.43	1.13	976-015-010R031
25		976-25RPE-ND	2.44	1.65	1.28	976-025-010R031
37		976-37RPE-ND	2.59	1.71	1.38	976-037-010R031

957 系列 - 公母转接器后壳

- 扣连设计, 组装成本更低
- 后壳中带公形连接器的 4 - 40 配接螺丝
- 母形连接器的 4 - 40 母形耦合器单独销售
- 内部孔隙设计用于 PCB




连接器尺寸	尺寸 - 英寸		
	A	B	C
9	2.083	0.653	0.984
15	2.047	0.630	1.311
25	2.087	0.638	1.852

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	黑色塑料	957-0911E-ND	1.48	.96	.70	957-009-010R011
15		957-1511E-ND	1.62	1.04	.79	957-015-010R011
9/25		957-92511E-ND	1.62	1.04	.79	957-925-010R011
25		957-2511E-ND	1.62	1.04	.79	957-025-010R011
9	灰色塑料	957-0931E-ND	1.48	.96	.70	957-009-010R031
15		957-1531E-ND	1.62	1.04	.79	957-015-010R031
9/25		957-92531E-ND	1.62	1.04	.79	957-925-010R031
25		957-2531E-ND	1.62	1.04	.79	957-025-010R031
9	金属化塑料	957-0921E-ND	2.28	1.54	1.19	957-009-020R121
15		957-1521E-ND	2.47	1.68	1.30	957-015-020R121
9/25		957-92521E-ND	2.47	1.68	1.30	957-925-020R121
25		957-2521E-ND	2.47	1.68	1.30	957-025-020R121

983 系列 - 普通塑料或金属化塑料

- 可用作“公母转接器”、引脚输出转接器, 或标准后壳
- 扣接组件 • 带自攻螺钉的半夹
- 提供有效的应力消除 • 提供普通塑料型和用于 EMI/RFI 屏蔽的金属化塑料型



连接器尺寸	尺寸 - 英寸				最大线缆直径
	A	B	C	D	
9	1.25	.98	1.92	.65	.27
15	1.56	1.31	1.92	.63	.47
25	2.12	1.85	1.92	.63	.47
37	2.75	2.50	1.92	.63	.47
50	2.75	2.40	1.92	.75	.47

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
37	普通塑料	937P-ND	2.78	2.40	1.64	983-037-010-031
25	金属化塑料	925M2-ND	2.37	2.05	1.39	983-025-020-121
50	塑料	950M2-ND	3.77	3.25	2.21	983-050-020-121

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	普通塑料	909PE-ND	1.76	1.13	.86	983-009-010R031
15		915PE-ND	1.97	1.31	1.01	983-015-010R031
25		925PE-ND	2.28	1.54	1.19	983-025-010R031
37		937PE-ND	3.48	2.40	1.96	983-037-010R031
50	950PE-ND	3.65	2.52	2.06	983-050-010R031	
9	金属化塑料	909M2E-ND	2.50	1.70	1.31	983-009-020R121
15		915M2E-ND	2.66	1.75	1.42	983-015-020R121
25		925M2E-ND	3.18	2.12	1.73	983-025-020R121
37		937M2E-ND	3.97	2.74	2.24	983-037-020R121
50	950M2E-ND	4.73	3.30	2.71	983-050-020R121	

D-Sub 后壳设计套件

各套件均包含不同 Norcomp 后壳系列中的一个后壳, 以及一份快速参考指南。各套件的数据表均有所后壳的详细清单。

类型	Digi-Key 零件编号	单价
塑料	DESIGNKIT-010-ND	66.78
金属化塑料	DESIGNKIT-020-ND	66.78
铸件	DESIGNKIT-030-ND	66.78

非导电橡胶垫圈组

用于实现更好的 EMI/RFI 屏蔽和/或应力消除。与 D-Sub 型后壳一起使用。注意: 垫圈 9/25 和垫圈 50 每套有四个, 垫圈 37 每套有三个。



说明	外径 A (英寸)		内径 B (英寸)	
	9/25	37	9/25	37
9/25	.400	.185	.248	.290
37	.620	.320	.410	.500
50	.730	.340	.425	.495


说明	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
		1	10	100	
DB 37 垫圈套件	902G-ND	1.06	.92	.63	162-000-037-000
DB 50 垫圈套件	903G-ND	1.45	1.25	.85	162-000-050-000

符合 RoHS 规范要求

DB 9/25 垫圈套件	901GA-ND	.80	.48	.34	162-000-925R000
DB 37 垫圈套件	902GA-ND	1.55	.97	.74	162-000-037R000
DB 50 垫圈套件	903GA-ND	1.90	1.26	.97	162-000-050R000

112 系列 - 带直角后壳的焊杯连接器 (Centronics 型)

- 材料:
- 绝缘体: 热塑性塑料玻璃, UL 额定 94V-0
- 触点: 铜合金
- 外壳: 钢, 镀镍
- 接触镀层: 镀金



连接器尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
50	3.780	2.538	1.325	.646




图	引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
				1	10	100	
1	50	公头	1550RM-ND	9.19	7.93	5.39	112-050-103-011
2	50	母头	1550F-ND	9.19	7.93	5.39	112-050-203-011
4	50	母头	1550LF-ND	9.19	7.93	5.39	112-050-203-021

符合 RoHS 规范要求

1	50	公头	1550RMA-ND	7.82	5.87	4.89	112-050-103L011
2	50	公头	1550RFA-ND	7.82	5.87	4.89	112-050-203L011
3	50	母头	1550LFA-ND	7.82	5.87	4.89	112-050-203L021
4	50	公头	1550LMA-ND	8.30	6.23	5.19	112-050-103L021

955 系列 - 快速锁紧和快速释放柱套件

- 新的锁紧系统能够实现单手移除/配接时的闭锁可靠性。非常适合高振动的环境
- 9 和 15 位置实现 2 路线缆出口
- 25 和 37 位置实现 3 路线缆出口
- 包含多种内径的 2 片式垫圈
- 快速锁