


**D-Sub 适配器
连接器保护器**



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
15†	1.215	0.492	0.236
26†	1.546	0.492	0.236
44†	2.091	0.492	0.236
62†	2.755	0.492	0.236



引脚数	D-Sub 类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	公形至母形	GCLP09M09F-ND	3.80	2.62	2.14	
15		GCLP15M15F-ND	4.23	2.92	2.38	
25		GCLP25M25F-ND	4.68	3.26	2.68	
37		GCLP37M37F-ND	6.45	4.72	3.85	
15	公形至母形	GCHDLP15M15F-ND†	5.41	3.96	3.23	
26		GCHDLP26M26F-ND†	12.17	9.36	7.85	
44		GCHDLP44M44F-ND†	13.41	10.32	8.65	
62		GCHDLP62M62F-ND†	18.25	14.78	12.39	

†高密度

公母转接器



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
15†	1.215	0.492	0.236
26†	1.546	0.492	0.236
44†	2.091	0.492	0.236
62†	2.755	0.492	0.236




引脚数	D-Sub 类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	母形至母形	GCLP09F09F-ND	3.68	2.54	2.08	
15		GCLP15F15F-ND	4.23	2.95	2.42	
25		GCLP25F25F-ND	4.82	3.36	2.76	
37		GCLP37F37F-ND	6.30	4.67	3.86	
9	公形至公形	GCLP09M09M-ND	3.51	2.42	1.98	
15		GCLP15M15M-ND	4.12	2.84	2.32	
25		GCLP25M25M-ND	4.51	3.14	2.58	
37		GCLP37M37M-ND	6.29	4.60	3.76	
15	母形至母形	GCHDLP15F15F-ND†	5.51	4.03	3.29	
26		GCHDLP26F26F-ND†	12.26	9.43	7.91	
44		GCHDLP44F44F-ND†	13.33	10.49	8.79	
62		GCHDLP62F62F-ND†	18.44	14.93	12.52	
15	公形至公形	GCHDLP15M15M-ND†	5.23	3.82	3.12	
26		GCHDLP26M26M-ND†	12.02	9.24	7.75	
44		GCHDLP44M44M-ND†	13.16	10.13	8.49	
62		GCHDLP62M62M-ND†	18.90	14.61	12.25	

†高密度

RJ45 适配器



- 9、15 和 25 位置 D-Sub/公母版 • 提供有预压接触点的线芯 - 无需压接工具 • 扣连设计, 组装成本更低 • 壳后中预装 4 - 40 指旋螺丝



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.299	0.984	1.949	0.632	0.787
15	1.631	1.311	1.543	0.632	0.894
25	2.161	1.874	1.545	0.632	1.339

引脚数	D-Sub 类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	公头	RJADK09P7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
9	母头	RJADK09S7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
15	公头	RJADK15P7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
15	母头	RJADK15S7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
25	公头	RJADK25P7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
25	母头	RJADK25S7080811-ND	4.23	2.95	2.42	
9	公头	RJADK09P7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
9	母头	RJADK09S7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
15	公头	RJADK15P7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
15	母头	RJADK15S7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
25	公头	RJADK25P7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
25	母头	RJADK25S7080821-ND	5.23	3.82	3.12	
9	公头	RJADK09P7080831-ND	4.23	2.95	2.42	
9	母头	RJADK09S7080831-ND	4.23	2.95	2.42	
15	公头	RJADK15P7080831-ND	4.23	2.95	2.42	
15	母头	RJADK15S7080831-ND	4.23	2.95	2.42	
25	公头	RJADK25P7080831-ND	4.23	2.95	2.42	
25	母头	RJADK25S7080831-ND	4.23	2.95	2.42	

后壳

952 系列 - 直形/顶部入口



- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 根据需要的设计的坚固结构
- 带机械应力消除的 360° 屏蔽
- 提供 2 片式金属化塑料压缩插件




连接器 尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
9	1.626	0.606	0.984	1.268
15	1.705	0.606	1.312	1.598
25	1.949	0.606	1.852	2.146
37	2.138	0.606	2.500	2.783

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	镀镍	952-09SCE-ND	8.74	6.56	5.46	952-009-030R121
15		952-15SCE-ND	7.38	5.46	4.52	952-015-030R121
25	铸件	952-25SCE-ND	7.48	5.54	4.58	952-025-030R121
37		952-37SCE-ND	10.42	7.93	6.80	952-037-030R121

956 系列 直形/顶部入口



- 扣连设计, 组装成本更低
- 后壳附带 4 - 40 指旋螺丝
- 便捷装配的应力消除提供可靠的固定




连接器 尺寸	尺寸 - 英寸			
	A	B	C	D
9	1.618	0.622	0.984	1.201
15	1.634	0.610	1.311	1.579
25	1.732	0.670	1.874	2.110

引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	956-09SPGE-ND	.98	.60	.44	956-009-010R031
15		956-15SPGE-ND	.98	.60	.44	956-015-010R031
25		956-25SPGE-ND	1.00	.63	.47	956-025-010R031
9	黑色塑料	956-09SPBE-ND	.98	.60	.44	956-009-010R011
15		956-15SPBE-ND	.98	.60	.44	956-015-010R011
25		956-25SPBE-ND	1.00	.63	.47	956-025-010R011
9	金属化塑料	956-09SMPE-ND	1.48	.96	.70	956-009-020R121
15		956-15SMPE-ND	1.55	.97	.74	956-015-020R121
25		956-25SMPE-ND	1.69	1.09	.83	956-025-020R121

970 系列 - 直形/顶部入口

- 铸件: 轻质锌。电镀: 在铜或黑色铸件上镀镍
- 金属化塑料: 高温塑料 UL 94V-0。镀层: 铜上镀镍
- 塑料: 高温塑料 UL 94V-2
- 塑料 - 符合 RoHS 规范要求: 高温塑料 UL 94V-0, 黑色
- 硬件: 镀镍或黑色铬的钢



连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.228	0.984	1.571	.610	.465
15	1.555	1.312	1.634	.610	.465
25	2.102	1.852	1.913	.610	.465
37	2.744	2.500	2.110	.610	.465


引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
37	黑色铸件	970-37BC-ND	11.22	9.68	6.58	970-037-040-011
符合 RoHS 规范要求						
9	镀镍	970-09NE-ND	5.25	3.84	3.14	970-009-030R121
15		970-15NE-ND	6.27	4.58	3.74	970-015-030R121
25	铸件	970-25NE-ND	6.27	4.58	3.74	970-025-030R121
37		970-37NE-ND	8.88	6.66	5.55	970-037-030R121
9	金属化塑料	970-09MPE-ND	5.20	3.69	3.03	970-009-020R121
15		970-15MPE-ND	5.32	3.85	3.16	970-015-020R121
25		970-25MPE-ND	5.33	3.90	3.18	970-025-020R121
37		970-37MPE-ND	5.90	4.32	3.52	970-037-020R121
9	黑色塑料	970-09BPE-ND	2.85	1.94	1.52	970-009-010R011
15		970-15BPE-ND	2.85	1.94	1.52	970-015-010R011
25		970-25BPE-ND	2.98	2.02	1.59	970-025-010R011
37		970-37BPE-ND	3.00	2.00	1.63	970-037-010R011
9	黑色塑料	970-09BCA-ND	5.25	3.84	3.14	970-009-040R011
15		970-15BCA-ND	6.27	4.58	3.74	970-015-040R011
25	铸件	970-25BCA-ND	6.27	4.58	3.74	970-025-040R011
37		970-37BCA-ND	8.88	6.66	5.55	970-037-040R011

972 系列 - 细线壳型



- 高温 ABS 塑料 UL 94V-2

连接器 尺寸	尺寸 - 英寸				
	A	B	C	D	E
9	1.240	.984	1.339	.591	.453
15	1.575	1.312	1.339	.591	.453
25	2.106	1.852	1.575	.591	.453
37	2.795	2.500	1.575	.591	.453



引脚数	类型	Digi-Key 零件编号	单价			NorComp 零件编号
			1	10	100	
9	灰色塑料	972-09SGE-ND	3.09	2.06	1.68	972-009-01SR031
15		972-15SGE-ND	3.24	2.16	1.77	972-015-01SR031
25		972-25SGE-ND	3.39	2.26	1.85	972-025-01SR031
37		972-37SGE-ND	3.57	2.38	1.94	972-037-01SR031
9	黑色塑料	972-09SBE-ND	3.09	2.06	1.68	972-009-01SR011
15		972-15SBE-ND	3.24	2.16	1.77	972-015-01SR011
25		972-25SBE-ND	3.39	2.26	1.85	972-025-01SR011
37		972-37SBE-ND	3.57	2.38	1.94	972-037-01SR011
9	红色塑料	972-09SR-ND	2.98	2.02	1.59	972-009-01SR061
15		972-15SR-ND	3.03	2.02	1.65	972-015-01SR061
25		972-25SR-ND	3.18	2.12	1.73	972-025-01SR061
37		972-37SR-ND	—</			