

A

系列	图	说明	位置-触点	尺寸: 英寸 (mm)			Digi-Key 零件编号	单价		Stewart 零件编号
				A	B	C		1	25	
65	7	插孔, 1件屏蔽, 有挡板	10-8	670 (17.02)	640 (16.26)	670 (17.02)	380-1027-ND◆	2.27	2.13	SS-650810S-A-FLS
		插孔, 1件屏蔽, 无挡板	10-8	670 (17.02)	640 (16.26)	670 (17.02)	380-1028-ND◆	2.27	2.13	SS-650810S-A-NF
		插孔, 无屏蔽, 有挡板	10-10	650 (16.51)	615 (15.62)	644 (16.36)	380-1029-ND◆	1.70	1.59	SS-651010-A-NF
		插孔, 无屏蔽, 无挡板	10-10	650 (16.51)	615 (15.62)	644 (16.36)	380-1113-ND◆	2.02	1.90	SS65100-030F
66	8	插孔, 无屏蔽, 2端口无挡板	6-6	815 (20.70)	848 (21.54)	503 (12.78)	380-1031-ND◆	3.71	3.48	SS-666602-NF
		插孔, 无屏蔽, 4端口无挡板	6-6	815 (20.70)	1,744 (44.30)	503 (12.78)	380-1032-ND◆	6.71	6.30	SS-666604-NF
		插孔, 无屏蔽, 6端口无挡板	6-6	815 (20.70)	2,640 (67.06)	503 (12.78)	380-1033-ND◆	11.17	10.47	SS-666606-NF
		插孔, 屏蔽, 4端口无挡板	8-8	865 (21.97)	2,100 (53.34)	545 (13.84)	380-1035-ND◆	7.96	7.46	SS-668804S-A-PG4-AC
		插孔, 无屏蔽, 4端口无挡板	8-8	815 (20.70)	4,300 (109.22)	523 (13.28)	380-1034-ND◆	5.50	5.16	SS-668804-NF
		插孔, 屏蔽, 8端口无挡板	8-8	865 (21.97)	4,300 (109.22)	545 (13.84)	380-1036-ND◆	11.68	10.95	SS-668808S-A-PG4-AC
		插孔, 无屏蔽, 带挡板	6-6	725 (18.42)	526 (13.34)	505 (12.83)	380-1037-ND◆	2.88	2.70	SS66668-FLS-C40
		插孔, 无屏蔽, 无挡板	6-4	712 (18.08)	525 (13.33)	453 (11.51)	380-1042-ND◆	.75	.71	SS-7046-NF
70	5	插孔, 无屏蔽, 无挡板	6-6	712 (18.08)	525 (13.33)	453 (11.51)	380-1043-ND◆	1.63	1.53	SS-7066-NF
		插孔, 无屏蔽, 有挡板	10-8	712 (18.08)	600 (15.24)	453 (11.51)	380-1038-ND◆	1.16	1.10	SS-700810-NF
		插孔, 1件屏蔽, 无挡板	10-8	738 (18.74)	626 (15.90)	475 (12.06)	380-1039-ND◆	2.43	2.28	SS-700810S-A-PG4-1-BA
		插孔, 1件屏蔽, 有挡板	10-8	738 (18.74)	626 (15.90)	475 (12.06)	380-1040-ND◆	2.43	2.28	SS-700810S-A-PG4-BA
71	5	插孔, 无屏蔽, 无挡板	8-8	815 (20.70)	605 (15.36)	505 (12.82)	380-1046-ND◆	1.33	1.25	SS-7188-NF
		插孔, 1件屏蔽无挡板, 无面板挡板法兰	8-8	815 (20.70)	605 (15.36)	505 (12.82)	380-1047-ND◆	1.98	1.86	SS-7188S-A-NF
		插孔, 1件屏蔽, 无挡板, 其它类型屏蔽接地片	8-8	850 (21.59)	635 (16.13)	550 (13.97)	380-1048-ND◆	1.98	1.86	SS-7188S-A-PG4-1-BA
		插孔, 1件屏蔽, 有挡板, 标准屏蔽接地片	8-8	850 (21.59)	635 (16.13)	550 (13.97)	380-1049-ND◆	1.98	1.86	SS-7188S-A-PG4-BA
	7	插孔, 无屏蔽, 无挡板	8-8	650 (16.51)	615 (15.62)	644 (16.36)	380-1050-ND◆	1.23	1.16	SS-7188V-A-NF
		插孔, 标准屏蔽, 无挡板	8-8	670 (17.02)	640 (16.26)	670 (17.02)	380-1051-ND◆	2.62	2.46	SS-7188V-A-NF
		插孔, 1件屏蔽, 2端口无挡板	8-8	815 (20.70)	1,205 (30.61)	523 (13.28)	380-1044-ND◆	7.97	7.47	SS-718802S-A-NF
		插孔, 1件屏蔽, 4端口	8-8	815 (20.70)	2,305 (58.55)	523 (13.28)	380-1045-ND◆	9.44	8.85	SS-718804S-A-PG4-AC
73	11	插孔, 带屏蔽, 12端口无挡板	8-8	1,103 (28.02)	3,429 (87.10)	1,004 (25.50)	380-1052-ND◆	16.77	15.73	SS-73100-046
		插孔, 带屏蔽, 16端口无挡板	8-8	1,103 (28.02)	4,529 (115.04)	1,004 (25.50)	380-1053-ND◆	31.45	29.49	SS-73100-047
80	12	插孔, 无屏蔽, 可直接接线缆	10-8	1,300 (33.02)	750 (19.05)	780 (19.81)	380-1078-ND◆	6.24	5.85	SS-800810S-SP50-040-250
		插孔, CAT-5e, 无屏蔽, 可直接接线缆	8-8	1,073 (27.25)	619 (15.72)	654 (16.61)	380-1100-ND◆	5.49	5.15	SS-82000-002
82	12	插孔, CAT-5e, 带屏蔽, 可直接接线缆	8-8	1,51 (38.35)	690 (17.53)	680 (17.27)	380-1101-ND◆	13.34	12.51	SS-82100-001
				ARJ45™ 分类 7a - 符合 RoHS 规范要求						
77	13	插孔, CAT-7a, 带屏蔽	8-8	860 (21.84)	600 (15.24)	530 (13.46)	380-1125-ND◆	12.13	11.37	SS-77100-004

* 注: 无电连接的引脚可能省略。 ◆ 符合 RoHS 规范要求


模块化连接器插头



系列	图	说明	位置-触点	带模具的压接工具	仅适用于模具	尺寸: 英寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	单价		Stewart 零件编号
						A	B	C	D		1	25	
无屏蔽插头 (任何模具均可与全部压接工具共同用于无屏蔽插头)													
30	15	插头, 手持式	4-4	380-1055-ND	380-1059-ND	525 (13.33)	300 (7.62)	260 (6.60)	485 (12.32)	380-1002-ND	22	21	940-SP-3044
		插头	6-2	380-1056-ND	380-1060-ND	525 (13.33)	380 (9.65)	260 (6.60)	534 (13.57)	380-1001-ND	23	22	940-SP-3026
		插头	6-4	380-1056-ND	380-1060-ND	525 (13.33)	380 (9.65)	260 (6.60)	534 (13.57)	380-1003-ND	22	21	940-SP-3046
		插头, 0.038" (965mm) OD 线缆	6-6	380-1056-ND	380-1060-ND	525 (13.33)	260 (6.60)	260 (6.60)	534 (13.57)	380-1004-ND	26	24	940-SP-3066
		插头, 0.040" (1.02mm) OD 线缆	8-8	380-1057-ND	380-1061-ND	885 (22.48)	460 (11.68)	312 (7.92)	622 (15.80)	380-1005-ND	38	36	940-SP-3088R
		插头	10-10	380-1057-ND	380-1061-ND	885 (22.48)	460 (11.68)	312 (7.92)	622 (15.80)	380-1006-ND	42	39	940-SP-3088R-A133
37	15	插头, CAT-5e	8-8	380-1057-ND	380-1061-ND	884 (22.46)	460 (11.68)	312 (7.92)	622 (15.80)	380-1008-ND	58	54	940-SP-301010R
		插头, CAT-5e	8-8	380-1057-ND	380-1061-ND	885 (22.48)	460 (11.68)	312 (7.92)	622 (15.80)	380-1009-ND	48	45	943-SP-370808M2-A264
39	15	插头, CAT-6, 防阳绕	8-8	380-1134-ND	380-1131-ND	1,47 (37.34)	460 (11.68)	312 (7.92)	—	380-1092-ND	1.40	1.32	SS-39100-008
带屏蔽和专用插头 (需要特殊压接工具和模具)													
36	15	插头	8-8	380-1133-ND†	380-1135-ND	1,046 (26.57)	460 (11.68)	360 (9.14)	—	380-1007-ND	1.56	1.47	940-SP-360808-A108
37	15	插头, CAT-5e	8-8	380-1133-ND†	380-1135-ND	884 (22.46)	460 (11.68)	360 (9.14)	—	380-1009-ND	1.34	1.26	943-SP-370808SM2A264
		插头, CAT-5e	8-8	380-1057-ND	380-1061-ND	897 (22.78)	460 (11.68)	321 (8.15)	—	380-1099-ND	1.07	1.00	SS-37200-028
39	15	插头, CAT-6a	8-8	380-1133-ND†	380-1130-ND	884 (22.46)	460 (11.68)	312 (7.92)	622 (15.80)	380-1014-ND	2.08	1.95	SS-39100-002
		插头, CAT-6	8-8	380-1132-ND	—	1,67 (42.4)	540 (13.71)	312 (7.92)	—	380-1093-ND	2.16	2.03	SS-39200-011

† 仅适用于压接工具, 模具需另外购买

压接工具和模具



位置	Digi-Key 零件编号	单价	Stewart 零件编号
带有模具的压接工具			
4	380-1055-ND	96.72	2990001-01
6	380-1056-ND	96.72	2990002-01
8	380-1057-ND	96.72	2990003-01
8	380-1134-ND	128.96	2990009-01
10	380-1058-ND	96.72	2990007-01
8	380-1132-ND	299.00	2980075-01
8	380-1133-ND†	239.20	2940231-01

位置	Digi-Key 零件编号	单价	Stewart 零件编号
模具模块			
4	380-1059-ND	29.64	2990004-01
6	380-1060-ND	29.64	2990005-01
8	380-1061-ND	29.64	2990006-01
8	380-1131-ND	29.64	2990010-01
10	380-1062-ND	29.64	2990008-01
8	380-1129-ND	218.40	295029-01
8	380-1130-ND	218.40	2950514-01
8	380-1135-ND	284.96	2906253-01

† 仅适用于压接工具, 模具需另外购买

CAT5e 和 CAT6 跳线


可从 Digi-Key® 购买

增强型 CAT-5 电缆: 增强型连接电缆使用高性能的 Stewart 37 系列插头, 最适宜应用在高速网络应用产品中, 提供一致、可靠的性能。
CAT-6 电缆: 连接电缆使用高性能的 Stewart 39 系列插头, 设计和制造符合或超过目前的 EIA/TIA CAT-6 规范。

描述英尺 (米)	Digi-Key 零件编号	单价
Cat-5 - 增强型		
15' (4.572)	380-1072-ND	6.42
20' (6.096)	380-1074-ND	7.67
Cat-6		
15' (4.572)	380-1071-ND	9.98
25' (7.62)	380-1075-ND	26.72

图	说明	Digi-Key 零件编号	1	价格 10	50
1	DB9S 至 RJ45 插孔 (8-8)	046-0001-ND◆	4.13	37.13	165.00
2	DB9P 至 RJ45 插孔 (8-8)	046-0000-ND◆	4.13	37.13	165.00
1	DB9S 至 RJ12 插孔 (6-6)	046-0003-ND◆	4.13	37.13	165.00
2	DB9P 至 RJ12 插孔 (6-6)	046-0002-ND◆	4.13	37.13	165.00
1	DB15S 至 RJ45 (8-8)	046-0005-ND◆	4.63	41.63	185.00
2	DB15P 至 RJ45 (8-8)	046-0004-ND◆	4.63	41.63	185.00
1	DB25S 至 RJ12 (6-6)	046-0009-ND◆	4.38	39.38	175.00
2	DB25P 至 RJ12 (6-6)	046-0008-ND◆	4.38	39.38	175.00
1	DB25S 至 RJ45 (8-8)	046-0011-ND◆	4.38	39.38	175.00
2	DB25P 至 RJ45 (8-8)	046-0010-ND◆	4.38	39.38	175.00
1	DB15S 至 RJ12 (6-6)	046-0017-ND*	4.63	41.63	185.00
2	DB15P 至 RJ12 (6-6)	046-0016-ND*	4.63	41.63	185.00
3	BNC RJ12 转换器 (6-6)	048-0000-ND	16.58	149.18	663.00
4	4 线 TEE 适配器 1M-2F	048-0050-ND	2.75	24.75	110.00
6	8 线 TEE 适配器 1M-2F	048-0051-ND◆	4.05	36.45	162.00
5	6-6 模块耦合 (交叉) #1 至 #6	048-0056-ND	2.28	20.48	91.00
	6-6 模块耦合 (直形) #1 至 #1	048-0103-ND◆	2.28	20.48	91.00
6	6 线壁装板 (6-6)	048-0061-ND	2.70	24.30	108.00
	8 线壁装板 (8-8)	048-0062-ND	3.35	30.15	134.00

* 用户可配置 ◆ 符合 RoHS 规范要求



全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)