


**BNC PC/面板安装
插孔连接器，
有安装法兰**

50 欧

硬件单独出售




说明	中心触点	安装高度 英寸 (mm)	壳体材料	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
					1	25	
直角	锡	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32242-ND	6.80	5.85	5226978-1
直角	金	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32252-ND	6.80	5.85	5226978-3

**BNC PC/面板安装
直角插孔连接器**

50 欧

硬件单独出售



说明	中心触点	安装高度 A 英寸 (mm)	壳体材料	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
					1	25	
无安装柱	锡	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32253-ND	3.46	2.98	5226990-1
带安装柱	锡铅	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A24486-ND	2.57	2.22	227161-1
带安装柱	锡	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32244-ND	2.55	2.20	5227161-1
无安装柱	金	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32254-ND	2.97	2.56	5226990-3
带安装柱	金	.625 (15.88)	VALOX, 白色	A32258-ND	2.55	2.20	5227161-3
带安装柱	金	.519 (13.18)	VALOX, 白色	A32260-ND	2.55	2.20	5227161-7
带安装柱	锡铅	.625 (15.88)	VALOX, 黑色	A24492-ND	2.69	2.33	227161-2
带安装柱	锡	.625 (15.88)	VALOX, 黑色	A32245-ND	2.55	2.20	5227161-2
无安装柱	金	.625 (15.88)	VALOX, 黑色	A32255-ND	2.97	2.56	5226990-6
带安装柱	金	.625 (15.88)	VALOX, 黑色	A32259-ND	2.55	2.20	5227161-6
带安装柱	金	.519 (13.18)	VALOX, 黑色	A32261-ND	2.55	2.20	5227161-9
无安装柱	锡	.625 (15.88)	金属	A32264-ND	6.83	5.87	5227433-1
带安装柱	锡	.625 (15.88)	金属	A32248-ND	3.45	2.97	5227661-1
无安装柱	金	.625 (15.88)	金属	A32267-ND	3.54	3.05	5227676-1
带安装柱	金	.625 (15.88)	金属	A24499-ND	3.48	2.99	227677-1
带安装柱	金	.625 (15.88)	金属	A32268-ND	3.45	2.97	5227677-1
带安装柱	金	.500 (12.70)	金属	A32273-ND	6.10	5.25	5413879-1

锌铸件 - 符合 RoHS 规范要求


带安装柱	金	.518 (13.16)	锌, 白色	A97552-ND	2.43	2.09	1-1337542-0
带安装柱	金	.622 (15.80)	锌, 白色	A97553-ND	2.43	2.09	1-1337543-0
带安装柱	金	.518 (13.16)	锌, 黑色	A97554-ND	2.43	2.09	1-1634613-0
带安装柱	金	.622 (15.80)	锌, 黑色	A97555-ND	2.43	2.09	1-1634612-0
带安装柱	金	.598 (15.20)	锌	A97556-ND	3.80	3.27	1-1337494-0

符合 RoHS 规范要求

**BNC PC/面板安装
垂直插孔连接器**

50 欧

硬件单独出售



说明	中心触点	壳体材料	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
				1	25	
无安装柱	锡铅	VALOX, 白色	A24501-ND	6.40	5.51	226993-1
无安装柱	锡	VALOX, 白色	A32256-ND	5.80	4.99	5226993-1
带安装柱	锡	VALOX, 白色	A32246-ND	2.55	2.20	5227222-1
无安装柱	金	VALOX, 白色	A32257-ND	5.93	5.10	5226993-3
带安装柱	金	VALOX, 白色	A32262-ND	2.55	2.20	5227222-3
无安装柱	锡	VALOX, 黑色	A32243-ND	6.80	5.85	5226993-2
带安装柱	锡	VALOX, 黑色	A32247-ND	2.90	2.50	5227222-2
带安装柱	金	VALOX, 黑色	A32263-ND	2.90	2.50	5227222-6
带安装柱	锡	金属	A32265-ND	2.83	2.43	5227671-1
带安装柱	金	金属	A32266-ND	2.94	2.53	5227673-1

锌铸件 - 符合 RoHS 规范要求

带安装柱	金	锌, 白色	A97557-ND	2.53	2.18	1-1337541-0
带安装柱	金	锌, 黑色	A97558-ND	2.53	2.18	1-1634505-0

符合 RoHS 规范要求

插孔配件 50 和 75 欧

说明	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
		1	25	
安装插孔绝缘套管, 尼龙	A24532-ND	.45	.39	222163-1
隔墙焊接插孔绝缘套管	A24533-ND	.23	.20	227223-1

说明	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
		1	25	
螺钉, 用于面板厚度为 3/32 (2.38mm) 或更大	A24534-ND	.38	.33	221108-2
螺钉, 用于面板厚度小于 3/32 (2.38mm)	A24535-ND	.38	.33	221108-4
防松垫圈	A1129-ND	.31	.28	1-329632-2
六角螺母	A1128-ND	.33	.30	1-329631-2

锌铸件 - 符合 RoHS 规范要求

BNC/TNC 六角螺母	A97566-ND	.36	.32	1-1634816-0
BNC/TNC 防松垫圈	A97567-ND	.18	.16	1-1634817-0

符合 RoHS 规范要求

**BNC 垂直金属化 PC 安装
插孔连接器 50 欧**





图	壳体镀层	中心触点	壳体材料	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
					1	25	
1	镍	银	VALOX	A24512-ND	4.50	3.87	227699-1
	镍	银	VALOX	A33798-ND	4.14	3.56	5227699-1
	镍	金	VALOX	A32269-ND	4.14	3.56	5227699-2
	镍	锡	VALOX	A32249-ND	4.14	3.56	5227699-3
2	镍	金	VALOX	A24515-ND	6.35	5.47	221123-2
	镍	金	VALOX	A32241-ND	4.03	3.47	5221123-2
3	镍	银	VALOX	A24516-ND	5.93	5.10	222420-1
	镍	银	VALOX	A32251-ND	6.55	5.64	5222420-1
	锡铅	银	VALOX	A24517-ND	5.48	4.71	414305-1
3	锡	银	VALOX	A32493-ND	5.03	4.33	5414305-1

锌铸件 - 符合 RoHS 规范要求

符合 RoHS 规范要求

**BNC 压合式端子
插孔连接器
50 欧**



壳体镀层	中心触点	壳体材料	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
				1	25	
镍	金	特氟隆	A32250-ND	5.25	4.52	5222006-1


**BNC 直角 PC
安装插孔
连接器**



图	壳体镀层	中心触点 长度 - 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
				1	25	
1	镍	.171 (4.34)	A32270-ND	6.93	5.96	5413631-1
	锡	.171 (4.34)	A32271-ND	6.90	5.94	5413631-2
	锡	.131 (3.33)	A32272-ND	7.70	6.63	5413631-3
	镍	.131 (3.33)	A97570-ND	3.43	2.95	5-1634556-0
2	镍	—	A24539-ND	3.31	2.85	414373-1
	镍	—	A32274-ND	2.79	2.40	5414373-1

符合 RoHS 规范要求 † 锌压铸件

**BNC 扭绞型连接器
50 欧**



说明	电介质	线缆组 RG/U	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
				1	25	
插头	聚甲基丙烯酸	59, 59A, 59B	A24483-ND	5.48	4.71	414265-3
			A33797-ND	4.73	4.07	5414265-3

符合 RoHS 规范要求