



特点: • 配接时密封至 IP68 • 可重新布线的柔性线缆规格

电气规格: • 阻抗: 50Ω • 绝缘电阻: 最大 1000MΩ • 工作温度范围: -20°C ~ 80°C

材料规格: • 壳体模制: PX0415/1 和 PX0414 - 聚酰胺; PX0416 - PVC • 易燃性等级: UL 94V-0 • O-型环: 腈

• 面板密封 O-型环: 腈 • SMB 连接器主体: 黄铜至 QQ-B-626, 镀金 • 中心触点插头: 黄铜至 QQ-B-626, 镀金; 插孔: 铜至 QQ-B-530, 镀金 • 绝缘体: 特氟隆 • 压接套筒: 退火铜




图	描述	Digi-Key 零件编号	1	10	100	1,000	价格
1	分离压接环, 用于 RG-59 线缆	CP-0010-ND	.66	5.72	44.00	330.00	
2	分离压接环, 用于 RG-6 线缆	CP-0060-ND	.66	5.72	44.00	330.00	
3	连带式压接环, 用于 RG-6 线缆	CP-0160-ND	.51	4.39	33.80	254.00	
4	长型连带式压接环, 用于 RG-59 线缆	CP-0210-ND	1.02	8.84	68.00	510.00	
5	推杆式, 压接型, 用于 RG-59 线缆	CP-0310-ND	1.74	15.08	116.00	870.00	
6	适配器, 螺钉固定/推杆式	CP-2000-ND	1.14	9.88	76.00	570.00	
7	综合型, 用于 RG-59 线缆	CP-0410-ND	1.17	10.14	78.00	585.00	
8	公端子, 带内建 75 欧姆电阻器	CP-0610-ND	.75	6.50	50.00	375.00	
9	母插头插座, 带垫圈和螺母	CP-1010-ND	.78	6.76	52.00	390.00	
10	PCB 型, 全长 26mm	CP-1210-ND	1.38	11.96	92.00	690.00	
11	适配器, 通用公头 F 到 F 耦合器	CP-2010-ND	2.61	22.62	174.00	1305.00	
12	适配器, 母头 F 至 F 耦合器, 带垫圈和螺母	CP-2110-ND	.93	8.06	62.00	465.00	
13	适配器, 直角公头 F 到母头 F	CP-2510-ND	2.64	22.88	176.00	1320.00	
13	适配器, 公头 F 到母头 BNC	CP-0130-ND	2.94	25.48	196.00	1470.00	

◆ 符合 RoHS 规范要求




图	描述	Digi-Key 零件编号	1	25	50	Bulgin 零件编号
1	用于 RG-174 线缆的 SMB 插头连接器	708-1268-ND	15.08	14.01	12.39	PX0415/1
2	面板安装 SMB 插头, 带 1m 线缆	708-1269-ND	16.49	15.32	13.55	PX0416/1M00
2	面板安装 SMB 插头, 带 3m 线缆	708-1270-ND	19.31	17.93	15.87	PX0416/3M00
2	面板安装 SMB 插头, 带 5m 线缆	708-1271-ND	22.36	20.77	18.37	PX0416/5M00
3	面板安装 SMB 插孔, 带 0.5m 线缆	708-1272-ND	23.71	22.02	19.48	PX0414/0M50
3	面板安装 SMB 插孔, 带 1.0m 线缆	708-1273-ND	25.00	23.22	20.54	PX0414/1M00
3	面板安装 SMB 插孔, 带 1.5m 线缆	708-1274-ND	26.36	24.47	21.65	PX0414/1M50
—	PX0414 系列密封帽	708-1275-ND	1.45	1.33	1.18	PX0480
—	PX0415 系列密封帽	708-1276-ND	1.45	1.33	1.18	PX0481
—	PX0416 系列密封帽	708-1277-ND	1.45	1.33	1.18	PX0485
—	用于 SMB 连接器的手动压接工具	708-1278-ND	247.16	—	—	14319



特点: • 比 SMB 小 30% • 刚性搭锁连接设计 • 吸合触点 电气额定值: • 阻抗: 50Ω • 频率范围: 0-6GHz • 5.6磅/标准脱力 8 磅 • 触点保持力: 最小轴向压力 2.3 磅 • 耐用性: 最小 500 次 • 海平面工作电压: 335 VRMS; 250 VRMS (J531-ND 和 J532-ND) 机械额定值: • 接合/脱离力: 最大接合力




图	线缆类型	镀层	尺寸 (mm)		Digi-Key 零件编号	100				Johnson 零件编号
			A	B		1	10	50	100	
50 欧姆										
1	RG 178	金	11.58	—	J531-ND	5.65	4.95	4.26	3.65	133-3402-101
	RG 316	金	11.58	—	J535-ND	5.14	4.51	3.88	3.33	133-3403-101
	RG 178	镍	11.58	—	J532-ND	5.45	4.78	4.11	3.52	133-3402-106
	RG 316	镍	11.58	—	J536-ND	5.15	4.52	3.89	3.33	133-3403-106
1	RG 188	金	7.90	—	J720-ND	5.15	4.52	3.89	3.33	133-3404-106
	RG 316	金	7.90	—	J721-ND	5.35	4.70	4.04	3.46	133-3693-101
2	RG 316	金	15.19	4.98	J533-ND	5.93	5.21	4.48	3.84	133-3403-001
	RG 316	金	15.19	4.98	J534-ND	4.16	3.66	3.14	2.70	133-3403-006
4	—	金	—	—	J612-ND	8.77	7.69	6.61	5.67	133-3801-201
	—	金	3.94	—	J537-ND	4.68	4.11	3.54	3.03	133-3701-201
	—	金	3.94	—	J538-ND	4.02	3.53	3.04	2.60	133-3701-206
	—	金	2.79	—	J539-ND	4.88	4.28	3.68	3.15	133-3701-211
5	—	金	2.79	—	J540-ND	4.64	4.07	3.50	3.00	133-3701-216
	—	金	3.94	—	J541-ND	12.34	10.83	9.31	7.98	133-3701-301
	—	金	3.94	—	J542-ND	12.07	10.59	9.11	7.81	133-3701-306
	—	金	2.79	—	J543-ND	12.64	11.09	9.53	8.17	133-3701-311
6	—	金	2.79	—	J544-ND	9.27	8.13	6.99	5.99	133-3701-316
	—	金	—	—	J545-ND	7.33	6.43	5.53	4.74	133-3701-401
7	—	金	—	—	J546-ND	7.09	6.22	5.35	4.59	133-3701-406
	—	金	1.73	—	J547-ND	7.09	6.23	5.35	4.59	133-3701-801
9	—	金	—	—	J548-ND	7.24	6.35	5.46	4.68	133-3711-201
	—	金	—	—	J549-ND	11.83	10.38	8.92	7.65	133-3711-301
11	—	金	—	—	J611-ND	5.55	4.88	4.19	3.59	133-3701-231

图	线缆类型	镀层	尺寸 (mm)		Digi-Key 零件编号	100				Johnson 零件编号	
			A	B		1	10	50	100		
75 欧姆											
1	RG-179	金	7.98	—	J643-ND	6.17	5.41	4.66	3.99	133-8433-101	
	RG-179DS	金	7.98	—	J644-ND	6.17	5.41	4.66	3.99	133-8434-101	
	2	RG-179	金	20.47	5.94	J645-ND	10.30	9.04	7.77	6.66	133-8433-001
3	RG-179	金	—	—	J647-ND	12.40	10.88	9.35	8.02	133-8333-401	
	—	金	3.80	—	J649-ND	10.03	8.80	7.56	6.48	133-8701-201	
	5	—	金	2.70	—	J650-ND	6.34	5.56	4.78	4.10	133-8701-211
	6	—	金	2.70	—	J652-ND	9.43	8.28	7.12	6.10	133-8701-311
	8	—	金	1.73	—	J653-ND	5.69	4.99	4.29	3.68	133-8701-801
	9	—	金	—	—	J654-ND	6.28	5.51	4.74	4.06	133-8711-201
	无磁 MCX 连接器										
	1	RG-316/u, 188, 174	金	7.90	11.56	J680-ND	9.43	8.27	7.11	6.10	133-9403-101
RG-316DS, 188DS		金	7.90	11.56	J681-ND	12.25	10.75	9.24	7.92	133-9404-101	
2	RG-316/u, 188, 174	金	15.19	4.98	J678-ND	12.00	10.53	9.05	7.76	133-9403-001	
	—	金	3.94	—	J682-ND	6.45	5.66	4.87	4.18	133-9701-201	
5	—	金	2.79	—	J683-ND	7.49	6.57	5.65	4.84	133-9701-211	
	—	金	2.79	—	J685-ND	10.58	9.28	7.98	6.84	133-9701-311	
8	—	金	1.57	—	J686-ND	12.76	11.19	9.62	8.25	133-9701-801	
直角插头装配工具 (仅框架)						J574-ND	379.46/1			141-0000-908	
手动压接工具 (工具框架)						J572-ND	106.63/1			140-0000-952	
模具 (RG178, 316)						J573-ND	129.48/1			140-0000-951	

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)