

A

| 图 | 颜色 | Digi-Key 零件编号 | 1 | 10 | 100 | CUI Inc. 零件编号 |
|---|----|---------------|------|------|-----|---------------|
| 1 | 黑 | CP-1400-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-011 |
| | 红 | CP-1401-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-012 |
| | 白 | CP-1402-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-013 |
| | 黄 | CP-1403-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-014 |
| | 蓝 | CP-1404-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-015 |
| | 绿 | CP-1405-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-016 |
| | 橙 | CP-1466-ND | 66 | 58 | 44 | RCJ-017 |
| 2 | 黑 | CP-1406-ND | 78 | 68 | 52 | RCJ-021 |
| | 红 | CP-1407-ND | 79 | 69 | 53 | RCJ-022 |
| | 白 | CP-1408-ND | 79 | 69 | 53 | RCJ-023 |
| | 黄 | CP-1409-ND | 79 | 69 | 53 | RCJ-024 |
| | 蓝 | CP-1410-ND | 79 | 69 | 53 | RCJ-025 |
| | 绿 | CP-1411-ND | 78 | 68 | 52 | RCJ-026 |
| | 橙 | CP-1467-ND | 78 | 68 | 52 | RCJ-027 |
| 3 | 黑 | CP-1412-ND | 1.05 | 91 | 70 | RCJ-031 |
| | 红 | CP-1413-ND | 1.04 | 91 | 70 | RCJ-032 |
| | 白 | CP-1414-ND | 1.04 | 91 | 70 | RCJ-033 |
| | 黄 | CP-1415-ND | 1.04 | 91 | 70 | RCJ-034 |
| | 蓝 | CP-1416-ND | 1.05 | 91 | 70 | RCJ-035 |
| | 绿 | CP-1417-ND | 1.05 | 91 | 70 | RCJ-036 |
| | 橙 | CP-1468-ND | 1.05 | 91 | 70 | RCJ-037 |
| 4 | 黑 | CP-1418-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-041 |
| | 红 | CP-1419-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-042 |
| | 白 | CP-1420-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-043 |
| | 黄 | CP-1421-ND | 1.22 | 1.06 | 82 | RCJ-044 |
| | 蓝 | CP-1422-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-045 |

| 图 | 颜色 | Digi-Key 零件编号 | 1 | 10 | 100 | CUI Inc. 零件编号 |
|----|---------|---------------|------|------|-----|---------------|
| 4 | 绿 | CP-1423-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-046 |
| | 橙 | CP-1469-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-047 |
| 5 | 黑 | CP-1424-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-051 |
| | 红 | CP-1425-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-052 |
| | 白 | CP-1426-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-053 |
| | 黄 | CP-1427-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-054 |
| | 蓝 | CP-1428-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-055 |
| | 绿 | CP-1429-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-056 |
| | 橙 | CP-1470-ND | .90 | 78 | 60 | RCJ-057 |
| 6 | 红/黑 | CP-1430-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-2121 |
| | 白/黄 | CP-1431-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-2134 |
| | 红/白 | CP-1432-ND | 1.23 | 1.07 | 82 | RCJ-2123 |
| 7 | 红/黑 | CP-1433-ND | 1.17 | 1.02 | 78 | RCJ-2221 |
| | 白/黄 | CP-1434-ND | 1.17 | 1.02 | 78 | RCJ-2234 |
| 8 | 红/白 | CP-1435-ND | 1.18 | 1.03 | 79 | RCJ-2223 |
| | 白/黄 | CP-1436-ND | 2.01 | 1.75 | 134 | RCJ-412211 |
| | 红/白 | CP-1437-ND | 2.01 | 1.75 | 134 | RCJ-413344 |
| 9 | 白/黄 | CP-1438-ND | 2.01 | 1.75 | 134 | RCJ-412233 |
| | 红/黑 | CP-1439-ND | 2.52 | 2.19 | 168 | RCJ-61212121 |
| | 白/黄 | CP-1440-ND | 2.52 | 2.19 | 168 | RCJ-61343434 |
| 10 | 红/白 | CP-1441-ND | 1.98 | 1.72 | 132 | RCJ-61232323 |
| | 红/白/黄 | CP-1442-ND | 1.98 | 1.72 | 132 | RCJ-61223344 |
| | 红/白/黄/蓝 | CP-1443-ND | 1.51 | 1.31 | 101 | RCJ-312334 |
| 10 | 红/白/黄 | CP-1464-ND | 2.07 | 1.80 | 138 | RCJ-332334 |
| | 红/绿/蓝 | CP-1465-ND | 2.07 | 1.80 | 138 | RCJ-33265 |


| 图 | 颜色 | Digi-Key 零件编号 | 1 | 10 | 100 | CUI Inc. 零件编号 |
|----|-------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 11 | 红/白/黄 | CP-1445-ND | 2.02 | 1.75 | 135 | RCJ-32234 |
| | 红/绿/蓝 | CP-1446-ND | 2.02 | 1.75 | 135 | RCJ-32265 |
| 12 | 黑 | CP-1447-ND | 1.20 | 1.04 | 80 | RCP-011 |
| | 红 | CP-1448-ND | 1.20 | 1.04 | 80 | RCP-012 |
| | 白 | CP-1449-ND | 1.20 | 1.04 | 80 | RCP-013 |
| | 黄 | CP-1450-ND | 1.21 | 1.05 | 81 | RCP-014 |
| | 蓝 | CP-1451-ND | 1.20 | 1.04 | 80 | RCP-015 |
| | 绿 | CP-1452-ND | 1.20 | 1.04 | 80 | RCP-016 |
| | 13 | 黑 | CP-1453-ND | 1.25 | 1.09 | 84 |
| 红 | | CP-1454-ND | 1.26 | 1.10 | 84 | RCP-022 |
| 白 | | CP-1455-ND | 1.26 | 1.10 | 84 | RCP-023 |
| 黄 | | CP-1456-ND | 1.25 | 1.09 | 84 | RCP-024 |
| 蓝 | | CP-1457-ND | 1.26 | 1.10 | 84 | RCP-025 |
| 绿 | | CP-1458-ND | 1.26 | 1.10 | 84 | RCP-026 |
| 14 | | 黑 | CP-1459-1-ND | 72 | 63 | 56 |
| | 黑 | CP-1459-2-ND | 120.00/250 | | | RCJ-011-SMT |
| | 红 | CP-1460-1-ND | 72 | 63 | 56 | RCJ-012-SMT |
| | 红 | CP-1460-2-ND | 120.00/250 | | | RCJ-012-SMT |
| | 白 | CP-1461-1-ND | 72 | 63 | 56 | RCJ-013-SMT |
| | 白 | CP-1461-2-ND | 120.00/250 | | | RCJ-013-SMT |
| | 黄 | CP-1462-1-ND | 72 | 63 | 56 | RCJ-014-SMT |
| | 黄 | CP-1462-2-ND | 120.00/250 | | | RCJ-014-SMT |
| | 橙 | CP-1463-1-ND | 72 | 63 | 56 | RCJ-017-SMT |
| | 橙 | CP-1463-2-ND | 120.00/250 | | | RCJ-017-SMT |

◆符合 RoHS 规范要求 § 不推荐应用于新产品设计
‡ 剪切带 † 带卷

EDAC 卡边连接器



材料：
 • 绝缘体：热塑性聚酯，UL 94V-0 (322 系列：灰色聚碳酸酯) • 触点：铜、镍、镀合金 CA-725 或磷青铜 • 触点镀层：在配接区上为镀金，触点尾上镀锡，底层镀镍 • 颜色：305、306、307、341、345 和 346 系列为绿色；357 和 395 系列为黑色。
 机械特性：
 • PC 卡槽：接受厚度为 0.054" (1.37mm) 至 0.070" (1.78mm) 的电路板
 电气特性：
 • 绝缘电阻：在 500VDC 时为 5000MΩ • 电介质耐受电压：341、345、395 系列：在海平面时为 1200VAC RMS；305、306、322、357 系列：在海平面时为 1800VAC RMS；346 系列：在海平面时为 1500VAC RMS • 额定电流：305、306、307、322、357 系列：5A；345、346、341、395：3A • 触点电阻：最大 10mΩ
 环境特性：• 工作温度：-65°C - 105°C



| 触点 | 尺寸 (mm) | | | | E ±.51 | Digi-Key 零件编号 | 价格 | | | | EDAC 零件编号 |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| | A ±.38 | B ±.20 | C ±.38 | D ±.15 | | | 1 | 10 | 100 | 500 | |
| 焊眼 - 0.140 英寸 (3.56mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.100 英寸 (2.54mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 47.63 | 40.01 | 32.29 | 27.94 | 5.69 | EDC341200-ND | 13.55 | 120.18 | 961.40 | 4370.00 | 341-020-500-202 |
| 焊尾 - 0.140 英寸 (3.56mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.100 英寸 (2.54mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 37.47 | 29.85 | 22.23 | 17.78 | 3.18 | EDC341120-ND† | 7.75 | 68.75 | 550.00 | 2500.00 | 341-012-520-201 |
| 12 | 37.47 | 29.85 | 22.23 | 17.78 | 3.18 | EDC341122-ND | 7.75 | 68.75 | 550.00 | 2500.00 | 341-012-520-202 |
| 20 | 47.63 | 40.01 | 32.29 | 27.94 | 3.18 | EDC341202-ND | 4.25 | 37.68 | 301.40 | 1370.00 | 341-020-520-202 |
| 30 | 60.33 | 52.71 | 45.09 | 40.64 | 3.18 | EDC341302-ND | 4.81 | 42.63 | 341.00 | 1550.00 | 341-030-520-202 |
| 40 | 73.03 | 65.41 | 57.79 | 53.34 | 3.18 | EDC341402-ND | 5.18 | 45.93 | 367.40 | 1670.00 | 341-040-520-202 |
| 50 | 85.73 | 78.11 | 70.49 | 66.04 | 3.18 | EDC341502-ND | 5.67 | 50.33 | 402.60 | 1830.00 | 341-050-520-202 |
| 焊眼 - 0.140 英寸 (3.56mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 118.11 | 110.24 | 102.97 | 99.26 | 7.16 | EDC305480-ND | 11.01 | 97.63 | 781.00 | 3550.00 | 305-048-500-202 |
| 56 | 133.96 | 126.09 | 118.82 | 115.11 | 7.16 | EDC305560-ND | 11.90 | 105.60 | 844.80 | 3840.00 | 305-056-500-202 |
| 焊尾 - 0.140 英寸 (3.56mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 46.79 | 38.91 | 31.65 | 27.94 | 5.41 | EDC305122-ND | 3.10 | 27.50 | 220.00 | 1000.00 | 305-012-520-202 |
| 20 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 5.41 | EDC305202-ND | 3.66 | 32.45 | 259.60 | 1180.00 | 305-020-520-202 |
| 24 | 70.56 | 62.69 | 55.42 | 51.71 | 5.41 | EDC305242-ND | 4.19 | 37.13 | 297.00 | 1350.00 | 305-024-520-202 |
| 30 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 5.41 | EDC305302-ND | 4.53 | 40.15 | 321.20 | 1460.00 | 305-030-520-202 |
| 36 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 5.41 | EDC305362-ND | 5.24 | 46.48 | 371.80 | 1690.00 | 305-036-520-202 |
| 44 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 5.41 | EDC305442-ND | 5.92 | 52.53 | 420.20 | 1910.00 | 305-044-520-202 |
| 焊尾 - 0.200 英寸 (5.08mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.100 英寸 (2.54mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 46.61 | 40.01 | 32.00 | 27.94 | 4.45 | EDC345200-ND† | 6.79 | 60.23 | 481.80 | 2190.00 | 345-020-520-201 |
| 20 | 46.61 | 40.01 | 32.00 | 27.94 | 4.45 | EDC395202-ND | 2.64 | 23.38 | 187.00 | 850.00 | 395-020-520-202 |
| 26 | 54.23 | 47.63 | 39.62 | 35.56 | 4.45 | EDC395262-ND | 3.16 | 28.05 | 224.40 | 1020.00 | 395-026-520-202 |
| 30 | 59.31 | 52.71 | 44.70 | 40.64 | 4.45 | EDC395302-ND | 3.35 | 29.70 | 237.60 | 1080.00 | 395-030-520-202 |
| 36 | 66.93 | 60.33 | 52.32 | 48.26 | 4.45 | EDC345362-ND† | 8.25 | 73.15 | 585.20 | 2660.00 | 345-036-520-201 |
| 36 | 66.93 | 60.33 | 52.32 | 48.26 | 4.45 | EDC395362-ND | 3.53 | 31.35 | 250.80 | 1140.00 | 395-036-520-202 |
| 40 | 72.01 | 65.41 | 57.40 | 53.34 | 4.45 | EDC395402-ND | 3.72 | 33.00 | 264.00 | 1200.00 | 395-040-520-202 |
| 44 | 77.09 | 70.49 | 62.48 | 58.42 | 4.45 | EDC395442-ND | 3.91 | 34.65 | 277.20 | 1260.00 | 395-044-520-202 |
| 50 | 84.71 | 78.11 | 70.10 | 66.04 | 4.45 | EDC395500-ND† | 9.77 | 86.63 | 693.00 | 3150.00 | 395-050-520-201 |
| 50 | 84.71 | 78.11 | 70.10 | 66.04 | 4.45 | EDC395502-ND | 4.46 | 39.60 | 316.80 | 1440.00 | 395-050-520-202 |
| 56 | 92.33 | 85.73 | 77.72 | 73.66 | 4.45 | EDC395562-ND | 4.62 | 40.98 | 327.80 | 1490.00 | 395-056-520-202 |

† 4-40 螺紋 † 无安装片 § 浮动孔眼

(转下页)

A

| 触点 | 尺寸 (mm) | | | | | Digi-Key 零件编号 | 价格 | | | | EDAC 零件编号 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|---------|---------|-----------------|
| | A ±.38 | B ±.20 | C ±.38 | D ±.15 | E ±.51 | | 1 | 10 | 100 | 500 | |
| 60 | 97.41 | 90.81 | 82.80 | 78.74 | 4.45 | EDC345600-ND† | 10.57 | 93.78 | 750.20 | 3410.00 | 345-060-520-201 |
| 60 | 97.41 | 90.81 | 82.80 | 78.74 | 4.45 | EDC395602-ND | 4.81 | 42.63 | 341.00 | 1550.00 | 395-060-520-202 |
| 62 | 99.95 | 93.35 | 85.34 | 81.28 | 4.45 | EDC395622-ND | 5.18 | 45.93 | 367.40 | 1670.00 | 395-062-520-202 |
| 62 | 99.95 | 93.35 | 85.34 | 81.28 | 4.45 | EDC395602-ND§ | 2.26 | 20.08 | 160.60 | 730.00 | 395-062-520-350 |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 5.41 | EDC357202-ND | 3.35 | 29.70 | 237.60 | 1080.00 | 357-020-520-202 |
| 24 | 70.56 | 62.69 | 55.42 | 51.71 | 5.41 | EDC357242-ND | 3.53 | 31.35 | 250.80 | 1140.00 | 357-024-520-202 |
| 30 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 5.41 | EDC357302-ND | 3.57 | 31.63 | 253.00 | 1150.00 | 357-030-520-202 |
| 36 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 5.41 | EDC357362-ND | 4.06 | 36.03 | 288.20 | 1310.00 | 357-036-520-202 |
| 44 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 5.41 | EDC357442-ND | 4.81 | 42.63 | 341.00 | 1550.00 | 357-044-520-202 |
| 44 | 123.83 | 102.36 | 91.89 | 83.21 | 5.41 | EDC322442-ND† | 29.88 | 265.10 | 2120.80 | 9640.00 | 322-044-520-258 |
| 焊尾 - 0.250 英寸 (6.35mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.125 英寸 (3.18mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 90.42 | 83.69 | 77.09 | 73.03 | 4.45 | EDC346442-ND | 4.06 | 36.03 | 288.20 | 1310.00 | 346-044-520-202 |
| 56 | 109.47 | 102.74 | 96.14 | 92.08 | 4.45 | EDC346562-ND | 4.81 | 42.63 | 341.00 | 1550.00 | 346-056-520-202 |
| 72 | 134.87 | 128.14 | 121.54 | 117.48 | 4.45 | EDC346722-ND | 5.70 | 50.60 | 404.80 | 1840.00 | 346-072-520-202 |
| 100 | 179.32 | 172.59 | 165.99 | 161.93 | 4.45 | EDC346102-ND | 8.25 | 73.15 | 585.20 | 2660.00 | 346-100-520-202 |
| 焊尾 - 中心间距 (单行) | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 5.41 | EDC306102-ND | 3.78 | 33.55 | 268.40 | 1220.00 | 306-010-520-102 |
| 15 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 5.41 | EDC306152-ND | 5.24 | 46.48 | 371.80 | 1690.00 | 306-015-520-102 |
| 18 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 5.41 | EDC306182-ND | 5.77 | 51.15 | 409.20 | 1860.00 | 306-018-520-102 |
| 22 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 5.41 | EDC306222-ND | 7.01 | 62.15 | 497.20 | 2260.00 | 306-022-520-102 |
| 焊尾 - 0.140 英寸 (3.56mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 46.79 | 38.91 | 31.65 | 27.94 | 7.16 | EDC305120-ND | 3.10 | 27.50 | 220.00 | 1000.00 | 305-012-500-202 |
| 20 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 7.16 | EDC305200-ND | 3.66 | 32.45 | 259.60 | 1180.00 | 305-020-500-202 |
| 24 | 70.56 | 62.69 | 55.42 | 51.71 | 7.16 | EDC305240-ND | 4.19 | 37.13 | 297.00 | 1350.00 | 305-024-500-202 |
| 30 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 7.16 | EDC305300-ND | 4.53 | 40.15 | 321.20 | 1460.00 | 305-030-500-202 |
| 36 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 7.16 | EDC305360-ND | 5.24 | 46.48 | 371.80 | 1690.00 | 305-036-500-202 |
| 44 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 7.16 | EDC305440-ND | 5.92 | 52.53 | 420.20 | 1910.00 | 305-044-500-202 |
| 焊尾 - 0.200 英寸 (5.08mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 46.79 | 38.91 | 31.65 | 27.94 | 7.16 | EDC307120-ND | 2.42 | 21.45 | 171.60 | 780.00 | 307-012-500-202 |
| 20 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 7.16 | EDC307200-ND | 3.32 | 29.43 | 235.40 | 1070.00 | 307-020-500-202 |
| 24 | 70.56 | 62.69 | 55.42 | 51.71 | 7.16 | EDC307240-ND | 3.47 | 30.80 | 246.40 | 1120.00 | 307-024-500-202 |
| 30 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 7.16 | EDC307300-ND | 3.53 | 31.35 | 250.80 | 1140.00 | 307-030-500-202 |
| 36 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 7.16 | EDC307360-ND | 4.03 | 35.75 | 286.00 | 1300.00 | 307-036-500-202 |
| 44 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 7.16 | EDC307440-ND | 4.77 | 42.35 | 338.80 | 1540.00 | 307-044-500-202 |
| 50 | 122.07 | 114.20 | 106.93 | 103.23 | 7.16 | EDC307500-ND | 11.10 | 98.45 | 787.60 | 3580.00 | 307-050-500-202 |
| 56 | 133.96 | 126.09 | 118.82 | 115.11 | 7.16 | EDC307560-ND | 13.24 | 117.43 | 939.40 | 4270.00 | 307-056-500-202 |
| 焊尾 - 0.200 英寸 (5.08mm) 行间距 | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 46.79 | 38.91 | 31.65 | 27.94 | 5.41 | EDC307122-ND | 4.99 | 44.28 | 354.20 | 1610.00 | 307-012-520-202 |
| 20 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 5.41 | EDC307202-ND | 6.98 | 61.88 | 495.00 | 2250.00 | 307-020-520-202 |
| 30 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 5.41 | EDC307302-ND | 7.69 | 68.20 | 545.60 | 2480.00 | 307-030-520-202 |
| 56 | 133.96 | 126.09 | 118.82 | 115.11 | 5.41 | EDC307562-ND | 13.24 | 117.43 | 939.40 | 4270.00 | 307-056-520-202 |
| 72 | 165.66 | 157.78 | 150.52 | 146.81 | 5.41 | EDC307722-ND | 16.49 | 146.30 | 1170.40 | 5320.00 | 307-072-520-202 |
| 焊尾 - 中心间距 (单行) | | | | | | | | | | | |
| 0.156 英寸 (3.96mm) 触点中心 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 62.64 | 54.76 | 47.50 | 43.79 | 7.16 | EDC306100-ND | 3.78 | 33.55 | 268.40 | 1220.00 | 306-010-500-102 |
| 15 | 82.45 | 74.57 | 67.31 | 63.60 | 7.16 | EDC306150-ND | 5.24 | 46.48 | 371.80 | 1690.00 | 306-015-500-102 |
| 18 | 94.34 | 86.46 | 79.20 | 75.49 | 7.16 | EDC306180-ND | 5.77 | 51.15 | 409.20 | 1860.00 | 306-018-500-102 |
| 22 | 110.19 | 102.31 | 95.05 | 91.34 | 7.16 | EDC306220-ND | 7.01 | 62.15 | 497.20 | 2260.00 | 306-022-500-102 |

| 触点 | 触点间距 (mm) | 尺寸 (mm) | | 总线型 | Digi-Key 零件编号 | 价格 | | | | EDAC 零件编号 |
|-----------------|-----------|---------|--------|---------------|------------------|------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | C ±.38 | D ±.15 | | | 1 | 10 | 100 | 500 | |
| 行业标准总线系统 | | | | | | | | | | |
| 60 | 2.54 | 82.80 | 78.74 | 多总线 1 | EDC345602-ND | 4.77 | 42.35 | 338.80 | 1540.00 | 345-060-524-201 |
| 120 | 2.54 | 159.00 | 154.94 | VERSA 总线 | EDC345202-ND | 6.88 | 61.05 | 488.40 | 2220.00 | 345-120-520-201 |
| 56 | 3.18 | 96.14 | 92.08 | 标准总线 | EDC346052-ND | 4.81 | 42.63 | 341.00 | 1550.00 | 346-056-520-802 |
| 98 | 2.54 | 131.06 | 127.00 | IMB PC-AT ISA | EDC395982-ND§ | 2.57 | 22.83 | 182.60 | 830.00 | 395-982-520-350 |


† 4-40 螺钉 † 无安装片 § 浮动孔眼

FCI AirMax VS® 高速连接器体系



AirMax VS® 连接器为一款具有革命性的连接器系统。性能方面具有可扩展性、高灵活性、高密度和高顶部空间等特点。"VS"代表虚拟屏蔽，该技术无需进行交错屏蔽层。消除这些屏蔽层可降低成本和重量，同时具有更高的灵活性。

特点：
 • 无屏蔽连接器系统
 • 每个模块具有较高的引脚密度
 • 设计满足 HM (硬米制) 建筑规范
 • 无预设接地引脚
 • 优异电气性能
 • 重量轻，配接力低



| 位置数量 | 间距 (mm) | 尺寸: 英寸 (mm) | | | Digi-Key 零件编号 | 单价 | | | FCI 零件编号 |
|---------------------|---------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | A | B | C | | 25 | 100 | 1000 | |
| 图 1 - 直角插头 | | | | | | | | | |
| 54 | 3 | 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 609-2104-ND | 7.69 | 5.45 | 5.02 | 10039851-101LF |
| 90 | 3 | 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 609-2092-ND | 12.25 | 8.92 | 8.08 | 10034249-101LF |
| 120 | 4 | 2.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 609-2838-ND | 14.61 | 10.63 | 9.63 | 10028436-101LF |
| 120 | 4 | 3.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 609-2097-ND | 33.52 | 24.75 | 22.75 | 10035515-101LF |
| 150 | 5 | 2.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 609-2089-ND | 14.56 | 11.15 | 10.20 | 10025613-101LF |
| 150 | 5 | 3.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 609-2099-ND | 16.02 | 11.66 | 10.56 | 10037324-101LF |
| 图 2 - 垂直插座 | | | | | | | | | |
| 54 | 3 | 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 609-2105-ND | 6.52 | 4.49 | 4.08 | 10043546-101LF |
| 90 | 3 | 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 609-2093-ND | 5.48 | 3.97 | 3.53 | 10034251-101LF |
| 120 | 4 | 2.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 609-2837-ND | 27.96 | 20.30 | 18.94 | 10028264-101LF |
| 120 | 4 | 3.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 609-2096-ND | 26.04 | 19.60 | 17.76 | 10035465-101LF |
| 150 | 5 | 2.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 609-2088-ND | 13.01 | 9.46 | 8.43 | 10039337-101LF |
| 150 | 5 | 3.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 609-2095-ND | 13.01 | 9.46 | 8.43 | 10035146-101LF |
| 图 3 - 直角插座 | | | | | | | | | |
| 120 | 4 | 2.0 | 1.185 (30.10) | 0.585 (14.85) | 609-2098-ND | 23.31 | 16.96 | 15.10 | 10035754-101LF |
| 150 | 5 | 2.0 | 1.350 (34.30) | 0.766 (19.45) | 609-2094-ND | 19.78 | 14.60 | 13.43 | 10034475-101LF |
| 图 4 - 直角电源接头 | | | | | | | | | |
| 4 | — | 2.0 | — | — | 609-2091-ND | 6.81 | 4.69 | 4.26 | 10028917-001LF |
| 图 5 - 直角电源插座 | | | | | | | | | |
| 4 | — | 2.0 | — | — | 609-2109-ND | 6.68 | 4.60 | 4.18 | 10052620-4444P00LF |
| 图 6 - 垂直电源插座 | | | | | | | | | |
| 4 | — | 2.0 | — | — | 609-2090-ND | 14.79 | 10.06 | 8.88 | 10028916-4555P00LF |
| 零件 | | | | | | | | | |
| 7.2 mm 导向片 - 外螺纹 | — | — | — | — | 609-2100-ND | 3.09 | 1.99 | 1.77 | 10037908-101LF |
| 7.2 mm 导向模块插座 | — | — | — | — | 609-2101-ND | 3.88 | 2.52 | 2.30 | 10037909-101LF |
| 10.7 mm 导向引脚 - 外螺纹 | — | — | — | — | 609-2102-ND | 3.35 | 2.10 | 1.92 | 10037911-101LF |
| 10.7 mm 导向模块插座 | — | — | — | — | 609-2103-ND | 4.31 | 2.87 | 2.57 | 10037912-101LF |
| 7.2 mm 同平面导向片 | — | — | — | — | 609-2106-ND | 3.66 | 2.33 | 2.13 | 10044314-101LF |
| 7.2 mm 直角导向插口 | — | — | — | — | 609-2107-ND | 3.80 | 2.47 | 2.25 | 10045367-101LF |
| 7.2 mm 垂直导向引脚 | — | — | — | — | 609-2108-ND | 3.09 | 1.99 | 1.77 | 10045368-101LF |