




## 小型闪存 II 型套件



A

AVX 提供了小型闪存 (C/F) II 型卡套件。配有标准的塑料扩展槽。C/F II 型卡套件包括不锈钢盖、50 位连接器、塑料扩展槽和塑料框架。该套件含独特的锁扣功能设计。可以将金属盖锁定在塑料框架上，因而坚固。金属盖上附有绝缘薄膜，可确保在元件和金属盖之间不会短路。该套件的设计独特，可使用简易廉价的台式压具将金属盖锁扣在塑料框架上，组装方便。

特点：• 标准塑料扩展槽 • 使用简单的台式压具即可方便地进行组装 • 金属盖附带塑料绝缘薄膜


应用：• PDA (个人数字助理) • 传呼机 • 数码相机

478-4690-ND..... 21.52



## PCMCIA IC 储存卡连接器

图 1 - IC1 系列



IC1 系列连接器符合版本 3 和版本 4.2、JEIDA 和 PCMCIA 2.0 标准。特点：• 表面安装插口连接器 (卡侧) • 偏心插口连接器。大包装尺寸 • 提供表面安装接头连接器

图 2 - IC7 系列

IC7 系列符合 JEIDA 版本 4.2 且适合与 PCMCIA III 型卡一起使用。

- 特点：
- 小型轻便
  - 弹出按钮有左右两种型号
  - 配有框架接地端子




图	引脚数	类型	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	Hirose 零件编号
插口连接器记忆卡							
1A	68	I, II	2.7mm 双面 2.7mm 双面	HR831-ND HR1181-ND◆	6.82 7.08	56.40 58.56	IC1F-68RD-1.27SH IC1F-68RD-1.27SH(52)
1B	68	I, II	单面。A = 0.3mm 单面。A = 0.3mm 单面。A = 0.854mm	HR828-ND HR1182-ND◆ HR1183-ND◆	7.70 7.98 8.19	65.12 67.54 69.30	IC1F-68RD-1.27SF IC1F-68RD-1.27SF(52) IC1F-68RD-1.27SFA(52)
1C	68	I, II	偏心式	HR1184-ND◆	7.36	62.26	IC1H-68RD-1.27SH(52)
1D	68	I, II	2.8mm 双面 2.8mm 双面	HR832-ND HR1185-ND◆	6.92 7.05	58.52 58.32	IC1BB-68RD-1.27SH IC1BB-68RD-1.27SH(52)
1E	68	I, II	2.8mm 双面	HR1186-ND◆	8.79	74.36	IC1BA-68RD-1.27SH(52)
1F	68	I, II	2.7mm 双面	HR1187-ND◆	5.02	41.52	IC1HA-68RD-1.27SH(51)
1G	68	I, II	2.7mm 双面。B = 0.3mm 2.7mm 双面。B = 0.9mm	HR1188-ND◆ HR1189-ND◆	6.18 6.18	51.12 51.12	IC1K-68RD-1.27SF(71) IC1K-68RD-1.27SFA(71)
1H	68	I, II	2.7mm 双面	HR1190-ND◆	6.18	51.12	IC1K-68RD-1.27SFB(71)
存储卡连接器							
2	68	I, II, III	重量轻。右弹出式 重量轻。左弹出式 重量轻。左弹出式 重量轻。反向右弹出式 重量轻。反向左弹出式	HR1191-ND◆ HR817-ND HR1192-ND◆ HR1193-ND◆ HR1194-ND◆	9.29 8.89 9.29 9.29 9.29	80.80 75.24 80.80 80.80 80.80	IC7-68PD-1.27DS-EJR(72) IC7-68PD-1.27DS-EJL IC7-68PD-1.27DS-EJL(72) IC7-68PDR-1.27DS-EJR(72) IC7-68PDR-1.27DS-EJL(72)

◆ 符合 RoHS 规范要求



## 卡连接器 SD™




技术规格：

• 兼容 SD 卡和多媒体卡两种格式 • 顺畅弹出 - 按压弹出器 • 写入保护开关指示器 • 卡极化 • 卡检测指示器 • 其已知兼容性和可靠性符合 SD 卡协会标准 • 连接器有 10,000 次插拔可靠性

物理规格：• 绝缘材料：高温热塑性塑料 • 可燃性：UL 94V-0 • 颜色：黑色 • 触点材料：铜合金 • 镀层：底镀层：最少镀 50μ" 镍；接擦区：最少镀 10μ" 金；端子区：最多镀 100μ" 粗面锡

电气：• 额定电流：0.5A • 工作电压：3.6VAC

环境特性：• 工作温度：-25°C - 85°C



说明	Digi-Key 零件编号	1	剪切带单价	100	Digi-Key 零件编号	带卷价格	3M 零件编号
SD, 按压 - 按压弹出器, 直角 SMT	3M5646CT-ND	1.33	1.12	1.02	3M5646TR-ND	267.33	SD-RSMT-2-MQ-WF

## 卡连接器 microSD™




技术规格：

• 1.85mm 小尺寸高度 • 底座面积小 14.0mm x 14.2mm • 顺畅弹出 - 按压弹出器 • 卡插入后被夹紧 • 可容纳卡厚度为 0.8mm

物理规格：• 绝缘材料：高温热塑性塑料 • 可燃性：UL 94V-0 • 颜色：黑色 • 触点材料：铜合金 • 镀层：底镀层：最少镀 50μ" (1.27μm) 镍；接擦区：最少镀 15μ" (0.38μm) 金；端子区：最多镀 3μ" (0.076μm) 金膜

电气：• 额定电流：0.5A

环境特性：• 工作温度：-25°C 至 85°C



说明	Digi-Key 零件编号	1	剪切带单价	100	Digi-Key 零件编号	带卷价格	3M 零件编号
microSD, 按压 - 按压弹出器, SMT	3M5607CT-ND	1.16	.98	.89	3M5607TR-ND	784.70	2908-05WB-MG

全部产品均以美元计价。 免费电话：10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digkey.com.cn — 电话：(852) 3104 0500 — 传真：(852) 3104 0686

(CN082-09) 453