



B

频率 (MHz)	描述	包装	Digi-Key 零件编号	1	25	100	Radios Inc. 零件编号
433	带有 SAW 滤波器和低噪声放大器 (LNA) 的接收器模块 OOK	24-DIP	694-1004-ND	15.27	13.98	11.78	MRX-002SL-433DR-B
	接收器模块 OOK	18-DIP	694-1007-ND	9.00	8.24	6.94	MRX-007-433DR-B
	接收器模块 OOK	18-DIP	694-1008-ND	8.11	7.43	6.26	MRX-008-433DR-B
	接收器模块 OOK	18-DIP	694-1009-ND	9.00	8.24	6.94	MRX-009-433DR-B
	带有 SAW 滤波器和低噪声放大器 (LNA) 的接收器模块 OOK	24-DIP	694-1010-ND	12.91	11.82	9.96	MRX-009SL-433DR-B
915	接收器模块 OOK	18-DIP	694-1005-ND	9.82	8.99	7.58	MRX-005-915DR-B
	带有 SAW 滤波器和低噪声放大器 (LNA) 的接收器模块 OOK	24-DIP	694-1006-ND	14.15	12.95	10.91	MRX-005SL-915DR-B
发射器模块							
433	发射器模块 OOK	18-DIP	694-1011-ND	8.33	7.63	6.43	MTX-102-433DR-B
	发射器模块 ASK/FSK	24-DIP	694-1013-ND	20.71	18.95	15.97	MTX-405-433DR-B
915	发射器模块 OOK/ASK	18-DIP	694-1012-ND	10.06	9.21	7.76	MTX-103-915DR-B
收发器模块							
915	发射器模块 FSK	24-DIP	694-1014-ND	25.84	23.65	19.93	MXR-505-915DR-B
遥控接收器模块							
—	遥控接收器模块, 3 个继电器的 Radios Inc 解码器	—	694-1015-ND	55.74	—	—	RCR-ML-010RI-3
	遥控接收器模块, 3 个继电器的 Keeloq 解码器	—	694-1016-ND	55.74	—	—	RCR-ML-010KL-3
	遥控接收器模块, 3 个继电器的 Holtek 解码器	—	694-1017-ND	56.13	—	—	RCR-ML-010HT-3
手持发射器							
433	2 按钮遥控钥匙发射器, Radios Inc 编码器	—	694-1018-ND	20.44	—	—	HHTX-102-433RI-2B
	2 按钮遥控钥匙发射器, Keeloq 编码器	—	694-1019-ND	21.49	—	—	HHTX-102-433KL-2B
	2 按钮遥控钥匙发射器, Holtek 编码器	—	694-1020-ND	22.48	—	—	HHTX-102-433HT-2B
915	2 按钮遥控钥匙发射器, Radios Inc 编码器	—	694-1021-ND	21.01	—	—	HHTX-103-915RI-2B
	2 按钮遥控钥匙发射器, Keeloq 编码器	—	694-1022-ND	22.07	—	—	HHTX-103-915KL-2B
	2 按钮遥控钥匙发射器, Holtek 编码器	—	694-1023-ND	23.05	—	—	HHTX-103-915HT-2B



RF 编码器/解码器芯片集

RF 解决方案 RF600E 和 RF600D 易于使用编码器和解码器 IC。它们的设计结构使其可以从任何无线/红外发射器/接收器装置中获得可能的最大范围。与其它编码器/解码器设备不同, RF600E/600D 提供了空前的安全级别, 可从发射器和接收器获得最优范围, 同时防止被复制或非法获取。

特点: 高度安全性 KEELOQ® 协议 • 易于使用 • 独立运行 • 射频模块接收范围大 • 解码器串行输出 • LED 发送指示 • 直接兼容 KEELOQ® 解码器 • 发射器功能易于学

RF600D-ND	接收器/解码器 18-DIP	8.95
RF600E-ND	发射器/编码器 8-DIP	4.50

手持 RF 仪表

小型 RF 仪表可以用于显示无线信号。简单地按下电源开关, LED 柱形图显示本地的 RF 的活度。峰值信号持续 1 秒钟。在安装无线系统检测时是否存在其它 RF 信号 (干扰) 以及确认所安装的无线发射器信号强度时是非常重要的。



006-315R1-ND	手持 RF 仪表 315MHz	125.00
006-433R2-ND	手持 RF 仪表 433MHz	125.00

无线通信




图	描述	频率 (MHz)	Digi-Key 零件编号	单价
遥控系统				
AM 遥控钥匙系统				
1	1 通道系统, 12/24Vdc	315	118C1-315AR1-ND	114.50
	3 通道系统, 12/24Vdc	315	118C3-315AR1-ND	130.25
2	AM 遥控钥匙发射器, 1 个按钮	315	AM110C1-315-ND	21.25
	AM 遥控钥匙发射器, 2 个按钮	315	AM110C2-315-ND	22.10
	AM 遥控钥匙发射器, 3 个按钮	315	AM110C3-315-ND	22.85
—	RF 接收器/解码器混合	315	AMHIRK-315AR3-ND	34.20
FM 遥控钥匙系统				
3	FM 手持发射器, 1 个开关	315	102C1-315FR1-ND	80.00
	FM 手持发射器, 2 个开关	315	102C2-315FR1-ND	88.00
	FM 手持发射器, 4 个开关	315	102C4-315FR1-ND	96.00
4	FM 远程接收器解码器	315	008-315F-ND	144.00
AM 无线模块				
AM 超外差接收器				
—	超外差接收器	315	AMRRQ3-315-ND	18.95
	超外差接收器	433	AMRRQ3-433-ND	16.75
AM 小型超再生接收器				
—	小型超再生接收器	433	AMHRR30-433-ND	10.95
AM 超再生接收器模块				
—	超再生接收器	315	AMHRR3-315-ND	10.49
	超再生接收器	433	AMHRR3-433-ND	10.49

图	描述	频率 (MHz)	Digi-Key 零件编号	单价
4 引脚混合发射器模块				
—	混合发射器模块, DIL 封装	315	AMRT4-315-ND	9.99
	混合发射器模块, DIL 封装	433	AMRT4-433-ND	9.99
FM 无线模块				
FM 混合发射器和接收器模块				
—	FM 发射器, DIL 封装	315	FMRTFQ1-315-ND	13.95
	FM 发射器, DIL 封装	433	FMRTFQ1-433-ND	12.99
	FM 发射器, SIL 封装	433	FMRTFQ2-433R-ND	13.50
	FM 接收器, SIL 封装	315	FMRRFQ1-315-ND	28.25
	FM 接收器, SIL 封装	433	FMRRFQ1-433-ND	25.75
	FM 接收器, SIL 封装	433	FMRRFQ2-433-ND	22.15
FM 收发器模块				
—	收发器模块, 2 通道	433	FMRXQ1-433-ND	43.75
收发器模块				
—	Smart Com 收发器模块	433	TRXQ1-433-ND	72.05
RF KEELOQ® 评估套件				
—	RF KEELOQ® 性能评估套件	315	RFEVAL2-315-ND	350.00
	RF KEELOQ® 评估接收器	—	RFEVAL3-ND*	99.75
手册				
—	低功耗无线入门手册	—	BK-RADIO-ND	33.50

* 仅用于 PCB 安装 (不提供 RF 模块和天线)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)