

B

描述	包装	Digi-Key 零件编号	剪切带单价			Digi-Key 零件编号	带卷		T.I. 零件编号
			1	25	100		数量	价格	
2.5GHz 大动态范围低噪声变频器	20-QFN	296-19795-1-ND	9.75	8.78	7.79	296-19795-2-ND	250	1864.75	TRF1115IRGPT
2.5GHz 集成升频器	32-QFN	296-19796-1-ND	9.16	8.25	7.32	296-19796-2-ND	2,500	6683.00/M	TRF1122IRTMR
带 IF 变频器的双 VCO/PLL 合成器	48-QFN	296-19314-1-ND	21.23	19.81	18.40	296-19314-2-ND	250	4510.25	TRF1212IRGZT
3.5GHz 大动态范围低噪声变频器	20-QFN	296-19289-1-ND	9.75	8.78	7.79	296-19289-2-ND	250	1864.75	TRF1216IRGPT
带 IF 变频器的双 VCO/PLL 合成器	48-QFN	296-19290-1-ND	21.23	19.81	18.40	296-19290-2-ND	250	4510.25	TRF1221RGZT
3.5GHz 集成升频器	32-QFN	296-19291-1-ND	10.08	9.08	8.05	296-19291-2-ND	250	1928.50	TRF1222IRTMT
2GHz 低压合成器	20-TSSOP	296-1969-5-ND	4.84	3.87	3.01	—	—	—	TRF2052PW
带 VCO 合成器的双波段 IQ/IF 收发器	56-QFN	296-19797-1-ND	9.16	8.25	7.32	296-19797-2-ND	250	1753.25	TRF2432IRTQT
高功率双波段 RF 前端	40-QFN	296-21353-1-ND	14.66	13.20	11.71	296-21353-2-ND	250	2805.00	TRF2436IRTB
0.4GHz-1.5GHz 正交调制器	16-QFN	296-17198-ND	8.46	7.62	6.76	—	—	—	TRF3701IRHC
1.5GHz-2.5GHz 正交调制器	16-QFN	296-17350-ND	8.46	7.62	6.76	—	—	—	TRF3702IRHC
PLL 频率合成器	16-TSSOP	296-16941-5-ND	5.40	4.32	3.65	—	—	—	TRF3750IPW
高性能整数 N 频率合成器	20-QFN	296-17552-5-ND	6.00	4.80	4.05	—	—	—	TRF3750IRGP
420MHz-450MHz 单芯片 RF 发射器	24-TSSOP	296-11056-5-ND	4.03	3.23	2.51	—	—	—	TRF4400PW
850MHz-950MHz 单芯片 RF 发射器	24-TSSOP	296-11057-5-ND	3.06	2.45	1.91	—	—	—	TRF4900PW
单芯片多频段 RF 发射器	24-TSSOP	296-17876-5-ND	3.06	2.45	1.91	—	—	—	TRF4903PW
902MHz-928MHz 单芯片 RF 发射器	48-LQFP	296-14059-1-ND	6.38	5.11	4.31	296-14059-2-ND	1,000	3988.00	TRF5901PTR
850MHz-950MHz 单芯片 RF 发射器	48-LQFP	296-11058-ND	5.44	4.36	3.68	—	—	—	TRF6900APT
860MHz-930MHz 单芯片 RF 发射器	48-PQFP	296-12242-ND	5.44	4.36	3.68	—	—	—	TRF6901PT
单芯片多频段 RF 收发器	48-PQFP	296-17391-ND	4.12	3.30	2.57	—	—	—	TRF6903PT
全集成模拟前端双路接收器基站	28-TSSOP	296-19301-5-ND	3.38	2.70	2.10	—	—	—	TRF7900APW
全集成模拟前端双路接收器基站	28-TSSOP	296-19302-5-ND	3.38	2.70	2.10	—	—	—	TRF7900PW
RFID 前端 13.56MHz	32-QFN	481-1111-1-ND	16.90	14.79	12.15	481-1111-2-ND	250	1980.00	TRF7960RHBT
RFID 前端 13.56MHz	32-QFN	481-1112-1-ND	13.93	11.94	9.95	481-1112-2-ND	3,000	5074.50/M	TRF7961RHBR
0.4GHz-4GHz 正交调制器	24-QFN	296-20731-1-ND	12.83	11.55	10.25	296-20731-2-ND	250	2454.50	TRF370315IRGET
0.4GHz-4GHz 正交调制器	24-QFN	296-21288-1-ND	12.83	11.55	10.25	296-21288-2-ND	250	2454.50	TRF370333IRGET
可编程宽带波峰因数抑制处理器	256-BGA	296-20702-ND	52.50	49.00	45.50	—	—	—	GC11151ZDJ
高密度数字升频器	388-BGA	296-20745-ND	123.75	115.50	107.25	—	—	—	GC53181ZED

† 散装 ◆ 符合 RoHS 规范要求

Chipcon Products from Texas Instruments

RF 收发器/发射器



CC2500EMK 套件：这些评估板与一个 CC2500 开发套件上的主板组合，目的是为了帮助用户尽可能地实现目标。开箱即用，用户可以进行范围测试（PER 测试），并能通过 SmartRF04DK 将数据从一台计算机传到另一台计算机上。这使得用户很快发现 SmartRF04 产品非常适合目标应用。许多演示应用突出了 SmartRF04 IC 的创新功能。

套件包括：• 两个 CC2500EM 评估模块和两根天线

描述	包装	Digi-Key 零件编号	剪切带单价			Digi-Key 零件编号	带卷		T.I. 零件编号
			1	25	100		数量	价格	
单芯片极低功率 RF 收发器	28-TSSOP	296-19457-5-ND	7.60	6.08	5.13	—	—	—	CC1000PW
单芯片极低功率 RF 收发器	28-TSSOP	296-19576-1-ND	7.60	6.08	5.13	296-19576-2-ND	2,500	4712.00/M	CC1000PWR
单芯片极低功率 RF 收发器	28-XCEPT	296-19458-ND	8.80	7.04	5.94	—	—	—	CC1000YZ
单芯片极低功率 RF 接收器，带 8051 兼容微控制器	64-TQFP	296-19459-ND	10.66	9.60	8.52	—	—	—	CC1010PAG
单芯片极低功率 RF 接收器，带 8051 兼容微控制器	64-TQFP	296-19578-1-ND	10.66	9.60	8.52	296-19578-2-ND	1,500	7904.00/M	CC1010PAGR
窄带系统的单芯片低功率 RF 收发器	32-QFN	296-19460-ND	8.90	7.12	6.01	—	—	—	CC1020RHH
窄带系统的单芯片低功率 RF 收发器	32-QFN	296-19579-1-ND	6.90	5.52	4.66	296-19579-2-ND	4,000	4278.00/M	CC1020RSSR
窄带系统的单芯片低功率 RF 收发器	32-QFN	296-19461-ND	7.60	6.08	5.13	—	—	—	CC1021RHH
窄带系统的单芯片低功率 RF 收发器	32-QFN	296-19580-1-ND	6.40	5.12	4.32	296-19580-2-ND	4,000	3968.00/M	CC1021RSSR
单芯片极低功率 RF 发射器	24-TSSOP	296-19462-5-ND	3.71	2.97	2.31	—	—	—	CC1050PW
单芯片极低功率 RF 发射器	24-TSSOP	296-19581-1-ND	3.71	2.97	2.31	296-19581-2-ND	2,500	2079.00/M	CC1050PWR
窄带系统的单芯片低功率 RF 发射器	20-QFN	296-19463-ND	4.39	3.51	2.73	—	—	—	CC1070RGP
窄带系统的单芯片低功率 RF 发射器	20-QFN	296-19582-1-ND	4.39	3.51	2.73	296-19582-2-ND	5,000	2438.00/M	CC1070RSQR
单芯片低成本低功率 RF 收发器	20-QFN	296-19583-1-ND	4.61	3.69	2.87	296-19583-2-ND	2,500	2583.00/M	CC1100RTKR
单芯片低成本低功率 RF 收发器	20-QFN	296-21981-1-ND	4.16	3.33	2.59	296-21981-2-ND	2,500	2331.00/M	CC1101RTKR
单芯片低成本低功率 RF 收发器	16-QFN	296-19465-ND	2.48	1.98	1.54	—	—	—	CC1150RGP
单芯片低成本低功率 RF 收发器	16-QFN	296-19584-1-ND	2.48	1.98	1.54	296-19584-2-ND	2,500	1386.00/M	CC1150RSTR
2.4GHz 单芯片低成本低功率 RF 收发器	48-QFN	296-21512-1-ND	5.40	4.32	3.65	296-21512-2-ND	4,000	3348.00/M	CC2400RSUR
单芯片低成本低功率 RF 收发器	20-QFN	296-19586-1-ND	3.83	3.06	2.38	296-19586-2-ND	2,500	2142.00/M	CC2500RTKR
单芯片低成本低功率 RF 收发器	16-QFN	296-19469-ND	2.48	1.98	1.54	—	—	—	CC2550RGP
单芯片低成本低功率 RF 收发器	16-QFN	296-19587-1-ND	2.23	1.79	1.39	296-19587-2-ND	2,500	1267.00/M	CC2550RSTR
带 8051 MCU 的片上系统低成本低功率 RF 收发器	36-QLP	296-21720-1-ND	8.66	7.80	6.92	296-21720-2-ND	2,500	6318.00/M	PCC2510F32RSPR
CC2500 的评估模块套件		296-22903-ND	102.00	—	—	—	—	—	CC2500EMK

† 散装 † 盒装

全部产品均以美元计价。 免费电话：10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话：(852) 3104 0500 — 传真：(852) 3104 0686

(CN082-09) 517