

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
SA555P	296-9682-5-ND	精密计时器	8-Dip	.50	.40	.30
SE555D	296-9683-5-ND	精密计时器	8-SOIC	.84	.70	.56
SE555P	296-9684-5-ND	精密计时器	8-Dip	.84	.70	.56
TLC551CD	296-11822-5-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	1.11	.93	.74
TLC551CP	296-10333-5-ND	CMOS 计时器	8-Dip	1.11	.93	.74
TLC552CD	296-10334-5-ND	CMOS 计时器	14-SOIC	1.48	1.18	.89
TLC552CN	296-10335-5-ND	CMOS 计时器	14-Dip	1.48	1.18	.89
TLC555CD	296-1336-5-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	.68	.51	.39
TLC555CDR	296-1336-1-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	.68	.51	.39
TLC555CDR	296-1336-2-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	552.50/2.500		
TLC555CP	296-1857-5-ND	CMOS 计时器	8-Dip	.68	.51	.39
TLC555CPWR	296-10339-1-ND	CMOS 计时器	14-TSSOP	.68	.51	.39
TLC555CPWR	296-10339-2-ND	CMOS 计时器	14-TSSOP	452.00/2,000		
TLC555ID	296-1337-5-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	.76	.57	.43
TLC555IDR	296-1337-1-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	.76	.57	.43
TLC555IDR	296-1337-2-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	617.50/2,500		
TLC555IP	296-1858-5-ND	CMOS 计时器	8-Dip	.76	.57	.43
TLC555QDR	296-10341-1-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	.76	.57	.43
TLC555QDR	296-10341-2-ND	CMOS 计时器	8-SOIC	617.50/2,500		
TLC556CD	296-1338-5-ND	双路 CMOS 计时器	14-SOIC	1.02	.85	.68
TLC556CDR	296-1338-1-ND	双路 CMOS 计时器	14-SOIC	1.02	.85	.68
TLC556CDR	296-1338-2-ND	双路 CMOS 计时器	14-SOIC	1105.00/2,500		
TLC556CN	296-1859-5-ND	双路 CMOS 计时器	14-Dip	1.02	.85	.68
TLC556ID	296-10343-5-ND	双路 CMOS 计时器	14-SOIC	1.11	.93	.74
TLC556IN	296-10344-5-ND	双路 CMOS 计时器	14-Dip	1.11	.93	.74
TLC556MD	296-10345-5-ND	双路 CMOS 计时器	14-SOIC	1.38	1.15	.92

C

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
OPAMPEVM-MSOPTSSOP	296-9625-ND	MSOPTSSOP 的通用评估模块	—	5.10	—	—
OPAMPEVM-PDIP	296-9626-ND	DIP 封装的通用评估模块	—	5.10	—	—
OPAMPEVM-SOT23	296-9628-ND	SOT23 封装的通用评估模块	—	5.10	—	—
OPAMPEVM-SOT23SHDN	296-9629-ND	SOT23 封装的通用评估模块	—	5.10	—	—

Micrel 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
KS28001L	576-1508-5-ND	3.3V 10/100BASE-T/TX/FX PHY 收发器*	48-LQFP	4.19	3.35	2.61
KS28041NLTR	576-1645-1-ND	3.3V 10/100BASE-T/TX MII/RMII 物理层收发器*	32-MLF	2.27	1.82	1.42
KS28041NLTR	576-1645-2-ND	3.3V 10/100BASE-T/TX MII/RMII 物理层收发器*	32-MLF	1288.00/1,000		
KS28041TL	576-1619-ND	3.3V 10/100BASE-T/TX MII/RMII/SMII 物理层收发器*	48-TQFP	3.92	3.14	2.44
KS28721B	576-1026-5-ND	2.5V 低功耗 10/100 PHY 收发器*	48-SSOP	4.61	3.69	2.87
KS28721B TR	576-1026-1-ND	2.5V 低功耗 10/100 PHY 收发器*	48-SSOP	4.32	3.46	2.69
KS28721B TR	576-1026-2-ND	2.5V 低功耗 10/100 PHY 收发器*	48-SSOP	2448.00/1,000		
KS28721BI	576-1027-ND	2.5V 低功耗 10/100 PHY 收发器*	48-SSOP	4.93	3.95	3.07
KS28721BL	576-1028-5-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-LQFP	4.61	3.69	2.87
KS28721BL TR	576-1028-1-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-LQFP	4.61	3.69	2.87
KS28721BL TR	576-1028-2-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-LQFP	2614.00/1,000		
KS28721BLI	576-1029-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-LQFP	5.32	4.26	3.60
KS28721BT	576-1030-ND	2.5V 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-TQFP	3.62	2.90	2.26
KS28721SL	576-1031-5-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-SSOP	3.85	3.08	2.40
KS28721SL TR	576-1031-1-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-SSOP	3.85	3.08	2.40
KS28721SL TR	576-1031-2-ND	3.3V 单电源 10/100BASE-TX/FX MII 物理层收发器*	48-SSOP	2180.00/1,000		
KS28862-16MQL	576-1564-ND	2 端口以太网交换机*	128-PQFP	24.44	22.81	21.18
KS28842-PMQL	576-1513-5-ND	2 端口以太网交换机*	128-PQFP	10.45	9.41	8.34
KS28842-16MQL	576-1478-5-ND	16 位 2 端口以太网交换机*	128-PQFP	9.75	8.78	7.79
KS28842-32MQL	576-1479-5-ND	32 位 2 端口以太网交换机*	128-PQFP	10.21	9.20	8.16
KS28893FOL	576-1565-ND	3 端口交换机, 带光纤支持*	128-PQFP	27.15	25.34	23.53
KS28893MQL	576-1477-5-ND	集成式 3 端口 10/100 管理交换机, 带 PHY*	128-PQFP	9.31	8.39	7.44
KS28993	576-1032-ND	3 端口 10/100 集成交换机*	128-PQFP	9.98	8.99	7.97
KS28993F	576-1033-ND	单芯快速以太网媒体转换器*	128-PQFP	8.43	7.59	6.73
KS28993F-A1	576-1034-ND	单芯快速以太网媒体转换器*	128-PQFP	15.51	14.48	13.45
KS28993FL	576-1035-ND	单芯快速以太网媒体转换器*	128-PQFP	9.35	8.42	7.47
KS28993I	576-1036-ND	3 端口 10/100 集成交换机*	128-PQFP	14.69	13.23	11.74
KS28993M	576-1037-ND	集成 3 端口 10/100 管理交换机*	128-PQFP	8.46	6.77	5.72
KS28995M	576-1038-ND	集成 5 端口 10/100 管理交换机*	128-PQFP	8.43	7.59	6.73
KS28995MA	576-1039-ND	集成 5 端口 10/100 管理交换机*	128-PQFP	9.46	7.57	6.39
KS28995MAL	576-1040-ND	集成 5 端口 10/100 管理交换机*	128-PQFP	13.26	11.94	10.59
KS28995X	576-1041-ND	集成 5 端口 10/100 QoS 交换机*	128-PQFP	9.52	7.62	6.43
KS28995XA	576-1042-ND	集成 5 端口 10/100 QoS 交换机*	128-PQFP	8.78	7.03	5.93
KS28997	576-1043-ND	集成 8 端口 10/100 交换机*	128-PQFP	18.24	17.03	15.81
KS28999	576-1044-ND	集成 9 端口 10/100 交换机*	208-PQFP	19.28	17.99	16.71
MIC2981/82YN	576-1158-ND	高压大电流源驱动器阵列*	18-Dip	2.27	1.82	1.42
MIC2981/82YWM	576-1159-ND	高压大电流源驱动器阵列*	18-SOIC	2.27	1.82	1.42

* 符合 RoHS 规范要求

Micrel 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
MIC79110YML TR	576-1320-1-ND	1.2A 线性锂电池充电器	10-MLF	3.96	3.17	2.47
MIC79110YML TR	576-1320-2-ND	1.2A 线性锂电池充电器	10-MLF	11000.00/5,000		

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 969