

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★	1	25	100
LM4132EMF-3.3TR-ND	3.3V 精密低压电压基准*	3.3V, Precision LDO Voltage Reference*	SOT-23-5	1167.36/1,000		
LM4140ACM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140BCM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-4.1-ND	4.1V 精密微功率低压电压基准*	4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140CCM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-4.1-ND	4.1V 精密微功率低压电压基准*	4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4250CM-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-SOIC	1.46	1.08	.78
LM4250CMXTR-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-SOIC	1243.13/2,500		
LM4250CN-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-Dip	1.58	1.16	.84
LM44431M3-2.5CT-ND	精密电压微功率并联电压基准*	Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference*	SOT-23	1.24	.91	.66
LM44431M3-2.5TR-ND	精密电压微功率并联电压基准*	Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference*	SOT-23	429.00/1,000		
LM4510SDCT-ND	同步升压 DC/DC 转换器, 带真正关闭隔离*	Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown Isolation*	10-LFP	4.28	3.25	2.48
LM4510SDTR-ND	同步升压 DC/DC 转换器, 带真正关闭隔离*	Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown Isolation*	10-LFP	2154.60/1,000		
LM4550BVM-ND	AC 97 2.1 版多声道音频编解码器, 带立体声耳机放大器、采样率转换/National 3D 音质	AC 97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone Amp, Sample Rate Conversion/National 3D Sound*	48-LQFP	7.14	5.65	4.53
LM4652TA-ND	170W D 类音频功率放大器方案	170W Class D Audio Power Amp Solution	TO-220-15	5.85	4.45	3.40
LM4562HA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	TO-99	15.96	13.88	12.13
LM4562HA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	8-Dip	4.53	3.44	2.63
LM4562MA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	8-SOIC	4.53	3.44	2.63
LM4570LQCT-ND	单端输入电机驱动器*	Single-Ended Input Motor Driver*	8-LFP	2.08	1.55	1.14
LM4570LQTR-ND	单端输入电机驱动器*	Single-Ended Input Motor Driver*	8-LFP	857.60/1,000		
LM4663MT-ND	2W 立体声 D 类音频功率放大器, 带立体声耳机放大器	2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo Headphone Amp	24-TSSOP	3.23	2.46	1.88
LM4665TLCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	9-microSMD	3.01	2.24	1.65
LM4665TLTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-LFP	327.38/250		
LM4665DCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-LFP	2.60	1.98	1.51
LM4665DTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-LFP	1310.40/1,000		
LM4665MMCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-MSOP	2.63	2.00	1.53
LM4665MMTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-MSOP	1323.00/1,000		
LM4666SDCT-ND	1.2W 切换音频放大器	1.2W Switching Audio Amp	14-LFP	2.65	1.97	1.46
LM4666SDTR-ND	1.2W 切换音频放大器	1.2W Switching Audio Amp	14-LFP	1094.40/1,000		
LM4667TLCT-ND	1.3W 切换音频放大器	1.3W Switching Audio Amp	9-microSMD	1.84	1.35	.98
LM4667TLTR-ND	1.3W 切换音频放大器	1.3W Switching Audio Amp	9-microSMD	1.76	1.33	0.99
LM4667MMCT-ND	1.3W 切换音频放大器*	1.3W Switching Audio Amp*	10-MSOP	1.30	1.00	.74
LM4667MMTR-ND	1.3W 切换音频放大器*	1.3W Switching Audio Amp*	10-MSOP	611.00/1,000		
LM4668LQCT-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	5.73	4.36	3.33
LM4668LQTR-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	761.43/250		
LM4668MH-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	20-TSSOP	5.73	4.36	3.33
LM4673SDCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	1.77	1.32	.97
LM4673SDTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	729.60/1,000		
LM4673TMCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	1.77	1.32	.97
LM4673TMTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	192.38/250		
LM4674ATLCT-ND	无滤波 2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	2.36	1.75	1.30
LM4674ATLTR-ND	无滤波 2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	256.50/250		
LM4674SCT-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-LFP	2.95	2.19	1.62
LM4674SOTR-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-LFP	1216.00/1,000		
LM4674TLCT-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	2.36	1.75	1.30
LM4674TLTR-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	256.50/250		
LM4675SDCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	2.50	1.86	1.38
LM4675SDTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	1034.24/1,000		
LM4675TLCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	2.21	1.64	1.22
LM4675TLTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	240.64/250		
LM4680SDCT-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	5.58	4.24	3.24
LM4680SDTR-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	741.48/250		
LM4681SCT-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	7.43	5.88	4.71
LM4681SOTR-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	1041.40/250		
LM4682SCT-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	7.22	5.72	4.58
LM4682SOTR-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	1009.65/250		
LM4700TF-ND	Overture® 30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	Overture® 30W Audio Power Amp with Mute/Standby*	TO-220	5.75	4.37	3.34
LM4701TF-ND	30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes*	TO-220-9	3.80	2.89	2.21
LM4702BTA-ND	高保真音频功率放大器驱动器*	Hi-Fi Audio Power Amplifier Driver*	TO-220-15	12.18	10.44	9.26
LM4702CTA-ND	Overture® 音频功率放大器*	Overture® Audio Power Amp*	TO-220-15	8.99	7.11	5.70
LM4730TA-ND	立体声 14W 音频功率放大器*	Stereo 14W Audio Power Amp*	TO-220-15	6.93	5.48	4.39
LM4731TA-ND	立体声 25W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	Stereo 25W Audio Power Amp with Mute/Standby*	TO-220-15	6.55	5.18	4.15
LM4752T-ND	11W 立体声音频功率放大器*	11W Stereo Audio Amp*	TO-220-7	2.85	2.12	1.57
LM4752TS-ND	11W 立体声音频功率放大器*	11W Stereo Audio Amp*	TO-263-7	2.55	1.94	1.48
LM4755T-ND	11W 立体声音频功率放大器, 带静音模式*	11W Stereo Audio Amp with Mute*	TO-220-9	2.85	2.12	1.57
LM4755TS-ND	11W 立体声音频功率放大器, 带静音模式*	11W Stereo Audio Amp with Mute*	TO-263-9	2.85	2.12	1.57
LM4765T-ND	30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式	30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes	TO-220-15	6.47	5.12	4.10
LM4766T-ND	双路 40W 音频功率放大器, 带静音模式	Dual 40W Audio Power Amp with Mute	TO-220-15	5.40	4.27	3.42
LM4766TF-ND	双路 30W 音频功率放大器, 带静音模式*	Dual 30W Audio Power Amp with Mute*	TO-220-15	5.80	4.59	3.68
LM4780TA-ND	立体声 60W 音频功率放大器, 带静音模式*	Stereo 60W Audio Power Amp with Mute*	TO-220	9.17	7.86	6.97
LM4781TA-ND	3 通道 35W 音频功率放大器, 带静音模式*	3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute*	TO-220-27	10.04	7.94	6.36
LM4782TA-ND	3 通道 25W 音频功率放大器, 带静音模式*	3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute*	TO-220	10.22	8.76	7.77
LM4802BLQCT-ND	音频功率放大器, 带增强转换器	Audio Power Amp with Boost Converter	28-LFP	4.28	3.25	2.48
LM4802BLQTR-ND	音频功率放大器, 带增强转换器	Audio Power Amp with Boost Converter	28-LFP	2154.60/1,000		
LM4804LQCT-ND	低压高功率音频放大器*	Low Voltage High Power Audio Amp*	28-LFP	4.75	3.61	2.76
LM4804LQTR-ND	低压高功率音频放大器*	Low Voltage High Power Audio Amp*	28-LFP	2394.00/1,000		
LM4805LQCT-ND	3V 1W 增强型 Boomer®*	3V, 1W, Boosted Boomer®*	28-LFP	4.50	3.42	2.61
LM4805LQTR-ND	3V 1W 增强型 Boomer®*	3V, 1W, Boosted Boomer®*	28-LFP	2268.00/1,000		
LM4808LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	1.04	.75	.55
LM4808LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	322.00/1,000		
LM4808M-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-SOIC	.99	.72	.52
LM4808MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	.95	.69	.50
LM4808MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	294.00/1,000		
LM4809LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	1.35	.99	.72
LM4809LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	468.00/1,000		
LM4809LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-LFP	1.13	.83	.60
LM4809LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-LFP	390.00/1,000		
LM4809MA-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-SOIC	.90	.65	.47
LM4809MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	.95	.69	.50
LM4809MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	294.00/1,000		

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电咨询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1135