

Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100	
BH2221FV-E2-CT-ND	8 位 12 通道数模转换器	8-Bit, 12-Channel D/A Converter	B20-SSOP	2.43	1.95	1.52
BH2221FV-E2-TR-ND	8 位 12 通道数模转换器	8-Bit, 12-Channel D/A Converter	B20-SSOP	3402.50	2,500	
BH2223FV-E2-CT-ND	8 位 10 通道数模转换器	8-Bit, 10-Channel D/A Converter	B16-SSOP	2.25	1.80	1.35
BH2223FV-E2-TR-ND	8 位 10 通道数模转换器	8-Bit, 10-Channel D/A Converter	B16-SSOP	2880.00	2,500	
BH2226FV-FE2CT-ND	8 位 8 通道数模转换器	8-Bit, 8-Channel D/A Converter	B16-SSOP	2.59	2.07	1.61
BH2226FV-FE2TR-ND	8 位 8 通道数模转换器	8-Bit, 8-Channel D/A Converter	B16-SSOP	3622.50	2,500	
BH2227FV-E2CT-ND	8 位 4 通道数模转换器	8-Bit, 4-Channel D/A Converter	B14-SSOP	1.32	1.10	.88
BH2227FV-E2TR-ND	8 位 4 通道数模转换器	8-Bit, 4-Channel D/A Converter	B14-SSOP	1430.00	2,500	
BH2228FV-E2CT-ND	8 位 6 通道数模转换器	8-Bit, 6-Channel D/A Converter	B14-SSOP	1.88	1.50	1.13
BH2228FV-E2TR-ND	8 位 6 通道数模转换器	8-Bit, 6-Channel D/A Converter	B14-SSOP	2400.00	2,500	
BH4127FV-E2CT-ND	IF 检测器, 用于 900MHz 扩展频谱无绳电话	IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone	B16-SSOP	1.63	1.30	.98
BH4127FV-E2TR-ND	IF 检测器, 用于 900MHz 扩展频谱无绳电话	IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone	B16-SSOP	2080.00	3,000	
BH7824FVM-FCT-ND	手机用音频驱动器	Audio Driver for Mobile Telephone	8-MSOP	1.20	1.00	.80
BH7824FVM-FTR-ND	手机用音频驱动器	Audio Driver for Mobile Telephone	8-MSOP	1560.00	3,000	
BH7826FVM-CT-ND	手机用音频驱动器	Audio Driver for Mobile Telephone	8-MSOP	1.32	1.10	.88
BH7826FVM-TR-ND	手机用音频驱动器	Audio Driver for Mobile Telephone	8-MSOP	1716.00	3,000	
BP5029-ND	5V 300mA DC/DC 转换器	5V, 300mA DC/DC Converter	6-SIP	3.24	2.60	2.02
BP5034B20-ND	20V 80mA AC/DC 转换器	20V, 80mA AC/DC Converter	10-SIP	3.15	2.52	1.96
BP5034D5-ND	5V 100mA AC/DC 转换器	5V, 100mA AC/DC Converter	10-SIP	3.83	3.06	2.38
BP5034D12-ND	12V 100mA AC/DC 转换器	12V, 100mA AC/DC Converter	10-SIP	3.15	2.52	1.96
BP5034D15-ND	15V 80mA AC/DC 转换器	15V, 80mA AC/DC Converter	10-SIP	3.83	3.06	2.38
BP5034D24-ND	24V, 50mA AC/DC 转换器	24V, 50mA AC/DC Converter	10-SIP	4.46	3.57	2.78
BP5035A5-ND	-5V 200mA AC/DC 转换器	-5V, 200mA AC/DC Converter	10-SIP	5.12	4.10	3.46
BP5035A12-ND	-12V 200mA AC/DC 转换器	-12V, 200mA AC/DC Converter	10-SIP	4.16	3.33	2.59
BP5037B12-ND	12V 200mA AC/DC 转换器	12V, 200mA AC/DC Converter	10-SIP	3.15	2.52	1.96
BP5037B15-ND	15V 170mA AC/DC 转换器	15V, 170mA AC/DC Converter	10-SIP	3.15	2.52	1.96
BP5038A-ND	12V 30mA AC/DC 转换器	12V, 30mA AC/DC Converter	6-SIP	5.06	4.05	3.15
BP5038A1-ND	5V 30mA AC/DC 转换器	5V, 30mA AC/DC Converter	6-SIP	5.06	4.05	3.15
BP5039-15-ND	15V 200mA AC/DC 转换器	15V, 200mA AC/DC Converter	12-SIP	4.23	3.39	2.64
BP5039B12-ND	12V 300mA AC/DC 转换器	12V, 300mA AC/DC Converter	12-SIP	3.98	3.19	2.48
BP5041A-ND	12V 100mA AC/DC 转换器	12V, 100mA AC/DC Converter	10-SIP	5.14	4.12	3.47
BP5041A5-ND	5V 100mA AC/DC 转换器	5V, 100mA AC/DC Converter	10-SIP	5.14	4.12	3.47
BP5045A-ND	-12V 200mA AC/DC 转换器	-12V, 200mA AC/DC Converter	10-SIP	4.50	3.60	2.80
BP5047A24-ND	24V 150mA AC/DC 转换器	24V, 150mA AC/DC Converter	12-SIP	5.36	4.29	3.34
BP5048-ND	12V 300mA AC/DC 转换器	12V, 300mA AC/DC Converter	12-SIP	4.50	3.60	2.80
BP5048-15-ND	15V 200mA AC/DC 转换器	15V, 200mA AC/DC Converter	12-SIP	4.68	3.75	2.92
BP5048-24-ND	24V 200mA AC/DC 转换器	24V, 200mA AC/DC Converter	12-SIP	5.14	4.12	3.47
BP5061-ND	-12V 300mA AC/DC 转换器	-12V, 300mA AC/DC Converter	12-SIP	5.09	4.07	3.17
BP5061-5-ND	-5V 350mA AC/DC 转换器	-5V, 350mA AC/DC Converter	12-SIP	4.91	3.93	3.06
BP5062A-ND	-12V 500mA AC/DC 转换器	-12V, 500mA AC/DC Converter	12-SIP	5.70	4.56	3.85
BP5062A5-ND	-5V 500mA AC/DC 转换器	-5V, 500mA AC/DC Converter	12-SIP	5.54	4.43	3.45
BP5063-5-ND	5V 200mA AC/DC 转换器	5V, 200mA AC/DC Converter	10-SIP	6.72	5.38	4.54
BP5066C-ND	-12V 90mA AC/DC 转换器	-12V, 90mA AC/DC Converter	9-SIP	4.95	3.96	3.08
BP5065C5-ND	-5V 100mA AC/DC 转换器	-5V, 100mA AC/DC Converter	9-SIP	3.47	2.78	2.16
BP5067-12-ND	12V 350mA AC/DC 转换器	12V, 350mA AC/DC Converter	12-SIP	5.29	4.23	3.29
BP5067-15-ND	15V 300mA AC/DC 转换器	15V, 300mA AC/DC Converter	12-SIP	5.24	4.20	3.27
BP5068A-ND	-12V 800mA AC/DC 转换器	-12V, 800mA AC/DC Converter	12-SIP	6.08	4.87	4.11
BP5068A24-ND	-24V 600mA AC/DC 转换器	-24V, 600mA AC/DC Converter	12-SIP	5.70	4.56	3.85
BP5081A15-ND	15V/5V 80mA/350mA 双路 AC/DC 转换器	15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter	14-SIP	6.32	5.06	4.27
BP5085-15-ND	15V/5V 80mA/350mA 双路 AC/DC 转换器	15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter	16-SIP	8.00	6.40	5.40
BP5220A-ND	5V 1A DC/DC 转换器	5V, 1A DC/DC Converter	9-SIP	5.18	4.15	3.50
BP5221A-ND	5V 0.5A DC/DC 转换器	5V, 0.5A DC/DC Converter	9-SIP	5.09	4.07	3.17
BP5222A-ND	12V 500mA DC/DC 转换器	12V, 500mA DC/DC Converter	9-SIP	5.15	4.13	3.21
BP5223-ND	5V 150mA DC/DC 转换器	5V, 150mA DC/DC Converter	5-SIP	2.43	1.95	1.52
BP5232A25-ND	5V 2A DC/DC 转换器	5V, 2A DC/DC Converter	10-SIP	6.70	5.36	4.53
BP5232A33-ND	5V 2A DC/DC 转换器	5V, 2A DC/DC Converter	10-SIP	6.70	5.36	4.53
BP5234A33-ND	5V 3A DC/DC 转换器	5V, 3A DC/DC Converter	11-SIP	9.18	7.35	6.20
BP5302A-ND	用于 LCD 的 -24V 30mA DC/DC 转换器	-24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs	9-SIP	4.32	3.46	2.69
BP5302XA-ND	用于 LCD 的 -24V 30mA DC/DC 转换器	-24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs	9LF-SIP	6.42	5.14	4.34
BP5310A-ND	12V PCMCIA/闪存电源	12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supply	9-SIP	5.82	4.66	3.93
BP5311XA-ND	用于 LCD 的 30V 25mA DC/DC 转换器	30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs	9LF-SIP	6.98	5.59	4.72
BP5313A-ND	用于 LCD 的 40V 60mA DC/DC 转换器	40V, 60mA DC/DC Converter for LCDs	11-SIP	6.70	5.36	4.53
BP5319-ND	用于 LCD 的 -24V 30mA DC/DC 转换器	-24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs	9-SIP	4.55	3.64	2.83
BP5319X-ND	用于 LCD 的 -24V 30mA DC/DC 转换器	-24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs	9LF-SIP	4.55	3.64	2.83
BP5450-ND	1.5 至 5V 1.2A DC/DC 转换器	1.5 to 5V, 1.2A DC/DC Converter	18-SIP	12.33	11.10	9.85
BP5801-ND	高效开关型电机驱动器	High Efficiency Switching Type Motor Driver	9-SIP	5.31	4.25	3.31
BP5811-ND	可变速输出 DC/DC 转换器	Variable Output DC/DC Converter	9-SIP	3.04	2.43	1.89
BP5843-ND	高功率 LED 驱动器, 恒定电流	High Power LED Driver, Constant Current	11-SIP	9.16	8.25	7.32
BU2092F-E2CT-ND	12 位串行输入/并行输出驱动器	12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver	18-SOP	1.35	1.13	.90
BU2092F-E2TR-ND	12 位串行输入/并行输出驱动器	12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver	18-SOP	1198.00	2,000	
BU4S01G2-CT-ND	单路 2 输入或非门	Single 2-Input NOR Gate	5-SSOP	.48	.36	.27
BU4S01G2-TR-ND	单路 2 输入或非门	Single 2-Input NOR Gate	5-SSOP	468.00	3,000	
BU4S11G2-CT-ND	单路 2 输入与非门	Single 2-Input NAND Gate	5-SSOP	.48	.36	.27
BU4S11G2-TR-ND	单路 2 输入与非门	Single 2-Input NAND Gate	5-SSOP	468.00	3,000	
BU4S66G2-CT-ND	单路模拟开关	Single Analog Switch	5-SSOP	.48	.36	.27
BU4S66G2-TR-ND	单路模拟开关	Single Analog Switch	5-SSOP	468.00	3,000	
BU4S584G2-CT-ND	单路施密特反相器	Single Schmitt Inverter	5-SSOP	.48	.36	.27
BU4S584G2-TR-ND	单路施密特反相器	Single Schmitt Inverter	5-SSOP	468.00	3,000	
BU4SU69G2-CT-ND	单路反相器	Single Inverter	5-SSOP	.48	.36	.27
BU4SU69G2-TR-ND	单路反相器	Single Inverter	5-SSOP	468.00	3,000	
BU2050F-E2CT-ND	8 位串连输入/并连输出驱动器	8-Bit Serial In/Parallel Out Driver	14-SOP	1.55	1.24	.93
BU2050F-E2TR-ND	8 位串连输入/并连输出驱动器	8-Bit Serial In/Parallel Out Driver	14-SOP	1985.00	2,500	
BU2090F-E2CT-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	16-SOP	1.17	.98	.78
BU2090F-E2TR-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	16-SOP	1267.50	2,500	
BU2090FS-E2CT-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	A16-SSOP	1.17	.98	.78
BU2090FS-E2TR-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	A16-SSOP	1267.50	2,500	
BU2092FV-E2CT-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	B20-SSOP	1.45	1.16	.87
BU2092FV-E2TR-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	B20-SSOP	1855.00	2,500	
BU2098F-E2CT-ND	8 位串连输入/并连输出驱动器	8-Bit Serial In/Parallel Out Driver	16-SOP	1.48	1.18	.89
BU2098F-E2TR-ND	8 位串连输入/并连输出驱动器	8-Bit Serial In/Parallel Out Driver	16-SOP	1887.50	2,500	
BU2099FV-E2CT-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	B20-SSOP	1.35	1.13	.90
BU2099FV-E2TR-ND	12 位串连输入/并连输出驱动器	12-Bit Serial In/Parallel Out Driver	B20-SSOP	1462.50	2,500	
BU2152FS-E2CT-ND	24 位串连输入/并连输出驱动器	24-Bit Serial In/Parallel Out Driver	A32-SSOP	2.33	1.86	1.40
BU2152FS-E2TR-ND	24 位串连输入/并连输出驱动器	24-Bit Serial In/Parallel Out Driver	A32-SSOP	2418.00	2,000	
BU2505FV-E2CT-ND	10 位 10 通道数模转换器	10-Bit, 10-Channel D/A Converter	B20-SSOP	2.57	2.06	1.60
BU2505FV-E2TR-ND	10 位 10 通道数模转换器	10-Bit, 10-Channel D/A Converter	B20-SSOP	3590.00	2,500	
BU2506FV-E2CT-ND	10 位 8 通道数模转换器	10-Bit, 8-Channel D/A Converter	20-SSOP	2.33	1.86	1.40
BU2506FV-E2TR-ND	10 位 8 通道数模转换器	10-Bit, 8-Channel D/A Converter	20-SSOP	2975.00	2,500	
BU2507FV-E2CT-ND	10 位 6 通道数模转换器	10-Bit, 6-Channel D/A Converter	B14-SSOP	2.33	1.86	1.40
BU2507FV-E2TR-ND	10 位 6 通道数模转换器	10-Bit, 6-Channel D/A Converter	B14-SSOP	2975.00	2,500	

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1225

