



特点:


- 耐受电压高 • 耐久能量 • 高可靠性

应用:

- 自动 • 计算机外围设备 • **USB** 和类似产品上的差分传输线 • 需要低功耗的移动设备 • 用于多种数字设备的数字信号波形修正和高频噪声抑制
- 能充分抑制电源线辐射或传导的噪声

Taiyo Yuden 的类型突破:

- **HS:** 用于宽带应用
- **HM:** 用于较高的 MHz 范围应用
- **HL:** 用于 GHz 范围应用



尺寸代码	尺寸 (mm)			
	L	W	T	e
FBMH 系列				
0603	1.6±0.1	0.8±0.1	0.8±0.1	0.3±0.15
0805	2.0±0.2	1.25±0.2	0.85±0.2	0.5±0.3
0806	2.0±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	0.5±0.3
1206	3.2±0.3	1.6±0.2	1.6±0.2	0.5±0.3
1210	3.2±0.3	2.5±0.3	2.5±0.3	0.5±0.3
1806	4.5±0.3	1.6±0.2	1.6±0.2	0.5±0.3
1810	4.5±0.4	2.5±0.3	2.5±0.3	0.9±0.6
1812	4.5±0.4	3.2±0.3	3.2±0.3	0.9±0.6
FBMJ 系列				
0603	1.6±0.2	0.8±0.2	0.8±0.2	0.3±0.2
0805	2.0±0.2	1.25±0.2	0.85±0.2	0.5±0.3
1206	3.2±0.3	1.6±0.2	1.1±0.2	0.5±0.3
1806	4.5±0.3	1.6±0.2	1.1±0.2	0.5±0.3

尺寸代码	类型	在 100MHz 时的阻抗 (Ω)	最大额定电流 (A)	最大直流电阻 (Ω)	Digi-Key 零件编号	剪切带价格			Digi-Key 零件编号	带卷		Taiyo Yuden 零件编号
						10	100	500		数量	价格	
FBMH 系列												
0603	HL	30	2.5	0.028	587-1733-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1733-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL300-T
	HM	47	3.5	0.020	587-1743-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1743-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM470-T
	HM	60	1.8	0.045	587-1736-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1736-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL600-T
	HM	60	3.0	0.025	587-1745-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1745-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM600-T
	HM	100	2.0	0.035	587-1738-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1738-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM101-T
	HL	120	.9	0.130	587-1731-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1731-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL121-T
	HM	150	2.0	0.050	587-1740-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1740-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM151-T
	HL	220	.7	0.170	587-1732-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1732-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL221-T
	HM	220	1.5	0.070	587-1741-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1741-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM221-T
	HL	330	.6	0.210	587-1734-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1734-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL331-T
	HM	330	.9	0.130	587-1742-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1742-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM331-T
	HL	470	.5	0.350	587-1735-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1735-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL471-T
HM	470	.7	0.150	587-1744-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1744-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM471-T	
HL	600	.4	0.45	587-1737-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1737-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HL601-T	
HM	600	.7	0.170	587-1746-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1746-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM601-T	
HM	1000	.3	0.350	587-1739-1-ND	.71	5.70	21.38	587-1739-2-ND	4,000	33.00/M	FBMH1608HM102-T	
0805	HM	80	2.7	0.025	587-1750-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1750-2-ND	4,000	44.00/M	FBMH2012HM800-T
	HM	120	2.5	0.032	587-1747-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1747-2-ND	4,000	44.00/M	FBMH2012HM121-T
	HM	220	2.0	0.060	587-1748-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1748-2-ND	4,000	44.00/M	FBMH2012HM221-T
	HM	330	1.8	0.080	587-1749-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1749-2-ND	4,000	44.00/M	FBMH2012HM331-T
0806	HM	250	2.0	0.050	587-1751-1-ND	1.13	9.00	33.75	587-1751-2-ND	2,000	53.00/M	FBMH2016HM251NT
1206	HM	500	2.0	0.070	587-1752-1-ND	1.88	15.00	56.25	587-1752-2-ND	2,000	88.00/M	FBMH3216HM501NT
1210	HM	600	3.0	0.042	587-1755-1-ND	3.56	28.50	106.88	587-1755-2-ND	1,000	166.00	FBMH3225HM601NT
	HM	1000	2.0	0.100	587-1753-1-ND	3.56	28.50	106.88	587-1753-2-ND	1,000	166.00	FBMH3225HM102NT
	HM	2000	1.2	0.130	587-1754-1-ND	3.56	28.50	106.88	587-1754-2-ND	1,000	166.00	FBMH3225HM202NT
1806	HM	850	1.5	0.100	587-1756-1-ND	3.75	30.00	112.50	587-1756-2-ND	2,000	175.00/M	FBMH4516HM851NT
1810	HM	1000	3.0	0.060	587-1757-1-ND	6.38	51.00	191.25	587-1757-2-ND	1,000	298.00	FBMH4525HM102NT
	HM	1600	2.0	0.130	587-1758-1-ND	6.38	51.00	191.25	587-1758-2-ND	1,000	298.00	FBMH4525HM162NT
1812	HM	680	4.0	0.028	587-1761-1-ND	5.14	41.10	154.13	587-1761-2-ND	2,000	240.00/M	FBMH4532HM681-T
	HM	1300	3.0	0.060	587-1759-1-ND	5.14	41.10	154.13	587-1759-2-ND	2,000	240.00/M	FBMH4532HM132-T
HM	2000	1.3	0.130	587-1760-1-ND	5.14	41.10	154.13	587-1760-2-ND	2,000	240.00/M	FBMH4532HM202-T	
FBMJ 系列												
0603	HM	23	4.0	0.007	587-1762-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1762-2-ND	4,000	44.00/M	FBMJ1608HM230NT
	HS	28	4.0	0.007	587-1763-1-ND	.94	7.50	28.13	587-1763-2-ND	4,000	44.00/M	FBMJ1608HS280NT
0805	HL	8	2.0	0.010	587-1764-1-ND	.75	6.00	22.50	587-1764-2-ND	4,000	35.00/M	FBMJ2125HL80NT
	HM	21	6.0	0.004	587-1765-1-ND	.75	6.00	22.50	587-1765-2-ND	4,000	35.00/M	FBMJ2125HM210NT
	HS	25	6.0	0.004	587-1767-1-ND	.75	6.00	22.50	587-1767-2-ND	4,000	35.00/M	FBMJ2125HS250NT
	HM	33	4.0	0.008	587-1766-1-ND	.75	6.00	22.50	587-1766-2-ND	4,000	35.00/M	FBMJ2125HM330-T
HS	42	4.0	0.008	587-1768-1-ND	.75	6.00	22.50	587-1768-2-ND	4,000	35.00/M	FBMJ2125HS420-T	
1206	HM	38	6.0	0.005	587-1769-1-ND	1.13	9.00	33.75	587-1769-2-ND	2,000	53.00/M	FBMJ3216HM380NT
	HS	48	6.0	0.005	587-1771-1-ND	1.13	9.00	33.75	587-1771-2-ND	2,000	53.00/M	FBMJ3216HS480NT
	HM	60	4.0	0.010	587-1770-1-ND	1.13	9.00	33.75	587-1770-2-ND	2,000	53.00/M	FBMJ3216HM600-T
HS	80	4.0	0.010	587-1772-1-ND	1.13	9.00	33.75	587-1772-2-ND	2,000	53.00/M	FBMJ3216HS800-T	
1806	HM	56	6.0	0.007	587-1773-1-ND	1.31	10.50	39.38	587-1773-2-ND	2,000	61.00/M	FBMJ4516HM560NT
	HS	72	6.0	0.007	587-1776-1-ND	1.31	10.50	39.38	587-1776-2-ND	2,000	61.00/M	FBMJ4516HS720NT
	HM	90	4.0	0.014	587-1774-1-ND	1.31	10.50	39.38	587-1774-2-ND	2,000	61.00/M	FBMJ4516HM900-T
	HS	110	4.0	0.014	587-1775-1-ND	1.31	10.50	39.38	587-1775-2-ND	2,000	61.00/M	FBMJ4516HS111-T




多层铁氧体芯片磁珠 BK 系列



- 内部的银质印刷层构成一个可充当磁屏蔽的闭合电路，能够最小化产生的热量和串扰 • 无须接地提供更大的电路设计灵活性 • 有多种材质和大量阻抗值可供选择，能够为各种应用提供噪声抑制设施 应用: • 个人计算机、数码相机和其它信息系统产品中的高频噪声抑制设施 • 用于数字产品的时钟线路和通用信号线路
- 计算机或打印机接口和线缆连接器中的辐射噪声抑制 • 视频和其它 AV 产品 • 在手机中用来防止电路之间的干扰 • 因为有可充当磁屏蔽的闭合内部电路，在需要较小的元件尺寸的情况下，TS 材料可以极其有效地用作 LSI 电源上的噪声滤波器

Taiyo Yuden 的类型突破:

- **HS:** 抑制 XL 成分。帮助阻止波形完整性降低 (数字波形过冲等等)
- **HM:** 迅速提供 20MHz 上的 Z 特性。适用于 100MHz-300MHz 范围内的辐射噪声。特别适用于视频信号线路。
- **LL:** 设计用作适用于 Z 成分上升位于高频区域的 200MHz-500MHz 范围的噪声抑制设施。
- **LM:** 设计用于 200MHz 左右的噪声抑制。有效增加衰减。
- **HW:** BK 系列中抑制 XL 成分和在维持高频区域衰减的同时阻止波形完整性降低的最佳材料。
- **TS:** 降低 DC 电阻的版本。适用于 LSI 电源噪声抑制设施。



系列	尺寸代码	尺寸 (mm)		
		L	W	e
BK	0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.15±0.05
	0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.25±0.10
	0603	1.6±0.15	0.8±0.15	0.3±0.2
	0805	2.0±0.2	1.25±0.2	0.5±0.3

尺寸代码	类型	在 100MHz 时的阻抗 (Ω)	最大额定电流 (A)	最大直流电阻 (Ω)	尺寸 T (mm)	Digi-Key 零件编号	剪切带价格			Digi-Key 零件编号	带卷		Taiyo Yuden 零件编号
							10	50	100		数量	价格	
BK 系列													
0201	LL	10	0.2	0.25	0.3	587-1831-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1831-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603LL100-T
	HS	22	0.5	0.065	0.3	587-1826-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1826-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS220-T
	LL	22	0.2	0.45	0.3	587-1832-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1832-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603LL220-T
	HS	33	0.5	0.070	0.3	587-1828-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1828-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS330-T
	LL	33	0.15	0.55	0.3	587-1833-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1833-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603LL330-T
	LL	47	0.15	0.70	0.3	587-1834-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1834-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603LL470-T
	HM	60	0.2	0.25	0.3	587-1824-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1824-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HM600-T
	HS	80	0.2	0.40	0.3	587-1830-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1830-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS800-T
	HM	120	0.2	0.40	0.3	587-1821-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1821-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HM121-T
	HS	120	0.2	0.45	0.3	587-1825-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1825-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS121-T
	HM	240	0.2	0.80	0.3	587-1822-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1822-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HM241-T
	HS	240	0.2	0.65	0.3	587-1827-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1827-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS241-T
0402	HS	470	0.1	1.05	0.3	587-1823-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1823-2-ND	15,000	39.00/M	BK0603HS471-T
	HS	600	0.15	1.20	0.3	587-1829-1-ND	.86	3.74	6.90	587-1829-2-ND	15,		



尺寸代码	类型	在 100MHz 时的阻抗 (Ω)	最大额定电流 (A)	最大直流电阻 (Ω)	尺寸 T (mm)	Digi-Key 零件编号			Digi-Key 零件编号			带卷		Taiyo Yuden 零件编号
						10	50	100	10	50	100	数量	价格	
0402	HM	470	0.25	0.45	0.5	587-1838-1-ND†	45	1.95	3.60	587-1838-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HM471-T	
	HM	600	0.25	0.5	0.5	587-1839-1-ND†	45	1.95	3.60	587-1839-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HM601-T	
	HS	600	0.3	0.55	0.5	587-1846-1-ND†	45	1.95	3.60	587-1846-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HS601-T	
	HW	600	0.3	0.6	0.5	587-1851-1-ND†	45	1.95	3.60	587-1851-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HW601-T	
	HM	1000	0.15	0.7	0.5	587-1835-1-ND†	45	1.95	3.60	587-1835-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HM102-T	
	HS	1000	0.3	0.58	0.5	587-1841-1-ND	45	1.95	3.60	587-1841-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005HS102-T	
	LM	1800	0.12	0.9	0.5	587-1861-1-ND	45	1.95	3.60	587-1861-2-ND	10,000	21.00/M	BK1005LM182-T	
	HS	22	1.5	0.05	0.8	587-1869-1-ND	41	1.79	3.30	587-1869-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS220-T	
	LL	30	0.5	0.2	0.8	587-1883-1-ND	41	1.79	3.30	587-1883-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL300-T	
	HS	33	1.2	0.08	0.8	587-1871-1-ND	41	1.79	3.30	587-1871-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS330-T	
HS	47	0.9	0.1	0.8	587-1872-1-ND	41	1.79	3.30	587-1872-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS470-T		
LL	47	0.4	0.3	0.8	587-1886-1-ND	41	1.79	3.30	587-1886-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL470-T		
HS	56	0.4	0.3	0.8	587-1888-1-ND	41	1.79	3.30	587-1888-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS560-T		
HS	60	0.8	0.1	0.8	587-1873-1-ND	41	1.79	3.30	587-1873-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS600-T		
LL	68	0.3	0.35	0.8	587-1889-1-ND	41	1.79	3.30	587-1889-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL680-T		
HS	80	0.6	0.1	0.8	587-1875-1-ND	41	1.79	3.30	587-1875-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS800-T		
HM	120	0.35	0.2	0.8	587-1863-1-ND	41	1.79	3.30	587-1863-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HM121-T		
HS	120	0.5	0.18	0.8	587-1868-1-ND	41	1.79	3.30	587-1868-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS121-T		
HW	120	0.6	0.15	0.8	587-1876-1-ND	41	1.79	3.30	587-1876-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HW121-T		
LL	120	0.3	0.5	0.8	587-1880-1-ND	41	1.79	3.30	587-1880-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL121-T		
LL	180	0.25	0.65	0.8	587-1881-1-ND	41	1.79	3.30	587-1881-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL181-T		
HM	240	0.3	0.35	0.8	587-1864-1-ND	41	1.79	3.30	587-1864-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HM241-T		
HS	240	0.4	0.25	0.8	587-1870-1-ND	41	1.79	3.30	587-1870-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS241-T		
HW	240	0.45	0.25	0.8	587-1877-1-ND	41	1.79	3.30	587-1877-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HW241-T		
LL	240	0.25	0.8	0.8	587-1882-1-ND	41	1.79	3.30	587-1882-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL241-T		
LL	330	0.2	0.85	0.8	587-1884-1-ND	41	1.79	3.30	587-1884-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL331-T		
HW	430	0.4	0.3	0.8	587-1878-1-ND	41	1.79	3.30	587-1878-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HW431-T		
LL	430	0.2	0.85	0.8	587-1885-1-ND	41	1.79	3.30	587-1885-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL431-T		
TS	430	0.4	0.25	0.8	587-1896-1-ND	41	1.79	3.30	587-1896-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608TS431-T		
HM	470	0.25	0.45	0.8	587-1865-1-ND	41	1.79	3.30	587-1865-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HM471-T		
LL	510	0.2	0.9	0.8	587-1887-1-ND	41	1.79	3.30	587-1887-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL511-T		
HM	600	0.25	0.6	0.8	587-1866-1-ND	41	1.79	3.30	587-1866-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HM601-T		
HS	600	0.35	0.45	0.8	587-1874-1-ND	41	1.79	3.30	587-1874-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS601-T		
HW	600	0.3	0.4	0.8	587-1879-1-ND	41	1.79	3.30	587-1879-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HW601-T		
TS	600	0.35	0.27	0.8	587-1897-1-ND	41	1.79	3.30	587-1897-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608TS601-T		
LL	680	0.15	1.0	0.8	587-1890-1-ND	41	1.79	3.30	587-1890-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LL681-T		
LM	750	0.3	0.6	0.8	587-1894-1-ND	41	1.79	3.30	587-1894-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LM751-T		
HM	1000	0.2	0.7	0.8	587-1862-1-ND	41	1.79	3.30	587-1862-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HM102-T		
TS	1000	0.3	0.6	0.8	587-1867-1-ND	41	1.79	3.30	587-1867-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608TS102-T		
HS	1000	0.3	0.3	0.8	587-1895-1-ND	41	1.79	3.30	587-1895-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608HS102-T		
LM	1500	0.25	0.75	0.8	587-1891-1-ND	41	1.79	3.30	587-1891-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LM152-T		
LM	1800	0.2	0.85	0.8	587-1892-1-ND	41	1.79	3.30	587-1892-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LM182-T		
LM	2500	0.2	1.1	0.8	587-1893-1-ND	41	1.79	3.30	587-1893-2-ND	4,000	19.00/M	BK1608LM252-T		
HS	15	1.2	0.05	0.85	587-1906-1-ND	56	2.44	4.50	587-1906-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS150-T		
HS	22	1.2	0.05	0.85	587-1907-1-ND	56	2.44	4.50	587-1907-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS220-T		
HS	33	1.2	0.05	0.85	587-1909-1-ND	56	2.44	4.50	587-1909-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS330-T		
HS	47	1.0	0.05	0.85	587-1911-1-ND	56	2.44	4.50	587-1911-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS470-T		
LL	56	0.6	0.2	0.85	587-1916-1-ND	56	2.44	4.50	587-1916-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125LL560-T		
HS	75	1.0	0.1	0.85	587-1913-1-ND	56	2.44	4.50	587-1913-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS750-T		
HS	100	0.9	0.1	0.85	587-1903-1-ND	56	2.44	4.50	587-1903-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS101-T		
HM	120	0.8	0.15	0.85	587-1899-1-ND	56	2.44	4.50	587-1899-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HM121-T		
HS	120	0.8	0.15	0.85	587-1905-1-ND	56	2.44	4.50	587-1905-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS121-T		
LL	120	0.4	0.3	0.85	587-1914-1-ND	56	2.44	4.50	587-1914-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125LL121-T		
HM	240	0.6	0.2	0.85	587-1900-1-ND	56	2.44	4.50	587-1900-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HM241-T		
HS	240	0.6	0.2	0.85	587-1908-1-ND	56	2.44	4.50	587-1908-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS241-T		
LL	240	0.3	0.35	0.85	587-1915-1-ND	56	2.44	4.50	587-1915-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125LL241-T		
HS	430	0.5	0.25	0.85	587-1910-1-ND	56	2.44	4.50	587-1910-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS431-T		
HM	470	0.5	0.25	0.85	587-1901-1-ND	56	2.44	4.50	587-1901-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HM471-T		
HM	600	0.5	0.25	0.85	587-1902-1-ND	56	2.44	4.50	587-1902-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HM601-T		
HS	600	0.5	0.3	0.85	587-1912-1-ND	56	2.44	4.50	587-1912-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS601-T		
LM	750	0.4	0.3	0.85	587-1920-1-ND	56	2.44	4.50	587-1920-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125LM751-T		
HM	1000	0.4	0.35	0.85	587-1898-1-ND	56	2.44	4.50	587-1898-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HM102-T		
HS	1000	0.3	0.4	0.85	587-1904-1-ND	56	2.44	4.50	587-1904-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125HS102-T		
LM	1500	0.4	0.35	0.85	587-1917-1-ND	56	2.44	4.50	587-1917-2-ND	4,000	26.00/M	BK2125LM152-T		
LM	1800	0.3	0.45	1.25	587-1918-1-ND	56	2.44	4.50	587-1918-2-ND	2,000	26.00/M	BK2125LM182-T		
LM	2500	0.2	0.75	1.25	587-1919-1-ND	56	2.44	4.50	587-1919-2-ND	2,000	26.00/M	BK2125LM252-T		
BKP 系列														
0402	HS	120	1.0	0.14	0.5	587-1921-1-ND	56	2.44	4.50	587-1921-2-ND	10,000	26.00/M	BKP1005HS121-T	
0603	HS	33	3.0	0.025	0.8	587-1926-1-ND	41	1.79	3.30	587-1926-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS330-T	
	HS	60	2.5	0.04	0.8	587-1928-1-ND	41	1.79	3.30	587-1928-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS600-T	
	HS	100	1.7	0.05	0.8	587-1922-1-ND	41	1.79	3.30	587-1922-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS101-T	
	HS	120	2.7	0.035	0.8	587-1923-1-ND	41	1.79	3.30	587-1923-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS121-T	
	HS	180	1.5	0.075	0.8	587-1924-1-ND	41	1.79	3.30	587-1924-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS181-T	
	HS	270	1.2	0.11	0.8	587-1925-1-ND	41	1.79	3.30	587-1925-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS271-T	
0805	HS	390	1.0	0.1	0.8	587-1927-1-ND	41	1.79	3.30	587-1927-2-ND	4,000	19.00/M	BKP1608HS391-T	
	HS	33	4.0	0.02	0.85	587-1931-1-ND	56	2.44	4.50	587-1931-2-ND	4,000	26.00/M	BKP2125HS330-T	
	HS	60	3.0	0.025	0.85	587-1932-1-ND	56	2.44	4.50	587-1932-2-ND	4,000	26.00/M	BKP2125HS600-T	
	HS	100	2.5	0.04	0.85	587-1929-1-ND	56	2.44	4.50	587-1929-2-ND	4,000	26.00/M	BKP2125HS101-T	
	HS	220	2.0	0.05	0.85	587-1930-1-ND	56							