




B43305 系列卡扣式铝电解电容器 超紧凑型 85°C



- 特点:
- 超高 CV 产品
 - 高纹波电流能力
- 应用:
- 用于工业和娱乐电子产品的开关模式电源
 - 不间断电源




W.V. DC	电容 (µF)	外壳尺寸 D x L (mm)	在 20°C、100Hz 时的标准 ESR (mΩ)	在 85°C、100Hz 时的额定纹波电流 (A)	Digi-Key 零件编号	单价			Epcos 零件编号
						1	10	50	
200V	680	25 x 30	190	2.13	495-3496-ND	5.19	3.66	3.18	B43305B2687M000
	1,000	25 x 40	130	2.76	495-3494-ND	6.81	4.80	4.17	B43305B2108M000
	1,500	30 x 40	85	3.44	495-3495-ND	7.72	5.44	4.72	B43305B2158M000
400V	470	30 x 40	290	2.23	495-3497-ND	12.32	8.67	7.53	B43305B9477M000
	680	35 x 40	200	2.64	495-3498-ND	14.05	11.00	9.48	B43305B9687M000
	1,000	35 x 50	140	3.38	495-3493-ND	19.97	15.64	13.47	B43305A9108M000

B43508 系列卡扣式铝电解电容器 超紧凑型 105°C



- 特点: • 超高 CV 产品 • 高可靠性 • 高纹波电流能力
- 应用: • 变频器 • 用于工业电子产品和数据处理设备的专业级电源 • 用于娱乐电子产品的开关模式电源




F

W.V. DC	电容 (µF)	外壳尺寸 D x L (mm)	在 20°C、100Hz 时的标准 ESR (mΩ)	在 105°C、100Hz 时的额定纹波电流 (A)	Digi-Key 零件编号	单价			Epcos 零件编号
						1	10	50	
200V	680	25 x 35	170	1.68	495-3503-ND	6.35	4.48	3.89	B43508B2687M000
	1,000	30 x 35	120	1.95	495-3502-ND	9.51	6.70	5.82	B43508B2108M000
400V	470	30 x 40	260	1.70	495-3500-ND	13.78	10.79	9.29	B43508A9477M000
	560	35 x 40	220	1.83	495-3504-ND	12.38	9.69	8.35	B43508B9567M000
	680	30 x 55	180	2.20	495-3501-ND	18.51	14.49	12.48	B43508A9687M000
	1,000	35 x 55	120	2.64	495-3499-ND	27.15	21.25	18.30	B43508A9108M000

B43560 系列螺丝端子铝电解电容器 高可靠性 105°C



- 特点: • 耐热性良好, 纹波电流高 • 紧凑设计 • 使用寿命长 • 温度范围宽 • 全焊接结构可确保电气接触可靠
- 应用: • 变频器 • 专业级电源
- 技术规格: • 在 105°C 时的使用寿命: >6,000 小时 • 在 40°C 时的使用寿命: >250,000 小时 • IEC 气候类别: 40/105/56




W.V. DC	电容 (µF)	外壳尺寸 D x L (mm)	在 20°C、100Hz 时的最大 ESR (mΩ)	在 105°C、100Hz 时的额定纹波电流 (A)	Digi-Key 零件编号	单价			Epcos 零件编号
						1	10	50	
350V	6,800	76.9 x 143.2	27	16.7	495-3505-ND	156.31	130.26	112.03	B43560A4688M000
400V	2,200	64.3 x 105.7	84	7.8	495-3508-ND	69.26	57.72	49.64	B43560A9228M000
450V	4,700	76.9 x 168.7	40	14.7	495-3506-ND	178.46	148.72	127.90	B43560A5478M000
	8,200	91.0 x 221.0	23	22	495-3507-ND	320.74	267.28	229.87	B43560A5828M000

B43564 系列螺丝端子铝电解电容器 高纹波电流 85°C



- 特点: • 使用寿命长 • 高可靠性 • 极佳的电气特性和小的尺寸 • 全焊接结构可确保电气接触可靠 • 自熄电解质
- 应用: • 变频器 • 专业级电源 • 不间断电源
- 技术规格: • 在 85°C 时的使用寿命: >15,000 小时 (500V 零件 >12,000 小时) • 在 40°C 时的使用寿命: >250,000 小时 • IEC 气候类别: 25/85/56



W.V. DC	电容 (µF)	外壳尺寸 D x L (mm)	在 20°C、100Hz 时的最大 ESR (mΩ)	在 85°C、100Hz 时的额定纹波电流 (A)	Digi-Key 零件编号	单价			Epcos 零件编号
						1	10	50	
160V	10,000	76.9 x 107.5	26	13	495-3511-ND	108.03	90.03	77.43	B43564A1109M000
250V	6,800	76.9 x 105.7	29	14.5	495-3512-ND	64.35	53.63	46.12	B43564A2688M000
350V	1,000	51.6 x 80.7	130	5.1	495-3513-ND	21.84	18.20	15.66	B43564A4108M000
450V	1,000	51.6 x 105.7	140	5.4	495-3514-ND	30.26	25.22	21.69	B43564A5108M000
500V	2,700	76.9 x 105.7	60	10.5	495-3515-ND	103.12	85.93	73.90	B43564A6278M000

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

1670 (CN082-09)

digkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686