




尺寸代码	类型	WV DC	电容	容差	尺寸 T (mm)	Digi-Key 零件编号	剪切带价格			Digi-Key 零件编号	带卷		Taiyo Yuden 零件编号	
							10	100	500		数量	价格		
1210	X5R	35	2.2µF	±10%	1.9	587-1372-1-ND★	6.05	35.75	103.13	587-1372-2-ND	2,000	99.00/M	GMK325BJ225KN-T	
			4.7µF	±20%	1.9	587-1781-1-ND	4.62	27.30	78.75	587-1781-2-ND	2,000	108.00/M	GMK325BJ475MM-T	
			10µF	±10%	1.9	587-1439-1-ND★	6.05	91.65	264.38	587-1439-2-ND	2,000	254.00/M	GMK325BJ106KN-T	
		25	4.7µF	±10%	1.9	587-1373-1-ND★	6.60	39.00	112.50	587-1373-2-ND	2,000	108.00/M	TMK325B7475KN-T	
			10µF	±10%	0.85	587-1444-1-ND	13.75	81.25	234.38	587-1444-2-ND	2,000	225.00/M	TMK325BJ106KD-T	
			10µF	±20%	2.5	587-1374-1-ND★	16.50	97.50	—	587-1374-2-ND	500	135.00/M	TMK325BJ106MM-T	
		16	10µF	±20%	1.9	587-1375-1-ND	9.90	58.50	168.75	587-1375-2-ND	2,000	162.00/M	TMK325BJ106MN-T	
			10µF	±10%	1.9	587-1376-1-ND	9.90	58.50	168.75	587-1376-2-ND	2,000	162.00/M	EMK325BJ106KN-T	
			10µF	±10%	0.85	587-1377-1-ND	8.80	52.00	150.00	587-1377-2-ND	2,000	144.00/M	EMK325BJ106KD-T	
		10	10µF	±20%	1.9	587-1470-1-ND	9.90	58.50	168.75	587-1470-2-ND	2,000	162.00/M	EMK325BJ106MM-T	
			22µF	±20%	2.5	587-1378-1-ND★	19.80	117.00	—	587-1378-2-ND	500	162.00/M	EMK325BJ226MM-T	
			47µF	±20%	2.5	587-1436-1-ND★	39.60	234.00	—	587-1436-2-ND	500	324.00/M	EMK325BJ476MM-T	
	4.7µF		±10%	0.85	587-1379-1-ND	5.50	32.50	93.75	587-1379-2-ND	2,000	90.00/M	LMK325BJ475KD-T		
	10µF		±20%	0.85	587-1380-1-ND	7.70	45.50	131.25	587-1380-2-ND	2,000	126.00/M	LMK325BJ106MD-T		
	22µF		±20%	2.5	587-1381-1-ND★	17.60	104.00	—	587-1381-2-ND	500	144.00/M	LMK325BJ226MM-T		
	6.3	22µF	±20%	2.0 Max.	587-1382-1-ND	19.80	117.00	337.50	587-1382-2-ND	2,000	324.00/M	LMK325BJ226MY-T		
		47µF	±20%	2.5	587-1383-1-ND★	34.10	201.50	—	587-1383-2-ND	500	279.00/M	LMK325BJ476MM-T		
		100µF	±20%	2.5	587-1965-1-ND	26.00	227.50	—	587-1965-2-ND	500	585.00/M	LMK325BJ107MM-T		
		22µF	±10%	2.5	587-1471-1-ND	18.70	110.50	—	587-1471-2-ND	500	153.00/M	JMK325BJ226KM-T		
		22µF	±20%	2.5	587-1384-1-ND	18.70	110.50	—	587-1384-2-ND	500	153.00/M	JMK325BJ226MM-T		
		22µF	±20%	2.0 Max.	587-1385-1-ND	13.20	78.00	225.00	587-1385-2-ND	2,000	216.00/M	JMK325BJ226MY-T		
	1812	X5R	6.3	47µF	±20%	1.9	587-1440-1-ND	38.50	227.50	656.25	587-1440-2-ND	2,000	630.00/M	JMK325BJ476MN-T
				47µF	±20%	2.5	587-1386-1-ND★	35.20	208.00	—	587-1386-2-ND	500	288.00/M	JMK325BJ476MM-T
				100µF	±20%	2.5	587-1387-1-ND	66.00	390.00	—	587-1387-2-ND	500	540.00/M	JMK325BJ107MM-T
100µF			±20%	2.0 Max.	587-1388-1-ND★	55.00	325.00	—	587-1388-2-ND	2,000	900.00/M	JMK325BJ107MY-T		
Y5V			50	4.7µF	±80% / -20%	1.5	587-1389-1-ND	6.60	39.00	112.50	587-1389-2-ND	2,000	108.00/M	UMK325F475ZH-T
			35	10µF	±80% / -20%	1.5	587-1391-1-ND	7.15	42.25	121.88	587-1391-2-ND	2,000	117.00/M	GMK325F106ZH-T
		25	10µF	±80% / -20%	1.5	587-1393-1-ND	5.28	31.20	90.00	587-1393-2-ND	2,000	86.00/M	TMK325F106ZH-T	
		16	22µF	±80% / -20%	1.9	587-1390-1-ND	6.60	39.00	112.50	587-1390-2-ND	2,000	108.00/M	EMK325F226ZN-T	
		10	22µF	±80% / -20%	1.9	587-1395-1-ND	8.25	48.75	140.63	587-1395-2-ND	2,000	135.00/M	LMK325F226ZN-T	
		6.3	47µF	±80% / -20%	1.9	587-1396-1-ND	16.50	97.50	281.25	587-1396-2-ND	2,000	270.00/M	JMK325F476ZN-T	
X7R		630	4700pF	±10%	2.5	587-1398-1-ND\$	20.30	119.93	—	587-1398-2-ND	500	166.00/M	SMK432B7473KM-T	
			10µF	±10%	2.5	587-1399-1-ND\$	23.65	139.75	—	587-1399-2-ND	500	193.50/M	QMK432B7104KM-T	
	22µF		±10%	2.5	587-1400-1-ND\$	23.65	139.75	—	587-1400-2-ND	500	193.50/M	QMK432B7224KM-T		
	47µF		±10%	2.5	587-1402-1-ND‡	21.34	126.10	—	587-1402-2-ND	500	174.50/M	HMK432B7474KM-T		
	10µF		±10%	2.5	587-1403-1-ND‡	22.55	133.25	—	587-1403-2-ND	500	166.00/M	HMK432B7105KM-T		
	10µF		±10%	2.5	587-1405-1-ND‡	22.55	133.25	—	587-1405-2-ND	500	184.50/M	SMK432B7104KM-T		
	250	10µF	±10%	2.5	587-1401-1-ND\$	25.30	149.50	—	587-1401-2-ND	500	207.00/M	QMK432B7474KM-T		
		22µF	±10%	2.5	587-1404-1-ND‡	23.98	141.70	—	587-1404-2-ND	500	196.00/M	HMK432B7225KM-T		
		25	10µF	±20%	2.5	587-1406-1-ND	26.40	156.00	—	587-1406-2-ND	500	216.00/M	TMK432BJ106MM-T	
		16	22µF	±20%	2.5	587-1407-1-ND	22.00	130.00	—	587-1407-2-ND	500	180.00/M	EMK432BJ226MM-T	
		10	22µF	±10%	2.5	587-1472-1-ND	22.00	130.00	—	587-1472-2-ND	500	180.00/M	EMK432BJ226KM-T	
		10	22µF	±20%	2.5	587-1408-1-ND	20.90	123.50	—	587-1408-2-ND	500	171.00/M	LMK432BJ226MM-T	
	X5S	6.3	47µF	±20%	2.5	587-1409-1-ND	88.00	520.00	—	587-1409-2-ND	500	720.00/M	JMK432BJ476MM-T	
			50	10µF	±20%	2.5	587-1411-1-ND	19.80	117.00	—	587-1411-2-ND	500	162.00/M	UMK432C106MM-T
			25	22µF	±20%	2.5	587-1412-1-ND	40.15	237.25	—	587-1412-2-ND	500	328.50/M	TMK432C226MM-T
		Y5V	25	47µF	±20%	2.5	587-1413-1-ND	63.80	377.00	—	587-1413-2-ND	500	522.00/M	TMK432C476MM-T
			10	47µF	±80% / -20%	2.5	587-1414-1-ND	33.00	195.00	—	587-1414-2-ND	500	270.00/M	LMK432F476ZM-T



套件

‡ 587-1794-ND (TAIYO-CAP100V-V1)	所标每种值 10 件 - 0603、0805 和 1206 外壳尺寸, 所标每种值 5 件 - 1210 和 1812 外壳尺寸 (共 180 件)	67.50
§ 587-1795-ND (TAIYO-HIVOLT CAP-V1)	所标每种值 5 件 (共 110 件)	67.50
∅ 587-1797-ND (TAIYO-HICV CAP-V2)	所标每种值 10 件 (共 290 件)	67.50
★ 587-1798-ND (TAIYO-HICV CAP-V3)	所标每种值 10 件 (共 230 件)	67.50
▲ 587-1951-ND (TAIYO-0402NPO-V2)	所标每种值 50 件 (共 1500 件)	67.50

高频多层陶瓷片状电容器



特点: 与其它类型的多层电容器相比, 高频范围 (1 GHz 以上) 内的 Q 值非常优秀。应用: 适合需要 Q 值高且尺寸小电容器的 的高频应用, 例如便携式通信和其它无线应用:

1005 (0402) 外壳尺寸专为在各种应用中进行高密度安装及减少重量而设计。

VCO、TCXO 等。高频电路中特性的调节。

工作温度范围: -55 ~ 125°C

尺寸代码	类型	WV DC	电容	容差	Digi-Key 零件编号	剪切带价格			Digi-Key 零件编号	带卷价格 10,000	Taiyo Yuden 零件编号
						10	100	500			
0402	COG (NPO)	50	0.3pF	±0.1pF	587-1000-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1000-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R3BW-F
			0.4pF		587-1001-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1001-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R4BW-F
			0.5pF		587-1002-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1002-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R5BW-F
			0.6pF		587-1003-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1003-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R6BW-F
			0.7pF		587-1004-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1004-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R7BW-F
			0.8pF		587-1005-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1005-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R8BW-F
			0.9pF	587-1006-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1006-2-ND	27.00/M	UVK105CH0R9BW-F	
			1.0pF	587-1007-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1007-2-ND	27.00/M	UVK105CH10BW-F	
			1.1pF	587-1008-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1008-2-ND	27.00/M	UVK105CH11BW-F	
			1.2pF	587-1009-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1009-2-ND	27.00/M	UVK105CH12BW-F	
			1.3pF	587-1010-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1010-2-ND	27.00/M	UVK105CH13BW-F	
			1.5pF	587-1011-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1011-2-ND	27.00/M	UVK105CH15BW-F	
	1.6pF	587-1012-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1012-2-ND	27.00/M	UVK105CH16BW-F			
	1.8pF	587-1013-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1013-2-ND	27.00/M	UVK105CH18BW-F			
	2.0pF	587-1014-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1014-2-ND	27.00/M	UVK105CH20BW-F			
	2.2pF	587-1015-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1015-2-ND	27.00/M	UVK105CH22BW-F			
	2.4pF	587-1016-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1016-2-ND	27.00/M	UVK105CH24BW-F			
	2.7pF	587-1017-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1017-2-ND	27.00/M	UVK105CH27BW-F			
	3.0pF	587-1018-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1018-2-ND	27.00/M	UVK105CH30BW-F			
	3.3pF	587-1019-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1019-2-ND	27.00/M	UVK105CH33BW-F			
	3.6pF	587-1020-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1020-2-ND	27.00/M	UVK105CH36BW-F			
	3.9pF	587-1021-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1021-2-ND	27.00/M	UVK105CH39BW-F			
	4.3pF	587-1022-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1022-2-ND	27.00/M	UVK105CH43BW-F			
	4.7pF	587-1023-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1023-2-ND	27.00/M	UVK105CH47BW-F			
5.1pF	587-1024-1-ND	1.65	9.75	28.13	587-1024-2-ND	27.00/M	UVK105CH51BW-F				

套件

587-1799-ND (TAIYO-HIFREQCAP-V1)	25 种规格, 每种 50 件 (共 1250 件)	67.50
----------------------------------	----------------------------	-------

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikoy.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1889