



拨轮开关

特点:

- 具有业内最完整的产品线
- 垫片可以安装到大部分面板切口
- 前面或背面安装选项

注意: 端盖单独出售。

图 1 - 3 系列




图 2 - 3P 系列




图	说明	位置数量	颜色	端子	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号
						1	25	100	
1	十进制输出, 正面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN5013-ND	10.25	8.85	7.46	301109000
	BCD 输出, 正面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN5014-ND	10.25	8.85	7.46	302109000
	BCD 输出, 正面安装	0-9	黑色光面	加长 PC 板	CKN5035-ND	12.87	11.12	9.36	302109100
	BCD 输出, 正面安装	0-9	黑色光面	PC 引脚	CKN1865-ND	15.49	13.38	11.27	302109N00
	BCD 补码, 正面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN5037-ND	10.25	8.85	7.46	302309000
	BCH 输出, 正面安装	0-F	黑色光面	短 PC 板	CKN5038-ND	20.57	17.77	14.97	307109000
	十进制输出, 背面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN1186-ND	10.25	8.85	7.46	301119000
	BCD 输出, 背面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN1187-ND	10.25	8.85	7.46	302119000
	BCD 输出, 背面安装	0-9	黑色光面	加长 PC 板	CKN5039-ND	12.87	11.12	9.36	302119100
	BCD 输出, 背面安装	0-9	黑色光面	PC 引脚	CKN1866-ND	15.49	13.38	11.27	302119N00
	BCD 补码, 背面安装	0-9	黑色光面	短 PC 板	CKN5041-ND	10.25	8.85	7.46	302319000
	BCH 输出, 背面安装	0-F	黑色光面	短 PC 板	CKN5042-ND	20.57	17.77	14.97	307119000
—	用于 3 系列带有印刷电路板端接的母头				CKN1752-ND	23.41	16.50	14.90	605A00000
	用于 3 系列的前部安装端盖 (需要 2 个)				CKN5015-ND	1.94	1.55	1.23	413402000
	用于 3 系列的前部安装垫片 (选购)				CKN5016-ND	2.39	1.91	1.52	413502000
	用于 3 系列的背面安装端盖 (需要 2 个)				CKN5017-ND	.83	.66	.53	400402003
	用于 3 系列的背面安装垫片 (选购)				CKN5018-ND	1.80	1.44	1.14	400802000
—	用于 1 模块的连杆组件 (3 系列)				CKN5019-ND	2.70	2.16	1.71	412707000
	用于 2-4 模块的连杆组件 (3 系列)				CKN5020-ND	2.81	2.25	1.78	412701000
	用于 5-7 模块的连杆组件 (3 系列)				CKN5021-ND	2.84	2.27	1.80	412702000
—	用于连杆组件的扣件螺母 (3 系列)				CKN5023-ND	.29	.23	.19	403500000
	用于 CKN5023-ND 扣件的螺帽扳手工具				CKN5024-ND*	7.61	6.58	5.54	406100652
—	用于 3U 系列的左端盖				CKN5027-ND	.45	.37	.29	113B02000
	用于 3U 系列的右端盖				CKN5028-ND	.45	.37	.29	114B02000
2	带有直线的 BCD 型, 正面安装	0-9	黑色粗光面	短 PC 板	CKN5029-ND	9.35	8.08	6.81	3P0210000
	有防尘镜片的 BCD 输出, 正面安装	0-9	黑色粗光面	短 PC 板	CKN5044-ND	9.73	8.41	7.08	3P0210002
	有防尘镜片的 BCD 输出, 正面安装	0-9	黑色粗光面	加长 PC 板	CKN5045-ND	10.52	9.09	7.65	3P0210102
—	用于 3P 系列的左端盖				CKN5031-ND	.57	.46	.37	623502000
	用于 3P 系列的右端盖				CKN5032-ND	.57	.46	.37	623602000

* Xcelite 手持工具 ◆ 符合 RoHS 规范要求

APM HEXSEAL

透明摇臂 开关密封垫

密封垫不会影响开关操作、位置状态查看或字符可见度。



最大 触动物长度 英寸 (mm)	最大 触动物宽度 英寸 (mm)	最大 板上高度 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			APM Hexseal 零件编号
				1	25	100	
.750 (19.05)	.531 (13.49)	.228 (5.79)	335-1011-ND	2.40	1.92	1.52	C1113/66(Clear)

转轴密封

APM 的旋转开关和电位器密封垫包裹该轴, 在轴和面板表面形成防水和防尘的密封垫。颜色: 灰色



螺纹 尺寸	最大轴尺寸 英寸 (mm)	扁平六角螺母 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			APM Hexseal 零件编号
				1	25	100	
3/8-32NEF-2B	.250 (6.35)	.500 (12.70)	335-1016-ND	3.84	3.08	2.44	N9030x1/4
1/4-32NEF-2B	.125 (3.18)	.375 (9.53)	335-1020-ND	4.08	3.27	2.59	N9040x1/8

面板密封垫圈

使用 APM 的可复用自密封垫圈来保护和预防开关/断路器面板切口漏潮。颜色: 灰色



兼容 开关套管	垫圈直径 英寸 (mm)	垫圈厚度 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			APM Hexseal 零件编号
				1	25	100	
15/32-32	.677 (17.20)	.120 (3.05)	335-1021-ND	3.45	2.76	2.19	60064

按钮开关套筒

APM 的封闭套管设计用于在恶劣环境中保护您的开关和电位器, 同时不损害或干扰开关的基本功能。套管即使在高压冲洗时也能完全环境密封。每个密封垫由坚韧的高强度抗拉合成橡胶制成, 可以耐受大部分化学品、润滑油、酸和溶剂。UL 和 CSA 的认证促进增加代理商, 大部分 Hexseals 均通过 QPL 的 MIL-B-5423 批准。



螺纹 尺寸	喉孔 尺寸 (内径) 英寸 (mm)	冲杆 高度 英寸 (mm)	颜色	Digi-Key 零件编号	单价			APM Hexseal 零件编号
					1	25	100	
15/32-32NS-2B	.281 (7.14)	.438 (11.13)	灰	335-1009-ND	3.69	2.96	2.34	N3030
15/32-32NS-2B	.422 (10.72)	.438 (11.13)	灰	335-1008-ND	3.69	2.96	2.34	NC3030
7/16-28UNEF-2B	.438 (11.13)	.438 (11.13)	透明	335-1013-ND	3.93	3.15	2.49	NC303 7/16-28(CLR)
1/4-40NS-2B	.141 (3.58)	.203 (5.16)	灰	335-1017-ND	4.41	3.53	2.80	N5040
1/4-32NS-2B	.188 (4.77)	.203 (5.16)	灰	335-1018-ND	4.41	3.53	2.80	N5040G
1/4-40NS-2B	.141 (3.58)	.203 (5.16)	灰	335-1019-ND	4.41	3.53	2.80	N5040R

拨动开关套筒

Hexseal 拨动开关套筒使用高强度抗拉橡胶制成, 粘合在内置的安装螺母上。每个套筒包裹了凸出的开关套管, 在面板表面上形成防水和防尘密封。



螺纹 尺寸	喉孔尺寸 (内径) 英寸 (mm)	高度 英寸 (mm)	颜色	Digi-Key 零件编号	单价			APM Hexseal 零件编号
					1	25	100	
1/4-40NS-2B	.047 (1.19)	.250 (6.35)	灰	335-1006-ND*	4.62	3.70	2.93	N5032B
1/4-40NS-2B	.062 (1.57)	.500 (12.70)	红	335-1002-NDΔ	5.61	4.49	3.56	N5030L (Red)
1/4-40NS-2B	.062 (1.57)	.500 (12.70)	黑	335-1003-NDΔ	5.61	4.49	3.56	N5030L (Black)
1/4-40NS-2B	.062 (1.57)	.594 (15.09)	灰	335-1001-NDΔ	5.61	4.49	3.56	N5030S
15/32-32NS-2B	.078 (1.98)	.437 (11.10)	灰	335-1007-ND*	4.74	3.80	3.01	N1030B
15/32-32NS-2B	.078 (1.98)	.437 (11.10)	黑	335-1022-ND*	3.54	2.84	2.25	C1132/20
15/32-32NS-2B	.219 (5.56)	.844 (21.44)	灰	335-1005-NDΔ	4.74	3.80	3.01	N1030

APM 安全防护套

安全帽可防止任何由疏忽导致的拨片操作。安全帽升起时拨片可自由操作。帽完全下降时, 拨片被复位/锁入稳定位置。它们设计为适用螺纹套管 $\phi 11.9\text{mm}$ (0.468") 或 $\phi 12\text{mm}$ (0.472") 和拨片套管外长度为 17.5mm (0.688") 的开关。

材质:

- 支撑板: 哑光黑色钢 • 帽: 热固性材料

说明	Digi-Key 零件编号	单价			APM 零件编号
		1	25	100	
灰色, 锁止	679-1299-ND	50.59	46.13	41.67	22
黑色, 锁止	679-1300-ND	50.59	46.13	41.67	25
红色, 锁止	679-1301-ND	50.59	46.13	41.67	26
灰色, 锁定	679-1302-ND	50.59	46.13	41.67	42
黑色, 锁定	679-1303-ND	50.59	46.13	41.67	45
红色, 锁定	679-1304-ND	50.59	46.13	41.67	46

