



ThermaPro-V (TPV) DC 风扇

热速度控制：该选项使用热敏电阻器监控温度并相应地调节速度。风扇根据周围温度自动调节速度，优化调节气流。在输入功率很低的情况，风扇低速运行，为这些仍然需要冷却的元件提供了很小的空气流速。这种速度降低可显著减小噪音并降低功耗。随着电源要求的增加，其内部温度也将升高。风扇能够检测到温度的升高并相应地增加转速。风扇会继续提高速度直到全速度，以提供最大冷却效果。温度范围是 25°C - 45°C。在低于 25°C 的温度下，风扇以低速运行。在 25°C 和 45°C 之间，风扇的转速 RPM 随温度相应改变。当高于 45°C 时，风扇将保持全速运行。具有该选项功能的风扇配备了热敏电阻器。热敏电阻器可位于光纤线缆以及热元件上，如处理器、散热片和变压器等，或者也可放置在风扇轮毂以监控通过风扇的气流。




图	型号	尺寸 mm	电压		轴承	功率 (W)	运行电流	RPM	CFM	连接类型	预期寿命	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 型号	护指罩	单价
			标称	范围									1	25			
1	Muffin	120x32	12	6/14	套管	2.8	230mA	1700	47	引线	40°C 时 83,000 小时	CR269-ND	38.88	32.08	MG12T3H	CR210-ND	1.72
			48	24/56	套管	2.9	60mA	2100	20	引线	40°C 时 55,000 小时	CR274-ND	33.00	27.23	ST48T3H	CR180-ND	.93
2	Patriot	127x51	48	24/56	滚珠	10.0	210mA	1700	113	端子	40°C 时 62,000 小时	CR277-ND	74.34	—	PD48T2H	CR206-ND	2.84

◆符合 RoHS 规范要求

AC 风扇

AC 风扇-电机：两极屏蔽磁极感应电机全部 50/60Hz，阻抗或热保护在最大漏电流 1800VAC/1 秒/500 微安时测试 100% 绝缘。





图	型号	尺寸 (mm)	电压		连接类型	轴承	功率 (W)	运行电流	RPM	CFM	预期寿命	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 型号	护指罩	单价
			标称	范围									1	25			
AC 风扇																	
1	Gryphon	80x38	115	81/125	端子	滚珠	14	.20A	3000	29	25°C 时 50,000 小时	CR406-ND	12.56	10.82	GAA8038-115BB	CR229-ND	.70
		80x38	230	161/242	端子	滚珠	10	.08A	3000	29	25°C 时 50,000 小时	CR407-ND	12.94	11.15	GAA8038-230BB	CR229-ND	.70
		120x38	115	81/125	端子	滚珠	24	.30A	3000	111	25°C 时 50,000 小时	CR408-ND	11.99	10.33	GAA1238-115BB	CR210-ND	1.72
		120x38	230	161/242	端子	滚珠	10	.20A	3000	111	25°C 时 50,000 小时	CR409-ND	12.56	10.82	GAA1238-230BB	CR210-ND	1.72
	Sprite	80x42	115	—	引线	套管	7/6	.08/07A	2200/2600	23/27	40°C 时 55,000 小时	CR093-ND	26.20	21.62	SU2E1	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	端子	套管	13/11	.19/15A	2750/3250	28/34	40°C 时 55,000 小时	CR097-ND	27.90	23.02	SU2A5	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	套管	13/11	.19/15A	2750/3250	28/34	40°C 时 55,000 小时	CR091-ND	27.90	23.02	SU2A1	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	滚珠	13/11	.19/15A	2750/3250	28/34	40°C 时 73,000 小时	CR103-ND	30.88	25.48	SU2B1	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	端子	滚珠	13/11	.19/15A	2750/3250	28/34	40°C 时 73,000 小时	CR105-ND	30.88	25.48	SU2B5	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	套管	7/6	.07/06A	1700/1950	15/18	40°C 时 55,000 小时	CR108-ND*	28.54	23.55	SU2C7	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	套管	14/13	.09/08A	2750/3250	28/34	40°C 时 55,000 小时	CR250-ND*	29.28	24.16	SU3A1	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	套管	7/6	.07/06A	1750/1900	17/20	40°C 时 55,000 小时	CR251-ND*	29.28	24.16	SU2C1	CR180-ND	.93
	Whisper	80x42	115	—	端子	套管	14/13	.09/08A	2750/3250	28/34	40°C 时 55,000 小时	CR252-ND*	28.12	23.20	SU3A5	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	端子	套管	7/6	.07/06A	1750/1900	17/20	40°C 时 55,000 小时	CR253-ND*	28.44	23.47	SU2C5	CR180-ND	.93
		80x42	115	—	引线	滚珠	14/13	.09/08A	2750/3250	28/34	40°C 时 55,000 小时	CR255-ND*	33.54	27.68	SU3B1	CR180-ND	.93
		120x38	115	—	端子	套管	7/7	.07/06A	1640/1660	55/57	40°C 时 55,000 小时	CR113-ND	28.76	23.73	WR2A1	CR210-ND	1.72
		120x38	115	—	端子	套管	11/10	.12/11A	2100/2400	70/80	40°C 时 55,000 小时	CR114-ND	28.76	23.73	WR2H1	CR210-ND	1.72
		120x38	115	—	端子	套管	12/12	.07/07A	1590/2000	53/62	40°C 时 55,000 小时	CR116-ND	31.42	25.93	WR3A1	CR210-ND	1.72
		119x39	115	—	端子	套管	6/6	.07/06A	1450/1500	48/50	40°C 时 55,000 小时	CR117-ND†	29.18	24.08	WX2A1	CR210-ND	1.72
		119x39	115	—	端子	套管	10/9	.11/10A	1900/2000	65/70	40°C 时 55,000 小时	CR119-ND†	29.18	24.08	WX2M1	CR210-ND	1.72
	Whisper XL	119x39	115	—	端子	套管	15/13	.19/15A	2200/2500	70/83	40°C 时 55,000 小时	CR118-ND†	29.18	24.08	WX2H1	CR210-ND	1.72
		119x39	115	—	端子	套管	14/13	.10/09A	2200/2500	70/83	40°C 时 55,000 小时	CR256-ND†	29.18	24.08	WX3H1	CR210-ND	1.72
	Muffin	120x38	115	—	端子	滚珠	15/14	.19/16A	2650/3100	88/105	40°C 时 55,000 小时	CR122-ND	30.88	25.48	MU2A1	CR210-ND	1.72
		120x38	115	—	端子	滚珠	15/14	.19/16A	2650/3100	88/105	40°C 时 85,000 小时	CR124-ND	38.24	31.55	MU2B1	CR210-ND	1.72
120x38		115	—	端子	滚珠	15/14	.10/09A	2650/3100	88/105	40°C 时 55,000 小时	CR123-ND	30.88	25.48	MU3A1	CR210-ND	1.72	
120x38		115	—	端子	滚珠	15/14	.10/09A	2650/3100	88/105	40°C 时 83,000 小时	CR125-ND	38.24	31.55	MU3B1	CR210-ND	1.72	
Muffin XL	119x39	115	—	端子	套管	17/15	20/18A	2700/3100	92/108	40°C 时 55,000 小时	CR128-ND†*	29.28	24.16	MX2A1	CR210-ND	1.72	
	119x39	115	—	端子	滚珠	17/15	20/18A	2700/3100	92/108	40°C 时 83,000 小时	CR132-ND†*	40.26	33.22	MX2B1	CR210-ND	1.72	
	119x39	115	—	端子	套管	17/15	20/18A	2700/3100	98/115	40°C 时 55,000 小时	CR126-ND†	28.76	23.73	MX2A3	CR210-ND	1.72	
	119x39	115	—	端子	滚珠	17/15	20/18A	2700/3100	98/115	40°C 时 83,000 小时	CR130-ND†	40.26	33.22	MX2B3	CR210-ND	1.72	
2	Diplomat	133x91	115	—	端子	滚珠	26/30	.13/20A	2850/3350	150/170	40°C 时 50,000 小时	CR314-ND	70.45	60.67	DAF77B2	—	—
	Falcon	172x55	115	—	端子	滚珠	41.4	.36A	3400	300	50°C 时 40,000 小时	CR309-ND†	77.63	66.86	FA2B3	CR196-ND	3.02
		172x55	115	—	端子	滚珠	41.4	.18A	3400	300	50°C 时 40,000 小时	CR310-ND†	77.63	66.86	FA77B3	CR196-ND	3.02
	4	Maltese	172x150x55	115	—	端子	滚珠	41.4	.36A	3400	300	50°C 时 40,000 小时	CR311-ND†	77.63	66.86	MA2B3	CR196-ND
172x150x55		115	—	端子	滚珠	41.4	.18A	3400	300	50°C 时 40,000 小时	CR312-ND†	77.63	66.86	MA77B3	CR196-ND	3.02	
Major	172x150x51	115	—	端子	滚珠	30/31	27/26A	2850/3350	200/235	25°C 时 5 年	CR134-ND†	64.86	53.51	MR2B3	CR196-ND	3.02	
	172x150x51	115	—	端子	滚珠	26/30	.13/14A	2850/3350	200/235	25°C 时 5 年	CR135-ND†	65.18	53.78	MR77B3	CR196-ND	3.02	
3	Patriot	172x51	115	—	端子	滚珠	30/31	27/26A	2850/3350	200/235	25°C 时 5 年	CR136-ND†	64.86	53.51	PT2B3	CR206-ND	2.84
	172x51	115	—	端子	滚珠	26/30	.13/14A	2850/3350	200/235	40°C 时 53,000 小时	CR137-ND†	65.18	53.78	PT77B3	CR206-ND	2.84	
Caravel	254x89	115	—	引线	滚珠	65	48/50A	1400/1650	455/550	40°C 时 54,000 小时	CR144-ND†	67.66	58.96	CLE2L2	CR182-ND	1.89	
	254x89	115	—	端子	滚珠	65	48/50A	1400/1650	455/550	40°C 时 54,000 小时	CR145-ND†	69.70	60.75	CLE2T2	CR182-ND	1.89	
	254x89	115	—	端子	滚珠	55	24/25A	1400/1650	455/550	40°C 时 54,000 小时	CR147-ND†	69.70	60.75	CLE3T2	CR182-ND	1.89	
5	Biscuit 鼓风机	120x40	115	—	端子	套管	17/16	.19/17A	2500/2700	20/22	40°C 时 55,000 小时	CR148-ND	36.22	29.89	BT2A1	—	—
	120x40	115	—	端子	套管	15/14	.09/08A	2500/2700	20/22	40°C 时 55,000 小时	CR149-ND	36.22	29.89	BT3A1	—	—	

◆符合 RoHS 规范要求 †薄边，噪音更低 *反向流动

风扇配件



尺寸 (mm)		适合风扇尺寸 (mm)	中心尺寸 (mm)	环数	材质	Digi-Key 零件编号	1	25	50
A	厚度								
222.00	17.78	176 平方	99 开路	3	金属	CR179-ND	6.99	6.02	5.53



说明	适合风扇尺寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	50
滤波器和滤波器配件					
滤波器组件	119 和 120 方形	CR209-ND	27.97	21.32	19.32
夹子					
#6-32 嵌平安装夹	Major、Major DC、Whisper	CR187-ND	.19	.17	.16
#6-32 安装夹	全部 XL 型号	CR192-ND	.15	.12	.11

Qualtek ELECTRONICS CORP.

风扇配件




图	说明	尺寸 (mm)		适合风扇尺寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			Qualtek 零件编号
		A	B			1	25	50	
风扇振动套管和附件									
1	橡胶风扇套，面板安装孔 5.0 (mm)	43	40	40 平方	Q313-ND	3.03	2.55	2.31	QLM-40-20-10
	橡胶风扇套，面板安装孔 5.5 (mm)	64	60	60 平方	Q314-ND	3.61	3.04	2.75	QLM-60-30-10
	橡胶风扇套，面板安装孔 6.5 (mm)	84	80	80 平方	Q315-ND	4.18	3.52	3.18	QLM-80-40-10
	橡胶风扇套，面板安装孔 6.5 (mm)	97	92	92 平方	Q316-ND	4.13	3.74	3.35	QLM-92-40-10
	橡胶风扇套，面板安装孔 8.5 (mm)	125	119	119 平方	Q317-ND	4.79	4.33	3.88	QLM-119-50-10
2	滤波器防护 EMI/RFI 护罩，金属	40	32	40 平方	Q328-ND	1.62	1.37	1.24	QSB-40-01
		60	50	60 平方	Q329-ND	1.80	1.51	1.37	QSB-60-01
		80	71.5	80 平方	Q330-ND	2.16	1.82	1.65	QSB-80-01
		92	82.5	92 平方	Q331-ND	2.51	2.11	1.91	QSB-92-01
		119	105	119 平方	Q332-ND	3.60	3.03	2.74	QSB-119-01

(续下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话：




图	说明	尺寸 (mm)		适合风扇尺寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			Qualtek 零件编号
		A	B			1	25	50	
1	滤波媒介	40	32	40 平方	Q323-ND	.54	.45	.41	QF-40-01
		60	50	60 平方	Q324-ND	.60	.51	.46	QF-60-01
		80	71.5	80 平方	Q325-ND	.70	.59	.54	QF-80-01
		92	82.5	92 平方	Q326-ND	.74	.62	.56	QF-92-01
3	薄板铆钉	119	105	119 平方	Q327-ND	.87	.74	.67	QF-119-01
					Q333-ND	.26	.22	.20	QN-36-110

图	尺寸 (mm)			适合风扇尺寸 (mm)	中心尺寸 (mm)	环数	材质	Digi-Key 零件编号	单价			Qualtek 零件编号
	A	B	厚度						1	25	50	
4	46	32	7.5	40 平方	18 实心	2	塑料	Q318-ND	2.04	1.72	1.56	QSG-40-02
	66	50	8.5	60 平方	27 实心	2	塑料	Q319-ND	2.51	2.12	1.91	QSG-60-02
	89	71.5	8.5	80 平方	30 实心	2	塑料	Q320-ND	2.72	2.29	2.07	QSG-80-02
	101	82.5	8.5	92 平方	30 实心	3	塑料	Q321-ND	1.74	1.47	1.33	QSG-92-02
5	128	105	9.0	119 平方	42 实心	4	塑料	Q322-ND	2.34	1.97	1.78	QSG-119-02
	109.47	104.78	4.83	120 平方	57 开路	3	金属	CR178-ND	1.23	1.04	.94	08146
	76.96	71.37	3.89	80 平方	50 开路	3	金属	CR180-ND	.93	.79	.71	08153
	209.55	173.99	8.38	254 直径	102 开路	5	金属	CR182-ND	1.89	1.72	1.54	08154
6	158.75	161.92	6.10	150 直径	74 实心	6	金属	CR206-ND	2.84	2.39	2.16	08152
	158.75	161.92	6.10	150 直径	74 实心	5 3/4	金属	CR196-ND	3.02	2.54	2.30	08151-01
	124.46	113.28	5.92	127 直径	14 开路	9	金属	CR200-ND	2.51	2.11	1.91	08150
	115.57	104.78	3.75	120 直径	14.2 开路	8	金属	Q342-ND	.98	.83	.75	08129
7	115.57	104.78	5.66	120 直径	14.2 开路	8	金属	Q357-ND	.98	.83	.75	08130
	76.2	71.37	4.95	80 直径	14.2 开路	5	金属	Q358-ND	.82	.62	.56	08132
	115.06	104.65	6.00	120 平方	25.4 实心	6	塑料	CR280-ND	.93	.79	.71	09120-G
	115.06	104.65	2.54	120 平方	32 实心	5	塑料	CR315-ND	.93	.79	.71	09122-G
8	115.06	104.65	6.00	120 平方	45 实心	5	塑料	CR281-ND	1.05	.88	.80	09121-G
	117.35	104.78	5.21	120 平方	33 实心	7	金属	CR210-ND	1.72	1.45	1.31	08141
	82.42	89.41	4.95	92 平方	14 开路	6	金属	CR220-ND	.77	.65	.59	08174
	50.04	53.10	4.95	60 平方	14 开路	4	金属	CR221-ND	.68	.57	.52	08147
9	173.99	222.25	6.35	254 直径	76.2 实心	9	金属	CR223-ND	3.98	3.34	3.03	08127
	104.8	115.6	5.66	120 直径	17.5 开路	8	金属	CR224-ND	.91	.77	.69	08170
	71.4	76.20	4.95	80 直径	17.4 开路	5	金属	CR229-ND	.70	.59	.54	08172
	29.21	32.00	4.80	40 直径	15.875 开路	2	金属	CR230-ND	.65	.55	.50	08149
10	21.8	24.00	4.80	30 平方	9 开路	2	金属	CR377-ND	.64	.59	.53	08346
	27.00	29.00	4.00	35 平方	14.2 开路	2	金属	CR378-ND	.66	.60	.54	08347
	40.00	41.06	4.90	50 平方	14.2 开路	3	金属	CR379-ND	.86	.78	.70	08348
	41.00	42.00	4.90	52 平方	14.2 开路	3	金属	CR388-ND	.59	.53	.48	08148
11	39.88	32.00	4.83	40 平方	12 开路	3	塑料	CR285-ND	.42	.36	.33	09150-G
	59.94	50.04	6.35	60 平方	5 实心	3	塑料	CR225-ND	.51	.43	.39	09250-G
	80.01	71.37	6.35	80 平方	15 实心	3	塑料	CR226-ND	.69	.58	.53	09325-G
	79.76	71.37	3.05	80 平方	32 实心	3	塑料	CR282-ND	.53	.45	.40	09080-G
12	91.95	82.55	6.35	92 平方	31.5 实心	4	塑料	CR227-ND	.75	.63	.57	09362-G
	118.11	104.65	7.11	120 平方	25 实心	6	塑料	CR228-ND	1.03	.87	.79	09450-G
	24.2	34.2	3.0	25 平方	104 开路	2	金属	CR181-ND	.54	.45	.41	08245
	18	60.0	50.0	7.0	60 平方	21.0 实心	3	塑料	CR190-ND	.83	.70	.64
19	151	172	7.0	151 平方	50 实心	8	塑料	CR191-ND	2.48	2.09	1.89	09651-G
	20	162.05	154.43	6.45	150 直径	16.31 开路	10	金属	Q341-ND	2.00	1.68	1.52

图	说明	尺寸 (mm)		适合风扇尺寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			Qualtek 零件编号
		A	B			1	25	50	
滤波器和滤波配件									
13	滤波器防护组件 (30 PPI)	39.88	32.00	40 平方	CR286-ND	1.73	1.46	1.32	09150-F/30
	滤波器防护组件 (45 PPI)	39.88	32.00	40 平方	CR287-ND	1.73	1.46	1.32	09150-F/45
	替换滤波器元件 (30 PPI) - 每包 5 个	—	—	40 平方	CR324-ND	1.44	1.22	1.10	09150-M/30
	替换滤波器元件 (45 PPI) - 每包 5 个	—	—	40 平方	CR325-ND	1.44	1.22	1.10	09150-M/45
13	滤波器防护组件 (30 PPI)	59.94	50.04	60 平方	CR283-ND	1.86	1.57	1.42	09250-F/30
	滤波器防护组件 (45 PPI)	59.94	50.04	60 平方	CR284-ND	1.86	1.57	1.42	09250-F/45
	替换滤波器元件 (30 PPI) - 每包 5 个	—	—	60 平方	CR326-ND	1.51	1.28	1.15	09250-M/30
	替换滤波器元件 (45 PPI) - 每包 5 个	—	—	60 平方	CR327-ND	1.51	1.28	1.15	09250-M/45
14	滤波器防护组件 (30 PPI)	83.57	71.37	80 平方	CR212-ND	1.97	1.66	1.50	09325-F/30
	滤波器防护组件 (45 PPI)	83.57	71.37	80 平方	CR213-ND	1.97	1.66	1.50	09325-F/45
	替换滤波器元件 (30 PPI) - 每包 5 个	—	—	80 平方	CR213-ND	1.65	1.39	1.26	09325-M/30
	替换滤波器元件 (45 PPI) - 每包 5 个	—	—	80 平方	CR215-ND	1.65	1.39	1.26	09325-M/45
14	滤波器防护组件 (30 PPI)	96.52	82.55	92 平方	CR328-ND	2.26	1.91	1.72	09362-F/30
	滤波器防护组件 (45 PPI)	96.52	82.55	92 平方	CR329-ND	2.26	1.91	1.72	09362-F/45
	替换滤波器元件 (30 PPI) - 每包 5 个	—	—	92 平方	CR330-ND	1.75	1.47	1.33	09362-M/30
	替换滤波器元件 (45 PPI) - 每包 5 个	—	—	92 平方	CR331-ND	1.75	1.47	1.33	09362-M/45
14	滤波器防护组件 (30 PPI)	123.7	104.9	119 和 120 方形	CR216-ND	2.35	1.98	1.79	09450-F/30
	滤波器防护组件 (45 PPI)	123.7	104.9	119 和 120 方形	CR218-ND	2.35	1.98	1.79	09450-F/45
	替换滤波器元件 (30 PPI) - 每包 5 个	—	—	119 和 120 方形	CR217-ND	2.12	1.78	1.61	09450-M/30
	替换滤波器元件 (45 PPI) - 每包 5 个	—	—	119 和 120 方形	CR219-ND	2.12	1.78	1.61	09450-M/45
15	滤波器/屏蔽, 不锈钢 (可清洁)	64.26	49.6	60 平方	CR373-ND	2.77	2.51	2.25	06250-SS
	滤波器/屏蔽, 铝 (可清洁)	83.82	71.37	80 平方	CR374-ND	1.68	1.52	1.36	06325-M
	滤波器/屏蔽, 不锈钢 (可清洁)	83.82	71.37	80 平方	CR374-ND	3.15	2.82	2.55	06325-SS
	滤波器/屏蔽, 铝 (可清洁)	91.95	82.42	92 平方	CR234-ND	1.80	1.64	1.47	06362-M
	滤波器/屏蔽, 不锈钢 (可清洁)	91.95	82.42	92 平方	CR375-ND	3.45	3.13	2.80	06362-SS
	滤波器/屏蔽, 铝 (可清洁)	118.87	104.77	120 平方	CR235-ND	2.14	1.94	1.74	06450-M
	滤波器/屏蔽, 不锈钢 (可清洁)	118.87	104.77	120 平方	CR376-ND	4.41	3.99	3.57	06450-SS
	滤波器/屏蔽, 黑色阳极化处理 (可清洁)	83.82	71.37	80 平方	Q343-ND	1.68	1.52	1.36	06325-B
滤波器/屏蔽, 黑色阳极化处理 (可清洁)	118.5	104.77	120 平方	Q344-ND	2.14	1.94	1.74	06450-B	
17	护指罩组件, 塑料 (30 PPI)	176.0	161.5	150 平方	CR183-ND	3.19	2.68	2.43	09650-F/30
	护指罩组件, 塑料 (45 PPI)	176.0	161.5	150 平方	CR185-ND	3.19	2.68	2.43	09650-F/45
	护指罩组件, 塑料 (60 PPI)	176.0	161.5	150 平方	CR186-ND	2.91	2.64	2.36	09650-F/60
	护指罩组件, 塑料 (100 PPI)	176.0	161.5	150 平方	CR189-ND	2.91	2.64	2.36	09650-F/100
插头线缆组 - SPT-1 (18/2)									
21A	直向插头和线缆 - 24" (60.96cm)	适合所有带端子连接的			CR197-ND	1.51	1.28	1.15	07100-24
	直向插头和线缆 - 36" (91.44cm)	Diplomat, Falcon, Maltese, Major, Patriot, Tarzan, Caravel 和 Biscuit 型风扇			CR198-ND	1.85	1.56	1.41	07100-36
21B	直向插头和线缆 - 50" (127.00cm)				CR199-ND	2.28	1.92	1.74	07100-50
	直向插头和线缆 - 72" (182.88cm)				CR361-ND	2.21	1.86	1.68	07100-SP024
22A	45° 角插头和线缆 - 24" (60.96cm)	连接所有端子			CR362-ND	2.51	2.12	1.91	07100-SP036
	45° 角插头和线缆 - 36" (91.44cm)	连接类型的 AC 风扇			CR363-ND	3.58	3.01	2.72	07100-SP072
22B	45° 角插头和线缆 - 24" (60.96cm)				CR318-ND	1.51	1.28	1.15	07145-24
	45° 角插头和线缆 - 36" (91.44cm)				CR319-ND	1.86	1.56	1.41	07145-36
23A	90° 角插头和线缆 - 12" (30.48cm)				CR365-ND	2.51	2.12	1.91	07145-SP036
	90° 角插头和线缆 - 24" (60.96cm)				CR366-ND	3.58	3.01	2.72	07145-SP072
	90° 角插头和线缆 - 36" (91.44cm)				CR320-ND	1.22	1.03	.93	07190-12
	90° 角插头和线缆 - 50" (127.00cm)				CR321-ND	1.51	1.28	1.15	07190-24
23B	90° 角 T 型插头和线缆 - 12" (30.48cm)	连接所有端子			CR322-ND	1.86	1.56	1.41	07190-36
	90° 角 T 型插头和线缆 - 24" (60.96cm)	连接类型的 AC 风扇			CR367-ND	2.21	1.86	1.68	07190-SP024
	90° 角 T 型插头和线缆 - 36" (91.44cm)				CR368-ND	2.51	2.12	1.91	07190-SP036
	90° 角 T 型插头和线缆 - 50" (127.00cm)				CR369-ND	3.58	3.01	2.72	07190-SP072
24A	90° 角 T 型插头和线缆 - 12" (30.48cm)				CR323-ND	1.22	1.03	.93	07199-12
	90° 角 T 型插头和线缆 - 24" (60.96cm)				CR170-ND	1.51	1.28	1.15	07199-24
	90° 角 T 型插头和线缆 - 36" (91.44cm)				CR175-ND	1.86	1.56	1.41	07199-36
	90° 角 T 型插头和线缆 - 50" (127.00cm)				CR337-ND	2.85	2.39	2.17	07199-72
24B	90° 角 T 型插头和线缆 - 96" (243.84cm)	连接所有端子			CR338-ND	3.55	2.99	2.70	07199-96
	90° 角 T 型插头和线缆 - 36" (91.44cm)	连接类型的 AC 风扇			CR371-ND	2.52	2.12	1.92	07199-SP036
	90° 角 T 型插头和线缆 - 72" (182.88cm)								