

ASSMANN 计算机线缆组件 (接上页)

A




图	长度英尺 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号	
11	6.56 (2) 9.84 (3)	9	2x D-Sub 9 引脚公形至母形	AE1379-ND AE9871-ND	6.17 7.72	5.43 6.79	4.87 6.09	AK131-2-R AK178-3-R	
	6.56 (2) 9.84 (3)	9	2x D-Sub 9 引脚母形至母形	AE9872-ND AE9873-ND	7.66 8.05	6.73 7.08	6.04 6.35	AK152-2-R AK182-3-R	
VGA 显示器延长线 - IBM PS/2 - 符合 RoHS 规范要求									
12	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 引脚公形至母形	AE1380-ND	8.51	7.49	6.71	AK322-2-R	
VGA 显示器线缆 - IBM PS/2 - 符合 RoHS 规范要求									
—	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 引脚公形至公形	AE10183-ND	6.47	5.69	5.10	AK532-2-R	
模制 VGA 对 5 x BNC, 显示器线缆 - 符合 RoHS 规范要求									
—	6.56 (2)	—	HD D-Sub 15 引脚公形至 5 x BNC 公形	AE1381-ND	25.31	22.25	19.95	AK553-2-R	
模制高级 VGA 显示器延长线 - 符合 RoHS 规范要求									
13	5.90 (1.8)	—	HD D-Sub 15 引脚公形至 HD D-Sub 15 引脚母形	AE9874-ND	13.83	12.16	10.90	AK3220-1.8-R	
IBM PC-XT/AT 键盘延长线									
14	6.56 (2) 16.40 (5)	5	5 引脚标准 DIN 公形至母形	AE1023-ND AE10261-ND◆	4.29 12.84	3.77 11.29	3.38 10.12	AK306-2 AK307-5-R	
	模制 PS/2 键盘延长线 - 符合 RoHS 规范要求								
15	6.56 (2) 16.40 (5)	6	6 引脚 MiniDIN 公形至母形, 螺线形	AE10177-ND AE10262-ND	7.79 14.09	6.85 12.39	6.14 11.11	AK323-2-R AK528-5-R	
	6.56 (2)	6	MiniDIN 6 引脚公形至 MiniDIN 6 引脚母形, 直形	AE9875-ND	4.13	3.63	3.25	AK323G-2-R	
PS/2 键盘线缆 - 直形线 - 符合 RoHS 规范要求									
17	6.56 (2)	6	MiniDIN 6 引脚公形至 MiniDIN 6 引脚公形, 模制	AE9876-ND	4.59	4.04	3.62	AK678-2-R	
PC 调制解调器 (AT 适配器线缆)									
18	.82 (25) .82 (25) 6.56 (2)	9	D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形	AE1115-ND AE1382-ND◆ AE9877-ND◆	1.72 3.86 6.07	1.51 3.40 5.34	1.36 3.05 4.79	AK128-25 AK128-25-R AK125-2-R	
	调制解调器线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
	18	9.84 (3)	9	D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE9878-ND AE1383-ND	8.15 8.12	7.17 7.14	6.43 6.40	AK149-3-R AK124-3-R
虚拟调制解调器, 交叉线缆 - 符合 RoHS 规范要求									
19	9.84 (3)	9	D-Sub 9 引脚母形至 to D-Sub 9 引脚母形	AE9879-ND	8.35	7.34	6.58	AK143-3-R	
			D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 9 引脚母形	AE9880-ND	8.05	7.08	6.35	AK142-3-R	
虚拟调制解调器, 串行线缆									
20	9.84 (3)	25	D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1035-ND	4.39	3.86	3.46	AK144-3	
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1384-ND◆	7.56	6.65	5.96	AK144-3-R	
			D-Sub 25 引脚公形至 D-Sub 25 引脚公形	AE1385-ND◆	10.56	9.28	8.32	AK250-3-R	
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1037-ND	4.39	3.86	3.46	AK251-3	
			D-Sub 25 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE1386-ND◆	7.59	6.67	5.98	AK251-3-R	
PS/2 键盘适配器									
21	—	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x DIN 5 引脚公形	AE1046-ND	3.93	3.46	3.10	AB961	
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x DIN 5 引脚公形	AE1387-ND◆	4.03	3.54	3.18	AB961-R	
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 DIN 5 引脚母形	AE1047-ND	3.04	2.67	2.40	AB440	
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 DIN 5 引脚母形	AE1388-ND◆	4.09	3.60	3.23	AB440-R	
D-Sub 适配器 - 符合 RoHS 规范要求									
22	—	—	9 引脚公形至 25 引脚公形	AE1389-ND	5.02	4.41	3.96	AB913-R	
			9 引脚母形至 25 引脚公形	AE9881-ND	4.49	3.95	3.54	AB914-R	
			9 引脚公形至 25 引脚母形	AE9882-ND	3.96	3.48	3.12	AB914-F-R	
PS/2 鼠标适配器									
23	—	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 25 引脚公形	AE1054-ND	6.30	5.54	4.97	AB402	
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1055-ND	2.77	2.44	2.19	AB405	
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1156-ND	2.05	1.80	1.62	AB406	
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 25 引脚母形	AE1056-ND	7.26	6.38	5.72	AB441	
			PS/2 鼠标线缆适配器						
24	.5 (15)	—	1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1154-ND	2.05	1.80	1.62	AB401K	
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚公形	AE1393-ND◆	3.20	2.82	2.53	AB450K-R	
			1 x MiniDIN, 6 引脚公形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1155-ND	2.05	1.80	1.62	AB405K	
			1 x MiniDIN, 6 引脚母形至 1 x D-Sub 9 引脚母形	AE1157-ND	2.05	1.80	1.62	AB406K	
跳线盒 - 符合 RoHS 规范要求									
25	—	—	1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 塑料	AE10180-ND	13.30	11.69	10.48	AB972-R	
			1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 金属化	AE10182-ND	11.22	9.86	8.84	AB973-R	

◆ 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

56 (CN082-09)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686