


ASSMANN SCSI、串行 ATA、USB、CAT5e 和 CAT6 计算机线缆组件 (接上页)

A

图	长度 (米)	说明	无屏蔽型 (UTP)				屏蔽型 (FTP)					
			Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号
57	1.0	CAT 5e, 跳接线缆, 绿色	AE1212-ND	2.05	1.80	1.62	A-MCUP-80010/G	—	—	—	—	—
	1.0		AE9956-ND	4.32	3.80	3.41	A-MCUP-80010/G-R	AE9981-ND	5.21	4.59	4.11	A-MCSP-80010/G-R
	2.0		—	—	—	—	—	AE1242-ND	3.99	3.51	3.15	A-MCSP-80020/G-R
	2.0		AE9957-ND	5.61	4.93	4.42	A-MCUP-80020/G-R	AE9982-ND	6.24	5.49	4.92	A-MCSP-80020/G-R
	3.0		AE1222-ND	3.66	3.22	2.89	A-MCUP-80030/G	—	—	—	—	—
	3.0		AE9958-ND	7.43	6.53	5.85	A-MCUP-80030/G-R	AE9983-ND	7.76	6.82	6.11	A-MCSP-80030/G-R
	5.0		AE9959-ND	10.86	9.55	8.56	A-MCUP-80050/G-R	AE9984-ND	10.76	9.46	8.48	A-MCSP-80050/G-R
	10.0		—	—	—	—	—	AE1257-ND	12.71	11.17	10.01	A-MCSP-80100/G
	10.0		AE9960-ND	19.73	17.35	15.55	A-MCUP-80100/G-R	AE9985-ND	20.59	18.10	16.23	A-MCSP-80100/G-R
	PVC 线缆组件 CAT6, RJ45 - 模制 - 符合 RoHS 规范要求											
58	0.5	CAT6, 跳接线缆, 灰色	AE10219-ND	5.02	4.41	3.96	A-MCU60005-R	AE10189-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP60005-R
	1.0		AE10224-ND	6.11	5.37	4.81	A-MCU60010-R	AE10194-ND	8.02	7.05	6.32	A-MCSP60010-R
	2.0		AE10229-ND	8.75	7.69	6.89	A-MCU60020-R	AE10199-ND	11.95	10.50	9.42	A-MCSP60020-R
	3.0		AE10234-ND	11.58	10.18	9.13	A-MCU60030-R	AE10204-ND	15.48	13.61	12.20	A-MCSP60030-R
	5.0		AE10239-ND	16.90	14.85	13.32	A-MCU60050-R	AE10209-ND	22.04	19.38	17.37	A-MCSP60050-R
	10.0		AE10244-ND	25.69	23.35	21.02	A-MCU60100-R	AE10214-ND	32.75	29.78	26.80	A-MCSP60100-R
	0.5		AE10217-ND	5.02	4.41	3.96	A-MCU60005/R-R	AE10187-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP60005/R-R
	1.0		AE10222-ND	6.11	5.37	4.81	A-MCU60010/R-R	AE10192-ND	8.02	7.05	6.32	A-MCSP60010/R-R
	2.0		AE10227-ND	8.75	7.69	6.89	A-MCU60020/R-R	AE10197-ND	11.95	10.50	9.42	A-MCSP60020/R-R
	3.0		AE10232-ND	11.58	10.18	9.13	A-MCU60030/R-R	AE10202-ND	15.48	13.61	12.20	A-MCSP60030/R-R
5.0	AE10237-ND	16.90	14.85	13.32	A-MCU60050/R-R	AE10207-ND	22.04	19.38	17.37	A-MCSP60050/R-R		
10.0	AE10242-ND	25.69	23.35	21.02	A-MCU60100/R-R	AE10212-ND	32.75	29.78	26.80	A-MCSP60100/R-R		
0.5	AE10215-ND	5.02	4.41	3.96	A-MCU60005/B-R	AE10185-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP60005/B-R		
1.0	AE10220-ND	6.11	5.37	4.81	A-MCU60010/B-R	AE10190-ND	8.02	7.05	6.32	A-MCSP60010/B-R		
2.0	AE10225-ND	8.75	7.69	6.89	A-MCU60020/B-R	AE10195-ND	11.95	10.50	9.42	A-MCSP60020/B-R		
3.0	AE10230-ND	11.58	10.18	9.13	A-MCU60030/B-R	AE10200-ND	15.48	13.61	12.20	A-MCSP60030/B-R		
5.0	AE10235-ND	16.90	14.85	13.32	A-MCU60050/B-R	AE10205-ND	22.04	19.38	17.37	A-MCSP60050/B-R		
10.0	AE10240-ND	25.69	23.35	21.02	A-MCU60100/B-R	AE10210-ND	32.75	29.78	26.80	A-MCSP60100/B-R		
0.5	AE10218-ND	5.02	4.41	3.96	A-MCU60005/Y-R	AE10188-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP60005/Y-R		
1.0	AE10223-ND	6.11	5.37	4.81	A-MCU60010/Y-R	AE10193-ND	8.02	7.05	6.32	A-MCSP60010/Y-R		
2.0	AE10228-ND	8.75	7.69	6.89	A-MCU60020/Y-R	AE10198-ND	11.95	10.50	9.42	A-MCSP60020/Y-R		
3.0	AE10233-ND	11.58	10.18	9.13	A-MCU60030/Y-R	AE10203-ND	15.48	13.61	12.20	A-MCSP60030/Y-R		
5.0	AE10238-ND	16.90	14.85	13.32	A-MCU60050/Y-R	AE10208-ND	22.04	19.38	17.37	A-MCSP60050/Y-R		
10.0	AE10243-ND	25.69	23.35	21.02	A-MCU60100/Y-R	AE10213-ND	32.75	29.78	26.80	A-MCSP60100/Y-R		
0.5	AE10216-ND	5.02	4.41	3.96	A-MCU60005/G-R	AE10186-ND	6.57	5.78	5.18	A-MCSP60005/G-R		
1.0	AE10221-ND	6.11	5.37	4.81	A-MCU60010/G-R	AE10191-ND	8.02	7.05	6.32	A-MCSP60010/G-R		
2.0	AE10226-ND	8.75	7.69	6.89	A-MCU60020/G-R	AE10196-ND	11.95	10.50	9.42	A-MCSP60020/G-R		
3.0	AE10231-ND	11.58	10.18	9.13	A-MCU60030/G-R	AE10201-ND	15.48	13.61	12.20	A-MCSP60030/G-R		
5.0	AE10236-ND	16.90	14.85	13.32	A-MCU60050/G-R	AE10206-ND	22.04	19.38	17.37	A-MCSP60050/G-R		
10.0	AE10241-ND	25.69	23.35	21.02	A-MCU60100/G-R	AE10211-ND	32.75	29.78	26.80	A-MCSP60100/G-R		

◆ 符合 RoHS 规范要求




线缆测试器

计算机线缆测试器, 独立式

此测试器可测试所有适合的计算机线缆。

- 检查项目: 连接, 引脚分配与屏蔽
- 透过 LED 显示引脚分配: 发送 (25), 接收 (36), 电池 (1), 屏蔽 (2), 接线数量 (4)
- 4 个按钮: 测试、自动/手动、速度、开/关
- 自动与手动测试运行
- 接头: DSub-9 公/母, DSub-15 公/母, DSub-15 HD 公/母, DSub-25 公/母 Centronics 36 母形、BNC 公形、RJ45 母形、USB A+B 母形、IEEE 1394 母形、SATA 线缆 • 用 9V 块状电池供电, 亦可选用 9V/150mA 外部电池
- 尺寸 (宽x厚x高): 250mmx130mmx35mm




AE10092-ND PC 线缆测试器, 独立式 (ACT-PC-SO) 231.46

模块化线缆测试器

RJ45 / RJ11 / RJ12

- 用于测试带有 RJ45、RJ12 及 RJ11 插头的模块化线缆测试器
- 通过自动扫描实现快速测试
- 测试项目: 连接、分配及配对
- 主设备具有两个 RJ45 母形, 远程设备具有一个 RJ45 母形
- 用远程设备测试已安装的线缆
- 用于状态显示的 LED
- 用 9V 块状电池供电
- 包含人造草包




AE1204-ND 模块化线缆测试器 (ACT-MM) 82.60

网络线缆测试器

RJ45, BNC

- 用于测试带有 RJ45 插头的屏蔽式与非屏蔽式 CAT5 线缆及 BNC-同轴线缆的线缆测试器
- 可测试带有 RJ45 UTP/STP 和 BNC 插头的线缆、配线板及模块化壁板
- 通过自动扫描实现快速测试
- 测试项目: 连接、分配, EIA/TIA 356A、568A、568B 配对, 令牌环
- 主设备具有一个 RJ45 及一个 BNC 母形, 远程设备具有一个 vRJ45 母形
- 远程设备用于测试已安装的线缆
- 用于状态显示的 LED
- 用 9V 块状电池供电
- 包含人造草包




AE1206-ND 网络线缆测试器 (ACT-MN) 71.28

高级网络线缆测试器

RJ45, BNC

- 共 18 个 LED (用于每条导线及屏蔽), 显示分配并提供快速而精确的测试结果
- 用 9V 块状电池供电
- 可测试带有 RJ45/11 UTP/STP 与 BNC 插头的线缆、配线板及模块化壁板
- 包括用于同轴线缆测试的 BNC 线缆适配器
- 手动或自动测试运行
- 测试项目: 连接、分配, EIA/TIA 356A、568A、568B 配对, 令牌环
- 主设备具有两个 RJ45 母形, 远程设备具有一个 RJ45 母形
- 可用远程设备测试已安装的线缆
- 包含人造草包



AE1205-ND 高级网络线缆测试器 (ACT-LAN) 113.32




Mini USB 连接器



技术规格: • 触点电阻: 初始最大 50mΩ • 电介质耐受电压: AC, 每分钟 100Vr.m.s • 绝缘电阻: 初始最小 100MΩ • 额定电流: 1.0A • 额定电压: AC 30Vr.m.s • 工作温度: -20°C ~ 60°C 材质: • 端子: 铜合金 • 镀层: 接触区镀上镀金, 焊尾区镀上镀锡 • 绝缘体: 玻璃填充尼龙 • 外壳: 铜合金, 镀上镀锡

图	说明	触点数	Digi-Key 零件编号	1	剪切带 单价 25	100	Digi-Key 零件编号	带卷 价格 700	JAE 零件编号
1	"B" 型, 直角	5	670-1190-1-ND	1.23	.65	.54	670-1190-2-ND	323.46	DX2R005HN2E700
2	"AB" 型, 直角	5	670-1523-1-ND	4.18	2.58	2.38	670-1523-2-ND	1415.48	DX3R005HN2E700



全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

62 (CN082-09)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686