


Connecteurs D-Sub de sertissage et de soudage Série 170

A

Caractéristiques : • Disponible en 5 tailles/positions d'industrie • Version commerciale bon marché de la norme militaire • Boîtiers étain ou chromés jaune • Permet de ne charger facilement que les positions requises en utilisant des contacts à sertir et à encliqueter • Les boîtiers de connecteur étamés sont dotés d'indentations permettant leur mise à la terre et une meilleure rétention • L'isolant en nylon a une rétention minimale de contact de 10 livres. • Capacité des contacts : 5 A

Matériaux : • **Coque :** acier galvanisé avec chromate jaune ou étamage brillant • **Coque — conforme à RoHS :** acier nikkélé • **Isolant :** thermoplastique renforcé à la fibre de verre, homologué UL 94V-0



Taille de connecteur	Dimensions — pouce		
	A	B	C
9	1.213	0.984	0.496
15	1.541	1.312	0.496
25	2.087	1.852	0.496
37	2.732	2.500	0.496
50	2.638	2.406	0.602

Utilisez les contacts encliquetables (vendus séparément)



Contacts encliquetables pour connecteurs D-Sub à sertir

Caractéristiques : • Les contacts matriciés bon marché et haute performance présentent un support d'isolement pour plus de maintien • **Gamme de câbles :** 24 à 28 AWG • Les contacts sont de qualité commerciale et compatibles avec les outils industriels.

Matériau : • **Broches mâles :** laiton • **Broches femelles :** bronze phosphoreux • **Broches mâles — conformes à RoHS :** laiton • **Broches femelles — conformes à RoHS :** laiton



Nb de broches	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence NorComp
			1	10	100	
Connecteurs D-Sub standard à sertir						
Coque étain						
50	Femelle	750F-ND	1.80	1.55	1.06	170-050-272-000
Coque nickel — Conforme à RoHS						
9	Mâle	709ME-ND	.91	.58	.43	170-009-173L000
	Femelle	709FE-ND	.98	.62	.46	170-009-273L000
15	Mâle	715ME-ND	1.02	.66	.48	170-015-173L000
	Femelle	715FE-ND	1.13	.70	.52	170-015-273L000
25	Mâle	725ME-ND	1.09	.68	.51	170-025-173L000
	Femelle	725FE-ND	1.13	.72	.54	170-025-273L000
37	Mâle	737ME-ND	1.85	1.20	.94	170-037-173L000
	Femelle	737FE-ND	1.85	1.23	.97	170-037-273L000
50	Mâle	750ME-ND	4.46	3.23	2.65	170-050-173L000
	Femelle	750FE-ND	4.46	3.23	2.65	170-050-273L000
Chromaté jaune						
37	Femelle	1737F-ND	1.69	1.47	1.00	170-037-271-000
9	Femelle	1709FA-ND	.85	.53	.41	170-009-271L000
15	Mâle	1715MA-ND	.93	.59	.45	170-015-171L000
	Femelle	1715FA-ND	1.00	.65	.47	170-015-271L000
25	Mâle	1725ME-ND	1.44	.93	.71	170-025-171L000
	Femelle	1725FA-ND	1.02	.66	.48	170-025-271L000
37	Mâle	1737MA-ND	1.63	1.09	.84	170-037-171L000
	Femelle	1737FA-ND	1.68	1.11	.86	170-037-271L000
50	Mâle	1750MA-ND	4.11	2.87	2.35	170-050-171L000
	Femelle	1750FA-ND	4.11	2.87	2.35	170-050-271L000
Sertissage avec écrous-rivets 0,065", côté carte						
Coque étain						
37	Mâle	5737M-ND	2.34	2.02	1.37	170-037-172-010
	Femelle	5737F-ND	2.31	1.99	1.36	170-037-272-010
50	Mâle	5750M-ND	3.00	2.59	1.76	170-050-172-010
	Femelle	5750F-ND	2.70	2.33	1.59	170-050-272-010
Coque nickel — Conforme à RoHS						
9	Mâle	5709ME-ND	1.73	1.12	.88	170-009-173L010
	Femelle	5709FE-ND	1.75	1.14	.90	170-009-273L010
15	Mâle	5715ME-ND	1.82	1.22	.96	170-015-173L010
	Femelle	5715FE-ND	1.90	1.27	1.00	170-015-273L010
25	Mâle	5725ME-ND	1.87	1.25	.99	170-025-173L010
	Femelle	5725FE-ND	1.93	1.29	1.02	170-025-273L010
37	Mâle	5737ME-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-173L010
	Femelle	5737FE-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-273L010
50	Mâle	5750ME-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-173L010
	Femelle	5750FE-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-273L010
Chromaté jaune						
37	Mâle	2737M-ND	2.34	2.02	1.37	170-037-171-010
50	Femelle	2750F-ND	2.34	2.02	1.37	170-050-271-010

Nb de broches	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence NorComp
			1	10	100	
9	Femelle	2709FA-ND	1.58	1.05	.81	170-009-271L010
15	Mâle	2715MA-ND	1.66	1.10	.85	170-015-171L010
	Femelle	2715FA-ND	2.41	1.64	1.29	170-015-271L010
25	Mâle	2725MA-ND	2.36	1.61	1.26	170-025-171L010
	Femelle	2725FA-ND	1.75	1.14	.90	170-025-271L010
37	Mâle	2737MA-ND	1.73	1.15	.88	170-037-171L010
	Femelle	2737FA-ND	2.39	1.57	1.27	170-037-271L010
50	Mâle	2750MA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-171L010
	Femelle	2750FA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-271L010
Sertissage avec écrous-rivets 0,250", côté carte						
Coque étain						
15	Femelle	6715F-ND	1.64	1.42	.97	170-015-272-020
37	Mâle	6737M-ND	2.34	2.02	1.37	170-037-172-020
	Femelle	6737F-ND	2.31	1.99	1.36	170-037-272-020
50	Mâle	6750M-ND	3.00	2.59	1.76	170-050-172-020
Coque nickel — Conforme à RoHS						
9	Mâle	6709ME-ND	1.73	1.12	.88	170-009-173L020
	Femelle	6709FE-ND	1.75	1.14	.90	170-009-273L020
15	Mâle	6715ME-ND	1.82	1.22	.96	170-015-173L020
	Femelle	6715FE-ND	1.90	1.27	1.00	170-015-273L020
25	Mâle	6725ME-ND	1.87	1.25	.99	170-025-173L020
	Femelle	6725FE-ND	1.93	1.29	1.02	170-025-273L020
37	Mâle	6737ME-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-173L020
	Femelle	6737FE-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-273L020
50	Mâle	6750ME-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-173L020
	Femelle	6750FE-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-273L020
Chromaté jaune						
9	Femelle	3709F-ND	1.89	1.63	1.11	170-009-271-020
15	Mâle	3715M-ND	1.91	1.66	1.13	170-015-171-020
50	Femelle	3750F-ND	2.34	2.02	1.37	170-050-271-020
9	Mâle	3709MA-ND	1.59	1.03	.79	170-009-171L020
9	Femelle	3709FA-ND	1.58	1.05	.81	170-009-271L020
	Mâle	3715MA-ND	1.66	1.10	.85	170-015-171L020
15	Femelle	3715FA-ND	1.74	1.13	.89	170-015-271L020
	Mâle	3725MA-ND	1.70	1.13	.87	170-025-171L020
25	Femelle	3725FA-ND	1.75	1.14	.90	170-025-271L020
	Mâle	3737MA-ND	1.73	1.15	.88	170-037-171L020
37	Mâle	3750MA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-171L020
	Femelle	3750FA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-271L020
Sertissage avec écrous-rivets 0,250", côté connexion						
Coque étain						
15	Mâle	7715M-ND	1.55	1.34	.91	170-015-172-030
15	Femelle	7715F-ND	1.64	1.42	.97	170-015-272-030
	Mâle	7737M-ND	2.34	2.02	1.37	170-037-172-030
50	Femelle	7750F-ND	2.70	2.33	1.59	170-050-272-030
Coque nickel — Conforme à RoHS						
9	Mâle	7709ME-ND	1.73	1.12	.88	170-009-173L030
	Femelle	7709FE-ND	1.75	1.14	.90	170-009-273L030
15	Mâle	7715ME-ND	1.82	1.22	.96	170-015-173L030
	Femelle	7715FE-ND	1.90	1.27	1.00	170-015-273L030
25	Mâle	7725ME-ND	1.87	1.25	.99	170-025-173L030
	Femelle	7725FE-ND	1.93	1.29	1.02	170-025-273L030
37	Mâle	7737ME-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-173L030
	Femelle	7737FE-ND	2.54	1.70	1.39	170-037-273L030
50	Mâle	7750ME-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-173L030
	Femelle	7750FE-ND	5.04	3.69	3.01	170-050-273L030
Chromaté jaune						
15	Femelle	4715F-ND	1.89	1.63	1.11	170-015-271-030
37	Femelle	4737F-ND	2.43	2.10	1.43	170-037-271-030
9	Femelle	4709FA-ND	1.58	1.05	.81	170-009-271L030
15	Mâle	4715MA-ND	1.66	1.10	.85	170-015-171L030
	Femelle	4715FA-ND	1.74	1.13	.89	170-015-271L030
25	Mâle	4725MA-ND	1.70	1.13	.87	170-025-171L030
	Femelle	4725FA-ND	1.75	1.14	.90	170-025-271L030
37	Mâle	4737MA-ND	1.73	1.15	.88	170-037-171L030
	Femelle	4737FA-ND	2.46	1.67	1.31	170-037-271L030
50	Mâle	4750MA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-171L030
	Femelle	4750FA-ND	4.48	3.28	2.67	170-050-271L030
Contacts matriciés 24 - 28 AWG — Conformés à RoHS						
—	Douille	82SECT-ND†	—	.22	.15	170-002-170L002
		82SETR-ND‡	965.58/10,000			170-002-170L002

Nb de broches	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence NorComp
			1	10	100	
—	Douille	82SSFECT-NDΔ†	—	.20	.14	170-002-170L001
		82SSFETR-NDΔ‡	859.71/10,000			170-002-170L001
—	Douille	85SE-ND	—	.18	.12	170-102-170L001
		86SE-ND	—	.22	.15	170-102-170L002
—	Broche	82PECT-ND†	—	.18	.12	170-001-170L002
		82PETR-ND‡	645.84/10,000			170-001-170L002
—	Broche	82PSFECT-NDΔ†	—	.15	.10	170-001-170L001
		82PSFETR-NDΔ‡	529.38/10,000			170-001-170L001
—	Broche	83PE-ND	—	.15	.10	170-101-170L001
		84PE-ND	—	.20	.14	170-101-170L002
Contacts usinés 20 - 26 AWG — Conformés à RoHS						
—	Douille	88SE-ND	—	.36	.25	170-202-170L002
		89SE-ND	—	.68	.51	170-202-170L003
—	Broche	87PE-ND	—	.28	.19	170-201-170L002
À sertir - étain — Conforme à RoHS						
9	Mâle	709MER-ND	.91	.58	.43	170-009-172L000
	Femelle	709FER-ND	.98	.62	.46	170-009-272L000
15	Mâle	715MER-ND	1.02	.66	.48	170-015-172L000
	Femelle	715FER-ND	1.13	.70	.52	170-015-272L000
25	Mâle	725MER-ND	1.09	.68	.51	170-025-172L000
	Femelle	725FER-ND	1.13	.72	.54	170-025-272L000
37	Mâle	737MER-ND	1.85	1.20	.94	170-037-172L000
	Femelle	737FER-ND	1.85	1.23	.97	170-037-272L000
50	Mâle	750MER-ND	4.46	3.23	2.65	170-050-172L000
	Femelle	750FER-ND	4.46	3.23	2.65	170-050-272L000
À sertir - étain avec écrous-rivets de 0,098", côté carte — Conforme à RoHS						