

Amphenol® Commercial Products

Fiches modulaires RJ45



A




Fig.	Description	Dimensions (mm)			N° de référence Digi-Key		Prix unitaire		N° de référence Amphenol
		A	B	C	1	10	1	10	
Carte CI verticale									
Non blindé									
1	Sans DEL	15.50	15.75	12.83	RJHSE-3080-ND		2.05	1.26	RJHSE-3080
	DEL, vert-jaune	15.50	15.75	12.83	RJHSE-3081-ND		2.17	1.39	RJHSE-3081
	DEL, vert-vert	15.50	15.75	12.83	RJHSE-3085-ND		2.17	1.39	RJHSE-3085
Blindé									
1	Sans DEL	15.88	16.51	13.59	RJHSE-3380-ND		2.31	1.49	RJHSE-3380
	DEL, jaune-vert	15.88	16.51	13.59	RJHSE-3381-ND		2.82	1.89	RJHSE-3381
	DEL, vert-jaune	15.88	16.51	13.59	RJHSE-3384-ND		2.82	1.89	RJHSE-3384
	DEL, vert-vert	15.88	16.51	13.59	RJHSE-3385-ND		2.82	1.89	RJHSE-3385
	DEL, les deux bicolores	15.88	16.51	13.59	RJHSE-338A-ND		4.21	2.86	RJHSE-338A
Carte CI à angle droit									
Non blindé									
2	Sans DEL	14.99	15.75	13.21	RJHSE-5080-ND		1.17	.69	RJHSE-5080
	DEL, jaune-vert	14.99	15.75	13.21	RJHSE-5081-ND		1.60	1.00	RJHSE-5081
	DEL, vert-jaune	14.99	15.75	13.21	RJHSE-5084-ND		1.60	1.00	RJHSE-5084
	DEL, vert-vert	14.99	15.75	13.21	RJHSE-5085-ND		1.60	1.00	RJHSE-5085
	Sans DEL	18.67	14.60	12.95	FRJAE-408-ND		2.54	1.66	FRJAE-408
Blindé									
2	Sans DEL	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5380-ND		1.73	1.13	RJHSE-5380
	DEL, jaune-vert	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5381-ND		2.16	1.37	RJHSE-5381
	DEL, vert-jaune	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5384-ND		2.16	1.37	RJHSE-5384
	DEL, vert-vert	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5385-ND		2.16	1.37	RJHSE-5385
	DEL, les deux bicolores	15.75	16.51	13.46	RJHSE-538A-ND		3.23	2.14	RJHSE-538A
	Avec languettes, sans DEL	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5480-ND		1.73	1.13	RJHSE-5480
	Avec languettes, DEL jaune-vert	15.75	16.51	13.46	RJHSE-5481-ND		2.16	1.37	RJHSE-5481
	Filtré, sans DEL	18.03	13.97	12.70	FRJAE-418-ND		3.02	1.93	FRJAE-418
	Languette avant, sans DEL	18.03	13.97	12.70	FRJAE-438-ND		2.91	1.90	FRJAE-438


Fig.	Description	Dimensions (mm)			N° de référence Digi-Key		Prix unitaire		N° de référence Amphenol
		A	B	C	1	10	1	10	
2	Filtré, languette rouge, sans DEL	18.03	13.97	12.70	FRJAE-468-ND		3.02	1.93	FRJAE-468
	Languette rouge, sans DEL	18.03	13.97	12.70	FRJAE-488-ND		2.91	1.90	FRJAE-488
Carte CI à angle droit — Multi-port									
Non blindé									
2	DEL vert-vert, 2 ports	15.00	31.56	12.70	RJHSE-5085-02-ND		3.11	2.06	RJHSE-5085-02
Blindé									
2	Sans DEL 1x2	15.75	32.26	13.46	RJHSE-5380-02-ND		3.11	2.06	RJHSE-5380-02
	DEL jaune-vert, 2 ports	15.75	32.26	13.46	RJHSE-5381-02-ND		4.23	2.78	RJHSE-5381-02
	DEL vert-jaune, 2 ports	15.75	32.26	13.46	RJHSE-5384-02-ND		4.23	2.78	RJHSE-5384-02
	DEL vert-vert, 2 ports	15.75	32.26	13.46	RJHSE-5385-02-ND		4.23	2.78	RJHSE-5385-02
	DEL jaune-vert, 4 ports	15.76	63.75	13.46	RJHSE-5381-04-ND		5.21	3.48	RJHSE-5381-04
	DEL vert-jaune, 4 ports	15.76	63.75	13.46	RJHSE-5384-04-ND		5.21	3.48	RJHSE-5384-04
	DEL vert-vert, 4 ports	15.76	63.75	13.46	RJHSE-5385-04-ND		5.21	3.48	RJHSE-5385-04
Blindé - empilé									
3	DEL jaune-vert, 2 ports	28.15	16.51	25.40	RJSAE-5381-02-ND		5.86	4.08	RJSAE-5381-02
	DEL vert-vert, 2 ports	28.15	16.51	25.40	RJSAE-5385-02-ND		5.86	4.08	RJSAE-5385-02
	DEL les deux bicolores, 2 ports	28.15	16.51	25.40	RJSAE-538A-02-ND		6.87	4.88	RJSAE-538A-02
	DEL jaune-vert, 4 ports	28.15	32.26	25.40	RJSAE-5381-04-ND		9.47	7.01	RJSAE-5381-04
	DEL vert-vert, 4 ports	28.15	32.26	25.40	RJSAE-5385-04-ND		9.47	7.01	RJSAE-5385-04
	DEL les deux bicolores, 4 ports	28.15	32.26	25.40	RJSAE-538A-04-ND		11.02	8.27	RJSAE-538A-04
	DEL jaune-vert, 8 ports	28.15	63.75	25.40	RJSAE-5381-08-ND		15.45	11.76	RJSAE-5381-08
	DEL vert-vert, 8 ports	28.15	63.75	25.40	RJSAE-5385-08-ND		15.45	11.76	RJSAE-5385-08
	DEL les deux bicolores, 8 ports	28.15	63.75	25.40	RJSAE-538A-08-ND		18.37	14.45	RJSAE-538A-08
À angle droit, montage sur surface									
Non blindé									
4	Port unique	15.19	16.10	13.08	RJSSE-5080-ND		1.58	1.06	RJSSE-5080
	2 Ports	15.20	31.73	13.27	RJSSE-5080-02-ND		2.65	1.72	RJSSE-5080-02
	4 Ports	15.20	63.30	12.81	RJSSE-5080-04-ND		4.19	2.80	RJSSE-5080-04
Blindé									
4	Port unique	15.75	16.51	13.34	RJSSE-5380-ND		1.97	1.29	RJSSE-5380
	2 Ports	15.75	32.26	13.34	RJSSE-5380-02-ND		3.63	2.46	RJSSE-5380-02
	4 Ports	15.75	63.75	13.34	RJSSE-5380-04-ND		5.78	4.10	RJSSE-5380-04
Montage en surface à angle droit avec conducteurs de lumière									
Non blindé									
4	Port unique	15.20	15.98	13.38	RJSSE-5081-ND		1.75	1.08	RJSSE-5081
	2 Ports	15.20	31.73	13.38	RJSSE-5081-02-ND		2.94	1.96	RJSSE-5081-02
	4 Ports	15.20	63.30	13.38	RJSSE-5081-04-ND		4.62	3.19	RJSSE-5081-04
Blindé									
4	Port unique	15.75	16.51	13.34	RJSSE-5381-ND		2.13	1.33	RJSSE-5381
	2 Ports	15.75	32.26	13.34	RJSSE-5381-02-ND		2.94	1.96	RJSSE-5381-02
	4 Ports	15.75	63.75	13.34	RJSSE-5381-04-ND		5.87	4.17	RJSSE-5381-04

I/O INTERCONNECT / Digi-Key®

Ensembles de câbles autodénudants

Style	Positions/Contacts	N° de référence Digi-Key*	Prix unitaire			
			1	10	50	100
Câble droit						
1	4/4	H1443-07-ND	1.23	1.05	.88	.76
	8/8	H1883-14-ND	3.43	2.92	2.47	2.11
2	4/4	H244□-14-ND	1.72	1.47	1.24	1.06
	8/8	H288□-14-ND	3.43	2.92	2.47	2.11
3	8/8	H2883-25-ND	5.08	4.32	3.65	3.12
	6/4	H3643-14-ND	1.72	1.47	1.24	1.06
3	8/8	H3881-14-ND	3.43	2.92	2.47	2.11
	8/8	H3882-14-ND	3.43	2.92	2.47	2.11
	6/6	H1661-05C-ND	2.86	2.43	2.06	1.76
Cordon spirale						
1	6/6	H1663-05C-ND	2.86	2.43	2.06	1.76
	8/8	H1883-14C-ND	7.18	6.10	5.16	4.41
	4/4	H2441-07C-ND	2.97	2.53	2.14	1.83
2	4/4	H2442-07C-ND	2.97	2.53	2.14	1.83
	4/4	H2442-10C-ND	3.53	3.01	2.54	2.17
	6/4	H264□-05C-ND	2.76	2.35	1.99	1.70
3	8/8	H2881-05C-ND	5.56	4.72	3.99	3.41
	8/8	H2883-07C-ND	4.63	3.94	3.33	2.85
3	6/6	H3662-05C-ND	2.86	2.43	2.06	1.76

* 1 = blanc, 2 = noir, 3 = argent satiné.
Remarque : Longueur personnalisable également disponible — commande minimale exigée.



H □ □ □ □ - □ □ □ - ND

Type de fil : (couleur)
 1 = blanc
 2 = noir
 3 = argent satiné

C = cordon enroulé désigné

Longueur* (utiliser les « pieds » uniquement)
 07 = 7' de long (2,13 m)
 14 = 14' de long (4,27 m)
 25 = 25' de long (7,62 m)
 05 = 5' de long (1,52 m)
 07 = 7' de long (2,13 m)
 10 = 10' de long (3,05 m)
 14 = 14' de long (4,27 m)

Connecteur(s) :
 44 = 4 pos., 4 contacts (noir sur broche 1)
 64 = 6 pos., 4 contacts (noir sur broche 1)
 66 = 6 pos., 6 contacts (blanc sur broche 1)
 88 = 8 pos., 8 contacts (gris sur broche 1)

Ensemble de câble droit
 Exemple : H 1 4 4 1 - 0 7 - ND
 Style 1
 4 pos.
 4 contacts
 Fil blanc
 7' de long (2,13 m)

Ensemble de cordon enroulé
 Exemple : H 1 4 4 1 - 1 0 C - ND
 Style 1
 4 pos.
 4 contacts
 Fil blanc
 10' de long (2,13 m)
 Longueur étendue optimale

Comment passer commande : 1) Choisir le numéro de référence en substituant simplement le code correspondant pour indiquer ce qui suit : style, connecteur(s), type de câble et longueur (en pieds plutôt qu'en mètres).