



Capsules de contact de fils – isolées

Matériau : cuivre/plastique Surface : étamage



Capsules de contact avec fil à deux conducteurs pour deux fils

Matériau : cuivre/plastique Surface : étamée



A

Size (mm ²)	AWG	Type	Code de couleur	Dimensions (mm)				N° de référence Digi-Key	Prix			N° de réf. AE
				A	B	C	D		10	50	100	
0.14	26	DIN	Gris	10.5	6	0.8	2.0	288-1001-ND*	1.97	8.60	14.74	1161014
				12.5	8	0.8	2.0	288-1002-ND*	2.10	9.19	15.75	1181014
		W	Gris	10.5	6	0.8	2.0	288-1039-ND*	1.97	8.60	14.74	1162014
0.25	24	DIN	Jaune	10.5	6	0.8	2.0	288-1003-ND*	1.97	8.60	14.74	11610025
				12.5	8	0.8	2.0	288-1004-ND*	2.10	9.19	15.75	11810025
		W	Bleu	10.5	6	0.8	2.0	288-1041-ND*	1.97	8.60	14.74	11620025
0.34	22	DIN	Turquoise	10.5	6	0.8	2.0	288-1005-ND*	1.97	8.60	14.74	1161034
				12.5	8	0.8	2.0	288-1006-ND*	2.10	9.19	15.75	1181034
		W	Turquoise	10.5	6	0.8	2.0	288-1043-ND*	1.97	8.60	14.74	1162034
0.50	20	DIN	Blanc	11.5	6	1.1	2.5	288-1007-ND	1.42	6.23	10.67	1161050
				13.5	8	1.1	2.5	288-1008-ND	1.02	4.45	7.62	1181050
		W	Orange	11.5	6	1.1	2.5	288-1045-ND	1.42	6.23	10.67	1162050
0.75	20	DIN	Gris	12.0	6	1.3	2.8	288-1010-ND	1.49	6.52	11.18	1161075
				14.0	8	1.3	2.8	288-1011-ND	1.02	4.45	7.62	1181075
		W	Blanc	12.0	6	1.3	2.8	288-1048-ND	1.49	6.52	11.18	1162075
1.00	18	DIN	Rouge	12.5	6	1.5	3.0	288-1014-ND	1.69	7.41	12.71	1161010
				14.5	8	1.5	3.0	288-1015-ND	1.08	4.74	8.13	1181010
		W	Jaune	12.5	6	1.5	3.0	288-1052-ND	1.69	7.41	12.71	1162010
1.50	16	DIN	Noir	12.5	6	1.8	3.4	288-1018-ND*	2.37	10.38	17.79	1161015
				14.5	8	1.8	3.4	288-1019-ND	1.49	6.52	11.18	1181015
		W	Rouge	12.5	6	1.8	3.4	288-1057-ND	1.49	6.52	11.18	1182015
2.08	14	DIN	Jaune	14.5	8	2.05	3.6	288-1023-ND*	1.86	8.16	13.98	1181208
2.50	14	DIN	Bleu	15.0	8	2.3	4.2	288-1024-ND	1.49	6.52	11.18	1181025
				19.0	12	2.3	4.2	288-1025-ND	2.03	8.89	15.25	11121025
		W	Bleu	15.0	8	2.3	4.2	288-1062-ND	1.49	6.52	11.18	1182025
4.00	12	DIN	Gris	17.5	10	2.9	4.8	288-1027-ND	2.44	10.67	18.30	11101040
				20.0	12	2.9	4.8	288-1028-ND	2.44	10.67	18.30	11121040
		W	Gris	17.5	10	2.9	4.8	288-1065-ND	2.44	9.15	12.20	11102040
6.00	10	DIN	Jaune	20.0	12	3.6	6.2	288-1030-ND	3.22	12.07	16.09	11121060
				20.0	12	3.6	6.2	288-1068-ND	3.22	12.07	16.09	11122060
		W	Noir	20.0	12	3.6	6.2	288-1032-ND	3.22	12.07	16.09	11121100
16.00	6	DIN	Bleu	23.0	12	6.0	8.8	288-1034-ND	4.40	16.52	22.02	11121160
25.00	4	DIN	Jaune	29.0	16	7.5	11.0	288-1036-ND	11.18	41.93	55.90	11161250

* Non conforme à DIN 46228 Partie 4
Remarque : D'autres tailles sont disponibles sur notre site Internet. ‡ Taille (en mm 2)

Taille (en mm ²)	AWG	Couleur	Dimensions (mm)				N° de référence Digi-Key	Prix			N° de réf. AE
			A	B	C	D		10	50	100	
2 x 0.50	2 x 20	Blanc	15.0	8.0	1.5	2.3 / 4.5	288-1124-ND	1.36	5.93	10.16	1381050
2 x 0.75	2 x 20	Gris	15.0	8.0	1.8	2.6 / 5.1	288-1125-ND	1.36	5.93	10.16	1381075
2 x 0.75	2 x 20	Gris	17.0	10.0	1.8	2.6 / 5.1	288-1126-ND	1.73	7.56	12.96	13101075
2 x 1.00	2 x 18	Rouge	15.0	8.0	2.05	3.2 / 5.1	288-1127-ND	1.59	6.97	11.94	1381010
2 x 1.00	2 x 18	Rouge	17.0	10.0	2.05	3.2 / 5.1	288-1128-ND	2.20	9.64	16.52	13101010
2 x 1.50	2 x 16	Noir	16.0	8.0	2.3	3.5 / 6.4	288-1129-ND	1.90	8.30	14.23	1381015
2 x 1.50	2 x 16	Noir	20.0	12.0	2.3	3.5 / 6.4	288-1130-ND	2.71	11.86	20.33	13121015
2 x 2.50	2 x 14	Bleu	18.5	10.0	2.9	4.0 / 7.5	288-1131-ND	2.71	11.86	20.33	13101025
2 x 2.50	2 x 14	Bleu	21.5	13.0	2.9	4.0 / 7.5	288-1132-ND	2.71	11.86	20.33	13131025
2 x 4.00	2 x 12	Gris	23.0	12.0	3.8	4.9 / 8.6	288-1133-ND	4.91	18.42	24.56	13121040
2 x 6.00	2 x 10	Jaune	25.0	14.0	4.9	5.8 / 9.6	288-1134-ND	5.25	19.69	26.26	13141060
2 x 10.0	2 x 8	Rouge	26.0	14.0	6.5	7.0 / 12.6	288-1135-ND	6.44	24.14	32.19	13141100
2 x 16.0	2 x 6	Bleu	31.0	16.0	8.5	8.8 / 16.6	288-1136-ND	16.94	74.11	127.05	13161160

Capsules de contact de fils – non isolées

Matériau : cuivre Surface : étamée



Taille (en mm ²)	AWG	Couleur	Dimensions (mm)			N° de référence Digi-Key	Prix			N° de réf. AE
			A	B	C		10	50	100	
0.25	24		5	0.8	1.7	288-1077-ND*	.51	2.23	3.81	12510025
			7	0.8	1.7	288-1078-ND*	.51	2.23	3.81	12710025
0.34	22		5	0.9	1.8	288-1079-ND*	.54	2.37	4.07	12510034
			7	0.9	1.8	288-1080-ND*	.54	2.37	4.07	12710034
0.50	20		6	1.0	2.1	288-1081-ND	.58	2.52	4.32	12610050
			8	1.0	2.1	288-1082-ND*	.61	2.67	4.57	12810050
			10	1.0	2.1	288-1083-ND	.61	2.67	4.57	12101050
0.75	20		6	1.2	2.3	288-1084-ND	.71	3.12	5.34	12610075
			8	1.2	2.3	288-1085-ND*	.71	3.12	5.34	12810075
			10	1.2	2.3	288-1086-ND	.75	3.26	5.59	12101075
			12	1.2	2.3	288-1087-ND	.81	3.56	6.10	121210075
1.00	18		6	1.4	2.5	288-1088-ND	.75	3.26	5.59	12610100
			7	1.4	2.5	288-1089-ND	.75	3.26	5.59	12710100
			8	1.4	2.5	288-1090-ND*	.75	3.26	5.59	12810100
			10	1.4	2.5	288-1091-ND	.75	3.26	5.59	121010100
1.50	16		7	1.7	2.8	288-1093-ND	.78	3.41	5.84	12710150
			8	1.7	2.8	288-1094-ND	.78	3.41	5.84	12810150
			10	1.7	2.8	288-1095-ND	.81	3.56	6.10	121010150
			12	1.7	2.8	288-1096-ND	.91	4.01	6.86	121210150
2.50	14		7	2.2	3.4	288-1099-ND	.98	4.30	7.37	12710250
			8	2.2	3.4	288-1100-ND	.98	4.30	7.37	12810250
			10	2.2	3.4	288-1101-ND	.98	4.30	7.37	121010250
			12	2.2	3.4	288-1102-ND	.98	4.30	7.37	121210250
4.00	12		9	2.8	4.0	288-1105-ND	.95	4.15	7.11	12910400
			10	2.8	4.0	288-1106-ND	.95	4.15	7.11	121010400
			12	2.8	4.0	288-1107-ND	.85	3.71	6.35	121210400
6	10		10	3.5	4.7	288-1110-ND	1.90	8.30	14.23	121010600
			12	3.5	4.7	288-1111-ND	1.90	8.30	14.23	121210600
10.00	8		12	4.5	5.8	288-1114-ND	1.69	7.41	12.71	1212110
25.00	4		12	7.3	9.5	288-1121-ND*	8.81	38.54	66.07	1212125

* Non conforme à DIN 46228 Partie 1

Coffrets d'assortiment

288-1147-ND	Coffret d'assortiment 1 — 150 pièces type DIN (30 pièces de chacune des tailles 0,25, 0,34, 0,50, 0,75 et 1,00).....	42.35
288-1153-ND	Coffret d'assortiment 1 — 150 pièces type W (30 pièces de chacune des tailles 0,25, 0,34, 0,50, 0,75 et 1,00).....	42.35
288-1148-ND	Coffret d'assortiment 2 — 400 pièces type DIN (50 pièces de chacune des tailles 0,50 et 2,50 ; 100 pièces de chacune des tailles 0,75, 1,00 et 1,50).....	63.53
288-1154-ND	Coffret d'assortiment 2 — 400 pièces type W (50 pièces de chacune des tailles 0,50 et 2,50 ; 100 pièces de chacune des tailles 0,75, 1,00 et 1,50).....	63.53
288-1149-ND	Coffret d'assortiment 3 — 100 pièces type DIN (50 pièces de taille 4,00 ; 20 pièces de taille 6,00 et 10,00, 10 pièces de taille 16,00).....	52.94
288-1155-ND	Coffret d'assortiment 3 — 100 pièces type W (50 pièces de valeur 4,00 ; 20 pièces de valeurs 6,00 et 10,00, 10 pièces de valeur 16,00).....	52.94
288-1156-ND	Coffret d'assortiment 7 — 1 800 pièces (500 pièces de taille 0,50 ; 400 pièces de chacune des tailles 0,75 et 1,00 ; 300 pièces de taille 1,50 ; 200 pièces de taille 2,50).....	74.11
288-1157-ND	Coffret d'assortiment 8 — 370 pièces (150 pièces de taille 4,00 ; 100 pièces de taille 6,00 ; 80 pièces de taille 10,00 ; 40 pièces de taille 16,00).....	63.53

Kit de pinces à sertir

Caractéristiques : • Étui de transport en métal pratique et portatif • Bagues isolées • Assortiment de bagues à partir de 10-24 AWG • Outil à dénuder et à sertir inclus • Idéal pour les techniciens et le prototype

288-1238-ND (Numéro de référence AE : CRIMPKIT)..... 415.03

Pinces à sertir

288-1163-ND	Pince de prototype pour bagues 10-22 AWG (Numéro réf. AE : TRAP 22-10).....	37.04
288-1158-ND	Pour bagues 10-24 AWG (Numéro réf. AE : TRAP 24-10).....	148.23
288-1159-ND	Pour bagues 4-8 AWG (Numéro réf. AE : TRAP 8-4).....	159.63
288-1161-ND	Pour bagues 10-28 AWG (Numéro réf. AE : SQ 28-10).....	177.87
288-1162-ND	Pour bagues 8-12 AWG (Numéro réf. AE : TRAP 12-8 TW).....	212.36
288-1234-ND	Outil pneumatique manuel pour 14-24 AWG (Numéro réf. AE : PC 24-14H).....	539.17
288-1235-ND	Outil pneumatique manuel pour 14-24 AWG (Numéro réf. AE : PC 24-14B).....	713.33
288-1236-ND	Outil pneumatique manuel pour 8-12 AWG (Numéro réf. AE : PC 12-8H).....	631.81
288-1237-ND	Outil pneumatique d'établi pour 8-12 AWG (Numéro réf. AE : PC 12-8B).....	8