

### SPÉCIFICATIONS :

**Mécaniques :** • Angle de rotation : 210° ±20° • Couple de rotation : 20 à 250 g-cm • Force d'arrêt : 750 gf-cm • Chaleur de brasage : 240 à 280 °C, 5 secondes maximum ; 280 à 300 °C, 3 secondes maximum • **Endurance à la rotation :** 100 cycles

**Électrique :** • Puissance nominale : 0,1 W (à temp. inf. à 50 °C) • Tension de fonctionnement maximale : 50 V • Variation : B (linéaire) • Résistance : 200 Ω à 1 MΩ • Tolérance : ±30 %

### CARACTÉRISTIQUES :

• Dimension miniature, léger, 6,4 x 6,7 mm • Convient à l'insertion automatique, boîtier carré • Convient à l'ajustement automatique, moment de torsion de rotation stable • Construction antipoussière et antifix • Ajustable en haut et en bas • Borne de montage encliquetable pour EVN-D8A/D2A


**Applications :** • Équipement de consommation tel que TV, VTR (magnétoscope), stéréo, radio.



**Kit d'assortiment Digi-Key®**  
14 potentiomètres réglables au carbone, Panasonic, 6 mm, qualité Panasonic

Cat. Numéro **DXA-KIT-ND** ..... **25.37**

**140 potentiomètres réglables au carbone, 6 mm :** le prix inclut la boîte de rangement de style plat, divisée, pratique, avec guide pour stockage facile et accès rapide.



### Série EVN-D2A ajustement latéral (vrac) — Série EVN-D8A ajustement supérieur (vrac)


Résistance (Ω)	N° de référence Digi-Key Ajustement latéral	N° de référence Digi-Key Ajustement supérieur	Prix en gros				N° de référence Panasonic Ajustement latéral	N° de référence Panasonic Ajustement supérieur	
			1	10	100	500			1 000
200	D1AA22-ND*	D4AA22-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B22	EVN-D8AA03B22
500	D1AA52-ND*	D4AA52-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B52	EVN-D8AA03B52
1K	D1AA13-ND*	D4AA13-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B13	EVN-D8AA03B13
2K	D1AA23-ND	D4AA23-ND	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B23	EVN-D8AA03B23
5K	D1AA53-ND*	D4AA53-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B53	EVN-D8AA03B53
10K	D1AA14-ND	D4AA14-ND	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B14	EVN-D8AA03B14
20K	D1AA24-ND*	D4AA24-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B24	EVN-D8AA03B24
50K	D1AA54-ND*	D4AA54-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B54	EVN-D8AA03B54
100K	D1AA15-ND*	D4AA15-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B15	EVN-D8AA03B15
200K	D1AA25-ND*	D4AA25-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B25	EVN-D8AA03B25
500K	D1AA55-ND*	D4AA55-ND*	.30	2.23	16.47	61.75	96.05	EVN-D2AA03B55	EVN-D8AA03B55

◆ Conforme à RoHS \* Indique que la pièce est incluse dans le kit DXA.

### Série EVN-DCA ajustement latéral (bande) — Série EVN-DJA ajustement supérieur (bande)

Rés. (Ω)	N° de référence Digi-Key Ajustement latéral	N° de référence Digi-Key Ajustement supérieur	Prix de bande coupée				N° de référence Digi-Key Ajustement latéral	N° de référence Digi-Key Ajustement supérieur	Prix de bande et boîte 1 000	N° de référence Panasonic Ajustement latéral	N° de référence Panasonic Ajustement supérieur
			1	10	100	500					
200	DCA22CT-ND	DJA22CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA22TB-ND	DJA22TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B22	EVN-DJAA03B22
500	DCA52CT-ND	DJA52CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA52TB-ND	DJA52TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B52	EVN-DJAA03B52
1K	DCA13CT-ND	DJA13CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA13TB-ND	DJA13TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B13	EVN-DJAA03B13
2K	DCA23CT-ND	DJA23CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA23TB-ND	DJA23TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B23	EVN-DJAA03B23
5K	DCA53CT-ND	DJA53CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA53TB-ND	DJA53TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B53	EVN-DJAA03B53
10K	DCA14CT-ND	DJA14CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA14TB-ND	DJA14TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B14	EVN-DJAA03B14
20K	DCA24CT-ND	DJA24CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA24TB-ND	DJA24TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B24	EVN-DJAA03B24
50K	DCA54CT-ND	DJA54CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA54TB-ND	DJA54TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B54	EVN-DJAA03B54
100K	DCA15CT-ND	DJA15CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA15TB-ND	DJA15TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B15	EVN-DJAA03B15
200K	DCA25CT-ND	DJA25CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA25TB-ND	DJA25TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B25	EVN-DJAA03B25
500K	DCA55CT-ND	DJA55CT-ND	.35	2.53	18.70	70.13	DCA55TB-ND	DJA55TB-ND	109.26	EVN-DCAA03B55	EVN-DJAA03B55

◆ Conforme à RoHS



**SPÉCIFICATIONS :** • Plage de résistance : 100 à 500 kΩ • Tolérance : +25 % • Variation : linéaire • Résistance résiduelle : 5 % maximum • Puissance nominale : 0,3 W maximum (70 °C) • Tension nominale : 100 V maximum • TCR : +200 ppm/°C • Couple de rotation : 20 à 250 g-cm • Force d'arrêt : 300 g-cm minimum • Angle de rotation : 200° ±20° • Température de fonctionnement : -40 à 101 °C (EVM-31G/36G)

Résistance Ω	N° de référence Digi-Key Horizontal—31GA	Prix		N° de référence Panasonic Horizontal—31G
		1	100	
100	31G12-ND	.57	4.47	EVM-31GA00B12
500K	31G55-ND	.57	4.47	EVM-31GA00B55

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2059