



Gaine thermorétractable

Gaine en polyoléfine à double paroi doublée d'adhésif

Séries Q5-2X et Q5-3X

Caractéristique : • Conçu pour offrir une isolation et une étanchéité à l'épreuve de l'eau et de l'humidité des fils automobiles, câbles de livraison, tubes métalliques et faisceaux de fils.

Spécifications : • **Température de fonctionnement :** -45 à 125 °C • **Température de recouvrement :** 125 °C • **Homologations :** UL 224 : 150 °C, 600 V, dossier n° E236137 • **Coefficient de rétractabilité :** série Q5-2X : 2:1 - série Q5-3X : 3:1 • **Couleur :** noir

Diam. gaine ± pouces	Diamètre intérieur minimal tel quel mm	Après recouvrement - mm			N° de référence Digi-Key	Vendu par longueurs de 4 pieds, prix à la longueur uniquement		
		Diamètre intérieur maximal	Épaisseur nominale de la paroi	Épaisseur nominale de l'adhésif		4' (1 pièce)	8' (2 pièces)	20' (5 pièces)
Série Q5-2X								
1/8	3.2	1.60	0.70	0.20	Q52X018B-ND	1.08	1.86	4.12
3/16	4.8	2.40	0.70	0.20	Q52X316B-ND	1.29	2.24	4.95
1/4	6.4	3.20	0.75	0.20	Q52X014B-ND	1.58	2.74	6.04
3/8	9.5	4.80	0.75	0.20	Q52X038B-ND	2.15	3.73	8.24
1/2	12.7	6.40	0.75	0.20	Q52X012B-ND	2.94	5.09	11.26
3/4	19.1	9.50	0.90	0.20	Q52X034B-ND	4.80	8.33	18.41
1	25.4	12.70	1.10	0.20	Q52X100B-ND	7.10	12.30	27.20
1 1/2	38.1	19.00	1.10	0.20	Q52X112B-ND	11.82	20.49	45.31
Série Q5-3X								
1/8	3.0	0.60	1.00±0.10	0.50	Q53X018B-ND	1.08	1.86	4.12
3/16	4.8	1.50	1.10±0.10	0.50	Q53X316B-ND	1.29	2.24	4.95
1/4	6.0	2.00	1.20±0.10	0.50	Q53X014B-ND	1.58	2.74	6.04
3/8	9.0	3.00	1.30±0.10	0.60	Q53X038B-ND	2.15	3.73	8.24
1/2	12.0	4.00	1.70±0.15	0.80	Q53X012B-ND	3.29	5.72	12.65
3/4	19.0	6.00	2.00±0.20	0.80	Q53X034B-ND	5.23	9.06	20.05
1	24.0	8.00	2.20±0.20	1.05	Q53X100B-ND	8.24	14.28	31.58
1 1/4	30.0	10.00	2.40±0.20	1.05	Q53X114B-ND	9.89	17.14	37.91
1 1/2	40.0	13.00	2.50±0.20	1.05	Q53X112B-ND	11.54	20.43	44.42
2	50.0	19.00	2.50±0.20	1.05	Q53X200B-ND	16.58	29.33	63.76

‡ Taille avant rétraction

Gaine polyoléfine thermorétractable

Séries Q2-F et Q2-F3X

Caractéristiques : • Gaine rétractable ignifugée respectueuse de l'environnement • Possède une bonne flexibilité et une résistance mécanique supérieure pour des domaines tels que l'électronique, la communication et l'industrie automobile

Spécifications : • **Plage de température de fonctionnement :** -55 à 135 °C • **Température de recouvrement :** 100 °C • **Coefficient de rétractabilité :** Q2-F : 2:1 ; Q2-F3X : 3:1 • **Homologations :** UL 224 : 125 °C, 600 V, VW-1, fichier n° E236137 • **Matériau :** pas de BPB, OBPB, EBPB • **Teneur en cadmium :** <5 ppm • **Teneur en plomb :** <10 ppm • **Couleur standard :** noir

Diam. gaine ± pouces	Diamètre intérieur minimal tel quel mm	Après recouvrement		N° de référence Digi-Key	Vendu par longueurs de 4 pieds, prix à la longueur uniquement			Longueur bobine pieds	Prix par bobine
		Diamètre intérieur maximal	Épaisseur de paroi nominale mm		4' (1 pièce)	20' (5 pièces)			
Série Q2-F									
3/64	1.6	0.60	0.40±0.08	Q2F364B-ND Q2F364B-100-ND Q2F364B-1000-ND	.30	1.15	—	100	3.82
1/16	2.0	0.80	0.43±0.08	Q2F116B-ND Q2F116B-100-ND Q2F116B-1000-ND	.31	1.21	—	100	4.01
3/32	3.1	1.20	0.51±0.08	Q2F332B-ND Q2F332B-100-ND Q2F332B-500-ND	.35	1.33	—	100	4.40
1/8	3.7	1.60	0.51±0.08	Q2F018B-ND Q2F018B-100-ND Q2F018B-500-ND	.37	1.44	—	100	4.78
3/16	5.2	2.40	0.51±0.08	Q2F316B-ND Q2F316B-100-ND Q2F316B-500-ND	.53	2.05	—	100	6.78
1/4	6.8	3.20	0.64±0.08	Q2F014B-ND Q2F014B-100-ND Q2F014B-500-ND	.67	2.57	—	100	8.50
5/16	8.8	4.00	0.64±0.08	Q2F516B-ND Q2F516B-100-ND Q2F516B-250-ND	.77	2.97	—	100	9.84
3/8	10.7	4.80	0.64±0.08	Q2F038B-ND Q2F038B-100-ND Q2F038B-250-ND	.91	3.49	—	100	11.56
1/2	13.7	6.40	0.64±0.08	Q2F012B-ND Q2F012B-100-ND Q2F012B-200-ND	1.13	4.33	—	100	14.33
5/8	16.7	8.00	0.76±0.08	Q2F058B-ND Q2F058B-50-ND Q2F058B-200-ND	1.75	6.72	—	50	11.13
3/4	20.5	9.50	0.76±0.08	Q2F034B-ND Q2F034B-50-ND Q2F034B-200-ND	2.07	7.91	—	50	13.09
1	26.5	12.70	0.89±0.12	Q2F100B-ND Q2F100B-50-ND Q2F100B-200-ND	2.93	11.21	—	50	18.58
Série Q2-F3X									
1/16	1.6	0.5	0.45	Q2F3X116B-ND Q2F3X116B-100-ND Q2F3X116B-500-ND	.33	1.25	—	100	3.91
1/8	3.2	1.0	0.55	Q2F3X018B-ND Q2F3X018B-100-ND Q2F3X018B-500-ND	.41	1.55	—	100	5.30
3/16	4.8	1.5	0.60	Q2F3X316B-ND Q2F3X316B-100-ND Q2F3X316B-250-ND	1.16	4.46	—	100	7.61

‡ Taille avant rétraction

Diam. gaine ± pouces	Diamètre intérieur minimal tel quel mm	Après recouvrement		N° de référence Digi-Key	Vendu par longueurs de 4 pieds, prix à la longueur uniquement		Longueur bobine pieds	Prix par bobine
		Diamètre intérieur maximal	Épaisseur de paroi nominale mm		4' (1 pièce)	20' (5 pièces)		
1/4	6.4	2.0	0.65	Q2F3X014B-ND Q2F3X014B-100-ND Q2F3X014B-250-ND	.80	3.05	—	100
3/8	9.5	3.0	0.75	Q2F3X038B-ND Q2F3X038B-100-ND Q2F3X038B-250-ND	1.08	4.16	—	100
1/2	12.7	4.0	0.80	Q2F3X012B-ND Q2F3X012B-50-ND Q2F3X012B-150-ND	1.36	5.20	—	50
3/4	19.1	6.0	0.90	Q2F3X034B-ND Q2F3X034B-50-ND Q2F3X034B-150-ND	2.53	9.72	—	50
1	25.4	8.0	1.20	Q2F3X100B-ND Q2F3X100B-50-ND Q2F3X100B-150-ND	3.57	13.68	—	50
1 1/2	39.0	13.0	1.25	Q2F3X112B-ND Q2F3X112B-50-ND Q2F3X112B-150-ND	6.46	24.76	—	50

‡ Taille avant rétraction

Kits de gaines thermorétractables

Séries Q2-F et Q2-Z

Le Kit thermorétractable 1 contient : 180 pièces, 6" longueurs, noir
3/64" (40 pièces), 1/16" (36 pièces), 3/32" (32 pièces), 1/8" (28 pièces), 3/16" (24 pièces), 1/4" (20 pièces) **17.09**

Le Kit thermorétractable 2 contient : 82 pièces, 6" longueurs, noir
5/16" (18 pièces), 3/8" (16 pièces), 1/2" (14 pièces), 5/8" (14 pièces), 3/4" (12 pièces), 1" (8 pièces) **23.29**

Le Kit thermorétractable 1 contient : 180 pièces, 6" longueurs, noir 3/64" (40 pièces),
1/16" (36 pièces), 3/32" (32 pièces), 1/8" (28 pièces), 3/16" (24 pièces), 1/4" (20 pièces) **18.70**

Le Kit thermorétractable 2 contient : 82 pièces, 6" longueurs, noir
5/16" (18 pièces), 3/8" (16 pièces), 1/2" (14 pièces), 5/8" (14 pièces), 3/4" (12 pièces), 1" (8 pièces) **25.63**

Le Kit thermorétractable 4 contient : 141 pièces, 6" longueurs, noir
1/16" (39 pièces), 1/8" (31 pièces), 1/4" (23 pièces), 3/8" (19 pièces), 1/2" (19 pièces), 1" (10 pièces) **29.26**

Sacs de recharge

Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire
Sacs de recharge pour Q2F Kit 1		
3/64", 40 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F2-KIT-ND	1.10
1/16", 36 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F3-KIT-ND	1.04
3/32", 32 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F4-KIT-ND	1.01
1/8", 28 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F5-KIT-ND	.96
3/16", 24 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F6-KIT-ND	1.17
1/4", 20 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F7-KIT-ND	1.22
Sacs de recharge pour Q2F Kit 2		
5/16", 18 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F9-KIT-ND	1.27
3/8", 16 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F10-KIT-ND	1.33
1/2", 14 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F11-KIT-ND	1.44
5/8", 14 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F12-KIT-ND	2.24
3/4", 12 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F13-KIT-ND	2.26
1", 8 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F14-KIT-ND	2.13
Sacs de recharge pour Q2F Kit 4		
1/16", 39 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F16-KIT-ND	1.13
1/8", 31 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F17-KIT-ND	1.04
1/4", 23 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F18-KIT-ND	1.33
3/8", 19 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F19-KIT-ND	1.45
1/2", 19 pièces (se composent de pièces de 6"), noir	Q2F20-KIT-ND	1.57
1", 10 pièces (se composent de pièces de 6"), couleurs assorties	Q2F21-KIT-ND	2.32

Gaine thermorétractable

Kynar® (PVDF) flexible, à parois fines, modifiée – Série Q-150K

Caractéristiques : • Excellente gaine en poly(fluorure de vinylidène) thermorétractable, ignifugée • Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux coupures • Propriétés supérieures des produits chimiques et solvants • Disponible en transparent et en noir

Spécifications : • **Température de fonctionnement :** -55 à 150 °C • **Température de recouvrement :** 175 °C • **Coefficient de rétractabilité :** 2:1 • **Homologations :** UL 224 : 150 °C, 600 V, fichier n° E245010

Diam. gaine ± pouces	Diamètre intérieur minimal tel quel mm	Après recouvrement		Couleur	N° de référence Digi-Key	Vendu par longueurs de 4 pieds, prix à la longueur uniquement		
		Diamètre intérieur maximal	Épaisseur de paroi mm			4' (1 pièce)	8' (2 pièces)	20' (5 pièces)
3/64	1.2	0.6 0	0.25±0.05	Transparente Noir	QKY364C-ND QKY364B-ND	1.25	2.17	4.80
1/16	1.6	0.80	0.25±0.05	Transparente Noir	QKY116C-ND QKY116B-ND	1.40	2.42	5.36
3/32	2.4	1.20	0.27±0.04	Transparente Noir	QKY332C-ND QKY332B-ND	1.77	3.07	6.78
1/8	3.2	1.60	0.27±0.04	Transparente Noir	QKY018C-ND QKY018B-ND	2.13	3.70	8.19
3/16	4.8	2.40	0.27±0.04	Transparente Noir	QKY316C-ND QKY316B-ND	3.02	5.23	11.58
1/4	6.4	3.20	0.33±0.05	Transparente Noir	QKY014C-ND QKY014B-ND	3.68	6.39	14.12
3/8	9.5	4.80	0.33±0.05	Transparente Noir	QKY038C-ND QKY038B-ND	5.60	9.71	21.46
1/2	12.7	6.40	0.33±0.05	Transparente Noir	QKY012C-ND QKY012B-ND	7.51	13.03	28.81
3/4	19.1	9.50	0.43±0.07	Transparente Noir	QKY034C-ND QKY034B-ND	11.37	20.12	43.72
1	25.4	12.70	0.48±0.07	Transparente Noir	QKY100C-ND QKY100B-ND	14.57	25.34	57.02

‡ Taille avant rétraction