

Onduleurs et lampes fluorescentes à cathode froide

Lampes blanches tri-phosphore RVB

Lampe fluorescente à cathode froide


Diam. (mm)	Réel (mm)	Tension initiale (V)	Tension lampe (V)	Cour. lampe (mA)	Intensité (Cd./m²)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence JKL	
							1	10	50		
2.0	125	700	280	5	38,000	289-1145-ND	8.72	7.89	6.65	BF20125-28B	
	218	1250	500	5	46,000	289-1107-ND	9.60	8.69	7.32	BF20218-24B	
	226	1275	510	5	46,000	289-1144-ND	10.32	9.34	7.87	BF20226-24B	
	228	1300	515	5	46,000	289-1146-ND	10.32	9.34	7.87	CF20228-31B	
	277	1560	625	5	38,000	289-1147-ND	10.32	9.34	7.87	CF20277-28B	
	292	1650	660	5	46,000	289-1108-ND	10.82	9.79	8.24	BF20292-24B	
2.2	140	730	340	5	38,000	289-1053-ND	8.72	7.89	6.65	BF22140-24B	
	160	800	370	5	38,000	289-1136-ND	8.72	7.89	6.65	BF22160-24B	
	180	1140	380	5	38,000	289-1148-ND	8.18	7.41	6.24	BF22180-28B	
	258	1700	720	5	38,000	289-1059-ND	8.72	7.89	6.65	BF22258-25B	
	312	1100	618	6	28,000	289-1168-ND	10.99	9.95	8.37	BF23312-24B	
	437	1400	835	5	38,000	289-1137-ND	12.26	11.09	9.34	BF24438-33B	
2.6	61	490	195	5	30,000	289-1140-ND	8.72	7.89	6.65	BF2661-24B	
	180	1000	400	5	38,000	289-1054-ND	8.72	7.89	6.65	BF26180-24B	
	188	1300	525	5	38,000	289-1039-ND	8.72	7.89	6.65	BF26188-20B	
	214	1450	620	5	30,000	289-1060-ND	8.72	7.89	6.65	BF26214-20B	
	230	1175	495	5	30,000	289-1138-ND	10.82	9.79	8.24	BF26230-24B	
	240	1250	505	5	30,000	289-1055-ND	10.81	9.79	8.24	BF26240-24B	
	250	1300	525	5	30,000	289-1056-ND	10.81	9.79	8.24	BF26250-24B	
	285	1500	725	5	30,000	289-1057-ND	10.81	9.79	8.24	BF26285-20B	
	318	1636	676	5	34,000	289-1109-ND	10.82	9.79	8.24	BF26318-20B	
	346	1450	700	6	36,000	289-1149-ND	10.82	9.79	8.24	CF26346-37B	
	349	1715	730	5	30,000	289-1150-ND	10.82	9.79	8.24	CF26349-28B	
	360	1650	700	5	38,000	289-1139-ND	10.99	9.95	8.38	BF26360-20B	
	499	2100	1000	6	36,000	289-1151-ND	10.99	9.95	8.38	CF26499-37B	
	600	2340	1125	6	36,000	289-1152-ND	10.99	9.95	8.38	CF26600-37B	
2.9	25	400	165	5	19,000	289-1002-ND	8.72	7.89	6.65	BF325-22B	
	25	400	165	5	—	289-1154-ND	14.50	13.12	11.05	BF325-HG	
	275	1475	590	5	28,000	289-1142-ND	10.82	9.79	8.24	BF3275-20B	
	380	1975	790	5	28,000	289-1143-ND	10.99	9.95	8.38	BF3380-24B	
	50	500	195	5	28,000	289-1003-ND	8.72	7.89	6.65	BF350-20B	
	75	525	210	5	28,000	289-1058-ND	8.72	7.89	6.65	BF375-20B	
	86	540	220	5	28,000	289-1004-ND	8.72	7.89	6.65	BF386-20B	
	100	665	270	5	28,000	289-1005-ND	8.72	7.89	6.65	BF3100-20B	
	160	850	345	5	28,000	289-1006-ND	8.72	7.89	6.65	BF3160-20B	
	216	1100	440	5	28,000	289-1040-ND	8.72	7.89	6.65	BF3216-20B	
3.0	228	1150	460	5	28,000	289-1007-ND	8.72	7.89	6.65	BF3228-21B	
	240	1150	480	5	28,000	289-1141-ND	10.82	9.79	8.24	BF3240-24B	
	250	1200	520	5	28,000	289-1008-ND	8.72	7.89	6.65	BF3250-20B	
	300	1350	665	5	28,000	289-1041-ND	10.81	9.79	8.24	BF3300-20B	
	360	1500	785	5	28,000	289-1042-ND	10.81	9.79	8.24	BF3360-20B	
	418	1800	965	5	16,000	289-1043-ND	8.72	7.89	6.65	BF4183-20B	
	418	1400	765	5	15,000	289-1061-ND	11.60	10.50	8.84	BF4418-20B	
	4.85	142	800	260	5	9,500	289-1153-ND	8.72	7.89	6.65	BF4142-20B
	5.6	118	600	305	5	7,000	289-1009-ND	8.72	7.89	6.65	BF5118-20B
	165	800	400	5	7,000	289-1044-ND	8.72	7.89	6.65	BF5165-20B	
6.5	200	850	445	5	7,000	289-1010-ND	8.72	7.89	6.65	BF5200-20B	
	100	550	230	5	6,500	289-1012-ND	8.72	7.89	6.65	BF6100-20B	
	144	600	245	5	6,500	289-1045-ND	8.72	7.89	6.65	BF6144-20B	
	150	600	250	5	6,500	289-1013-ND	8.72	7.89	6.65	BF6150-20B	
	165	600	255	5	6,500	289-1046-ND	8.72	7.89	6.65	BF6165-20B	
	200	680	290	5	6,500	289-1015-ND	8.72	7.89	6.65	BF6200-20B	
	225	750	340	5	6,500	289-1016-ND	8.72	7.89	6.65	BF6225-20B	
	262	850	350	5	6,500	289-1169-ND	8.72	7.89	6.65	BF6262-30A	

◆ Conforme à RoHS

Lampes ultraviolettes (UV) à spectre étroit

Diam. (mm)	Réel (mm)	Tension initiale (V)	Tension de fonctionnement (V)	Watts à 5 mA	Sortie uW/cm²@1"	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence JKL
							1	10	50	
3.0	25	350	140	0.70	0.30	289-1018-ND	8.72	7.89	6.65	BF325-UV1
3.0	50	500	195	0.98	0.30	289-1019-ND	8.72	7.89	6.65	BF350-UV1
3.0	100	675	270	1.35	0.25	289-1020-ND	8.72	7.89	6.65	BF3100-UV1
3.0	120	865	280	1.35	0.25	289-1021-ND	8.72	7.89	6.65	BF3120-UV1
3.0	240	950	500	2.50	0.25	289-1022-ND	8.72	7.89	6.65	BF3240-UV1
9.0	59	375	150	0.75	0.15	289-1023-ND	8.72	7.89	6.65	BF959-UV1/3

Ensemble lampe fluorescente



Longueur lampe A (mm)	Diamètre lampe B (mm)	Longueur de conducteur C (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence JKL
				1	10	50	
258	2.2	150	289-1111-ND	16.22	14.68	12.36	BF22258-25B/DK01
100	3.0	150	289-1112-ND	13.08	11.83	9.97	BF3100-20B/DK01
160	3.0	150	289-1113-ND	13.08	11.83	9.97	BF3160-20B/DK01
250	3.0	150	289-1114-ND	14.59	13.20	11.12	BF3250-20B/DK01
418	4.1	150	289-1115-ND	17.40	15.74	13.26	BF4418-20B/DK01

Onduleurs pour rétroéclairage électroluminescent (EL)

Plage de tension d'entrée (c.c.)	Zone d'élément EL (cm²)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence JKL
			1	10	50	
3.0 - 5.5	10 - 19	289-1028-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-201
	19 - 38	289-1029-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-202
	20 - 60	289-1132-ND*	20.90	18.91	15.93	NDL-104LP
	25 - 43	289-1030-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-203
	41 - 70	289-1031-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-204
	50 - 83	289-1032-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-205
	100 - 170	289-1033-ND	16.52	14.87	13.22	NDL-217

* Compact

Onduleurs pour lampes CCFL et UV

Tension d'entrée	Sortie Tension (V)	I (mA)	Caractéristiques de l'onduleur	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence JKL
					1	10	50	
12.0	800	4.0	Sortie simple fixe	289-1062-ND	11.21	10.14	8.54	BXA-302
				289-1047-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-502
				289-1134-ND	10.27	9.41	8.13	BXA-501
				289-1064-ND	12.66	11.46	9.65	BXA-503
				289-1049-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-12553
				289-1050-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-12576
				289-1051-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-12577
				289-1048-ND†	18.06	16.34	13.76	BXA-12529-PS1
				289-1025-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-12529
12.0	1000	5.5	Sortie double fixe	289-1027-ND	12.81	11.74	10.14	BXA-24529
				289-1167-ND	11.21	10.14	8.54	BXA-12665-5M
12.0	1800	7.0	Sortie simple d'atténuation	289-1119-ND	51.97	47.03	39.60	BXA-12610-7M
12.0	1800	7.0	Sortie double	289-1119-ND	51.97	47.03	39.60	BXA-12610-7M

Accessoires

Conn. d'entrée pour BXA-12579	289-1037-ND◆	1.69	—	—	BXC-10605
Conn. de sortie pour BXA-12579	289-1038-ND	2.12	—	—	BXC-10569
Connecteur de sortie pour BXA-12553 et BXA-501	289-1052-ND◆	1.69	—	—	BXC-10566
Conn. d'entrée pour BXA-12379	289-1158-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-12379/ICON
Connecteur de sortie pour BXA-12379 simple	289-1159-ND◆	1.78	1.61	1.36	BXC-12379/OCON1
Connecteur de sortie pour BXA-12379 double	289-1160-ND◆	2.67	2.42	2.04	BXC-12379/OCON2
Conn. d'entrée pour BXA-12563	289-1161-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10546
Conn. de sortie pour BXA-12563	289-1162-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10567
Connecteur d'entrée pour BXA-12630-5.5M	289-1163-ND◆	2.67	2.42	2.04	BXC-10694
Connecteur de sortie pour BXA-12630-5.5M	289-1164-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10685
Connecteur d'entrée pour BXA-12549-6M	289-1066-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10550
Connecteur de sortie pour BXA-12549-6M	289-1067-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10655
Connecteur d'entrée pour BXA-12617C-6M	289-1068-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10580
Connecteur de sortie pour BXA-12617C-6M, BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, BXA-12610-7M et BXA-12613-7M	289-1069-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10643
Connecteur d'entrée pour BXA-503	289-1070-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10574
Connecteur de sortie pour BXA-503	289-1071-ND◆	2.23	2.02	1.70	BXC-10585
Connecteur d'entrée pour BXA-12592-3M, BXA-12598-5M et BXA-12594-5M	289-1121-ND◆				