

Fig.	Type de boîtier	Couleur émise	Lentille	Longueur d'onde de crête (nm)	Tension directe (typ.) (V)	Courant direct (max.) (mA)	Iv (mcd) à 20 mA		Angle de visualisation	N° de référence Dig-Key	Prix			N° de référence Kingbright		
											1	25	100			
1	2 x 5mm	Rouge HE	Diffusée	565	2.2	25	1.8†	5†	110°	754-1200-ND	.08	1.66	5.38	WP113GDT		
				627	2.0	30	3†	5†	110°	754-1201-ND	.08	1.66	5.38	WP113IDT		
				Rouge	Diffusée	660	1.85	30	3†	8†	110°	754-1202-ND	.11	2.15	6.97	WP113SRDT
				Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1†	4†	110°	754-1203-ND	.08	1.66	5.38	WP113YDT
				Vert	Diffusée	565	2.2	25	1.8†	5†	110°	754-1204-ND	.20	3.99	12.94	WP119EGWT
3	3mm	Rouge HE	Diffusée	565	2.2	25	8†	15†	60°	754-1210-ND	.08	1.53	4.98	WP132XGD		
				627	2.0	30	8†	25†	60°	754-1211-ND	.08	1.60	5.18	WP132XD		
				Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	60°	754-1212-ND	.08	1.60	5.18	WP132XYD
4	1.8mm	Rouge HE	Diffusée	565	2.2	25	5†	10†	70°	754-1213-ND	.14	2.83	9.16	WP2060GD		
				627	2.0	30	8†	15†	70°	754-1214-ND	.14	2.83	9.16	WP2060ID		
				Rouge	Diffusée	660	1.85	30	7†	20†	70°	754-1215-ND	.14	2.83	9.16	WP2060SRD
				Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	8†	70°	754-1216-ND	.14	2.83	9.16	WP2060YD
5	3mm	Rouge HE	Diffusée	565	2.2	25	8†	2†	50°	754-1217-ND	.08	1.60	5.18	WP3A8GD		
				700	2.25	25	1†	2.5†	50°	754-1218-ND	.08	1.60	5.18	WP3A8HD		
				Rouge	Diffusée	627	2.0	30	8†	25†	50°	754-1219-ND	.08	1.66	5.38	WP3A8ID
				Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	50°	754-1220-ND	.08	1.66	5.38	WP3A8YD
6A	3mm	Rouge/Vert HE	Blanc diffus	627/565	2/2.2	30/25	10/10	40/35	60°	754-1221-ND	.23	4.42	14.33	WP3VEGW		
Rouge/Jaune HE		Blanc diffus	627/590	2/2.1	30	10/7	40/15	60°	754-1222-ND	.23	4.42	14.33	WP3VEYW			
Vert/Jaune		Blanc diffus	565/590	2.2/2.1	25/30	10/7	35/15	60°	754-1223-ND	.23	4.42	14.33	WP3VGYW			
7A	5mm	Rouge/Vert HE	Blanc diffus	627/565	2/2.2	30/25	18/18	60/50	60°	754-1232-ND	.20	3.99	12.94	WP59EGW		
Rouge/Jaune HE		Blanc diffus	627/590	2/2.1	30	18/18	60/40	60°	754-1233-ND	.20	3.99	12.94	WP59EYW			
Vert/Jaune		Blanc diffus	565/590	2.2/2.1	25/30	18/18	50/40	60°	754-1234-ND	.20	3.99	12.94	WP59GYW			
7C		Rouge/Vert	Blanc diffus	660/565	1.85/2.2	30/25	110/18	220/50	60°	754-1235-ND	.23	4.42	14.33	WP59SRSGW/CC		
8	3mm	Vert	Transparente comme l'eau	574	2.1	30	110	350	34°	754-1240-ND	.11	2.15	6.97	WP7104CGCK		
				565	2.2	25	8†	20†	40°	754-1242-ND	.08	1.53	4.98	WP7104LD		
				Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	20†	40°	754-1243-ND	.08	1.53	4.98	WP7104ID
				Vert	Diffusée	565	1.9	25	0.7‡	2‡	40°	754-1244-ND	.08	1.53	4.98	WP7104LGD
		Rouge HE	Diffusée	627	1.7	30	0.7‡	3‡	40°	754-1245-ND	.08	1.53	4.98	WP7104LID		
				Rouge	Diffusée	660	1.65	30	8‡	20‡	40°	754-1246-ND	.08	1.60	5.18	WP7104SRD
				Jaune	Diffusée	590	1.85	30	0.7‡	1.5‡	40°	754-1247-ND	.08	1.60	5.18	WP7104LYD
				Bleu	Transparente comme l'eau	468	3.2	30	180	1000	20°	754-1248-ND	.36	6.82	22.10	WP7104PBC/A
				Bleu	Transparente comme l'eau	458	3.2	30	1200	2200	45°	754-1249-ND	1.08	20.76	67.28	WP7104PBC/Z
				Orange	Transparente comme l'eau	610	2.0	30	480	1300	34°	754-1250-ND	.19	3.81	12.34	WP7104SEC
				Rouge	Transparente comme l'eau	640	2.2	30	2800	5500	34°	754-1251-ND	.50	9.58	31.05	WP7104SEC/J2
				Vert	Transparente comme l'eau	565	2.2	25	70	150	34°	754-1252-ND	.08	1.53	4.98	WP7104SGC
				Rouge	Transparente comme l'eau	660	1.85	30	480	600	34°	754-1253-ND	.08	1.53	4.98	WP7104SRC/E
				Rouge	Transparente comme l'eau	660	1.85	30	650	800	34°	754-1254-ND	.08	1.60	5.18	WP7104SRC/D
				Rouge	Diffusée	660	1.85	30	110	150	40°	754-1255-ND	.08	1.66	5.38	WP7104SRD/D
				Rouge	Diffusée	660	1.85	30	180	250	40°	754-1256-ND	.09	1.78	5.78	WP7104SRD/E
				Jaune	Transparente comme l'eau	590	2.0	30	280	700	34°	754-1257-ND	.19	3.81	12.34	WP7104SYC
				Jaune	Transparente comme l'eau	590	2.3	30	1200	2200	34°	754-1258-ND	.50	9.58	31.05	WP7104SYC/J2
				Vert	Transparente comme l'eau	520	3.2	30	1200	3000	34°	754-1259-ND	.79	15.17	49.17	WP7104VGC/A
				Vert	Transparente comme l'eau	525	3.2	30	3300	9000	34°	754-1260-ND	1.24	23.95	77.63	WP7104VGC/Z
Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	40°	754-1261-ND	.08	1.53	4.98	WP7104YD				
9	5mm	Vert	Transparente comme l'eau	574	2.1	30	380	900	20°	754-1262-ND	.11	2.15	6.97	WP7113CGCK		
				565	2.2	25	5†	20†	30°	754-1263-ND	.08	1.53	4.98	WP7113GD		
				Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	45†	30°	754-1264-ND	.08	1.53	4.98	WP7113ID
				Vert	Diffusée	565	1.9	25	0.7‡	2‡	30°	754-1265-ND	.08	1.53	4.98	WP7113LGD
		Rouge HE	Diffusée	627	1.7	30	0.7‡	5‡	30°	754-1266-ND	.08	1.53	4.98	WP7113LID		
				Rouge	Diffusée	660	1.65	30	8‡	20‡	30°	754-1267-ND	.08	1.60	5.18	WP7113LSRD
				Jaune	Diffusée	590	1.85	30	0.7‡	2‡	30°	754-1268-ND	.08	1.60	5.18	WP7113LYD
				Blue	Transparente comme l'eau	468	3.2	30	280	1000	16°	754-1269-ND	.36	6.82	22.10	WP7113PBC/A
				Blue	Transparente comme l'eau	458	3.2	30	2800	5500	20°	754-1270-ND	1.08	20.76	67.28	WP7113PBC/Z
				Orange	Transparente comme l'eau	610	2.0	30	650	2500	20°	754-1271-ND	.19	3.81	12.34	WP7113SEC
				Rouge	Transparente comme l'eau	640	2.2	30	6700	12000	20°	754-1272-ND	.50	9.58	31.05	WP7113SEC/J2
				Vert	Transparente comme l'eau	565	2.2	25	70	200	20°	754-1273-ND	.08	1.53	4.98	WP7113SGC

‡ Coordonnées trichromatiques † Iv (µcd) à 10 mA ‡ Iv (mcd) à 2 mA

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digkey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2493






Fig.	Type de boîtier	Couleur émise	Lenlille	Longueur d'onde de crête (nm)	Tension directe (typ.) (V)	Courant direct (max.) (mA)	Iv (mcd) à 20 mA (typ.)		Angle de visualisation	N° de référence Digi-Key	1	Prix 25	100	N° de référence Kingbright
9	5mm	Rouge	Transparente comme l'eau	660	1.85	30	900	1100	20°	754-1274-ND	.08	1.53	4.98	WP7113SRD/DU
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	180	250	30°	754-1275-ND	.08	1.53	4.98	WP7113SRD/D
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	280	400	30°	754-1276-ND	.08	1.60	5.18	WP7113SRD/E
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	480	600	30°	754-1277-ND	.29	5.59	18.12	WP7113SRD/F
		Rouge/Vert	Blanc diffus	660/565	1.85/2.2	30/25	110/18	200/60	35°	754-1278-ND	.24	4.61	14.93	WP7113SRSGW
		Rouge	Transparente comme l'eau	640	1.9	30	1200	1400	20°	754-1279-ND	.19	3.81	12.34	WP7113SURC
		Jaune	Transparente comme l'eau	590	2.0	30	650	2000	20°	754-1280-ND	.19	3.81	12.34	WP7113SYC
		Jaune	Transparente comme l'eau	590	2.3	30	2200	3800	20°	754-1281-ND	.50	9.58	31.05	WP7113SYC/A2
		Vert	Transparente comme l'eau	520	3.2	30	1800	5500	20°	754-1282-ND	.79	15.17	49.17	WP7113VGC/A
		Vert	Transparente comme l'eau	525	3.2	30	10000	22000	20°	754-1283-ND	1.24	23.95	77.63	WP7113VGC/Z
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	20†	30°	754-1284-ND	.08	1.53	4.98	WP7113VD
		Vert	Transparente comme l'eau	515	3.3	25	3800	6500	20°	754-1285-ND	.50	9.58	31.05	WP7113ZGC
10	3mm	Vert	Diffusée	565	2.2	25	1†	4†	100°	754-1304-ND	.10	2.02	6.57	WP424GDT
		Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	3†	5†	100°	754-1305-ND	.10	2.02	6.57	WP424IDT
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1†	4†	100°	754-1306-ND	.10	2.02	6.57	WP424YDT
11	5mm	Vert	Diffusée	565	2.2	25	1†	4†	100°	754-1307-ND	.10	2.02	6.57	WP483GDT
		Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	1.8†	5†	100°	754-1308-ND	.10	2.02	6.57	WP483IDT
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	0.7†	3†	100°	754-1309-ND	.10	2.02	6.57	WP483YDT
12	3mm	Cyan	Transparente comme l'eau	0.18/0.39§	3.3	30	480	1600	34°	754-1310-ND	1.13	21.99	71.26	WP7104PR51C/A
13	5mm	Cyan	Transparente comme l'eau	0.18/0.39§	3.3	30	900	2200	20°	754-1311-ND	1.13	21.99	71.26	WP7113PR51C/A
14	3.65 x 6.15mm	Vert	Diffusée	565	2.2	25	1†	4†	100°	754-1195-ND	.23	4.42	14.33	WP1043GD
		Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	1.8†	10†	100°	754-1196-ND	.23	4.42	14.33	WP1043ID
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	4	10	100°	754-1197-ND	.27	5.22	16.92	WP1043GD
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	36	90	100°	754-1198-ND	.29	5.59	18.12	WP1043SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1†	4†	100°	754-1199-ND	.23	4.42	14.33	WP1043YD
		Indicateur de circuit imprimé												
15A	3mm	Rouge/Vert HE	Blanc diffus	627/565	2/2.2	30/25	7/7	30/25	60°	754-1205-ND	.62	11.98	38.82	WP130WCP/2EGW
15B		Vert/Jaune	Blanc diffus	565/590	2.2/2.1	25/30	7/7	25/20	60°	754-1206-ND	.62	11.98	38.82	WP130WCP/2GYW
16A	3mm	Rouge/Vert HE	Blanc diffus	627/565	2/2.2	30/25	7/7	30/25	60°	754-1207-ND	.29	5.59	18.12	WP130WDT/EGW
16B		Rouge/Jaune HE	Blanc diffus	627/590	2/2.1	30	7/7	30/20	60°	754-1208-ND	.29	5.59	18.12	WP130WDT/EYW
16C		Vert/Jaune	Blanc diffus	565/590	2.2/2.1	25/30	7/7	25/20	60°	754-1209-ND	.29	5.59	18.12	WP130WDT/GYW
17	1.8mm	Vert	Diffusée	565	2.2	25	5†	10†	70°	754-1224-ND	.56	10.81	35.03	WP4060VH/2GD
		Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	15†	70°	754-1225-ND	.56	10.81	35.03	WP4060VH/2ID
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	70	200	70°	754-1226-ND	.56	10.81	35.03	WP4060VH/2SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1.8†	5†	70°	754-1227-ND	.56	10.81	35.03	WP4060VH/2YD
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	5†	10†	70°	754-1228-ND	.83	15.97	51.75	WP4060XH/3GD
18	1.8mm	Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	15†	70°	754-1229-ND	.83	15.97	51.75	WP4060XH/3ID
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	70	200	70°	754-1230-ND	.83	15.97	51.75	WP4060XH/3SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1.8†	5†	70°	754-1231-ND	.83	15.97	51.75	WP4060XH/3YD
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	1.8†	6†	100°	754-1286-ND	.99	19.16	62.10	WP914CK/4GDT
19	2 x 3mm	Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	1.8†	8†	100°	754-1287-ND	.99	19.16	62.10	WP914CK/4IDT
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	1†	4†	100°	754-1288-ND	.99	19.16	62.10	WP914CK/4YDT
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	8†	20†	40°	754-1289-ND	.60	11.60	37.62	WP934SA/3GD
20	3mm	Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	20†	40°	754-1290-ND	.60	11.60	37.62	WP934SA/3ID
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	110	300	40°	754-1291-ND	.64	12.41	40.21	WP934SA/3SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	40°	754-1292-ND	.60	11.60	37.62	WP934SA/3YD
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	8†	20†	40°	754-1293-ND	.28	5.40	17.52	WP934EB/2GD
21	3mm	Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	20†	40°	754-1294-ND	.28	5.40	17.52	WP934EB/2ID
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	110	300	40°	754-1295-ND	.29	5.59	18.12	WP934EB/2SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	40°	754-1296-ND	.29	5.59	18.12	WP934EB/2YD
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	8†	20†	40°	754-1297-ND	.18	3.38	10.95	WP934CB/GD
22	3mm	Rouge HE	Diffusée	627	2.0	30	8†	20†	40°	754-1298-ND	.18	3.38	10.95	WP934CB/ID
		Rouge	Diffusée	660	1.85	30	110	300	40°	754-1299-ND	.19	3.63	11.75	WP934CB/SRD
		Jaune	Diffusée	590	2.1	30	5†	15†	40°	754-1300-ND	.18	3.38	10.95	WP934CB/YD
		Vert	Diffusée	565	2.2	25	8†	20†	40°	754-1301-ND	.28	5.40	17.52	WP59BL/EGW
23A	5mm	Rouge/Vert HE	Blanc diffus	627/565	2/2.2	30/25	18/18	60/50	60°	754-1302-ND	.28	5.40	17.52	WP59BL/EYW
23B		Rouge/Jaune HE	Blanc diffus	627/590	2/2.1	30	18/18	60/40	60°	754-1303-ND	.28	5.40	17.52	WP59BL/GYW
23C		Vert/Jaune	Blanc diffus	565/590	2.2/2.1	25/30	18/18	50/40	60°	754-1303-ND	.28	5.40	17.52	WP59BL/GYW

§ Coordonnées trichromatiques † Iv (µcd) à 10 mA ‡ Iv (mcd) à 2 mA



Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.