


DEL à montage sur circuit imprimé (suite)

| Fig. | Couleur | Courant nominal (mA) | Tension directe typ. (V) | N° de référence Digi-Key | Prix | | | | N° de référence CML |
|----------------------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1 | 25 | 100 | 250 | |
| 23 | Rouge | 3.5 | 5.0 | L20111-ND | .93 | 18.91 | 54.72 | 120.70 | 5352T1-5VLC |
| | Ambre | 3.5 | 5.0 | L20113-ND | .93 | 18.91 | 54.72 | 120.70 | 5352T3-5VLC |
| | Vert | 3.5 | 5.0 | L20115-ND | .93 | 18.91 | 54.72 | 120.70 | 5352T5-5VLC |
| 24 | Rouge | 10 | 2.2 | L20121-ND | 1.33 | 26.88 | 77.75 | 171.52 | 5370T1 |
| | Vert | 10 | 2.2 | L20125-ND | 1.33 | 26.88 | 77.75 | 171.52 | 5370T5 |
| | Jaune | 10 | 2.2 | L20127-ND | 1.33 | 26.88 | 77.75 | 171.52 | 5370T7 |
| | Rouge | 9.5 | 5.0 | L20131-ND | 1.45 | 29.36 | 84.95 | 187.40 | 5372T1-5V |
| | Ambre | 10 | 5.0 | L20133-ND | 1.45 | 29.36 | 84.95 | 187.40 | 5372T3-5V |
| | Vert | 10 | 5.0 | L20135-ND | 1.45 | 29.36 | 84.95 | 187.40 | 5372T5-5V |
| | Rouge | 2 | 1.8 | L20141-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5370T1LC |
| | Vert | 2 | 1.8 | L20145-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5370T5LC |
| | Jaune | 2 | 1.9 | L20147-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5370T7LC |
| | Rouge | 3.5 | 5.0 | L20291-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5372T1-5VLC |
| | Ambre | 3.5 | 5.0 | L20293-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5372T3-5VLC |
| | Vert | 3.5 | 5.0 | L20295-ND | 1.47 | 29.86 | 86.39 | 190.58 | 5372T5-5VLC |
| Rectangulaire | | | | | | | | | |
| 25 | Rouge | 20 | 2.1 | L20541-ND | 1.11 | 22.39 | 64.80 | 142.93 | 5636D1 |
| | Vert | 20 | 2.1 | L20545-ND | 1.11 | 22.39 | 64.80 | 142.93 | 5636D5 |
| | Jaune | 20 | 2.2 | L20547-ND | 1.11 | 22.39 | 64.80 | 142.93 | 5636D7 |
| 26 | Rouge | 10 | 2.1 | L20571-ND | 5.30 | 107.48 | 311.02 | 686.07 | 5638D1 |

| Fig. | Couleur | Courant nominal (mA) | Tension directe typ. (V) | N° de référence Digi-Key | Prix de bande coupée | | | N° de référence Digi-Key | Prix de bande et bobine 750 | N° de référence CML |
|--|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | 1 | 10 | 100 | | | |
| À montage sur circuit imprimé, en bande et bobine - Conforme à RoHS | | | | | | | | | | |
| 27 | Rouge | 10 | 2.0 | L60011CT-ND | .92 | 7.88 | 65.64 | L60011TR-ND | 283.32 | 5655F1 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L60015CT-ND | .92 | 7.88 | 65.64 | L60015TR-ND | 283.58 | 5655F5 |

◆ Conforme à RoHS




Ensembles de DEL à montage sur panneau

| Fig. | Couleur | Courant nominal (mA) | Tension directe typ. (V) | N° de référence Digi-Key | Prix | | | | N° de référence CML |
|------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1 | 25 | 100 | 250 | |
| 1 | Rouge | 20 | 2.0 | L10001-ND | 1.13 | 22.89 | 66.24 | 146.11 | 5100H1 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L10005-ND | 1.13 | 22.89 | 66.24 | 146.11 | 5100H5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10007-ND | 1.13 | 22.89 | 66.24 | 146.11 | 5100H7 |
| | Rouge | 2 | 1.8 | L10011-ND | 1.45 | 29.36 | 84.95 | 187.40 | 5100H1LC |
| | Jaune | 2 | 1.9 | L10017-ND | 1.45 | 29.36 | 84.95 | 187.40 | 5100H7LC |
| | Rouge | 10 | 5.0 | L10021-ND | 1.58 | 31.85 | 92.15 | 203.28 | 5102H1-5V |
| 2 | Ambre | 10 | 5.0 | L10023-ND | 1.58 | 31.85 | 92.15 | 203.28 | 5102H3-5V |
| | Vert | 12 | 5.0 | L10025-ND | 1.58 | 31.85 | 92.15 | 203.28 | 5102H5-5V |
| | Rouge/Vert | 20 | 2.2 | L10008-ND | 1.85 | 37.32 | 107.99 | 238.22 | 5100H1/5 |
| | Rouge | 20 | 2.0 | L10031-ND | 1.03 | 20.90 | 60.48 | 133.40 | 5101H1 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L10035-ND | 1.03 | 20.90 | 60.48 | 133.40 | 5101H5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10037-ND | 1.03 | 20.90 | 60.48 | 133.40 | 5101H7 |
| 3 | Rouge | 10 | 2.0 | L10041-ND | 1.28 | 25.88 | 74.87 | 165.17 | 5110F1 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L10045-ND | 1.28 | 25.88 | 74.87 | 165.17 | 5110F5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10047-ND | 1.28 | 25.88 | 74.87 | 165.17 | 5110F7 |
| 4 | Rouge | 2 | 1.8 | L10051-ND | 1.69 | 34.34 | 99.35 | 219.16 | 5110F1LC |
| | Jaune | 2 | 1.9 | L10057-ND | 1.69 | 34.34 | 99.35 | 219.16 | 5110F7LC |
| | Rouge | 10 | 2.0 | L10061-ND | .71 | 14.43 | 41.76 | 92.11 | 5111F1 |
| 5 | Vert | 20 | 2.2 | L10065-ND | .71 | 14.43 | 41.76 | 92.11 | 5111F5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10067-ND | .71 | 14.43 | 41.76 | 92.11 | 5111F7 |
| | Rouge | 10 | 2.0 | L10091-ND | 1.74 | 35.33 | 102.23 | 225.51 | 5210F1 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L10095-ND | 1.74 | 35.33 | 102.23 | 225.51 | 5210F5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10097-ND | 1.74 | 35.33 | 102.23 | 225.51 | 5210F7 |
| | Rouge | 20 | 2.0 | L10071-ND | 2.53 | 51.25 | 148.31 | 327.15 | 5400A1 |
| 6 | Vert | 20 | 2.1 | L10075-ND | 2.53 | 51.25 | 148.31 | 327.15 | 5400A5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L10077-ND | 2.53 | 51.25 | 148.31 | 327.15 | 5400A7 |
| | Rouge | 10 | 2.0 | L50381-ND | 3.22 | 65.19 | 188.63 | 416.09 | 3990A1 |
| 7 | Ambre | 10 | 2.0 | L50383-ND | 3.22 | 65.19 | 188.63 | 416.09 | 3990A3 |
| | Vert | 20 | 2.2 | L50385-ND | 3.22 | 65.19 | 188.63 | 416.09 | 3990A5 |
| | Jaune | 20 | 2.1 | L50387-ND | 3.22 | 65.19 | 188.63 | 416.09 | 3990A7 |

| Fig. | Diam. (mm) | Volts | Terminaison | N° de référence Digi-Key | Prix | | | N° de référence CML |
|------|------------|-------|------------------|--------------------------|------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | 1 | 25 | 100 | |
| 8 | 12.70 | 6 | Fil | L5014-ND | 4.25 | 86.09 | 249.10 | 1091M-6V |
| | 12.70 | 12 | Fil | L5015-ND | 4.25 | 86.09 | 249.10 | 1091M-12V |
| | 12.70 | 24 | Fil | L5016-ND | 4.25 | 86.09 | 249.10 | 1091M-24V |
| | 12.70 | 12 | Borne de 4,75 mm | L5017-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 1091QM-12V |
| | 12.70 | 24 | Borne de 4,75 mm | L5018-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 1091QM-24V |
| 9 | 7.87 | 6 | Fil | L5025-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191L-6V |
| | 7.87 | 12 | Fil | L5026-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191L-12V |
| | 7.87 | 24 | Fil | L5027-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191L-24V |
| | 7.87 | 12 | Borne de 4,75 mm | L5028-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 2191QL-12V |
| | 7.87 | 24 | Borne de 4,75 mm | L5029-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 2191QL-24V |
| 10 | 7.87 | 6 | Fil | L5030-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191U-6V |
| | 7.87 | 12 | Fil | L5031-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191U-12V |
| | 7.87 | 24 | Fil | L5032-ND | 4.30 | 87.08 | 251.98 | 2191U-24V |
| | 7.87 | 12 | Borne de 4,75 mm | L5033-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 2191QU-12V |
| | 7.87 | 24 | Borne de 4,75 mm | L5034-ND | 4.52 | 91.56 | 264.94 | 2191QU-24V |


Pour □ dans le numéro de référence, choisir un des éléments suivants 1= rouge ; 5= vert ; 7= jaune ◆ Conforme à RoHS



Clignotants

Clignotant de série 5100H

Caractéristiques : • Circuit clignotant intégré • Fréquence de clignotement : 1,5 à 2,5 Hz • Aucune résistance extérieure requise • Montage : s'emboîte dans un trou de 6,32/6,45 mm de diam. dans des panneaux de 0,79/1,57 mm d'épaisseur. Fils conducteurs : n° 24 AWG, isolés 152,40 mm, torons collés, dénudés sur 12,70 mm. Anode (+) : conducteur rouge Boîtier : nylon noir




| Couleur | Iv mcd | Courant mA | Vf (V) | N° de référence Digi-Key | 1 | Prix 25 | 100 | N° de référence CML |
|---------|--------|------------|--------|--------------------------|------|---------|--------|---------------------|
| Rouge | 12.5 | 20 | 13 | L20691-ND | 2.29 | 46.28 | 133.91 | 5100H1FL |
| Vert | 8.0 | 20 | 13 | L20695-ND | 2.29 | 46.28 | 133.91 | 5100H5FL |
| Jaune | 12.5 | 20 | 13 | L20697-ND | 2.29 | 46.28 | 133.91 | 5100H7FL |

◆ Conforme à RoHS

DEL modulaires T1

Caractéristiques : • Permet de monter jusqu'à 12 DEL en une seule opération • Boîtier monocoque résistant aux vibrations • Boîtier noir pour arrière-plan à contraste élevé • Grand angle de visualisation • Positionnement vertical ou horizontal • Construction à verrouillage • DEL diffusée haute luminosité • Accélère l'assemblage pour une productivité accrue et des coûts réduits

Permet de monter 1 à 12 indicateurs de circuit imprimé dans un seul boîtier. Enclenchement exclusif.



| DEL/lentille | Tension directe typ. Vf=(mA) | Min. VR | Max. If (mA) | le typ. (mcd) | Angle de visualisation | N° de référence Digi-Key | 1 | Prix 25 | 100 | N° de référence CML | |
|---------------|------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|---------------------|--------|
| Rouge/transp. | 2.2 | 20 | 5.0 | 30 | 60.0 | 40° | CMC01R-ND | .57 | 11.44 | 33.12 | CMC01R |
| Jaune/transp. | 2.2 | 20 | 5.0 | 20 | 60.0 | 40° | CMC01Y-ND | .57 | 11.44 | 33.12 | CMC01Y |
| Vert/transp. | 2.2 | 20 | 5.0 | 30 | 60.0 | 40° | CMC01G-ND | .57 | 11.44 | 33.12 | CMC01G |
| Rouge/diff. | 2.0 | 20 | 5.0 | 30 | 20.0 | 90° | CMW01R-ND | .66 | 13.43 | 38.88 | CMW01R |
| Jaune/diff. | 2.1 | 20 | 5.0 | 30 | 12.5 | 90° | CMW01Y-ND | .66 | 13.43 | 38.88 | CMW01Y |
| Vert/diff. | 2.2 | 20 | 5.0 | 30 | 12.5 | 90° | CMW01G-ND | .66 | 13.43 | 38.88 | CMW01G |

◆ Conforme à RoHS

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.