

Fig.	Couleur émise	Couleur de la lentille	Onde crête (nm)	Tension directe (V) (typ.)	Courant direct (mA)	Mcd typ. à courant (mA)	Angle de vision (°)	N° de référence Digi-Key	Prix de bande coupée			Bande et bobine		N° de référence Osram
									1	10	100	Qté	Prix	
21	Super rouge	Diffusée	645	2.0	25	104 à 20	160	475-2512-1-ND	.06	.51	4.03	4,000	30.24/M	LS Q976-NR-1-0-20-R18
	Orange	Diffusée	610	2.0	25	163 à 20	160	475-2486-1-ND	.06	.51	4.03	4,000	30.24/M	LO Q976-PS-25-0-20-R18
	Jaune	Diffusée	591	2.0	25	163 à 20	160	475-2558-1-ND	.06	.51	4.03	4,000	30.24/M	LY Q976-PI-S2-36-0-20-R18
22	Vert	Diffusée	572	2.2	25	26 à 20	160	475-1407-1-ND	.04	.39	3.10	3,000	23.25/M	LG N971-KN-1-0-20-R18
	Jaune	Diffusée	589	2.2	20	10.4 à 20	160	475-2556-1-ND	.04	.39	3.10	3,000	23.25/M	LY N971-HL-1-0-20-R18
	Hyper rouge	Diffusée	660	1.8	30	15 à 20	160	475-1416-1-ND	.04	.39	3.10	3,000	23.25/M	LH N974-KN-1-0-20-R18
23	Orange	Transparente	610	1.8	15	11.3 à 2	120	475-2493-1-ND	.27	2.30	18.33	2,000	137.47/M	LOG T77K-JL-1-0+GJ-1-0-2-R18-Z
	Vert	Transparente	572	1.8	15	4.5 à 2	120							
24	Super rouge	Transparente	635	2.0	30	11.3 à 10	120	475-2523-1-ND	.28	2.35	18.75	2,000	140.65/M	LSG T770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z
	Vert	Transparente	572	2.0	30	11.3 à 10	120							
25	Bleu	Transparente	465	3.6	20	113 à 20	120	475-1384-1-ND	.96	7.94	63.56	3,000	476.69/M	LB M47C-P1R2-35-1-20-R18-Z
	Vert	Transparente	572	1.8	20	4.5 à 2	120	475-1404-1-ND	.14	1.12	8.96	3,000	67.21/M	LG M47K-G1J2-24-0-2-R18-Z
	Orange	Transparente	610	1.8	20	14 à 2	120	475-2482-1-ND	.12	.99	7.92	3,000	59.39/M	LO M47K-J2M1-24-0-2-R18-Z
	Jaune	Transparente	591	1.8	20	11.3 à 2	120	475-2553-1-ND	.12	.99	7.92	3,000	59.39/M	LY M47K-J1L2-26-0-2-R18-Z
	Super rouge	Transparente	643	1.8	20	8.8 à 2	120	475-2507-1-ND	.12	.99	7.92	3,000	59.39/M	LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z
26	Bleu	Diffusée	471	3.1	20	176 à 10	40	475-1378-ND†	.52	4.12	37.31	—	—	LB 3333-Q1S2-35-0-10-BULK
	Hyper rouge	Diffusée	660	1.8	40	15 à 20	160	475-1415-ND†	.13	.99	8.98	—	—	LH 3344-Q1T2-1-0-10-BULK
	Ambre	Transparente	624	2.0	40	4 110 à 20	15	475-1367-ND†	.19	1.50	13.59	—	—	LA 541B-AWDW-24-0-20-BULK-I
	Orange	Transparente	610	2.0	40	4 355 à 20	26	475-1368-ND†	.19	1.50	13.59	—	—	LA 543B-AWDW-24-0-20-BULK
27	Blanc	Diffusée	7300†	2.90	20	98 à 10	150/155	475-2540-1-ND	.85	7.03	56.26	4,000	421.81/M	LW Q183-P2R1-24-1-10-R18
	Blanc	Diffusée	7300†	2.90	20	135 à 10	150/155	475-2541-1-ND	.87	7.29	58.34	4,000	437.90/M	LW Q183-Q2R2-24-1-10-R18
28	Ambre	Transparente	623	2.5	2000	51 cd à 1,4 A	140	475-2580-1-ND	10.96	91.31	730.45	200	1095.68	LA W5AP-LXMY-24-Z
	Rouge	Transparente	634	2.5	2000	45 cd à 1,4 A	140	475-2581-1-ND	10.96	91.31	730.45	200	1095.68	LR W5AP-KZMX-1-Z
	Jaune	Transparente	593	2.5	2000	38 cd à 1,4 A	140	475-2582-1-ND	10.96	91.31	730.45	200	1095.68	LY W5AP-KYLZ-36-Z
	Bleu	Transparente	465	3.5	2000	16,3 cd à 1,4 A	140	475-2583-1-ND	12.21	101.75	813.97	200	1220.95	LB W5AP-HZKX-23-Z
	Bleu	Transparente	465	3.5	2000	20,1 cd à 1,4 A	140	475-2584-1-ND	12.21	101.75	813.97	200	1220.95	LD W5AP-JYKY-35-Z
	Bleu foncé	Transparente	449	3.5	2000		140	475-2585-1-ND	12.21	101.75	813.97	200	1220.95	LB W5AP-3V8A-35-Z
29	Blanc	Transparente	5600†	3.5	2000	57,8 cd à 1,4 A	140	475-2587-1-ND	12.21	101.75	813.97	200	1220.95	LW W5AP-LZMZ-5K8L-Z
	Vrai vert	Transparente	520	3.5	2000	55,4 cd à 1,4 A	140	475-2586-1-ND	10.96	91.31	730.45	200	1095.68	LT W5AP-LYMZ-25-Z

§ Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer 1-ND par 2-ND. † En vrac * Plateau Δ Montage inversé † Mesuré en unités Kelvin


Kit d'évaluation Ostar®

Contenu :

- (1) éclairage par DEL Ostar (LE W E3B), (1) phare avec DEL Ostar (LE W D1A) et (1) observation IR Ostar (SFH 4730) • (1) angle optique étroit Ledil (LEDILSTAR) • (1) commande avec affichage de température intégré (affichage intelligent Osram SLR2016) • (2) dissipateurs de chaleur (CoolerMaster ECB-00396-01-GP et ThermoFoil E3034) avec éclairage monté sur moteurs • (1) alimentation 18 V c.c. • (1) le DVD comprend les fiches de données, notes d'application, fichiers CAD mécanique, fichiers traces de rayon optique et modèles électrique PSpice et les instructions du kit.

475-2607-ND

76.22



Affichages à matrice de points

Fig.	Couleur émise	Longueur d'onde de crête (nm)	Nb de caractères	Hauteur des caractères (po)	Intensité lumineuse (mcd)	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Osram
1	Vert	565	4	0.200	120	475-1352-ND	20.96	16.78	15.20	DLG2416
	Rouge	660	4	0.200	60	475-1362-ND	20.96	16.78	15.20	DLR2416
	Rouge haut rend.	630	4	0.200	100	475-1357-ND	20.96	16.78	15.20	DLO2416
2	Rouge haut rend.	630	4	0.270	90	475-1421-ND	21.45	17.17	15.56	PD3535
	Vert vif	565	4	so.270	90	475-1422-ND	21.45	17.17	15.56	PD3537
	Rouge haut rend.	630	4	0.450	90	475-1423-ND	35.57	28.46	25.80	PD4435
3A	Super rouge	630	4	0.134	1.8	475-1425-ND	21.95	17.57	15.92	SCDQ5542P
	Super rouge	630	4	0.134	1.8	475-1426-ND	22.20	17.76	16.10	SCDQ5542R
3C	Vert	565	4	0.134	1.8	475-1427-ND	21.95	17.57	15.92	SCDQ5543Q
	Super rouge	635	1	0.43	1500	475-1359-ND	14.23	11.39	10.32	DLO4135
4	Vert	565	1	0.43	1500	475-1354-ND	14.23	11.39	10.32	DLG4137
	Super rouge	635	1	0.68	1500	475-1360-ND	15.25	12.20	11.06	DLG7135
5	Vert	565	1	0.68	1500	475-1355-ND	15.25	12.20	11.06	DLG7137
	Super rouge	635	4	0.180	75	475-2573-ND	22.87	18.30	16.58	SLG2016
6	Super rouge	635	4	0.180	60	475-2574-ND	22.87	18.30	16.58	SLO2016
	Rouge	660	4	0.180	50	475-2575-ND	22.87	18.30	16.58	SLR2016
	Jaune	585	4	0.180	60	475-2576-ND	22.87	18.30	16.58	SLY2016
7	Rouge haut rend.	630	4	0.270	120	475-1358-ND	21.45	17.17	15.56	DLO3416
	Rouge	660	4	0.270	60	475-1363-ND	21.45	17.17	15.56	DLR3416
	Vert	565	4	0.270	140	475-1353-ND	21.45	17.17	15.56	DLG3416
8	Super rouge	630	8	0.180	75	475-2577-ND	41.06	32.86	29.78	SCE5782
	Vert	565	8	0.180	75	475-2578-ND	41.06	32.86	29.78	SCE5783
9	Rouge	660	4	0.145	50	475-1361-ND	20.33	16.27	14.74	DLR1414
	Rouge haut rend.	630	4	0.145	60	475-1356-ND	20.33	16.27	14.74	DLO1414

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour obtenir la référence bobine Digi-Reel, remplacer 1-ND par 6-ND ou CT-ND par DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

2530 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111