

ASSMANN Ensembles de câbles informatiques

A

<p>Fig. 1 — Extension parallèle</p>	<p>Fig. 2 — Imprimante parallèle (capuchon encliquetable)</p>	<p>Fig. 3 — Imprimante parallèle (capuchon moulé)</p>	<p>Fig. 4 — Imprimante parallèle à angle droit</p>
<p>Fig. 5 — Imprimante série (capuchons encliquetables)</p>	<p>Fig. 6 — Imprimante bidirectionnelle IEEE 1284</p>	<p>Fig. 7 — Connexion bidirectionnelle IEEE 1284</p>	<p>Fig. 8 — Extension bidirectionnelle IEEE 1284</p>
<p>Fig. 9 — Câble de connexion, interface série/parallèle à 25 broches</p>	<p>Fig. 10 — Extension d'interface à 25 broches</p>	<p>Fig. 11 — Extension d'interface à 9 broches</p>	<p>Fig. 12 — Extension moniteur VGA</p>
<p>Fig. 13 — Extension moniteur VGA de qualité supérieure</p>	<p>Fig. 14 — Extension de clavier PC/XT/AT</p>	<p>Fig. 15 — Extension de clavier PS/2 - spirale</p>	<p>Fig. 16 — Extension de clavier PS/2 - droite</p>
<p>Fig. 17 — Câble de clavier PS/2 - droit</p>	<p>Fig. 18 — Modem/Adaptateur IBM</p> <p>AE1382-ND et AE9877-ND: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, coque à coque AE9878-ND et AE1383-ND: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22, coque à coque</p>	<p>Fig. 19 — Câble de raccordement null-modem</p> <p>AE9879-ND et AE9880-ND: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, coque à coque</p>	<p>Fig. 20 — Câble série null-modem</p> <p>AE1035-ND et AE1384-ND : 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, 7-7, 8-20, 15, 17-8, 24-15. AE1385-ND : 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 13-3, 15-2, 25-25. AE1386-ND : 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 7-7, 20-(6+8).</p>

Fig.	Longueur pieds (mètres)	Lignes	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
					1	10	25	
Extension moulée pour interfaces Centronics 36 broches								
1	6.56 (2) 9.84 (3)	36	2x Centronics 36 broches, mâle — mâle	AE1362-ND◆ AE1363-ND◆	12.64 17.24	11.11 15.16	9.96 13.59	AK138-2-R AK426-3-R
	6.56 (2) 9.84 (3)	36	2x Centronics 36 broches, mâle — femelle	AE1004-ND AE1364-ND◆ AE1365-ND◆	9.78 13.28 15.24	8.60 11.67 13.39	7.71 10.47 12.01	AK140-2 AK140-2-R AK430-3-R
Câble d'imprimante parallèle, IBM PC et compatibles — Conforme à RoHS								
2	5.90 (1.8) 9.84 (3) 22.96 (7)	25	D-Sub 25 broches, mâle à Centronics 36 broches mâle, couv. encliquetables	AE1366-ND	8.28	7.28	6.53	AK101-1.8-R
	AE1367-ND			10.52	9.25	8.29	AK102-3-R	
	AE9853-ND			13.70	12.05	10.80	AK104-7-R	
3	6.56 (2) 9.84 (3) 22.96 (7)	25	D-Sub 25 broches, mâle à Centronics 36 broches mâle, couv. moulés	AE9858-ND	7.91	6.96	6.24	AK108-2-R
	AE1368-ND			7.74	6.81	6.11	AK127-3-R	
	AE9859-ND			12.30	10.81	9.69	AK159-7-R	
4	6.56 (2)	25	D-Sub 25 broches, mâle à Centronics 36 broches mâle, à angle droit	AE9860-ND	9.27	8.15	7.31	AK525-2-R
	6.56 (2)	25	D-Sub 25 broches, mâle à Centronics 36 broches mâle, à angle gauche	AE1369-ND	9.25	8.13	7.29	AK525-2L-R
Câble imprimante série, IBM PC et compatibles — Conforme à RoHS								
5	9.84 (3)	8	D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches mâle, couv. encliquetables	AE1370-ND	6.32	5.56	4.98	AK150-3-R
Câble IEEE 1284 bi-directionnel - Capuchons moulés — Conforme à RoHS								
6	5.90 (1.8) 9.84 (3) 16.40 (5)	25	D-Sub 25 broches, mâle à Centronics 36 broches mâle, imprimante	AE1371-ND	13.67	12.02	10.77	AK711-1.8-R
	AE1372-ND			19.15	16.83	15.09	AK712-3-R	
	AE1373-ND			26.77	23.54	21.10	AK713-5-R	
7	5.90 (1.8) 9.84 (3) 16.40 (5)	25	D-Sub 25 broches, mâle à D-Sub 25 broches femelle, connexion	AE9861-ND	14.54	12.78	11.46	AK733-1.8-R
	AE1374-ND			20.46	17.98	16.12	AK734-3-R	
	AE1375-ND			26.77	23.54	21.10	AK735-5-R	
8	5.90 (1.8) 9.84 (3) 16.40 (5)	25	D-Sub 25 broches, mâle à D-Sub 25 broches mâle, extension	AE9862-ND	15.52	13.64	12.23	AK736-1.8-R
	AE1376-ND			20.46	17.98	16.12	AK737-3-R	
	AE1377-ND			26.77	23.54	21.10	AK738-5-R	
Connexion à capuchon encliquetable pour interface 25 broches — Conforme à RoHS								
9	6.56 (2)	25	D-Sub 25 broches, mâle à D-Sub 25 broches mâle, couv. encliquetables	AE9863-ND	6.44	5.66	5.08	AK401-2-R
Extension moulée pour interfaces 25 broches								
10	6.56 (2) 6.56 (2) 9.84 (3)	25	2x D-Sub 25 broches, mâle — mâle	AE1010-ND	5.87	5.16	4.63	AK137-2
				AE1378-ND◆	8.48	7.46	6.69	AK137-2-R
				AE9864-ND◆	11.35	9.98	8.95	AK162-3-R
	6.56 (2) 9.84 (3)	25	2x D-Sub 25 broches, mâle — femelle	AE9865-ND◆	9.70	8.53	7.65	AK135-2-R
				AE9866-ND◆	9.34	8.22	7.37	AK166-3-R
	6.56 (2) 9.84 (3)	25	2x D-Sub 25 broches, femelle — femelle	AE9867-ND◆ AE9868-ND◆	8.17 10.96	7.18 9.63	6.44 8.64	AK133-2-R AK170-3-R
Extension moulée pour interfaces 9 broches — Conforme à RoHS								
11	6.56 (2) 9.84 (3)	9	2x D-Sub 9 broches, mâle — mâle	AE9869-ND	6.24	5.49	4.92	AK129-2-R
	AE9870-ND			6.90	6.07	5.44	AK174-3-R	

◆ Conforme à RoHS

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.