



**Connecteurs FFC/FPC de 0,5 et 1,0 mm des séries FH12, FH12A, FH12F et FH12S — Connecteurs de carte CI flexibles de type « Flip-Lock » CMS/ZIF (suite)**



A

Fig.	Nb de positions	Dimensions (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée				N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Hirose
		A	B		1	25	100	250		Qté	Prix	
1	16	8.57	12.1	HFJ16CT-ND	1.68	1.30	1.04	.86	HFJ16TR-ND	2,000	658.97/M	FH12-16S-0.5SH
	17	9.07	12.6	HFJ17CT-ND	1.76	1.36	1.09	.90	HFJ17TR-ND	2,000	690.31/M	FH12-17S-0.5SH
	19	10.07	13.6	HFJ19CT-ND	1.80	1.39	1.11	.92	HFJ19TR-ND	2,000	705.55/M	FH12-19S-0.5SH
	20	10.57	14.1	HFJ20CT-ND	1.84	1.42	1.14	.94	HFJ20TR-ND	2,000	721.65/M	FH12-20S-0.5SH
	22	11.57	15.1	HFJ22CT-ND	1.92	1.48	1.19	.98	HFJ22TR-ND	2,000	752.99/M	FH12-22S-0.5SH
	26	13.57	17.1	HFJ26CT-ND	2.04	1.57	1.26	1.05	—	—	—	FH12-26S-0.5SH
	34	17.57	21.1	HFJ34CT-ND	2.32	1.79	1.43	1.19	—	—	—	FH12-34S-0.5SH
	45	23.07	26.6	HFJ45CT-ND	2.53	1.97	1.58	1.27	—	—	—	FH12-45S-0.5SH
53	27.07	30.6	HFJ53CT-ND	2.78	2.16	1.73	1.39	HFJ53TR-ND	2,000	1220.53/M	FH12-53S-0.5SH	
<b>0,5 mm montage horizontal — Type de contact inférieur — Conforme à RoHS</b>												
1	6	3.57	7.1	HFJ106CT-ND	1.52	1.17	.94	.78	—	—	—	FH12-6S-0.5SH(55)
	10	5.57	9.1	HFJ110CT-ND	1.68	1.30	1.04	.86	HFJ110TR-ND	2,000	658.97/M	FH12-10S-0.5SH(55)
	11	6.07	9.6	HFJ111CT-ND	1.71	1.32	1.06	.88	HFJ111TR-ND	2,000	669.98/M	FH12-11S-0.5SH(55)
	12	6.57	10.1	HFJ112CT-ND	1.76	1.36	1.09	.90	HFJ112TR-ND	2,000	691.15/M	FH12-12S-0.5SH(55)
	14	7.07	11.1	HFJ114CT-ND	1.85	1.42	1.14	.95	HFJ114TR-ND	2,000	723.34/M	FH12-14S-0.5SH(55)
	15	8.07	11.6	HFJ115CT-ND	1.93	1.49	1.19	.99	HFJ115TR-ND	2,000	756.37/M	FH12-15S-0.5SH(55)
	16	8.57	12.1	HFJ116CT-ND	1.96	1.51	1.21	1.00	HFJ116TR-ND	2,000	766.54/M	FH12-16S-0.5SH(55)
	18	9.57	13.1	HFJ118CT-ND	2.09	1.61	1.29	1.07	HFJ118TR-ND	2,000	820.75/M	FH12-18S-0.5SH(55)
	20	10.57	14.1	HFJ120CT-ND	2.18	1.68	1.34	1.12	HFJ120TR-ND	2,000	852.93/M	FH12-20S-0.5SH(55)
	22	11.57	15.1	HFJ122CT-ND	2.26	1.74	1.39	1.16	HFJ122TR-ND	2,000	885.96/M	FH12-22S-0.5SH(55)
	24	12.57	16.1	HFJ124CT-ND	2.37	1.83	1.46	1.21	HFJ124TR-ND	2,000	929.16/M	FH12-24S-0.5SH(55)
	26	13.57	17.1	HFJ126CT-ND	2.51	1.93	1.55	1.28	HFJ126TR-ND	2,000	982.52/M	FH12-26S-0.5SH(55)
	30	15.57	19.1	HFJ130CT-ND	2.62	2.02	1.61	1.34	HFJ130TR-ND	2,000	1025.72/M	FH12-30S-0.5SH(55)
	32	16.57	20.1	HFJ132CT-ND	2.53	1.97	1.58	1.27	HFJ132TR-ND	2,000	1112.11/M	FH12-32S-0.5SH(55)
	33	17.07	20.6	HFJ133CT-ND	2.60	2.03	1.62	1.31	HFJ133TR-ND	2,000	1145.15/M	FH12-33S-0.5SH(55)
	34	17.57	21.1	HFJ134CT-ND	2.60	2.03	1.62	1.31	HFJ134TR-ND	2,000	1145.15/M	FH12-34S-0.5SH(55)
	36	18.57	22.1	HFJ136CT-ND	2.68	2.08	1.67	1.34	HFJ136TR-ND	2,000	1177.33/M	FH12-36S-0.5SH(55)
	40	20.57	24.1	HFJ140CT-ND	2.95	2.29	1.83	1.48	—	—	—	FH12-40S-0.5SH(55)
45	23.07	26.6	HFJ145CT-ND	3.27	2.54	2.03	1.64	HFJ145TR-ND	2,000	1436.51/M	FH12-45S-0.5SH(55)	
50	26.57	29.1	HFJ150CT-ND	3.54	2.75	2.20	1.77	HFJ150TR-ND	2,000	1555.09/M	FH12-50S-0.5SH(55)	
<b>0,5 mm montage horizontal — Type de contact supérieur</b>												
2	12	6.57	10.5	HFJ12CT-ND	1.41	1.02	.84	.71	—	—	—	FH12A-12S-0.5SH
	15	8.07	12.0	HFJ15CT-ND	1.54	1.12	.92	.78	—	—	—	FH12A-15S-0.5SH
	16	8.57	12.5	HFJ16CT-ND	1.59	1.16	.95	.80	—	—	—	FH12A-16S-0.5SH
	22	11.57	15.5	HFJ22CT-ND	1.60	1.23	.99	.82	—	—	—	FH12A-22S-0.5SH
	29	15.07	19.0	HFJ29CT-ND	1.84	1.42	1.14	.94	HFJ29TR-ND	2,000	721.65/M	FH12A-29S-0.5SH
	32	16.57	20.5	HFJ32CT-ND	1.92	1.48	1.19	.98	HFJ32TR-ND	2,000	752.99/M	FH12A-32S-0.5SH
	34	17.57	21.5	HFJ34CT-ND	2.04	1.57	1.26	1.05	HFJ34TR-ND	2,000	—	FH12A-34S-0.5SH
	36	18.57	22.5	HFJ36CT-ND	2.08	1.60	1.28	1.07	HFJ36TR-ND	2,000	815.66/M	FH12A-36S-0.5SH
	42	21.57	25.5	HFJ42CT-ND	2.36	1.82	1.46	1.21	HFJ42TR-ND	2,000	925.77/M	FH12A-42S-0.5SH
	45	23.07	27.0	HFJ45CT-ND	2.48	1.91	1.53	1.27	HFJ45TR-ND	2,000	972.36/M	FH12A-45S-0.5SH
<b>0,5 mm montage horizontal — Type de contact supérieur — Conforme à RoHS</b>												
2	10	5.57	9.5	HFJ110CT-ND	1.58	1.15	.94	.79	HFJ110TR-ND	2,000	539.54/M	FH12A-10S-0.5SH(55)
	12	6.57	10.5	HFJ112CT-ND	1.43	1.11	.89	.74	HFJ112TR-ND	2,000	561.56/M	FH12A-12S-0.5SH(55)
	16	8.57	12.5	HFJ116CT-ND	1.63	1.25	1.00	.83	HFJ116TR-ND	2,000	636.95/M	FH12A-16S-0.5SH(55)
	18	9.57	13.5	HFJ118CT-ND	1.71	1.32	1.06	.88	HFJ118TR-ND	2,000	669.98/M	FH12A-18S-0.5SH(55)
	20	10.57	14.5	HFJ120CT-ND	1.68	1.30	1.04	.86	HFJ120TR-ND	2,000	658.97/M	FH12A-20S-0.5SH(55)
	24	12.57	16.5	HFJ124CT-ND	1.96	1.51	1.21	1.00	HFJ124TR-ND	2,000	766.54/M	FH12A-24S-0.5SH(55)
	30	15.57	19.5	HFJ130CT-ND	2.34	1.80	1.44	1.20	HFJ130TR-ND	2,000	918.15/M	FH12A-30S-0.5SH(55)
	32	16.57	20.5	HFJ132CT-ND	2.42	1.87	1.50	1.24	HFJ132TR-ND	2,000	950.34/M	FH12A-32S-0.5SH(55)
	33	17.07	21.0	HFJ133CT-ND	2.51	1.93	1.55	1.28	—	—	—	FH12A-33S-0.5SH(55)
	36	18.57	22.5	HFJ136CT-ND	2.67	2.06	1.65	1.37	HFJ136TR-ND	2,000	1047.74/M	FH12A-36S-0.5SH(55)
40	20.57	24.5	HFJ140CT-ND	2.60	2.03	1.62	1.31	HFJ140TR-ND	2,000	1145.15/M	FH12A-40S-0.5SH(55)	
50	26.57	29.5	HFJ150CT-ND	3.22	2.50	2.00	1.61	HFJ150TR-ND	2,000	1414.49/M	FH12A-50S-0.5SH(55)	
<b>0,5 mm montage vertical</b>												
3	12	7.5	9.4	HFL12CT-ND	1.41	1.02	.84	.71	—	—	—	FH12-12S-0.5SV
	13	8.0	9.9	HFL13CT-ND	1.50	1.09	.89	.75	—	—	—	FH12-13S-0.5SV
	18	10.5	12.4	HFL18CT-ND	1.44	1.11	.89	.74	HFL18TR-ND	1,000	589.51	FH12-18S-0.5SV
	45	24.0	25.9	HFL45CT-ND	2.56	1.97	1.58	1.31	—	—	—	FH12-45S-0.5SV
	49	26.0	27.9	HFL49CT-ND	2.72	2.09	1.68	1.39	HFL49TR-ND	1,000	1112.11	FH12-49S-0.5SV
<b>0,5 mm montage vertical — Conforme à RoHS</b>												
3	10	6.5	8.4	HFL110CT-ND	1.46	1.13	.90	.75	HFL110TR-ND	1,000	597.14	FH12-10S-0.5SV(55)
	12	7.5	9.4	HFL112CT-ND	1.63	1.25	1.00	.83	HFL112TR-ND	1,000	664.90	FH12-12S-0.5SV(55)
	15	9.0	10.9	HFL115CT-ND	1.85	1.42	1.14	.95	HFL115TR-ND	1,000	754.68	FH12-15S-0.5SV(55)
	16	9.5	11.4	HFL116CT-ND	1.87	1.44	1.16	.96	HFL116TR-ND	1,000	765.69	FH12-16S-0.5SV(55)
	18	10.5	12.4	HFL118CT-ND	2.01	1.55	1.24	1.03	HFL118TR-ND	1,000	822.44	FH12-18S-0.5SV(55)
	20	11.5	13.4	HFL120CT-ND	2.12	1.64	1.31	1.09	HFL120TR-ND	1,000	867.33	FH12-20S-0.5SV(55)
	22	12.5	14.4	HFL122CT-ND	2.26	1.74	1.39	1.16	HFL122TR-ND	1,000	924.08	FH12-22S-0.5SV(55)
	24	13.5	15.4	HFL124CT-ND	2.42	1.87	1.50	1.24	HFL124TR-ND	1,000	990.99	FH12-24S-0.5SV(55)
	26	14.5	16.4	HFL126CT-ND	2.51	1.93	1.55	1.28	HFL126TR-ND	1,000	1024.87	FH12-26S-0.5SV(55)
	30	16.5	18.4	HFL130CT-ND	2.46	1.91	1.53	1.23	—	—	—	FH12-30S-0.5SV(55)
	33	18.0	19.9	HFL133CT-ND	2.68	2.08	1.67	1.34	HFL133TR-ND	1,000	1200.20	FH12-33S-0.5SV(55)
	36	19.5	21.4	HFL136CT-ND	2.97	2.31	1.85	1.49	HFL136TR-ND	1,000	1332.33	FH12-36S-0.5SV(55)
40	21.5	23.4	HFL140CT-ND	3.22	2.50	2.00	1.61	HFL140TR-ND	1,000	1442.44	FH12-40S-0.5SV(55)	
45	24.0	25.9	HFL145CT-ND	3.44	2.67	2.14	1.72	HFL145TR-ND	1,000	1541.54	FH12-45S-0.5SV(55)	
50	26.5	28.4	HFL150CT-ND	3.68	2.86	2.29	1.85	HFL150TR-ND	1,000	1651.65	FH12-50S-0.5SV(55)	
<b>0,5 mm montage horizontal — Type de contact inférieur avec épaisseur d'extrémité de FPC de 0,18 mm</b>												
1	6	3.57	7.1	HFR06CT-ND	1.59	1.16	.95	.80	—	—	—	FH12F-6S-0.5SH
	10	5.57	9.1	HFR10CT-ND	1.44	1.11	.89	.74	—	—	—	FH12F-10S-0.5SH
	12	6.57	10.1	HFR12CT-ND	1.56	1.20	.96	.80	HFR12TR-ND	2,000	611.54/M	FH12F-12S-0.5SH
	13	7.07	10.6	HFR13CT-ND	1.60	1.23	.99	.82	HFR13TR-ND	2,000	627.63/M	FH12F-13S-0.5SH
	14	7.57	11.1	HFR14CT-ND	1.63	1.26	1.01	.84	HFR14TR-ND	2,000	642.88/M	FH12F-14S-0.5SH
	15	8.07	11.6	HFR15CT-ND	1.68	1.30	1.04	.86	HFR15TR-ND	2,000	658.97/M	FH12F-15S-0.5SH
	16	8.57	12.1	HFR16CT-ND	1.76	1.36	1.09	.90	HFR16TR-ND	2,000	690.31/M	FH12F-16S-0.5SH
	18	9.57	13.1	HFR18CT-ND	1.80	1.39	1.11	.92	HFR18TR-ND	2,000	705.55/M	FH12F-18S-0.5SH
	20	10.57	14.1	HFR20CT-ND	1.84	1.42	1.14	.94	HFR20TR-ND	2,000	721.65/M	FH12F-20S-0.5SH
	22	11.57	15.1	HFR22CT-ND	1.92	1.48	1.19	.98	HFR22TR-ND	2,000	752.99/M	FH12F-22S-0.5SH
	24	12.57	16.1	HFR24CT-ND	2.00	1.54	1.23	1.03	HFR24TR-ND	2,000	784.32/M	FH12F